

WASHERS FOR DIE FASTENING WASHERS FOR OBLONG HOLES SCRAP BREAKERS FOR CAM PIERCE DIES
 型締め用ワッシャ / 長円穴用ワッシャ / カムピアス型用スクラップブレーカー

■型締め用ワッシャ RoHS10 **KWN**

■長円穴用ワッシャ RoHS10 **WSS**

型式			
Type	D	A	T
KWN	50	22	10
	60	26	15
	70	26	15
80	26	10	15
	30	15	15

D	d	t	型式			
			Type	No.		
12.5	6.4	+0.25 0	2.5	±0.25	WSS	6
17	8.4	0	2.5	±0.25		8
21	10.5	0	3	±0.3		10
24	13	+0.3 0	4	±0.4		12
30	17	0	5	±0.5		16
37	21	0	5	±0.5		20

Order 注文例

型式 - A - T

KWN 60 - 22 - 15

WSS 8

Delivery 出荷日

在庫品

Example 使用例

六角穴付ボルト

破損防止のため、板厚をやや厚めに、硬度は23~30HRCにしてあります。

■カムピアス型用スクラップブレーカー RoHS10 **CPSBR**

() 内の寸法は参考値です。

M×P	L	L1	B	V	t	R	型式	
							Type	M
16×1.5	20	10	8	(12.7)	5	1	CPSBR	16
20×1.5	24	12	10	(15.0)	6	1		20
24×1.5	26	14	14	(17.3)	8	1		24

Order 注文例

型式

CPSBR20

Delivery 出荷日

在庫品

Example 使用例

AIR VENTS FOR DRAWING DIES ANGLE STAYS
 絞り型用エアベント / アングルステイ

■絞り型用エアベント

WAV 5 RoHS10 **WUR 5**

取り付けはエポキシ系接着剤をご使用ください。

材質 黄銅 (C2700T)

黄色

材質 ポリウレタン

硬度 ショアA90

Order 注文例

型式

WAV 5

Delivery 出荷日

在庫品

■アングルステイ RoHS10 **UAS40-40** **UAS50-50**

材質 SS400

Order 注文例

型式

UAS 40-40

Delivery 出荷日

在庫品

Example 使用例

絞り型のエアぬき

溶接

UAS

自動車用
小物部品