


PANEL INPUT DETECTORS - SWING TYPE -
投入検知近接スイッチ
-スイングタイプ-

RoHS 10





Type	型式		
	近接センサ有タイプ	近接センサ無タイプ	
メッキ無タイプ	左勝手	PACOA-L	PACOAN-L
	右勝手	PACOA-R	PACOAN-R
メッキ有タイプ	左勝手	PACOB-L	PACOBN-L
	右勝手	PACOB-R	PACOBN-R

Ⓜ 本図は左勝手タイプです。



材料受け面
硬質Crメッキ (10~30 μm)
(メッキ有タイプ)



構成部品

部品No.	名称	個数	材質
①	フロントゲージ本体	1	SS400
②	投入検知レバー	1	SS400
③	レバーピン	1	S45C

部品No.	名称	個数	材質
④	サポートプレート	1	SS400
⑤	C型止め輪	2	-
⑥	近接センサ (ケーブル長さ5m)	1	キーエンス製 AC24V ~ 240V : EV-18M DC12V ~ 24V : EV-118M

■近接センサ有タイプ(構成部品①~⑥)

型式		電極タイプ	取付ボルト穴M	
Type	L			
メッキ無タイプ 左勝手 PACOA-L 右勝手 PACOA-R	75	AC100V	M10	
		DC24V		
メッキ有タイプ 左勝手 PACOB-L 右勝手 PACOB-R	100	AC100V		M12
		DC24V		
	150	AC100V		
		DC24V		

■近接センサ無タイプ(構成部品①~⑤)

型式		取付ボルト穴M
Type	L	
メッキ無タイプ 左勝手 PACOAN-L 右勝手 PACOAN-R	75	M10
	150	

Order 注文例

型式 L - 電極タイプ - M
PACOA-R 150 - DC24V - M12
PACOBN-L 100 - M10

Delivery 出荷日 3 日日出荷


Alterations 追加加工

型式 L - 電極タイプ - M - (LC・AMC)
PACOB-L 100 - AC100V - M10 - LC80

追加加工	記号	詳細
	LC	L寸法変更 75 < LC < 150 指定5mm単位
	AMC	アーム長変更 10 ≤ AMC ≤ 100 指定10mm単位

EX Example 使用例

本品は、ドロウ型のブランク材投入済の有無を検知するユニットです。



自動車型用
位置決め関連部品