




ネストガイド(取付板形状指定)

RoHS10



① HはR60・GRCの加工前寸法です。
② 直角度の公差は焼入なしの値です。

材 質 ①S45C
②SS400

■取付ボルト・付属品

M	付属品
M10	CB10-35(2本) M10用スプリングワッシャ(2本)
M12	CB12-35(2本) M12用スプリングワッシャ(2本)

型式	L 指定5mm単位	H 指定5mm単位	取付ボルト穴 M
NGNBA	65~100	20~40	M10 (M12)
NGNBC	105~150		
	155~200		

① M12はNGNBAのみ適用。

Order 注文例 型式 - L - H - M
NGNBA - 185 - 40 - M10

Delivery 出荷日 3 日目出荷 ストック A




型式 - L - H - M - (HTC・GRC・WSS・ENT)
NGNBA - 120 - 40 - M12 - HTC

追加工	記号	詳細
	HTC	①ガイド部分に焼入処理を行います。 ② ~45HRC
	GRC	ガイド部R(R60)を小さくします。 R10 ~ 30 指定10単位
	WSS	付属品のスプリングワッシャを長穴用ワッシャ WSS(2ヶ)に交換します。 ① NGNBAのみ適用
	ENT	①ガイド部下部を延長し ②取付板と下面を合わせます。 ③ 出荷日：5日目出荷 ④ ストック適用不可

ネストガイド(取付板形状指定)

RoHS10



① HはR60・GRCの加工前寸法です。
② 直角度の公差は焼入なしの値です。

材 質 ①SS400

■取付ボルト・付属品

M	付属品
M10	CB10-35(2本) M10用スプリングワッシャ(2本)
M12	CB12-35(2本) M12用スプリングワッシャ(2本)

型式	L 指定5mm単位	H 指定5mm単位	取付ボルト穴 M
ENSTD	65~100	20~40	M10
	105~150		
	155~200		

① ①ガイド部と②取付板は溶接のみの固定です。

Order 注文例 型式 - L - H - M
ENSTD - 185 - 40 - M10

Delivery 出荷日 3 日目出荷 ストック A



型式 - L - H - M - (GRC・ENT)
ENSTD - 185 - 40 - M10 - GRC20

追加工	記号	詳細
	GRC	ガイド部R(R60)を小さくします。 R10 ~ 30 指定10単位
	ENT	①ガイド部下部を延長し②取付板と下面を合わせます。 ③ 出荷日：5日目出荷 ④ ストック適用不可

自動車型用
位置決め関連部品