

RG **RG-R** **RG-L**

① ガイド部
② 取付板

材質 ①S45C(ミガキ棒) ②SS400

■取付ボルト・付属品

M	付属品
M10	CB10-30(2本) M10用スプリングワッシャ (2本)
M12	CB12-30(2本) M12用スプリングワッシャ (2本)

Ⓜ FはR50の加工前寸法です。
Ⓜ 直角度の公差は焼入なしの値です。
Ⓜ (C) (K) : 134 ≤ (L-F) → C=100, K=74°
74 ≤ (L-F) < 134 → C=75, K=74°
(L-F) < 74 → C=40, K=55°

A	P1 (RG)	P2 (RG-R-L)	P3	S	型式		指定5mm単位			取付ボルト穴 M
					Type	D	L	F	H	
60	40	20	10	6	RG	8	60~300	10~50	0~80	M10
					RG-R	10				
					RG-L	12				
75	50	25	12.5	16		16				
						20				

Order 注文例 型式 - L - F - H - M
RG 20 - 200 - 40 - 40 - M12

Alterations 追加加工 型式 - L - F - H - M - (SN-HTC)
RG-L20 - 200 - 40 - 40 - M12 - SN50

Delivery 出荷日 3 日目出荷 ストック A

追加工	記号	詳細
	SN	①ガイド部を突き出します。 指定5mm単位 0 ≤ SN ≤ 150
	HTC	①ガイド部分に焼入処理を行います。 ~ 45HRC

NGUBR **NGUBL**

Ⓜ HはR60・GRCの加工前寸法です。
Ⓜ 直角度の公差は焼入なしの値です。

■取付ボルト・付属品

M	付属品
M10	CB10-35(2本) M10用スプリングワッシャ (2本)
M12	CB12-35(2本) M12用スプリングワッシャ (2本)

取付勝手	型式	材質
右勝手	NGUBR	①S45C
左勝手	NGUBL	②SS400

型式	指定5mm単位					取付ボルト穴 M
	L	H	S	X (S-X) ≥ 30	Y (L-Y) ≥ 40	
NGUBR NGUBL	75~100	20~40	50~100	20~70	35~60	M10 M12
	105~150				65~110	
	155~200				115~160	

Order 注文例 型式 - L - H - S - X - Y - M
NGUBR - 90 - 40 - S60 - X30 - Y40 - M10

Delivery 出荷日 3 日目出荷 ストック A

Alterations 追加加工 型式 - L - H - S - X - Y - M - (HTC・GRC・ENT・BS)
NGUBR - 150 - 40 - S70 - X35 - Y85 - M12 - GRC20

追加工	記号	詳細	追加工	記号	詳細
	HTC	①ガイド部分に焼入処理を行います。 ~ 45HRC		GRC	ガイド部(R60)を小さくします。 R10~30 指定10mm単位
	ENT	①ガイド部下部を延長し②取付板と下面を合わせます。 Ⓜ 出荷日: 5日目出荷 Ⓜ ストック適用不可		BS	②取付板をNGUBR(NGUBL)タイプに変更します。 Ⓜ 出荷日: 5日目出荷