

LOCATING PILOT PINS 位置決めパイロットピン

インローメネジ止めタイプ **RoHS10** **SKSTH** (P寸・B寸指定)

●ニゲ溝詳細

材質 SKS3
硬度 60 ~ 63HRC

D _{m6}	M	L	(S)	型式		D	P		B
				Type	指定0.01mm単位		指定0.1mm単位		
5	3	12	8	SKSTH	(P寸・B寸指定)	5	8.00 ~ 8.99	1.0 ~ 12.0	
						6	9.00 ~ 10.00		
8	4	15	8			10.00 ~ 10.99	1.0 ~ 15.0		
			10			11.00 ~ 12.00			
10	5	20	10			12.00 ~ 12.99	1.0 ~ 20.0		
			13			13.00 ~ 16.00			
13	6	25	13			14.00 ~ 14.99			
			16			15.00 ~ 20.00			
16	8	24	16			16.00 ~ 16.99			
						17.00 ~ 20.00			
							18.00 ~ 20.00		

Order 注文例

型式 - P - B
SKSTH 8 - P12.80 - B3.5

Delivery 出荷日

3 日日出荷

ストック A

圧入タイプ **RoHS10** **SFSTH** (P寸・B寸指定)

●ニゲ溝詳細

材質 SKS3
硬度 60 ~ 63HRC

Ⓢ ≒ 1.6 × P となります。

D _{m6}	L	型式		D	P		B
		Type	指定0.01mm単位		指定0.1mm単位		
4	+0.012	12	SFSTH	4	4.00 ~ 8.00	1.0 ~ 12.0	
5	+0.004			5	5.00 ~ 10.00		
6	+0.015	15		6	6.00 ~ 12.00	1.0 ~ 15.0	
8	+0.006			8	8.00 ~ 14.00		
10	+0.018	20		10	10.00 ~ 16.00	1.0 ~ 20.0	
13	+0.007			13	13.00 ~ 18.00		
16	+0.007	24		16.00 ~ 20.00			

Order 注文例

型式 - P - B
SFSTH 6 - P7.98 - B4.5

Delivery 出荷日

3 日日出荷

ストック A

Example 使用例

LOCATING PILOT PINS 位置決めパイロットピン

RoHS10 **PST**

材質 SKS3
硬度 60 ~ 63HRC

B	S	型式		D	L	P	
		Type	指定0.01mm単位				
1	4	PST	1	12	1.50 ~ 3.00		
			2	2.50 ~ 4.00			
2	6		3	12	4.00 ~ 6.00		
			4	5.00 ~ 7.00			
3	7		5	15	6.00 ~ 8.00		
			6	7.00 ~ 9.00			
9	8		8	15	9.00 ~ 13.00		
			10	18	11.00 ~ 15.00		

Order 注文例

型式 - L - P
PSTM 5 - 15 - P7.20

Alterations 追加加工

型式 - L - P(PC) - (BC・PKC)
PSTM 5 - 15 - P7.20 - BC3.5

追加加工	記号	詳細
	PC	先端径変更 PC ≧ P _{min} - 0.2 指定0.01mm単位
	BC	B寸変更 1 ≤ BC ≤ B _{max} 指定0.1mm単位 Ⓢ寸法は変わりません。
	PKC	先端径公差変更 P ₀ ^{+0.01} ⇨ +0.005 0

RoHS10 **PSTM**

材質 SKS3
硬度 60 ~ 63HRC

B	S	M	型式		D	L	P	
			Type	指定0.01mm単位				
2	7	3	PSTM	5	12	6.00 ~ 8.00		
				6	15	7.00 ~ 9.00		
3	9	4		8	15	9.00 ~ 13.00		
				10	18	11.00 ~ 15.00		

Delivery 出荷日

3 日日出荷

ストック T
ストック A

Example 使用例