


STANDARD FLYING CAM UNITS FOR PIERCE
ピアス用スタンダード吊りカムユニット
-MGFV-

MGFV80 ($\theta=65-70$)

RoHS10

■後方抜きスペース



※公差はノック穴
■構成部品表 P.1310

W	θ	A	B	C	E	F	H	L	\varnothing_1	x
80	65	235.61	240.61	5	188.65	81.35	157.4	35	170	74
	70	227.83	237.83	10	195.53	74.47	157.1	30		75

ストローク S	加工力kN (tonf)		スプリング力N (kgf)			全重量 kg	型式	W	θ
	標準加工力 (100万回)	許容加工力 (30万回)	初圧	S-5mm時	終圧				
81.6	39.2 (4.0)	78.5 (8.0)	323 (32.9)	1386 (141.3)	1454 (148.2)	23.7	MGFV	80	65
86.4			404 (41.2)	1547 (157.8)	1616 (164.8)				70

Order 注文例 型式 W - θ
MGFV 80 - 70

Delivery 出荷日 MiSUMI-VONAにてお見積りください。
(<http://ec.misumi.jp>)

Alterations 追加加工 型式 W - θ - (N12-N16...etc.)
MGFV 80 - 65 - WC100

追加加工	記号	詳細
φ12H7 または φ16H7	N12	ノック穴径変更 φ13H7⇒φ12H7
	N16	ノック穴径変更 φ13H7⇒φ16H7
	K	位置決めキー追加 (六角穴付ボルト M8×15 1本付属)
	SC	マウント面前方移動 0≤SC≤60 指定1mm単位
	WC	マウント面幅変更 W=80⇒W=100または120 100、120のみ指定可
自動調芯	AKC	自動調芯なしに変更します。