

## ミスミ

SOLID CARBIDE T SLOT CUTTERS

## 超硬Tスロットカッター

●2枚刃/4枚刃・ポール -2 FLUTES/4 FLUTES・BALL-

## STSBEM

(2枚刃)




## STSBEMW

(4枚刃)




■材質 超微粒子超硬合金



①一部に刃が付きます。

②有効刃長(H)は(D-d1)/2となります。

加工形状



③指定範囲内の寸法をご指定いただいた場合でも、各寸法組合せにより製作できない場合がございます。

| 型番               | シャンク径<br>d<br>0.1mm単位指定 | 刃径<br>D<br>0.1mm単位指定 | 刃幅<br>l<br>0.1mm単位指定 | 首長<br>d1<br>1mm単位指定 | 首径*<br>d1<br>0.1mm単位指定 | ボール部<br>R<br>0.05mm単位指定       | 全長<br>L | ¥通常単価<br>1~2本 |         |
|------------------|-------------------------|----------------------|----------------------|---------------------|------------------------|-------------------------------|---------|---------------|---------|
|                  |                         |                      |                      |                     |                        |                               |         | STSBEM        | STSBEMW |
| STSBEM<br>(2枚刃)  | 4                       | 3.0~4.0              | 1.0~2.0              | 2                   | 1.5                    | $\varnothing/2 \leq R \leq 5$ | 50      | 8,170         | 9,020   |
|                  | 6                       | 5.0~6.0              | 1.0~5.0              | 2~6                 | 3.0~4.0                | $\varnothing/2 \leq R \leq 5$ | 60      | 8,700         | 9,600   |
| STSBEMW<br>(4枚刃) | 8                       | 6.1~8.0              | 1.0~5.0              | 2~8                 | 4.0~6.0                | $\varnothing/2 \leq R \leq 5$ | 60      | 9,750         | 10,870  |
|                  | 10                      | 8.1~10.0             | 1.0~5.0              | 2~10                | 5.0~7.0                | $\varnothing/2 \leq R \leq 5$ | 80      | 11,850        | 12,550  |
|                  | 12                      | 10.1~12.0            | 1.0~5.0              | 2~12                | 6.0~8.0                | $\varnothing/2 \leq R \leq 5$ | 80      | 13,130        | 14,100  |
|                  | 16                      | 12.1~16.0            | 1.0~5.0              | 2~16                | 8.0~12.0               | $\varnothing/2 \leq R \leq 5$ | 100     | 19,650        | 23,580  |

\*首径の選択は「 $2 \leq D - d_1$ 」の条件を満たしていない場合、製作できませんのでご注意ください。

1本単位

切削条件 P.509

●2枚刃/4枚刃・スリムシャンク・ポール -2 FLUTES/4 FLUTES・SLIM SHANK・BALL-

## SS-STSBEM

(2枚刃)




## SS-STSBEMW

(4枚刃)




■材質 超微粒子超硬合金



①一部に刃が付きます。

②有効刃長(H)は(D-d)/2となります。

加工形状



③指定範囲内の寸法をご指定いただいた場合でも、各寸法組合せにより製作できない場合がございます。

| 型番                  | シャンク径<br>d<br>0.1mm単位指定 | 刃径<br>D<br>0.1mm単位指定 | 刃幅<br>l<br>0.1mm | ボール部<br>R<br>0.05mm単位指定       | 全長<br>L | ¥通常単価<br>1~2本 |            |
|---------------------|-------------------------|----------------------|------------------|-------------------------------|---------|---------------|------------|
|                     |                         |                      |                  |                               |         | SS-STSBEM     | SS-STSBEMW |
| SS-STSBEM<br>(2枚刃)  | 4                       | 5.5~6.0              | 1.0~5.0          | $\varnothing/2 \leq R \leq 5$ | 60      | 13,330        | 15,170     |
|                     |                         | 6.1~8.0              |                  |                               | 60      | 14,080        | 15,500     |
| SS-STSBEMW<br>(4枚刃) | 6                       | 8.1~10.0             | 1.0~5.0          | $\varnothing/2 \leq R \leq 5$ | 80      | 15,330        | 16,670     |
|                     |                         | 10.1~12.0            |                  |                               | 80      | 17,330        | 18,170     |
|                     | 8                       | 12.1~16.0            |                  |                               | 100     | 22,000        | 26,500     |

1本単位

切削条件 P.509

Order  
注文例

STSBEM 10-10.0-2.0-8-6.0-1.00

型番 シャンク径(d) 刃径(D) 刃幅(l) 首長(d1) 首径(d) ボール部(R)



出荷日



日目出荷

ストーク A

800円/1本

卷末-8

③同一サイズ3本以上は一律2,160円

Alterations  
追加工

SS-STSBEM 6-10.0-2.8-8.00

型番 シャンク径(d) 刃径(D) 刃幅(l) ボール部(R)



価格

価格

コーティングご注文方法・料金詳細 P.508

TS(TSコート)・CN(CrNコート)・AC(XALコート)

10 日目出荷 ストーク不可

DC(DLCコート)

12 日目出荷 ストーク不可

STSSEM 10-10.0-2.0-8-6.0-1.00-TS

型番 シャンク径(d) 刃径(D) 刃幅(l) 首長(d1) 首径(d) ボール部(R) (TS・AC・DC・CN)

SS-STSBEM 6-10.0-2.8-8.00-AC

型番 シャンク径(d) 刃径(D) 刃幅(l) ボール部(R) (TS・AC・DC・CN)

とば口追加工 注文方法・料金詳細 P.508

| 加工形状 | コード | 仕様   |
|------|-----|--|
|      | KR  | とば口部R形状加工<br>KR=0.05mm単位指定<br>③ $0.10 \leq R \leq (l - 0.2)/2$ |
|      | KC  | とば口部C面加工<br>KC=0.05mm単位指定<br>③ $0.10 \leq C \leq (l - 0.2)/2$  |