


COMPACT LONG STROKE FLYING CAM UNITS FOR PIERCE
ピアス用コンパクト吊りカムユニット -ロングストローク-
 -MGFVL-





MGFVL52 ($\theta=45-50$)

RoHS10

■後方抜きスペース



金型に設置する際は、十分な後方抜きスペースを確保してください。



※公差はノック穴
 ■構成部品表 P.1360

W	θ	A	B	C	E	F	H	J ₁	K	g ₁	h ₁	x
52	45	139.41	149.41	10	85.73	49.27	63	7	74	27	133	67
	50	135.92	152.92	17	89.43	45.57	68	12	78	30	130	70

ストローク S	加工力kN (tonf)		スプリング力N (kgf)			全重量 kg	型式	W	θ
	標準加工力 (100万回)	許容加工力 (30万回)	初圧	S-5mm時	終圧				
54.9	14.7 (1.5)	29.4 (3.0)	137 (14.0)	833 (84.9)	902 (91.9)	5.3	MGFVL	52	45
60.7				839 (85.5)					5.4

Order 注文例
 型式 W - θ
 MGFVL 52 - 50

Delivery 出荷日
 MISUMI-VONA にてお見積りください。
 (http://ec.misumi.jp)

Alterations 追加工
 型式 W - θ - (SC-WC)
 MGFVL 52 - 50 - WC

追加工	記号	詳細
	SC	マウント面前方移動 $1 \leq SC \leq 60$ 指定1mm単位
	WC	マウント面幅変更 W=52 \Rightarrow W=65
自動調芯	AKC	自動調芯なしに変更します。

カム

カムユニット
 製作カム部品