


ミスミ

SOLID CARBIDE CUTTER

超硬食切りカッター

●2枚刃・直刃 -2 FLUTES / STRAIGHT-



1本単位

型番	シャンク径 d 0.01mm単位指定	先端径 D 1°単位指定	両角 θ 60°～90°	刃長 ℓ				全長 L	¥通常単価 1～2本
				60°	70°	80°	90°		
SVKEM	6 8 10	0.40～1.00 60°～90°	4.3～4.7	3.5～3.9	2.9～3.2	2.5～2.7	60	6,340	
			6.0～6.4	4.9～5.3	4.1～4.4	3.5～3.7	60	7,480	
			7.7～8.2	6.4～6.7	5.3～5.6	4.5～4.7	80	9,730	

切削条件 P.533



SVKEM 6 - 0.50 - 60

型番 シャンク径(d) 先端径(D) 両角(θ)



SVKEM 6 - 0.50 - 90 - TS

型番 シャンク径(d) 先端径(D) 両角(θ) (TS - AC)



3 日目出荷

ストーク A 800円/1本

卷末-8

④ 同一サイズ3本以上は一律2,160円



※ストーク不可



■数量スライド価格 (④1円未満切捨て)


数量 1～2 3～4 5～10 11～15 16～ お見積り

値引率 価格表 7% 16% 20%

④11本以上の購入の際はAストーク未対応となります。

追加工	コード	シャンク径d	料金/本
TSコーティング付	6	+640	
	8	+690	
	10	+690	
XALコーティング付	6	+590	
	8	+650	
	10	+650	

●両刃タイプ 2枚刃・直刃 -2 FLUTES / STRAIGHT-



1本単位

型番	シャンク径 d 0.01mm単位指定	先端径 D 1°単位指定	両角 θ 60°～90°	刃長 ℓ				全長 L	¥通常単価 1～2本
				60°	70°	80°	90°		
SVKWC	6 8 10	0.40～1.00 60°～90°	4.3～4.7	3.5～3.9	2.9～3.2	2.5～2.7	60	9,060	
			6.0～6.4	4.9～5.3	4.1～4.4	3.5～3.7	60	10,680	
			7.7～8.2	6.4～6.7	5.3～5.6	4.5～4.7	80	13,905	

切削条件 P.533



SVKWC 6 - 0.50 - 90

型番 シャンク径(d) 先端径(D) 両角(θ)



SVKWC 6 - 1.00 - 60 - TS

型番 シャンク径(d) 先端径(D) 両角(θ) (TS)



3 日目出荷

ストーク A 800円/1本

卷末-8

④ 同一サイズ3本以上は一律2,160円



■数量スライド価格 (④1円未満切捨て)

数量 1～2 3～4 5～10 11～15 16～ お見積り

値引率 価格表 7% 16% 20%

④11本以上の購入の際はAストーク未対応となります。

追加工	コード	シャンク径d	料金/本
TSコーティング付	6	+1,280	
	8	+1,380	
	10	+1,380	

※両刃タイプは、両刃にコーティングが付きます。



WEBなら切削工具20万点当日出荷可能

●通常単価・数量スライド単価・出荷日等の最新情報は、ミスミVONAをご参照ください。

ミスミ タップ

