

ミスミ

TiAlNコートハイス鋼カウンタシンク

●1枚刃／90° -1 FLUTES / 90° ANGLE-

TA-CS1M




材質



仕様



直徑D	公差
10~25	+0.3 0
シャンク径d	公差(h9)
6	-0.030
8・10	-0.036
12	-0.043



○=最適

○=適

(該当型番: TA-CS1M / TA-CSHM / G-CSHM)

型番 TA-CS1M

1本単位

直徑D	面取り 穴径範囲	全長L	シャンク径d	¥通常単価 30本以上お見積り		
				1~4本	5~9本	10~29本
10	1~10	45	6	2,260	2,190	2,150
15	2~15	55	8	2,820	2,740	2,680
20	2~20	63	10	3,180	3,080	3,020
25	3~25	67	12	3,600	3,490	3,420

Order 注文例 TA-CS1M 10

型番 直径D

Delivery 出荷日 在庫品

卷末-7

ご希望によりPM6:00迄、当日出荷受付致します。

切削条件 P.572

●穴付／90° -WITH HOLE／90° ANGLE-

TA-CSHM




材質



仕様



直徑D	公差
10~25	+0.3 0
シャンク径d	公差(h9)
6	-0.030
8・10	-0.036
12	-0.043



型番 TA-CSHM

1本単位

直徑D	面取り 穴径範囲	全長L	シャンク径d	¥通常単価 30本以上お見積り		
				1~4本	5~9本	10~29本
10	2~5	45	6	2,120	2,060	2,010
15	6~14	55	8	2,640	2,560	2,510
20	8~18	63	10	2,980	2,890	2,830
25	10~23	72	12	3,400	3,300	3,230

Order 注文例 TA-CSHM 10

型番 直径D

Delivery 出荷日 在庫品

卷末-7

ご希望によりPM6:00迄、当日出荷受付致します。

切削条件 P.572

ミスミ

TiNコートハイス鋼カウンタシンク

●穴付／90° / TiNコート -TIN COATED HSS COUNTERSINKS-

G-CSHM




材質



仕様



直徑D	公差
10~35	+0.3 0
シャンク径d	公差(h9)
6	-0.030
8・10	-0.036
12・16	-0.043



型番 G-CSHM

1本単位

直徑D	面取り 穴径範囲	全長L	シャンク径d	¥通常単価
10	4~9	45	6	1,130
15	6~14	55	8	1,460
20	8~18	65	10	2,030
25	10~23	78	12	2,980
30	12~28	87	12	3,290
35	14~33	106	16	4,400

Order 注文例 G-CSHM 10

型番 直径D

Delivery 出荷日 在庫品

卷末-7

ご希望によりPM6:00迄、当日出荷受付致します。

切削条件 P.572



WEBならスペック指定で簡単検索

●通常単価・数量・スライド単価・出荷日等の最新情報は、ミスミVONAをご参照ください。

ミスミ タップ



面取り・センタリング工具

面取り・V溝

インナーリング

センタリング・穴取り

替刃式

面取り工具