

ミスミ


C-VALUE

SOLID CARBIDE DRILLS FOR ALUMINUM ALLOY CUTTING

## アルミ加工用超硬ドリル

●ストレートシャンク／スタブ -STRAIGHT SHANK／STUB LENGTH-

## C-ALSDBC



X形シンニング／スリーレーキ／直線切刃



②シャンク径(d)は直径(D)と同じです。

材質	MG 超硬		
仕様	先端角 118°            スタブ            30°            再研磨		
一般鋼 (SS材)	合金鋼 (SCM)	調質鋼 (~45HRC)	高硬度鋼 (50HRC~)
		工具鋼 (SKD, SKS)	ステンレス鋼 (SUS430)

直徑D、シャンク径d	公差(h7)
1 ~3	0 -0.010
3.1~6	0 -0.012
6.8~8.5	0 -0.015
10.5	0 -0.018

◎=最適 ○=適

## 1本単位

型番	直徑D	刃長 (mm)	全長L	¥通常単価
C-ALSDBC	1	6	26	590
	1.2	8	30	690
	1.4	9	32	690
	1.5	9	32	410
	1.6	10	34	690
	1.7	10	34	690
	1.8	11	36	690
	1.9	11	36	690
	2	12	38	520
	2.2	13	40	790
	2.4	14	43	790
	2.5	14	43	690
	2.6	14	43	890
	2.7	16	46	990
	2.8	16	46	990
	3	16	46	700
	3.1	18	49	1,190
	3.2	18	49	1,190

型番	直徑D	刃長 (mm)	全長L	¥通常単価
C-ALSDBC	3.3	18	49	1,190
	3.4	20	52	1,190
	3.5	20	52	860
	3.9	22	55	1,490
	4	22	55	1,030
	4.2	22	55	1,490
	4.3	24	58	1,490
	4.5	24	58	1,490
	5	26	62	1,250
	5.1	26	62	2,090
	5.2	26	62	2,090
	5.5	28	66	2,090
	6	28	66	1,890
	6.8	34	74	3,090
	8	37	79	3,210
	8.5	37	79	3,690
	10.5	43	89	4,890

切削条件 P.644



注文例

C-ALSDBC 5

型番 直径(D)



出荷日

在庫品

卷末-7

ご希望によりPM6:00迄、当日出荷受付致します。

## が特長!

- アルミ加工に適した超硬ドリル。

ドリル

段付・寸法指定

超硬

ハイス

穴あけ  
関連工具

WEBなら切削工具～梱包用品まで180万点掲載

●通常単価・数量スライド単価・出荷日等の最新情報は、ミスミVONAをご参照ください。

ミスミ 工作機工具

