



MGFNS300/400 (θ=00-45)


RoHS10



■後方抜きスペース



◆金型に設置する際は、十分な後方抜きスペースを確保してください。



■構成部品表 P.1458

| W          | θ  | A      | A1     | B      | B1     | C   | E      | E1  | F      | F1  | H     | K1    | N1 | Y     | x   |
|------------|----|--------|--------|--------|--------|-----|--------|-----|--------|-----|-------|-------|----|-------|-----|
| 300<br>400 | 00 | 313    | 325    | 175    | 187    | 138 | 98     | 180 | 277    | 195 | 114   | 193   | 55 | 82    | 45  |
|            | 05 | 317.15 | 322.13 | 192.15 | 197.13 | 125 | 104.18 | 185 | 270.82 | 190 | 127   | 182.5 |    | 80.07 | 59  |
|            | 10 | 324.13 | 322.54 | 209.13 | 207.54 | 115 | 111.86 | 190 | 263.14 | 185 | 139   | 172   |    | 77.23 | 67  |
|            | 15 | 325.82 | 318.41 | 225.82 | 218.41 | 100 | 121.01 | 195 | 253.99 | 180 | 152   | 161.5 |    | 73.39 | 77  |
|            | 20 | 327.08 | 314.95 | 242.08 | 229.95 | 85  | 131.59 | 200 | 243.41 | 175 | 164   | 151   |    | 68.43 | 85  |
|            | 25 | 334.71 | 317.01 | 259.71 | 242.01 | 75  | 138.65 | 205 | 236.35 | 170 | 182   | 140.5 | 50 | 67.61 | 88  |
|            | 30 | 327.83 | 302.37 | 272.83 | 247.37 | 55  | 146.89 | 215 | 228.11 | 160 | 152   | 130   | 45 | 71.72 | 108 |
|            | 35 | 334.51 | 303.07 | 289.51 | 258.07 | 45  | 159.17 | 225 | 215.83 | 150 | 159.7 | 121   | 35 | 71.97 | 113 |
|            | 40 | 325.46 | 284.32 | 300.46 | 259.32 | 25  | 167.3  | 235 | 207.7  | 140 | 167.7 | 112   | 30 | 78.3  | 129 |
|            | 45 | 324.84 | 276.04 | 317.84 | 269.04 | 7   | 179.23 | 245 | 195.77 | 130 | 178.3 | 103   | 30 | 81.01 | 134 |

| ストロークS | 加工力kN (tonf) | スプリング力N (kgf) |              |              | 全重量 kg |       | 型式    | W          | θ  | スプリングタイプ                 |
|--------|--------------|---------------|--------------|--------------|--------|-------|-------|------------|--|--------------------------|
|        |              | 初圧            | S-5mm時       | 終圧           | W=300  | W=400 |       |            |  |                          |
| 38.6   | 451.1 (46.0) | 1314 (134.0)  | 8173 (833.4) | 9198 (937.9) | 153.2  | 160.2 | MGFNS | 300<br>400 | 00<br>05<br>10<br>15<br>20<br>25<br>30<br>35<br>40<br>45 | GK<br>ISO<br>NGK<br>NISO |
| 42.6   |              |               | 8278 (844.1) |              | 152.5  | 159.5 |       |            |  |                          |
| 46.7   |              |               | 8357 (852.2) |              | 151.4  | 158.4 |       |            |  |                          |
| 50.9   |              |               | 8423 (858.9) |              | 154.1  | 161.1 |       |            |  |                          |
| 55.3   |              |               | 8488 (865.6) |              | 148.2  | 155.2 |       |            |  |                          |
| 60.0   |              |               | 8541 (870.9) |              | 150.2  | 157.3 |       |            |  |                          |
| 65.1   |              |               | 8594 (876.3) |              | 147.3  | 154.3 |       |            |  |                          |
| 70.8   |              |               | 8646 (881.7) |              | 148.0  | 155.0 |       |            |  |                          |
| 77.1   |              |               | 8686 (885.7) |              | 146.2  | 153.3 |       |            |  |                          |
| 84.5   |              |               | 8738 (891.0) |              | 148.6  | 155.6 |       |            |  |                          |

■スプリング仕様

| スプリングタイプ | スプリング型式 | スプリング力N (kgf) |              | 備考                     |
|----------|---------|---------------|--------------|------------------------|
|          |         | 初圧            | 終圧           |                        |
| GK       | K500-80 | -             | 10668 (1088) | KALLER製ガススプリング         |
| ISO      | φ50×203 | 1314 (134.0)  | 9198 (937.9) | コイルスプリング (定数=65.7N/mm) |
| NGK      | -       | -             | -            | ガススプリングなし              |
| NISO     | -       | -             | -            | コイルスプリングなし             |

Order 注文例 **型式 W - θ - スプリングタイプ**  
 MGFNS 300 - 40 - GK

Delivery 出荷日 **MISUMI-VONA**にてお見積りください。  
 (http://ec.misumi.jp)

Alterations 追加加工 **型式 W - θ - スプリングタイプ - (N-NF)**  
 MGFNS 300 - 15 - NISO - N

| 追加加工                          | 記号  | 詳細                                       |
|-------------------------------|-----|--|
| 2x16H7<br>190±0.02<br>25±0.05 | N   | 位置決めノック穴加工<br>カムホルダーにφ16H7ノック穴2ヶ所を加工します。 |
| 2x20H7<br>190±0.02<br>25±0.05 | N20 | 位置決めノック穴加工<br>カムホルダーにφ20H7ノック穴2ヶ所を加工します。 |
|                               | NF  | ガススプリング窒素ガス封入なし<br>◆スプリングタイプGKのみ適用可      |