



HSS DRILLS


ハイス鋼ドリル

●ストレートシャンク／レギュラー -STRAIGHTSHANK／REGULAR LENGTH-

YSD



材質	HSS	ホモ 処理	直徑D	公差 (h8)	シャンク径d	公差 (f11)
仕様	先端角 118°	レギュラー	3.2~6	-0.018	3.2~6	-0.010
			6.3~10	-0.022	6.3~10	-0.013
			10.2~13	-0.027	10.2~13	-0.016
一般鋼 (SS・SC材)	合金鋼 (SCM)	調質鋼 (~45HRC)	高硬度鋼 (50HRC~)	工具鋼 (SKD, SKS)	ステンレス鋼 (SUS)	鋳鉄 (FC, FCD)
○	△			△		△
○=適	△=可					



シンニング無し



- ①シンニングは施しておりません。
- ②シャンク径(d)は直徑(D)と同じです。
- ③ホモ処理=四三酸化鉄皮膜処理
- ④直徑1.6mm以下はホモ処理は施しておりません。

型番 YSD 1パック単位 5~10本入

直徑 D	溝長 l	全長 L	1パック 入数	¥通常単価 1パック
1	12	34	10本	570
1.1	14	36	10本	590
1.6	20	43	10本	590
2	24	49	10本	570
2.1	24	49	10本	590
2.2	27	53	10本	590
2.5	30	57	10本	520
2.6	30	57	10本	640
2.7	33	61	10本	640
2.8	33	61	10本	640
2.9	33	61	10本	930
3	33	61	10本	480
3.2	36	65	10本	600
3.3	36	65	10本	580
3.4	39	70	10本	630
3.8	43	75	10本	690
4	43	75	10本	640
4.2	43	75	10本	790
4.3	47	80	10本	890
4.5	47	80	10本	890
4.8	52	86	10本	980
5	52	86	10本	890
5.1	52	86	10本	1,180
5.3	52	86	10本	1,180
5.8	57	93	10本	2,090
6	57	93	10本	1,210
6.3	63	101	10本	1,480

①この商品はパック単位のみでの販売になります。

直徑D≤6.3 1パック 10本入

直徑D≥6.7 1パック 5本入

直徑 D	溝長 l	全長 L	1パック 入数	¥通常単価 1パック
6.7	63	101	5本	1,290
6.8	69	109	5本	825
6.9	69	109	5本	1,370
7	69	109	5本	1,170
7.3	69	109	5本	1,570
7.8	75	117	5本	1,690
8	75	117	5本	1,180
8.3	75	117	5本	1,920
8.4	75	117	5本	2,010
8.5	75	117	5本	1,380
8.6	81	125	5本	2,160
8.8	81	125	5本	2,220
9	81	125	5本	1,480
9.3	81	125	5本	2,490
9.8	87	133	5本	2,690
10	87	133	5本	1,880
10.2	87	133	5本	3,120
10.3	87	133	5本	3,120
10.4	87	133	5本	3,290
10.5	87	133	5本	2,180
10.6	87	133	5本	3,920
10.8	94	142	5本	3,920
11	94	142	5本	2,280
11.8	94	142	5本	4,280
12	101	151	5本	2,680
12.4	101	151	5本	4,890
12.5	101	151	5本	2,980
12.6	101	151	5本	5,200
12.8	101	151	5本	5,200
13	101	151	5本	4,090

切削条件 P.648



YSD 3

型番 直径(D)



在庫品

巻末-7

ご希望によりPM6:00迄、当日出荷受付致します。



WEBなら切削工具20万点当日出荷可能

●通常単価・数量スライド単価・出荷日等の最新情報は、ミスミVONAをご参照ください。

ミスミ 再研磨サービス

