




## 超硬ハンドタップ

## SEC-HT



材質	MG 超硬
----	----------

一般鋼 (SS・SC材)	合金鋼 (SCM)	調質鋼 (~45HRC)	高硬度鋼 (50HRC~)	工具鋼 (SKD・SKS)	ステンレス鋼 (SUS)	鋳鉄 (FC・FCD)	アルミ (Al)	銅 (Cu)
-----------------	--------------	-----------------	------------------	------------------	-----------------	----------------	-------------	-----------

○=適

## 型番 SEC-HT 1本単位

呼び M×P		食付 Lcf (選択)	精度	全長 L	ねじ長 Lc	首下長 L1	シャンク径 d	溝数	四角部長さ Lk	四角部幅 K	¥通常単価 1~4本
M3	0.5	1.5 3	LM3	46	11	20	4	3	6	3.2	2,800
M4	0.7		LM3	52	13	22	5	3	7	4	2,960
M5	0.8		LM3	60	16	25	5.5	3	7	4.5	3,110
M6	1		LM3	62	19	30	6	3	7	4.5	3,370
M8	1.25		LM4	70	22	35	6.2	4	8	5	4,360
M10	1.5		LM4	75	24	39	7	4	8	5.5	6,070

①M6以下は突き出しセンタとなります。

②切削タップの精度LMの詳細につきましては技術情報(P.749)をご参照ください。

切削条件 P.752

技術情報 P.749



注文例

SEC-HT – M3 – 0.5 – 1.5

型番

呼び(M×P)

食付(Lcf)



出荷日



在庫品

卷末-7

③ご希望によりPM 6:00迄、当日出荷受付致します。



価格

■数量スライド価格(④1円未満切捨て)

数量	1~4	5~9	10~19	20~49	50~
値引率	価格表 3%	5%	7%		

お見積り

## これが特長!

- 止り穴、通り穴兼用で使用できます。
- 各種鋳鉄の量産タッピングに最適です。



WEBならスペック指定で簡単検索

④通常単価・数量スライド単価・出荷日等の最新情報は、ミスミVONAをご参照ください。

ミスミ チップ

