


ミスミ

END MILL HOLDERS -DRILLING & PLUNGING-

多機能カッター

●エンドミルタイプ -END MILL TYPE-

MTEM(ロング刃長タイプ)



■付属品 ネジ(刃数分)
レンチ(1個)
焼付き防止剤(1個)

(?)チップは付属していません。 (P.808)

型番 MTEM(標準タイプ)

1本単位

外径 D	シャンク径 d	全長 L	総刃数	有効刃数	首下長 l1	切込み深さ l	適合チップ (P.808)	付属ネジ型式 (P.808)	付属レンチ型式 (P.808)	¥通常単価 1本
20	20	130	3	1	35	17	APET103504A APMT103504N APMT103504T	TMS25L	WMS50	15,090
25	25	140	4	1	40	26				15,550
40	32	160	4	1	55	39	APET160508A APMT160508N APMT160508T	TMS35	WMS35	17,540

型番 MTEM(ロングシャンク)

1本単位

外径 D	シャンク径 d	全長 L	総刃数	有効刃数	首下長 l1	切込み深さ l	適合チップ (P.808)	付属ネジ型式 (P.808)	付属レンチ型式 (P.808)	¥通常単価 1本
20	20	185	3	1	60	17	APET103504A APMT103504N APMT103504T	TMS25L	WMS50	16,880
21	20	185	3	1	35					17,050
26	25	220	4	1	40	26				17,510
32	32	230	4	1	90	39	APET160508A APMT160508N APMT160508T	TMS35	WMS35	19,070
40	32	240	4	1	55					23,040

旋削工具

ツーリング

加工工具

測定工具・計測機器

放電工具

研削研磨用品

切断・溶接用品

手作業工具

電動・空圧工具

化学製品

安全保護・環境衛生用品

梱包・物流保管用品



注文例

MTEM - 20 - 20 - 130

型番 外径(D) シャンク径(d) 全長(L)



Delivery 出荷日

在庫品

卷末-7

(?)ご希望によりPM6:00迄、当日出荷受付致します。



Price 値格

■数量スライド価格 (?)1円未満切捨て)

数量	1	2	3, 4	5~9	10~
値引率	価格表	3%	5%	10%	

お見積り

切削条件 (P.810)

が特長!

- 1本で溝加工、側面加工、突っ込み加工、傾斜加工、ポケット加工、ヘリカル加工の6種類の加工が自在に行えます。
- 1本の工具で使用するチップは1種類のみですので、工具管理が容易です。
- ステンレス鋼、合金鋼、アルミと多様な被削材への加工が可能です。
- MKEM/MKKTとチップ・アクセサリを共用している為、カッターを併用すると工具管理が更に容易になります。

