


CAM STROKE PLATES - 45° TYPE -
カムストロークプレート -45° タイプ-

RoHS10




CS45W (銅合金タイプ)




材質 銅合金
特殊固体潤滑剤 (埋設)

CS45S (スチールタイプ)



材質 S45C
硬度 HRC55~
(高周波焼入れ)

EX Example 使用例



T	a	L1	型式	W	L
60	100	120	CS45W CS45S	150	170
90				200	
60	140	120	CS45W CS45S	200	170
90				200	

Order 注文例
型式 CS45W W - L
200 - 200


Delivery 出荷日
在庫品

CAM STROKE PLATES - 25° / 30° COMPACT TYPE -
カムストロークプレート -25° / 30° コンパクトタイプ-

RoHS10




CSHW (銅合金タイプ)




材質 銅合金
特殊固体潤滑剤 (埋設)

CSCHS (スチールタイプ)



材質 SK5
硬度 HRC58~
(高周波焼入れ)

EX Example 使用例



取付ボルト サイズ	数量	a	型式	W	(L)	θ
M12×40	2	60	CSHW CSCHS	100	75	25
						30
		110		150	25	
					30	

Order 注文例
型式 CSHW W - (L) - θ
100 - 75 - 30

Delivery 出荷日
在庫品