


# チェックギングフィクスチャ用栓ゲージ 一段付・ゲージ長さ固定タイプ


※本製品には品質保証書は添付されておりません。



型式	H	P 指定0.01mm単位		S 指定1mm単位	
		BGO・BGOH	BGU・BGUH	BGO・BGOH	BGU・BGUH
<b>BGO</b> <b>BGOH</b> (焼入れタイプ)	10	4.00 ~ 8.00	4.00 ~ 7.00	3 ~ 7	5 ~ 8
	13	8.01 ~ 10.00	7.01 ~ 9.00	6 ~ 9	8 ~ 10
	16	10.01 ~ 13.00	9.01 ~ 12.00	8 ~ 12	10 ~ 13
	21	13.01 ~ 17.00	12.01 ~ 15.00	10 ~ 15	14 ~ 17
<b>BGU</b> <b>BGUH</b> (焼入れタイプ)	26	17.01 ~ 21.00	15.01 ~ 17.00	10 ~ 17	18 ~ 21
	32	21.01 ~ 28.00	17.01 ~ 24.00	10 ~ 24	21 ~ 28


※ BGO・BGOH : P>S      BGU・BGUH : P<S

Order 注文例	型式 - P - S	Example 使用例
	BGO 16 - P12.00 - S10	
	3 日目出荷	
	型式 - P - S(SCH) - (CH·MH) BGO 16 - P12.00 - S10 - CH BGU 21 - P13.01 - SCH14.55 - MH	
追加工	記号	詳細
	CH	紛失防止用のチェーン(長さ600mm)をゲージ本体にセットします。
	MH	タップ加工(M5)をします。
BGO□		S寸法指定単位変更 指定0.01mm単位
BGU□		
	SCH	※ 指定範囲は規格表のS寸法の範囲と同じです。



# チェックギングフィクスチャ用栓ゲージ 一段付・ゲージ長さ指定タイプ

※本製品には品質保証書は添付されておりません。



S	型式		P 指定0.01mm単位		A 指定1mm単位	B 指定1mm単位
	BGOPH	BGUPH	Type	H	BGOPH	BGUPH
4	10	4.01 ~ 8.00	4.00 ~ 7.00	5 ~ 15	5 ~ 15	5 ~ 15
	13	8.01 ~ 10.00	7.01 ~ 9.00	8 ~ 20	8 ~ 20	8 ~ 20
	16	10.01 ~ 13.00	9.01 ~ 12.00	10 ~ 20	10 ~ 20	10 ~ 20

※ BGOPH : S<P      BGUPH : S>P

Order  
注文例    型式 - P - A - B  
BGOPH 16 - P10.05 - A15 - B20  
 Alterations  
追加工    型式 - P - A - B - (CH·MH)  
BGOPH 16 - P10.05 - A15 - B20 - CH

Delivery  
出荷日    3 日目出荷

Example  
使用例    3 日目出荷

追加工	記号	詳細
	CH	紛失防止用のチェーン(長さ600mm)をゲージ本体にセットします。
	MH	タップ加工(M5)をします。

