


MARKING PINS FOR CHECKING FIXTURES / LOCATING BARS FOR TAPPING POSITIONS
チェックフィクスチャ用ケガキピン/ねじ孔位置確認バー



型式		P	B
Type	H	指定1mm単位	指定1mm単位
BGK	16	10	20 ~ 50
	21	16	
	26	20	
	32	25	

型式		P	B	K°
Type	H	指定0.1mm単位	指定1mm単位	選択
BGKS (P寸指定タイプ)	16	6.0 ~ 14.0	20 ~ 50	10
	21	14.1 ~ 18.0		20
	26	18.1 ~ 20.0		30
	32	20.1 ~ 25.0		



Order 注文例
 型式 - P - B - K°
 BGK 16 - P10 - B30
 BGKS 21 - P16.0 - B40 - K20

Alterations 追加加工
 型式 - P - B - K° - (CH・MH)
 BGKS 16 - P10.0 - B30 - K10 - CH

追加加工	記号	詳細
	CH	紛失防止用のチェーン(長さ600mm)をゲージ本体にセットします。
	MH	タップ加工(M5)をします。

Delivery 出荷日 **3** 日日出荷


Example 使用例



D	M×P	型式		L
		Type	M	
8	3 × 0.5	BGM	3	10 20 30
	4 × 0.7		4	
	5 × 0.8		5	
14	6 × 1.0		6	
	8 × 1.25		8	
	10 × 1.5		10	
	12 × 1.75	12		


Order 注文例
 型式 - L
 BGM 4 - L20

Delivery 出荷日 **3** 日日出荷




*ナット、パーリングネジが面に対して垂直になっているかを確認します。


SHIM PLATES FOR INSPECTION FIXTURES (ZERO PLATES) - ROUND・SQUARE・SQUARE WITH HOLE -
検査治具用シムプレート(ゼロプレート)
 -丸タイプ・角タイプ・切り穴付角タイプ-



材 質 SS400
 表面処理 四三酸化鉄皮膜 (Fe₃O₄)
 付属品 十字穴付タッピングサラネジ (M2×15) 1本



材 質 SS400
 表面処理 四三酸化鉄皮膜 (Fe₃O₄)
 付属品 十字穴付タッピングサラネジ (M2×15) 2本
 A・B=15の時1本



材 質 SS400
 表面処理 四三酸化鉄皮膜 (Fe₃O₄)

型式	A	T
KGSPM	20	2・3・5

Order 注文例
 型式 - B - T
 KGSPM20 - 3
 KGSP15 - 20 - 3
 KGZ25 - 5


型式	A	B	T
KGSP	10	20	2
	15	*15	3
		20	
		25	
	20	20	5
25	25		

Delivery 出荷日 **在庫品**

Example 使用例

*15-15の皿ネジ穴は1ヶ所です。

d	型式		T
	Type	A	
8	KGZ	20	2
12		25	3
18		30	5



検査治具用部品