



指定位置ザグリ穴


フレームの連結に必要なザグリ穴を左端面からご指定の位置にあけます。



① ご指定方法

加工記号	必須		上から下へ(垂直)	右から左へ(水平)
	Z		XA XB XC XD XE	YA YB YC YD YE
位置の指示 (0.1mm単位)	M4シリーズ	-	左端よりの距離:7~(L-7) 推奨最小穴間距離:10	
	M6シリーズ		左端よりの距離:10~(L-10) 推奨最小穴間距離:15	

② ザグリ穴加工寸法表



シリーズ	ds	d'	dk	D'	K	H'	H''
M4	4	4.5	7	8	4	7.5	32
M6	6	6.6	10	11	6	11	48

- ボルト締付トルクに制限のある場合があります。詳細は下記一覧をご参考ください。
トルク制限ありの場合、推奨締付トルクは5.6N・mとなります。

③ 注文例

型式一例

AFS - 3030 - 6 - 2000 - Z - XA30 - XB400 - XC1123 - XD1457 - XE1779 - YA24 - YB256 - YC336 - YD1667 - YE1890

フレーム型番 全長 必須記号 垂直ザグリ指定記号+左端面よりの位置 平行ザグリ指定記号+左端面よりの位置

- 左端面より任意の位置を0.1mm単位でご指定可能です。
- 一つの面に複数列の溝があるフレームは全ての溝に穴加工されます。
- フラット面からザグリ穴加工は行えません。詳細は下記一覧表をご参考ください。
- 対応可能フレーム長は150~3000mmとなります。

④ 対応型式一覧とフレーム置き方基準

M4シリーズ

AFS-1020-4




対応可否	
X方向(垂直)	Y方向(水平)
○	×
X方向(最大5箇所)	
最小加工個数	最大加工個数
1	5
Y方向(最大5箇所)	
最小加工個数	最大加工個数
-	-

AFS-1040-4




対応可否	
X方向(垂直)	Y方向(水平)
×	○
X方向(最大5箇所)	
最小加工個数	最大加工個数
-	-
Y方向(最大5箇所)	
最小加工個数	最大加工個数
2	10

AFS-1060-4




対応可否	
X方向(垂直)	Y方向(水平)
×	○
X方向(最大5箇所)	
最小加工個数	最大加工個数
-	-
Y方向(最大5箇所)	
最小加工個数	最大加工個数
3	15

AFS-2020-4




対応可否	
X方向(垂直)	Y方向(水平)
○	○
X方向(最大5箇所)	
最小加工個数	最大加工個数
1	5
Y方向(最大5箇所)	
最小加工個数	最大加工個数
1	5

AFS-2040-4




対応可否	
X方向(垂直)	Y方向(水平)
○	○
X方向(最大5箇所)	
最小加工個数	最大加工個数
1	5
Y方向(最大5箇所)	
最小加工個数	最大加工個数
2	10

AFS-2060-4




対応可否	
X方向(垂直)	Y方向(水平)
×	○
X方向(最大5箇所)	
最小加工個数	最大加工個数
-	-
Y方向(最大5箇所)	
最小加工個数	最大加工個数
3	15


AFS-4040-4




対応可否	
X方向(垂直)	Y方向(水平)
○	○
X方向(最大5箇所)	
最小加工個数	最大加工個数
2	10
Y方向(最大5箇所)	
最小加工個数	最大加工個数
2	10

M6シリーズ
AFS-1530-6



対応可否	
X方向(垂直)	Y方向(水平)
○	×
X方向(最大5箇所)	
最小加工個数	最大加工個数
1	5
Y方向(最大5箇所)	
最小加工個数	最大加工個数
-	-

AFS-1560-6



対応可否	
X方向(垂直)	Y方向(水平)
×	○
X方向(最大5箇所)	
最小加工個数	最大加工個数
-	-
Y方向(最大5箇所)	
最小加工個数	最大加工個数
2	10

AFS-1590-6


対応可否	
X方向(垂直)	Y方向(水平)
×	○
X方向(最大5箇所)	
最小加工個数	最大加工個数
-	-
Y方向(最大5箇所)	
最小加工個数	最大加工個数
3	15


AFS-3030-6


対応可否	
X方向(垂直)	Y方向(水平)
○	○
X方向(最大5箇所)	
最小加工個数	最大加工個数
1	5
Y方向(最大5箇所)	
最小加工個数	最大加工個数
1	5


AFS-3030F-6


対応可否	
X方向(垂直)	Y方向(水平)
○	○
X方向(最大5箇所)	
最小加工個数	最大加工個数
1	5
Y方向(最大5箇所)	
最小加工個数	最大加工個数
1	5


※トルク制限あり

AFS-3030L-6


対応可否	
X方向(垂直)	Y方向(水平)
○	○
X方向(最大5箇所)	
最小加工個数	最大加工個数
1	5
Y方向(最大5箇所)	
最小加工個数	最大加工個数
1	5


AFS-3060-6


対応可否	
X方向(垂直)	Y方向(水平)
○	○
X方向(最大5箇所)	
最小加工個数	最大加工個数
1	5
Y方向(最大5箇所)	
最小加工個数	最大加工個数
2	10


AFS-3060F-6


対応可否	
X方向(垂直)	Y方向(水平)
○	○
X方向(最大5箇所)	
最小加工個数	最大加工個数
1	5
Y方向(最大5箇所)	
最小加工個数	最大加工個数
2	10


※トルク制限あり

AFS-3060L-6



対応可否	
X方向(垂直)	Y方向(水平)
○	○
X方向(最大5箇所)	
最小加工個数	最大加工個数
1	5
Y方向(最大5箇所)	
最小加工個数	最大加工個数
2	10

AFS-3090-6


対応可否	
X方向(垂直)	Y方向(水平)
×	○
X方向(最大5箇所)	
最小加工個数	最大加工個数
-	-
Y方向(最大5箇所)	
最小加工個数	最大加工個数
3	15

AFS-6060-6


対応可否	
X方向(垂直)	Y方向(水平)
○	○
X方向(最大5箇所)	
最小加工個数	最大加工個数
2	10
Y方向(最大5箇所)	
最小加工個数	最大加工個数
2	10

AFS-6060L-6


対応可否	
X方向(垂直)	Y方向(水平)
○	○
X方向(最大5箇所)	
最小加工個数	最大加工個数
2	10
Y方向(最大5箇所)	
最小加工個数	最大加工個数
2	10