

使用頻度の高い厳選全48サイズを低価格で品揃え

TiN COATED HSS DRILLS


TiNコートハイス鋼ドリル

●ストレートシャンク／レギュラー -STRAIGHTSHANK／REGULAR LENGTH-

YG-SD



パック商品 C-Value



シンニング無し

○シンニングは施していません。
○シャンク径(d)は直径(D)と同じです。

材質	HSS	TiN
仕様	先端角 118°	レギュラー
	25°	再研磨

直径D	公差(h8)	シャンク径d	公差(f11)
1~3	0 -0.014	1~3	0 -0.006 / 0 -0.066
3.2~6	0 -0.018	3.2~6	0 -0.010 / 0 -0.085
6.3~10	0 -0.022	6.3~10	0 -0.013 / 0 -0.103
10.5~13	0 -0.027	10.5~13	0 -0.016 / 0 -0.126

一般鋼 (SS-SC材)	合金鋼 (SCM)	調質鋼 (~45HRC)	高硬度鋼 (50HRC~)	工具鋼 (SKD, SKS)	ステンレス鋼 (SUS)	鋳鉄 (FC, FCD)	アルミ (Al)	銅 (Cu)
○	○			△		○	○	△

○=適 △=可

型番 YG-SD

直径 D	溝長 ℓ	全長 L	1パック入数	¥単価 1パック
1	12	34	10本	1,660
1.1	14	36	10本	1,750
1.6	20	43	10本	1,750
2	24	49	10本	1,510
2.1	24	49	10本	1,750
2.2	27	53	10本	1,660
2.5	30	57	10本	1,510
2.6	30	57	10本	1,820
2.7	33	61	10本	1,820
2.8	33	61	10本	1,820
2.9	33	61	10本	1,820
3	33	61	10本	1,580
3.2	36	65	10本	1,630
3.3	36	65	10本	1,630
3.4	39	70	10本	1,630
3.8	43	75	10本	1,900
4	43	75	10本	1,900
4.2	43	75	10本	1,830
4.3	47	80	10本	1,830
4.5	47	80	10本	1,830
4.8	52	86	10本	2,580
5	52	86	10本	2,240
5.1	52	86	10本	2,580
5.3	52	86	10本	2,850
5.8	57	93	10本	2,920
6	57	93	10本	3,070
6.3	63	101	10本	3,290

直径 D	溝長 ℓ	全長 L	1パック入数	¥単価 1パック
6.7	63	101	5本	1,660
6.8	69	109	5本	1,760
6.9	69	109	5本	1,760
7	69	109	5本	1,870
7.3	69	109	5本	1,920
7.8	75	117	5本	2,120
8	75	117	5本	2,350
8.3	75	117	5本	2,630
8.4	75	117	5本	2,630
8.5	75	117	5本	2,630
8.6	81	125	5本	2,850
8.8	81	125	5本	2,850
9	81	125	5本	2,930
9.3	81	125	5本	3,150
9.8	87	133	5本	3,330
10	87	133	5本	3,420
10.5	87	133	5本	3,590
11	94	142	5本	3,840
12	101	151	5本	4,560
12.5	101	151	5本	5,020
13	101	151	5本	5,130

○この商品はパック単位のみでの販売になります。

直径D≤6.3 **1パック 10本入**

直径D≥6.7 **1パック 5本入**

切削条件 P.592



YG-SD 3
型番 直径(D)



在庫品 P.12
ご希望によりPM5:00迄、当日出荷受付致します。



数量スライド価格 (1円未満切捨て)
数量 1 2~4 5~9 10~
値引率 価格表 3% 5%
お見積り



使用頻度の高い厳選サイズを、低価格でご提供

HSS DRILLS

ハイス鋼ドリル




●ストレートシャンク／レギュラー -STRAIGHTSHANK／REGULAR LENGTH-

○=適 △=可

YSD



パック商品 C-Value



シンニング無し

○シンニングは施していません。
○シャンク径(d)は直径(D)と同じです。
○ホモ処理=四三酸化鉄皮膜処理

材質	HSS	ホモ処理
仕様	先端角 118°	レギュラー
	25°	再研磨

直径D	公差(h8)	シャンク径d	公差(f11)
1~3	0 -0.014	1~3	0 -0.006 / 0 -0.066
3.2~6	0 -0.018	3.2~6	0 -0.010 / 0 -0.085
6.3~10	0 -0.022	6.3~10	0 -0.013 / 0 -0.103
10.2~13	0 -0.027	10.2~13	0 -0.016 / 0 -0.126

一般鋼 (SS-SC材)	合金鋼 (SCM)	調質鋼 (~45HRC)	高硬度鋼 (50HRC~)	工具鋼 (SKD, SKS)	ステンレス鋼 (SUS)	鋳鉄 (FC, FCD)	アルミ (Al)	銅 (Cu)
○	△			△		△	△	△

○=適 △=可

型番 YSD

直径 D	溝長 ℓ	全長 L	1パック入数	¥単価 1パック
1	12	34	10本	840
1.1	14	36	10本	1,010
1.6	20	43	10本	840
2	24	49	10本	840
2.1	24	49	10本	930
2.2	27	53	10本	930
2.5	30	57	10本	520
2.6	30	57	10本	930
2.7	33	61	10本	930
2.8	33	61	10本	840
2.9	33	61	10本	930
3	33	61	10本	480
3.2	36	65	10本	600
3.3	36	65	10本	580
3.4	39	70	10本	630
3.8	43	75	10本	1,010
4	43	75	10本	640
4.2	43	75	10本	790
4.3	47	80	10本	1,350
4.5	47	80	10本	1,260
4.8	52	86	10本	1,510
5	52	86	10本	890
5.1	52	86	10本	1,840
5.3	52	86	10本	1,840
5.8	57	93	10本	2,090
6	57	93	10本	1,210
6.3	63	101	10本	2,350

○この商品はパック単位のみでの販売になります。

直径D≤6.3 **1パック 10本入**

直径D≥6.7 **1パック 5本入**



YSD 3
型番 直径(D)



在庫品 P.12
ご希望によりPM5:00迄、当日出荷受付致します。



数量スライド価格 (1円未満切捨て)
数量 1 2~4 5~9 10~
値引率 価格表 3% 5%
お見積り



切削条件 P.592