

超硬エンドミル

ミスミ

MRC SERIES SOLID CARBIDE BALL NOSE END MILLS

MRCシリーズ超硬ボールエンドミル

●調質鋼加工用・2枚刃／レギュラータイプ -2 FLUTES / REGULAR TYPE FOR HARDENED STEEL-

MRC-HBEM2R





材質	超硬	
仕様		

一般鋼・合金鋼 (S45C～S55C, SS, SCM)	調質鋼 (PX, NAK, HPM, STAVAX)	高硬度鋼 (SKD, DAC, DC, SKH)	ステンレス鋼 (SUS303, SUS304)	鋳鉄 (FC, FCD)	アルミ 合金	チタン 合金	銅合 金	グラ ファイト	樹脂
~40HRC	~45HRC	~55HRC	~60HRC	~65HRC	~35HRC				

○	○	○	○	○	○	○	○	○	
---	---	---	---	---	---	---	---	---	--

◎=最適 ○=適



先端R	公差
0.2～6	±0.005
8	±0.01

1本単位

型番	先端R	シャンク径d	シャンク径d	刃長l	刃径D	全長L	図	￥通常単価				
								1～4本	5～9本	10～29本	30本～	
MRC-HBEM2R	0.2	—	—	4	1.5	0.4	50	1	1,410	1,330	1,290	1,190
	0.3	—	—	4	1.8	0.6	50	1	1,260	1,190	1,150	1,070
	0.4	—	—	4	2.4	0.8	50	1	1,260	1,190	1,150	1,070
	0.5	—	—	4	3	1	50	1	1,150	1,090	1,050	970
	0.5	6	—	3	1	50	1	1,550	1,470	1,420	1,310	
	0.6	—	—	4	3.6	1.2	50	1	1,620	1,530	1,490	1,370
	0.75	—	—	4	4.5	1.5	50	1	1,410	1,330	1,290	1,190
	1	—	—	4	6	2	50	1	1,050	990	960	890
	1	6	—	6	6	2	50	1	1,410	1,330	1,290	1,190
	1.25	—	—	4	6	2.5	50	1	1,800	1,710	1,650	1,530
	1.5	—	—	4	8	3	60	1	1,260	1,190	1,150	1,070
	1.5	6	—	6	8	3	60	1	1,260	1,190	1,150	1,070
	2	—	—	6	8	4	70	1	1,440	1,360	1,320	1,220
	2.5	—	—	6	12	5	80	1	1,730	1,640	1,590	1,470
	3	—	—	6	12	6	90	2	1,800	1,710	1,650	1,530
	4	—	—	8	15	8	100	2	3,170	3,010	2,910	2,690
	5	—	—	10	18	10	100	2	4,140	3,930	3,800	3,510
	6	—	—	12	22	12	110	2	6,980	6,630	6,420	5,930
	8	—	—	16	30	16	140	2	20,740	19,700	19,080	17,620

①シャンク径(d)が青色文字で表記されている規格は先端(R)とシャンク径(d)をご指定ください。

切削条件 P.338



注文例

MRC-HBEM2R 1

型番 先端(R)



Delivery 出荷日


在庫品 卷末-7

ご希望によりPM 6:00迄、当日出荷受付致します。

ご注文数量により、納期調整をさせていただく場合がございます。

MRC-HBEM2R 1 - 6

型番 先端(R) シャンク径(d)



- SN……標準首逃がし
- SNR ……切れ刃端R加工

MRC-HBEM2R

先端	首下長l ₁	刃長l	¥/1コード
R	1mm単位指定	SN SNR	SN SNR
3	17～72	12 5～12	890 2,000
4	20～76	15 5～15	890 2,000
5	23～70	18 5～18	890 2,250
6	27～74	22 5～22	1,190 2,250
8	35～92	30 10～30	1,190 2,500

②対象型番の本体価格に追加工単価が加算されます。

③上記追加工に数量スライド価格はございません。

1本単位

SN-MRC-HBEM2R 3 - 17 - 12

追加工型番 型番 先端(R) 首下長(l₁) 刃長(l)

SNR-MRC-HBEM2R 3 - 17 - 5

追加工型番 型番 先端(R) 首下長(l₁) 刃長(l)

出荷日 3 日目出荷 ☒ストーク不可