


## ミスミ

SOLID CARBIDE SUBMARINE GATE DRILLS


## 超硬サブマリンゲート用ドリル

●先端ボールタイプ／2枚刃・直刃 -2 FLUTES／STRAIGHT FLUTE-

## C-SMBGC(超硬)



①ドリルで下穴を開けた後、ご使用ください。

サブマリンゲート加工  
下記形状加工に使用します。

型番	シャンク径 <i>d</i> 0.1mm単位指定	先端 R (選択)	両角 θ (選択)	刃長 <i>l</i>				全長 L	¥通常単価 1~2本
				θ20°	θ30°	θ45°	θ60°		
C-SMBGC (超硬)	6	0.3~1.0	20°	16.4	10.8	7.0	5.0	100	9,140
	8		30°	22.1	14.6	9.4	6.8		10,500
	10		45° 60°	27.8	18.3	11.8	8.8		12,400

②追加工はTSコーティングとXALコーティングが指定できます。(下記参照)

1本単位 切削条件 P.531

Order  
注文例

C-SMBGC 10-0.5-60

Price  
価格Delivery  
出荷日

3 日目出荷



ストローク A 800円/1本

卷末-8

③同一サイズ3本以上は一律2,160円


## ■数量スライド価格(1円未満切捨て)

数 量	1~2	3~4	5~10	11~15	16~	お見積り
値引率	価格表	7%	16%	20%		


④11本以上の購入の際はAストローク未対応となります。

●底刃付タイプ／2枚刃・直刃 -2 FLUTES／STRAIGHT FLUTE-

## C-SMEGC(超硬)



①ドリルで下穴を開けた後、ご使用ください。

サブマリンゲート加工  
下記形状加工に使用します。

型番	シャンク径 <i>d</i> 0.1mm単位指定	先端径 <i>D</i> 0.1mm単位指定	両角 θ (選択)	底刃形状 (選択)	刃長 <i>l</i>				全長 L	¥通常単価 1~2本
					θ20°	θ30°	θ45°	θ60°		
C-SMEGC (超硬)	6	0.4~2.0	20°	T (中ベコ) F (フラット)	11.3	7.4	4.8	3.4	100	9,000
	8		30°		17.0	11.1	7.2	5.1		10,390
	10		45° 60°		22.6	14.9	9.6	6.9		12,000

②追加工はTSコーティングとXALコーティングが指定できます。(下記参照)

1本単位 切削条件 P.531

Order  
注文例

C-SMEGC 10-1.0-60-T

Price  
価格Delivery  
出荷日

3 日目出荷



ストローク A 800円/1本

卷末-8

③同一サイズ3本以上は一律2,160円

## ■数量スライド価格(1円未満切捨て)

数 量	1~2	3~4	5~10	11~15	16~	お見積り
値引率	価格表	7%	16%	20%		

④11本以上の購入の際はAストローク未対応となります。

Alterations  
追加工

C-SMBGC 6-0.4-20-TS

型番 シャンク径(d) 先端径(D) 両角(θ) (TS・AC)

C-SMEGC 8-0.5-30-T-AC

型番 シャンク径(d) 先端径(D) 両角(θ) 底刃 (TS・AC)

10 日目出荷 ✖ストローク不可

## ■C-SMBGC / C-SMEGCに適用

追加工	コード	シャンク径d	料金/本
TSコーティング付	TS	6	+640
		8	+690
		10	+690
XALコーティング付	AC	6	+590
		8	+650
		10	+650



WEBなら切削工具～梱包用品まで180万点掲載

●通常単価・数量スライド単価・出荷日等の最新情報は、ミスミVONAをご参照ください。

ミスミ 段付ドリル

