

## スタンダードなドリルがパックでさらにお得に

ミスミ

HSS DRILLS

## ハイス鋼ドリル


●ストレートシャンク／レギュラー -STRAIGHT SHANK／REGULAR LENGTH-

SD□-PACK／SD(ハイス鋼)

SDC□-PACK／SDC(コバルトハイス鋼)



G-SD□-PACK／G-SD(TiNコート・ハイス鋼)

SD  
SDC・G-SD(D≤0.9)  
SD  
SDC・G-SD(D≥1.0)  
シンニング無し  
S形シンニング

①シャンク径(d)は直径(D)と同じです。

②ホモ処理=四三酸化鉄皮膜処理

③SD, SDCの直径2.3mm以下はホモ処理は施しておりません。

材質	HSS	HSS Co5%	ホモ処理	TiN
	SD-G-SD	SDC	SD-SDC	G-SD

直徑D	公差(h8)	シャンク径d	公差(f11)
0.2~3	-0.014	0.2~3	-0.006 -0.066
3.1~6	-0.018	3.1~6	-0.010 -0.089
6.1~10	0	6.1~10	-0.013 -0.103
10.1~13	0	10.1~13	-0.016 -0.126

仕様	先端角 118°	レギュラー	22~29	再研磨
SD	○	△		
SDC	○	○		
G-SD	○	○		

○=適 △=可

型番 SD(ハイス鋼)／SDC(コバルトハイス鋼)／G-SD(TiNコート・ハイス鋼) 1本単位 1パック単位 5~10本入

直徑D	溝長l	全長L	1パック入数	￥通常単価							
				SD(ハイス)			SDC(コバルトハイス)			G-SD(TiNコート・ハイス)	
				SD□-PACK (パック品)	SD (単品)	SDC□-PACK (パック品)	SDC (単品)	G-SD□-PACK (パック品)	G-SD (単品)		
0.2	3	19	10本	4,700	4,230	—	—	—	—	—	—
0.3	3	19	10本	3,200	2,880	—	—	—	—	—	—
0.4	5	20	10本	2,730	2,460	—	—	—	—	—	—
0.5	6	22	10本	2,100	1,890	—	—	—	—	5,010	4,510
0.6	7	24	10本	2,100	1,890	—	—	—	—	4,550	4,100
0.7	9	28	10本	1,900	1,710	—	—	—	—	4,190	3,770
0.8	10	30	10本	1,700	1,530	—	—	—	—	3,990	3,590
0.9	11	32	10本	1,800	1,620	—	—	—	—	3,810	3,430
1	12	34	10本	1,570	1,410	—	2,900	2,610	—	3,810	3,430
1.1	14	36	10本	1,800	1,620	—	3,400	3,060	—	3,610	3,250
1.2	16	38	10本	1,700	1,530	—	3,200	2,880	—	3,430	3,090
1.3	16	38	10本	1,800	1,620	—	3,400	3,060	—	3,610	3,250
1.4	18	40	10本	1,800	1,620	—	3,400	3,060	—	3,610	3,250
1.5	18	40	10本	1,560	1,400	—	2,900	2,610	—	3,610	3,250
1.6	20	43	10本	1,600	1,440	—	3,200	2,880	—	2,730	2,460
1.7	20	43	10本	1,800	1,620	—	3,400	3,060	—	3,000	2,700
1.8	22	46	10本	1,700	1,530	—	3,300	2,970	—	2,730	2,460
1.9	22	46	10本	1,700	1,530	—	—	—	—	2,730	2,460
2	24	49	10本	1,530	1,380	—	2,900	2,610	—	2,700	2,430
2.1	24	49	10本	1,700	1,530	—	3,300	2,970	—	3,940	3,550
2.2	27	53	10本	1,700	1,530	—	3,300	2,970	—	3,940	3,550
2.3	27	53	10本	1,700	1,530	—	3,200	2,880	—	3,580	3,220
2.4	30	57	10本	1,700	1,530	—	3,300	2,970	—	3,940	3,550
2.5	30	57	10本	1,530	1,380	—	2,900	2,610	—	3,500	3,150
2.6	30	57	10本	1,700	1,530	—	3,200	2,880	—	3,500	3,150
2.7	33	61	10本	1,700	1,530	—	3,200	2,880	—	3,580	3,220
2.8	33	61	10本	1,600	1,440	—	3,100	2,790	—	3,770	3,390
2.9	33	61	10本	1,700	1,530	—	3,200	2,880	—	3,580	3,220
3	33	61	10本	1,300	1,170	—	2,600	2,340	—	3,500	3,150
3.1	36	65	10本	1,900	1,710	—	3,700	3,330	—	4,280	3,850
3.2	36	65	10本	1,700	1,530	—	3,200	2,880	—	4,280	3,850
3.3	36	65	10本	1,700	1,530	—	3,600	3,240	—	4,280	3,850
3.4	39	70	10本	1,800	1,620	—	3,200	2,880	—	4,100	3,690
3.5	39	70	10本	1,700	1,530	—	3,800	3,420	—	4,100	3,690
3.6	39	70	10本	2,100	1,890	—	4,000	3,600	—	4,740	4,270
3.7	39	70	10本	2,100	1,890	—	3,600	3,240	—	4,740	4,270
3.8	43	75	10本	1,800	1,620	—	4,100	3,690	—	4,740	4,270
3.9	43	75	10本	2,100	1,890	—	3,600	3,240	—	4,740	4,270
4	43	75	10本	1,800	1,620	—	4,300	3,870	—	4,700	4,230
4.1	43	75	10本	2,500	2,250	—	4,700	4,230	—	5,280	4,750
4.2	43	75	10本	2,320	2,090	—	4,300	3,870	—	4,650	4,190
4.3	47	80	10本	2,500	2,250	—	4,700	4,230	—	4,650	4,190
4.4	47	80	10本	2,500	2,250	—	4,700	4,230	—	4,650	4,190
4.5	47	80	10本	2,320	2,090	—	4,300	3,870	—	4,650	4,190
4.6	47	80	10本	2,800	2,520	—	5,400	4,860	—	5,950	5,360
4.7	47	80	10本	2,800	2,520	—	—	—	—	5,950	5,360
4.8	52	86	10本	2,800	2,520	—	5,400	4,860	—	5,950	5,360
4.9	52	86	10本	2,900	2,610	—	—	—	—	5,950	5,360
5	52	86	10本	2,600	2,340	—	5,000	4,500	—	5,800	5,220
5.1	52	86	10本	3,410	3,070	—	6,300	5,670	—	6,600	5,940
5.2	52	86	10本	3,100	2,790	—	5,800	5,220	—	7,750	6,980
5.3	52	86	10本	3,410	3,070	—	6,300	5,670	—	7,750	6,980
5.4	57	93	10本	3,410	3,070	—	6,300	5,670	—	7,750	6,980