


ミスミ

HSSE HAND TAP

ハイス鋼ハンドタップ

●食付同サイズセット

HT



材質	HSSE
一般鋼 (SS・SC材)	○
合金鋼 (SCM)	○

調質鋼 (~45HRC)	高硬度鋼 (50HRC~)	工具鋼 (SKD、SKS)	ステンレス鋼 (SUS)	鉄 (FC、FCD)	アルミ (Al)	銅 (Cu)
○	○	○	○	○	○	○

○=適

型番 HT 1パック 10本入

呼び M×P		食付 Lcf 1=1.5P 2=5P 3=9P	精度	全長 L	ねじ長 Lc	首下長 L ₁	シャンク径 d	溝数	四角部長さ Lk	四角部幅 K	パック 入数	¥通常単価 1~4パック (1本単価)
M3	0.5	1 (1.5P) 2 (5P) 3 (9P)	JIS2	46	18	20	4	3	6	3.2	10本	2,300 (230)
M4	0.7			52	20	22	5	4	7	4		2,200 (220)
M5	0.8			60	22	27	5.5	4	7	4.5		2,300 (230)
M6	1			62	24	32.5	6	4	7	4.5		2,400 (240)
M8	1.25			70	30	—	6.2	4	8	5		3,500 (350)
M10	1.5			75	32	—	7	4	8	5.5		4,500 (450)

この商品はパック単位での販売となります。

M8以下は突き出しセンタとなります。

食付1.5Pタイプは全サイズ突き出しセンタではありません。

切削条件 P.752

HT - M3 - 0.5 - 1
型番 呼び(M×P) 食付(Lcf)

出荷日



在庫品



ご希望によりPM 6:00迄、当日出荷受付致します。



価格

■数量スライド価格(1円未満切捨て)				
数量	1~4	5~9	10~19	20~49
価格表	3%	5%	7%	
値引率				

お見積り

日本が特長!

汎用性が高く、多様な用途、被削材に対応できます。

ハンドタップ



スピアラルタップ



ポイントタップ



ロールタップ



管用タップ



ねじ切りカッター



ねじ切り関連工具

ダイス



WEBなら切削工具～梱包用品まで180万点掲載

●通常単価・数量スライド単価・出荷日等の最新情報は、ミスミVONAをご参照ください。

ミスミ 再研磨サービス

