




ハイス鋼スパイラルタップ

SPFT



材質	HSSE	ホモ処理	仕様	40°					
一般鋼 (SS・SC材)	合金鋼 (SCM)	調質鋼 (~45HRC)	高硬度鋼 (50HRC~)	工具鋼 (SKD、SKS)	ステンレス鋼 (SUS)	鋳鉄 (FC、FCD)	アルミ (Al)	銅 (Cu)	
○	○					○	○	○	

○=適

※ホモ処理：水蒸気処理により四三酸化鉄皮膜をつくることで、耐溶着性を向上させます。

型番 SPFT 1パック 10本入

呼び MXP		食付 Lcf	精度	全長 L	ねじ長 Lc	首下長 L1	シャンク径 d	溝数	四角部長さ Lk	四角部幅 K	パック 入数	￥通常単価 (1本単価)
M2	0.4	2.5P	LM1	40	9.5	15	3	2	5	2.5	10本	5,700 (570)
M3	0.5		LM2	46	11	18	4	3	6	3.2		3,200 (320)
M4	0.7		LM2	52	13	20	5	3	7	4		3,000 (300)
M5	0.8		LM2	60	16	25	5.5	3	7	4.5		3,100 (310)
M6	1		LM2	62	19	28	6	3	7	4.5		3,300 (330)
M8	1.25		LM2	70	22	35	6.2	3	8	5		3,850 (385)
M10	1.5		LM2	75	24	39	7	3	8	5.5		5,750 (575)
M12	1.75		LM2	82	29	42	8.5	3	9	6.5		6,600 (660)

①この商品はパック単位での販売となります。

②M8以下は突き出しセンタとなります。

③切削タップの精度LMの詳細につきましては技術情報(P.749)をご参照ください。

切削条件 P.752

技術情報 P.749

ツーリング

加工工具

測定工具・計測機器

放電工具

研削研磨用品

切断・溶接用品

手作業工具

電動・空圧工具

化学製品

安全保護・環境衛生用品

梱包・物流保管用品



注文例

SPFT - M3 - 0.5

型番

呼び(MXP)

Price
価格

■数量スライド価格(①1円未満切捨て)

数量 1~4 5~9 10~19 20~49 50~

値引率 価格表 3% 5% 7%

お見積り



出荷日 Delivery



在庫品

巻末-7

④ご希望によりPM 6:00迄、当日出荷受付致します。

これが特長!

- 止り穴加工に用います。
- 炭素鋼、合金鋼など切りくずが連続する被削材に適しています。

