

ミスミ

END MILL HOLDERS -FACE MILLS-


平面削りカッター

●エンドミルタイプ -END MILL TYPE-

MHEK



すくい角 A.R.+20°~22° R.R.-20°~-24°



- 付属品
- シート(刃数分)
- シート用ネジ(刃数分)
- チップ用ネジ(刃数分)
- シート用レンチ(1個)
- チップ用レンチ(1個)
- 焼付き防止剤(1個)

※チップは付属していません。(P.814)

型番 MHEK

1本単位

外径 D	シャンク径 d	全長 L	D1	l_1	刃数	適合チップ (P.814)	¥通常単価 1本
32	32	125	44	40	3	SEET13T3L	20,910
40	32	125	52			SEET13T3M	18,660
50	32	125	63		4	SEMT13T3M	26,540

●アーバー取付けタイプ -BORE TYPE-


MHEK



- 付属品
- シート(刃数分)
- シート用ネジ(刃数分)
- チップ用ネジ(刃数分)
- シート用レンチ(1個)
- チップ用レンチ(1個)
- 焼付き防止剤(1個)

※チップは付属していません。(P.814)

すくい角 A.R.+20°~22° R.R.-20°~-24°



型番 MHEK

1本単位

外径 D	D1	D2	H	d	B	H1	刃数	図面	適合チップ (P.814)	¥通常単価 1本
80	93	60	50	25.4	6	25	4	1	SEET13T3L	25,570
100	113	70		31.75	8	32	5	2	SEET13T3M SEMT13T3M	31,680

Order
注文例

MHEK - 50

型番 外径(D)

Delivery
出荷日

在庫品 卷末-7
ご希望によりPM6:00迄、当日出荷受付致します。

Price
価格

切削条件 P.814

■数量スライド価格(1円未満切捨て)

数量	1	2	3, 4	5~9	10~
----	---	---	------	-----	-----

値引率	3%	5%	10%		
-----	----	----	-----	--	--

お見積り

加工工具

測定工具・
計測機器

放電工具

研削研磨
用品切断・
溶接用品

手作業工具

電動・
空圧工具

化学製品

安全保護・
環境衛生用品梱包・物流
保管用品

●アクセサリー -ACCESSORIES-

1個単位

型番	部品名	¥通常単価 1~4個
MHEKS13	シート	790
TMS13	シート用ネジ	880
TMS15	チップ用ネジ	770
WMS13	シート用レンチ	350
WMS15	チップ用レンチ	1,720



MHEKS13

型番



卷末-7

ご希望によりPM6:00迄、当日出荷受付致します。



■数量スライド価格(1円未満切捨て)

数量	1~4	5~9	10~19	20~29	30~
----	-----	-----	-------	-------	-----

値引率	3%	5%	10%		
-----	----	----	-----	--	--

お見積り

