


ミスミ

SCREW JACKS


スクリュージャッキ

SJJK



- 材質
- 硬度
- 表面処理

S45C
スクリュー部
30~40HRC
本体
25~35HRC
四三酸化鉄皮膜

Example
使用例

1個単位

| 型番 | No. | A | B | C | D | E | F | G | 耐荷重 (N) | 重量 (g) | ¥通常単価 1~4個 | |
|------|-----|---------|----|-----|-----|--------|---|----|------------|-----------|---------------|--|
| SJJK | 40 | 30~40 | 40 | 20 | 9.5 | Tr25P4 | 4 | 11 | 20,000 | 0.28 | 1,930 | |
| | 50 | 40~50 | 50 | 26 | 14 | Tr32P4 | | | 35,000 | 0.58 | 1,930 | |
| | 80 | 60~80 | | 46 | | | | | 58,000 | 0.88 | 2,240 | |
| | 105 | 80~105 | 65 | 60 | 18 | Tr40P4 | | | 2.00 | 3,200 | | |
| | 150 | 100~150 | | 81 | | | | | 2.54 | 4,170 | | |
| | 250 | 150~250 | | 132 | | | | | 3.82 | | 5,910 | |



注文例

SJJK 40

型番
No.Price
価格

出荷日

在庫品

卷末-7

(ご希望によりPM 6:00迄、当日出荷受付致します。)


お見積り

ミスミ

CLAMPS SUPPORT SCREW JACKS

クランプサポートスクリュージャッキ

CSJ



| 部品名 | スクリュー | 本体 | ロックナット |
|------|----------|------|--------|
| 材質 | S45C | S45C | S45C |
| 硬度 | 30~40HRC | (生材) | (生材) |
| 表面処理 | 四三酸化鉄皮膜 | | |



1個単位

| 型番 | No. | A | ストローク | B | C | D | E | F | G | H | 耐荷重 (N) | 重量 (g) | ¥通常単価 1~4個 | | |
|-----|-----|---------|-------|----|----|-----|----|------|---|----|------------|-----------|---------------|--|--|
| CSJ | 50 | 40~50 | 10 | 40 | 30 | 24 | 8 | TM20 | 4 | 11 | 11,700 | 0.27 | 2,520 | | |
| | 70 | 50~73 | 23 | | | 32 | 9 | | | | 13,700 | 0.35 | 2,650 | | |
| | 100 | 70~100 | 30 | 45 | 35 | 46 | 12 | TM22 | | | 19,600 | 0.63 | 3,340 | | |
| | 150 | 94~150 | 56 | 50 | | 70 | | | | | 34,300 | 1.10 | 3,830 | | |
| | 250 | 150~250 | 100 | 60 | 45 | 120 | 15 | TM25 | 5 | | 34,300 | 2.45 | 5,620 | | |

(ご希望によりPM 6:00迄、当日出荷受付致します。)



注文例

CSJ 100

型番
No.

出荷日

在庫品

卷末-7

(ご希望によりPM 6:00迄、当日出荷受付致します。)

■数量スライド価格(1円未満切捨て)

| 数量 | 1~4 | 5~9 | 10~19 | 20~29 | 30~ |
|-----|-----|-----|-------|-------|-----|
| 値引率 | 3% | 5% | 10% | | |

お見積り

が特長!

- 各種クランプのサポートにてご使用いただけます。
- 1個ではストロークが不足、高さが足りないという場合は、2個、3個を接続して使用できます。(同一サイズのみ)

Example
使用例