


ミスミ

電極用シャンク エコノミータイプ

E-SA
E-SB



●材質 S45C
●硬度 53~58HRC(高周波焼入)

1本単位

型番	シャンク部有効長φ(mm)	全長L(mm)	¥通常単価			
			1~9本	10~59本	60~99本	100本~
E-SA	25	75	580	500	440	350
E-SB	50	100	710	620	530	440

Ⓜ本製品はミスミオリジナル規格品です。



Order
注文例

E-SA
型番



Delivery
出荷日




在庫品 巻末-7

Ⓜご希望によりPM6:00迄、当日出荷受付致します。

■E-SA/E-SBの電極取付例

●E-SA/E-SBの先端は熱処理しておりませんので、電極取付用の加工が自由にできます。





ワイヤー電極線
放電加工用フィルター
イオン交換樹脂
ワイヤーカット用部品
電極ブランク
放電用治具

ミスミ

電極用シャンク 丸電極(タフピッチ銅)付タイプ

E-CUSA



●シャンク部 ●材質 S45C
●硬度 53~58HRC(高周波焼入)
●丸電極部 ●材質 タフピッチ銅(C1100)

※銅・シャンク圧接部せん断強度: 117.7N(12kgf/mm²)以上

1本単位

型番	D(mm)	¥通常単価 100本以上お見積り			
		1~9本	10~29本	30~49本	50~99本
E-CUSA	21	1,790	1,710	1,650	1,580
	30	2,340	2,230	2,160	2,060
	40	3,000	2,850	2,760	2,640

Ⓜ本製品はミスミオリジナル規格品です。



Order
注文例

E-CUSA 30
型番 D



Delivery
出荷日



在庫品 巻末-7

Ⓜご希望によりPM6:00迄、当日出荷受付致します。

📦が特長!

- E-SAに丸電極(タフピッチ銅)圧接したタイプです。
- 電極接着の工程を省略することで、工程時間短縮を実現いたします。



WEBならミスミワイヤー電極線特設ページ掲載

●通常単価・数量スライド単価・出荷日等の最新情報は、ミスミVONAをご参照ください。

ミスミ 高速加工ワイヤー

