


BP100/BP120 外形寸法図

BP100




軸詳細図




ウォーム減速機

BP120






軸詳細図



BP135 外形寸法図

BP135

ウォーム減速機



重量: 83kg

軸詳細図



入力軸



出力軸

WP100~135-E,B

1段ウォーム
減速機




外形寸法図

■掲載図面に該当する定格伝達能力表はB-19~B-22ページをご覧ください。

WP100~135-E,B

軸詳細図

ウォーム減速機



※100型1.5kWモータにはアイボルトはついておりません。
モータアダプター端面までの寸法です。

WP100~135-E,B 寸法

型番	モータkW	AC	BD	B	BB	CC	E	F	HE	LL	HL	HH	H	HD	M	N	G	Z	AB	D
100	1.5	224	114	270	170	100	220	155	80	150	250	330	342	※330	270	190	20	15	242	200
	2.2			380										252					250	
120	2.2	264	134	315	190	120	260	180	95	180	300	395	407	441	320	230	25	18	292	250
	3.7			315															292	250
135	3.7	304	144	335	210	135	290	200	105	215	350	455	467	491	350	250	30	18	322	250
	5.5			506										342					300	

型番	モータkW	モータ付				ブレーキモータ付				出力軸				潤滑油量	
		A	AG	KL	質量kg	A	AG	KL	質量kg	LS	KO	Sh7	Yh9	TI	L
100	1.5	662.5	288.5	158	69	739	365	158	72	75	65	38	10	41.0	4.00
	2.2	705	321	169	81	781	397	169	89						
120	2.2	768	321	169	107	844	397	169	115	85	73	45	14	48.5	6.90
	3.7	798	351	180	118	879	432	182	128						
135	3.7	848	351	180	142	929	432	182	152	95	82	55	16	59.0	10.20
	5.5	909.5	392.5	197	163	983	466	197	176						


BP100~135-E,B

1段ウォーム減速機 外形寸法図

■掲載図面に該当する定格伝達能力表はB-19~B-22ページをご覧ください。

BP100~135-E,B

軸詳細図



ウォーム減速機


BP100~135-E,B 寸法

型番	モータkW	AD	BD	B	BB	CC	E	F	HL	LL	H	M	N	G	Z	AB	D
100	1.5	224	114	270	170	100	220	155	100	200	330	270	190	20	15	242	200
	2.2			295												252	250
120	2.2	264	134	315	190	120	260	180	120	240	395	320	230	25	18	292	250
	3.7			315												292	250
135	3.7	304	144	335	210	135	290	200	135	270	455	350	250	30	18	322	250
	5.5			360												342	300

型番	モータkW	モータ付				ブレーキモータ付				出力軸					潤滑油量
		A	AG	KL	質量kg	A	AG	KL	質量kg	LS	KO	Sh7	Yh9	TI	
100	1.5	662.5	288.5	158	69	739	365	158	72	75	65	38	10	41.0	1.50
	2.2	705	321	169	81	781	397	169	89						
120	2.2	768	321	169	107	844	397	169	115	85	73	45	14	48.5	2.40
	3.7	798	351	180	118	879	432	182	128						
135	3.7	848	351	180	142	929	432	182	152	95	82	55	16	59.0	3.30
	5.5	909.5	392.5	197	163	983	466	197	176						

WP100/WP120 外形寸法図

WP100




軸詳細図




ウォーム減速機

WP120






軸詳細図



WP135 外形寸法図



WP135

ウォーム減速機



重量：90kg

軸詳細図



BFP100~135



ヘリカル/ウォーム
減速機

外形寸法図

■掲載図面に該当する定格伝達能力表はB-66~B-68ページをご覧ください。

BFP100~135

軸詳細図



ウォーム減速機

BFP100~135 寸法

型番	A	AB	AC	B	BB	BD	CC	E	F	G	H	HD	HL	LL	M	N	Z
100	390	258	224	253.5	170	114	100	220	155	20	-	330	160	200	270	190	15
120	437	282	264	284	190	134	120	260	180	25	-	395	190	240	320	230	18
135	496	321	304	313	210	144	135	290	200	30	-	455	210	270	350	250	18

型番	入力軸					出力軸					質量 kg	潤滑油量 L
	HS	KI	Uh7	Xh9	TH	LS	KO	Sh7	Yh9	TI		
100	40	32	18	6	20.5	75	65	38	10	41.0	49.0	1.8
120	40	32	20	6	22.5	85	73	45	14	48.5	76.0	2.8
135	50	41	25	8	28.0	95	82	55	16	59.0	105.0	3.3

BHP100~135




2段ウォーム
減速機

外形寸法図

■掲載図面に該当する定格伝達能力表はB-94~B-101ページをご覧ください。

BHP100~135

軸詳細図



ウォーム減速機

BHP100~135 寸法

型番	A	AB	AE	AD	B	BA	BB	BD	CC	E	F	G	H	HD	HL	LL	M	N	Z
100	346	161	53	224	290	120	170	114	100	220	155	20	—	330	160	200	270	190	15
120	402	185	62	264	330	140	190	134	120	260	180	25	—	395	190	240	320	230	18
135	459	215	69	304	370	160	210	144	135	290	200	30	—	455	215	270	350	250	18

型番	入力軸					出力軸					質量	潤滑油量
	HS	KI	Uh7	Xh9	TH	LS	KO	Sh7	Yh9	TI	kg	L
100	40	32	15	5	17.0	75	65	38	10	41.0	49.0	2.1
120	40	32	18	6	20.5	85	73	45	14	48.5	76.0	3.1
135	50	42	22	6	24.5	95	82	55	16	59.0	105.0	4.3


BHP100~135-E,B

2段ウォーム減速機 外形寸法図

■掲載図面に該当する定格伝達能力表はB-94~B-101ページをご覧ください。

BHP100~135-E,B

軸詳細図



ウォーム減速機

BHP100~135-E,B 寸法

型番	モータkW	AD	BD	A	AB	BB	CC	E	F	G	LL	HL	HD	M	N	Z	AF	BA	D
100	0.4	224	114	373	161	170	100	220	155	20	200	160	330	270	190	15	80	152	160
120	0.4	264	134	420	185	190	120	260	180	25	240	190	395	320	230	18	80	172	160
	440			100													182	200	
135	0.75	304	144	490	215	210	135	290	200	30	270	215	455	350	250	18	100	202	200
	490			100													212	200	

型番	モータkW	モータ付				ブレーキモータ付				出力軸					潤滑油量
		BF	BG	KL	質量kg	BF	BG	KL	質量kg	LS	KO	Sh7	Yh9	TI	
100	0.4	215	537	113	61	230	552	112	61.1	75	65	38	10	41.0	2.10
120	0.4	215	577	113	95	230	592	112	95.1	85	73	45	14	48.5	3.10
	0.75	222	594	145	103	291	663	145	105						
135	0.75	222	634	145	131	291	703	145	132	95	82	55	16	59.0	4.30
	1.5	288.5	710.5	158	141	365	787	158	143.5						