# プーリ・アイドラー・丸ベルト・平ベルト

Web 最新の価格・納期・規格情報はWEBをご覧ください。

プーリ・アイドラー
丸ベルト・平ベルト

PULLEYS
IDLERS
ROUND BELTS
FLAT BELTS



| 製　品　名 | 平ベルト用プーリ ー幅T=6～32ー | 平ベルト用アイドラー ー幅T=6～32ー | 平ベルト用プーリ ー幅L=25～100ー |
|---|---|---|---|
| ページ | P.1413 | P.1414 | P.1415 |



| 平ベルト用アイドラー ー幅L=25～100ー | 平ベルト用エコノミープーリ ー幅L=110～510ー | 平ベルト用エコノミーアイドラー ー幅L=110～510ー | 平ベルト用プーリ ー幅L=110～510ー |
|---|---|---|---|
| P.1416 | P.1417 | P.1418 | P.1419 |

| 平ベルト用アイドラー ー幅L=110～510ー | 平ベルト用ウレタンライニングプーリ ー幅L=25～100ー | 平ベルト用ウレタンライニングエコノミープーリ ー幅L=110～500ー | 軸付平ベルト用プーリ ー幅L=25～100ー |
|---|---|---|---|
| P.1420 | P.1421 | P.1422 | P.1423 |

| 平ベルト用アイドラー ー幅L=38～90ー | ー幅L=100～300ー | 丸ベルト用プーリ ーセットスクリュー・台形溝ー | ーセットスクリュー・U溝ー | ークランピング・台形溝ー |
|---|---|---|---|---|
| P.1424 | P.1424 | P.1425 | P.1425 | P.1426 |

| ークランピング・U溝ー | 丸ベルト用アイドラー ーナロータイプー | ーワイドタイプー | 丸ベルト用プーリ ー2連タイプー | 丸ベルト用アイドラー ー2連タイプー |
|---|---|---|---|---|
| P.1426 | P.1427 | P.1428 | P.1429 | P.1430 |



| 平ベルト | 平ベルトー蛇行防止桟付ー | 横桟付平ベルト | ステンレスベルト | ステンレスベルト用プーリ ークラウンタイプー | ステンレスベルト用アイドラー ークラウンタイプー |
|---|---|---|---|---|---|
| P.1443 | P.1451 | P.1456 | P.1457 | P.1458 | P.1458 |



| ポリウレタン丸ベルト ー溶接接合品/シームレス品ー | ポリウレタン丸ベルトーオープンエンド品ー |
|---|---|
| P.1459 | P.1460 |





# プーリ・アイドラー・平ベルト・丸ベルト
ー概要ー

## ■平ベルト用プーリ・アイドラー

ミスミの平ベルト用プーリ・アイドラーは、形状・サイズ共に豊富なバリエーションにて取り揃えております。
蛇行防止、スリップ防止等の目的に合わせて最適な製品をお選びいただけます。

**【平ベルト用プーリ・アイドラー タイプ別一覧表】**

| | | ベルト幅(mm) | 外径(mm) | 一般タイプ ストレートタイプ | 一般タイプ クラウンタイプ | 一般タイプ 桟溝付ストレートタイプ | ステンレスベルトタイプ クラウンタイプ | ウレタンライニングタイプ | エコノミータイプ | 軸付タイプ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 一般的なストレートの形状です。フランジ付きも選択できます。 | 蛇行防止のクラウンがついた形状です。フランジ付きも選択できます。 | 蛇行防止の桟溝がついた形状です。桟付ベルトと適合します。 | ステンレスベルト用の蛇行防止クラウンがついた形状です。 | ベルトとプーリの滑り防止にウレタンがライニング(一部圧入)されています。 | 肉薄のパイプを使った安価な商品です。 | 軸と一体になった商品です。部品点数の削減に貢献します。 |
| プーリ | 幅選択 | 6～32 | 15～100 | P.1413 | P.1413 | ― | ― | P.1413 | ― | ― |
| | 幅指定 | 25～100 | 15～80 | ― | P.1415 | P.1415 | ― | P.1421 | ― | P.1423 |
| | | 110～510 | 18～80 | ― | P.1419 | P.1419 | ― | P.1422 | P.1417 | ― |
| | | 40～160 | 50～100 | ― | ― | ― | P.1458 | ― | ― | ― |
| アイドラー | 幅選択 | 6～32 | 15～50 | P.1414 | P.1414 | ― | ― | ― | ― | ― |
| | 幅指定 | 25～100 | 15～80 | P.1416 | P.1416 | P.1416 | ― | ― | ― | ― |
| | | 110～510 | 18～80 | P.1420 | P.1420 | P.1420 | ― | ― | P.1418 | ― |
| | | 40～160 | 50～100 | ― | ― | ― | P.1458 | ― | ― | ― |

## ■平ベルト・丸ベルト

平ベルト：ミスミの平ベルトは、一般用・スライディング用・傾斜搬送用・グリップ用・耐油仕様・耐熱仕様・非粘着仕様・食品搬送用・包装物搬送用・電子部品搬送用・横桟付平ベルト・ステンレスベルトの12種類を取り揃えております。蛇行防止用の桟付タイプもあります。

丸ベルト：ミスミの丸ベルトは「スタンダードタイプ」、「高張力タイプ」、「導電性タイプ」、「シームレスタイプ」、「中空ロープタイプ」の5種類があります。
また、「スタンダードタイプ」、「高張力タイプ」は、溶着接合品とオープンエンド品からお選びいただくことができます。

| | 平ベルト | 丸ベルト |
|---|---|---|
| 使用例 |  |   |
| | 平ベルトは断面が長方形をしたベルトです。<br>食品・電子部品・段ボール等、多種多様なワークが搬送できます。 | 丸ベルトは、断面が丸いロープ状のベルトです。<br>取り付けが簡単で、機械を分解せずにベルトの交換ができるためメンテナンス性にも優れています。 |
| 特徴 |   幅広い仕様用途、プライ数、色、表面形状をご用意しております |   |
| | 用途に合せて12種類、108TYPEから選択できます。 | 用途に合せて5種類から選択できます。 |
| 対応ベルト幅/径 | 5mm～500mm | φ2～φ15 |
| 納期 | 5日目/7日目/9日目/14日目 | 在庫品/5日目 |

**●保管上の注意事項**(安全にご使用いただくために)
- 直射日光を避けてください。
- 雨水がかからない場所に保管してください。
- 湿度80%以下、温度0～40℃の場所に保管してください。
- 大量の積み重ねや強く折り曲げた状態を避けてください。
- 地面に直接置くことは避けてください。
- 油・薬品とベルトとの接触は避けてください。

**【丸ベルトの特長】**
軽量物の搬送に適しており、多軸伝動や直角伝動など自由度の高い設計が可能です。
高硬度で弾力性にとみ、耐摩耗性・耐油性・耐候性に優れています。
ただし、芳香族系(トルエン・ベンゼン・ナフタレンなど)には不向きです。また、多湿の場所での保管やご使用は避けてください。

# 平ベルト用プーリ　—幅T=6～32—
## —フランジタイプ・クラウンタイプ・ウレタン圧入タイプ—



カタログ規格外品はこちら P.137
CADデータフォルダ名：18_Flat_Belts_and_Round_Belts


| Type フランジ | Type クラウン | Type ウレタン圧入 | M材質 | S表面処理 ライニング |
|---|---|---|---|---|
| HBPG | HBPCG | — | S45C相当 | 四三酸化鉄皮膜 |
| HBPM | HBPCM | | | 無電解ニッケルメッキ |
| HBPA | HBPCA | | 2000系アルミ合金 | 白アルマイト |
| HBPS | HBPCS | | SUS304 | — |
| — | — | HBPUS | | ウレタンショアA70 |

セットスクリューは付属しません。 P.2-247

フランジタイプ




クラウンタイプ　6.3/ ( 1.6/ )




軸穴仕様




ウレタン圧入タイプ




ローラ面にウレタンショアA70（青色）を圧入します。
D寸法は変わりません。
ウレタン厚1mm

■キー溝寸法
N：新JIS（B1301）キー溝寸法表

| 呼び | dH7 | | bJS9 | | t | 公差 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| N8 | 8 | +0.015 0 | 3 | ±0.0125 | 1.4 | +0.1 0 |
| N10 | 10 | | | | | |
| NK10 | 10 | | 4 | ±0.0150 | 1.8 | |
| N12 | 12 | +0.018 0 | | | | |
| N15 | 15 | | 5 | | 2.3 | |
| N20 | 20 | +0.021 0 | 6 | | 2.8 | |
| N30 | 30 | | 8 | ±0.0180 | 3.3 | +0.2 0 |
| N40 | 40 | +0.025 0 | 12 | ±0.0215 | | |




| 型式 Type | D | dH7 P（丸穴+タップ）選択 | dH7 N（キー溝+タップ）選択 | T 選択 | D1 | ℓ | ℓ1 | M | L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| フランジタイプ HBPG HBPM HBPA HBPS クラウンタイプ HBPCG HBPCM HBPCA HBPCS ウレタン圧入タイプ HBPUS | 15 | 5 6 | — | 6* 11 16 21 27 32 | 12 | 8 | 4 | 3 | T+2 |
| | 18 | 5 6 8 | — | | 16 | | | | |
| | 20 | 5 6 8 | 8 | | | | | | |
| | 28 | 6 8 10 | 8 | | | | | | |
| | 30 | 6 8 10 12 | 8 10 12 | | 20 | | | | |
| | 35 | 8 10 12 | 10 12 | | | | | | |
| | 40 | 8 10 12 | 10 12 | | | | | | |
| | 45 | 10 12 | 10 12 | | 30 | 12 | 6 | 5 | |
| | 50 | 10 12 | 10 12 | | | | | | |
| | 60 | 10 12 15 | 10 12 15 | | | | | | |
| | 80 | 15 20 30 | 15 20 30 | | 50 | 16 | 8 | 8 | |
| | 100 | 20 30 40 | 20 30 40 | | 60 | | | | |

*クラウンタイプではT=6は選択できません。　キー溝+タップの軸穴径10で、キー溝幅4.0mm（高さ1.8mm）をご希望の場合はNK10とご指定ください。

Order 注文例

| 型式 | — | P | — | N | — | T |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HBPM30 | — | P6 | | | — | 11 |
| HBPCG35 | | | — | NK10 | — | 32 |

Delivery 出荷日
●HBPG・HBPM・HBPA・HBPS HBPCG・HBPCM・HBPCA・HBPCS　3 日目出荷
●HBPUS　5 日目出荷

Price 価格
■数量スライド価格（1円未満切り捨て）P.133

| 数量区分 | 標準対応 小口 | | | | 個別対応 大口 |
|---|---|---|---|---|---|
| 数　量 | 1～9 | 10～14 | 15～19 | 20～50 | 51～ |
| 値引率 | 基準単価 | 5% | 10% | 18% | お見積り |
| 出荷日 | 通常 | | | | |

表示数量超えはWOSにてご確認ください。

| D | ¥基準単価 フランジタイプ HBPG | HBPM | HBPA | HBPS | クラウンタイプ HBPCG | HBPCM | HBPCA | HBPCS | ウレタン圧入タイプ HBPUS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 870 | 920 | 910 | 1,240 | 860 | 900 | 880 | 1,220 | 1,510 |
| 18 | 970 | 1,030 | 1,010 | 1,390 | 960 | 1,000 | 980 | 1,370 | 1,660 |
| 20 | 1,010 | 1,070 | 1,050 | 1,440 | 990 | 1,030 | 1,010 | 1,420 | 1,710 |
| 28 | 1,150 | 1,220 | 1,200 | 1,650 | 1,130 | 1,180 | 1,160 | 1,630 | 1,920 |
| 30 | 1,210 | 1,280 | 1,250 | 1,720 | 1,190 | 1,240 | 1,220 | 1,700 | 1,990 |
| 35 | 1,280 | 1,390 | 1,370 | 1,880 | 1,260 | 1,320 | 1,300 | 1,860 | 2,130 |
| 40 | 1,360 | 1,440 | 1,410 | 1,940 | 1,340 | 1,400 | 1,380 | 1,920 | 2,210 |
| 45 | 1,480 | 1,560 | 1,530 | 2,110 | 1,460 | 1,530 | 1,510 | 2,090 | 2,380 |
| 50 | 1,580 | 1,670 | 1,650 | 2,270 | 1,560 | 1,630 | 1,610 | 2,250 | 2,540 |
| 60 | 1,790 | 1,890 | 1,850 | 2,550 | 1,770 | 1,850 | 1,830 | 2,530 | 2,820 |
| 80 | 2,240 | 2,360 | 2,310 | 3,190 | 2,210 | 2,310 | 2,290 | 3,170 | 3,610 |
| 100 | 2,800 | 2,950 | 2,890 | 3,980 | 2,760 | 2,890 | 2,870 | 3,960 | 4,370 |

Alteration 追加工

| 型式 | — | P・N | — | T | — | (BC・HRC・FC・TC) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HBPM18 | — | P8 | — | 11 | — | BC6.5 |

5 日目出荷

| Alterations | ボスカット | ローレット平目追加 | フランジカット | フランジ厚変更 |
|---|---|---|---|---|
| Code | BC | HRC | FC | TC |
| Spec. | ボスの長さを0.5mm単位でカットします。 M+3≦BC≦ℓ　BC/2　BC　指定方法 BC6.5 | ローラ部にローレット平目加工をします。 HBPG・HBPM・HBPA・HBPSに適用 | フランジをカットして低くします。 FC：0.5mm単位指定　FC　D+4　D≦FC<D+4　指定方法 FC42　クラウンタイプは適用不可 | フランジ厚を0.5に加工します。 L寸は、1mm短くなります。 0.5　0.5　クラウンタイプは適用不可 |
| ¥/1Code | 500 | 300 | 300 | 300 |





# 平ベルト用アイドラー　—幅T=6～32—
## —フランジタイプ・クラウンタイプ—



カタログ規格外品はこちら P.137
CADデータフォルダ名：18_Flat_Belts_and_Round_Belts


| Type フランジ | Type クラウン | M材質 | S表面処理 | M材質 ベアリング | A付属品 |
|---|---|---|---|---|---|
| HBG | HBGC | S45C相当 | 四三酸化鉄皮膜 | スチール | 止め輪 (SUS304) |
| HBGM | HBGCM | | 無電解ニッケルメッキ | | |
| HBGA | HBGCA | 2000系アルミ合金 | 白アルマイト | | |
| HBGS | HBGCS | SUS304 | — | ステンレス | |
| HBGP | — | ポリアセタール | — | スチール | |

*軸受精度JIS　B1514　0級
ベアリングは圧入になります。
ベアリングは取りはずしできません。

6.3/ ( 1.6/ )




| 型式 Type | D | T | P | dh | ℓ | ℓ1 | L | 使用ベアリング No. | d | B | ¥基準単価 フランジタイプ HBG | HBGM | HBGA | HBGS | HBGP | クラウンタイプ HBGC | HBGCM | HBGCA | HBGCS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| フランジタイプ HBG HBGM HBGA HBGS HBGP (*のみ適用) クラウンタイプ HBGC HBGCM HBGCA HBGCS | 15 | 6*1 | 11 | 9 | 2 | — | 8 | 694ZZ×1 | 4 | 4 | 1,050 | 1,130 | 1,080 | 1,420 | — | — | — | — | — |
| | 20 | | 16 | 13 | 1.5 | | | 625ZZ×1 | 5 | 5 | 1,050 | 1,130 | 1,080 | 1,420 | | — | — | — | — |
| | 20 | 11 | 16 | 13 | 4 | 3 | 13 | 625ZZ×1 | 5 | 5 | 1,130 | 1,220 | 1,160 | 1,670 | — | 1,110 | 1,200 | 1,140 | 1,650 |
| | *25 | | 19 | 16 | 3.5 | 2.5 | | 626ZZ×1 | 6 | 6 | 1,230 | 1,320 | 1,300 | 1,720 | 1,170 | 1,210 | 1,300 | 1,280 | 1,700 |
| | *30 | | | 17 | | | | 698ZZ×1 | 8 | | 1,310 | 1,400 | 1,370 | 1,760 | 1,250 | 1,290 | 1,380 | 1,350 | 1,740 |
| | 15 | 16 | 11 | 9 | — | — | 18 | 685ZZ×2 | 5 | 5 | 1,620 | 1,690 | 1,870 | 2,100 | — | 1,490 | 1,550 | 1,480 | 1,850 |
| | 20 | | 16 | 13 | | | | 625ZZ×2 | | | 1,640 | 1,710 | 1,890 | 2,120 | | 1,540 | 1,610 | 1,780 | 2,010 |
| | 25 | | 19 | 16 | | | | 626ZZ×2 | 6 | 6 | 1,760 | 2,080 | 1,850 | 2,240 | | 1,700 | 2,090 | 1,740 | 2,180 |
| | *30 | | | 17 | | | | 698ZZ×2 | 8 | | 1,800 | 2,210 | 1,850 | 2,300 | 1,690 | 1,700 | 2,090 | 1,740 | 2,180 |
| | 35 | | 26 | 23 | | | | 6000ZZ×2 | 10 | 8 | 2,080 | 2,230 | 2,110 | 2,630 | — | 2,060 | 2,130 | 2,110 | 2,570 |
| | *40 | | (22)*2 | (17)*2 | | | | (6900ZZ×2)*2 | | (6)*2 | 2,190 | 2,260 | 2,230 | 2,720 | 2,100 | 2,060 | 2,130 | 2,110 | 2,570 |
| | 15 | 21 | 11 | 9 | — | — | 23 | 685ZZ×2 | 5 | 5 | 1,820 | 1,910 | 1,860 | 2,320 | — | 1,680 | 1,760 | 1,710 | 2,140 |
| | 20 | | 16 | 14 | | | | 688ZZ×2 | | | 1,890 | 1,980 | 1,920 | 2,410 | | 1,740 | 1,830 | 1,770 | 2,210 |
| | 25 | | 19 | 17 | | | | 698ZZ×2 | 8 | 6 | 1,960 | 2,060 | 1,990 | 2,490 | | 1,800 | 1,890 | 1,830 | 2,290 |
| | *30 | | | | | | | 698ZZ×2 | | | 1,970 | 2,060 | 2,030 | 2,560 | 1,830 | 1,870 | 1,950 | 1,920 | 2,410 |
| | 35 | | 26 | 23 | | | | 6000ZZ×2 | 10 | 8 | 2,330 | 2,420 | 2,310 | 2,890 | — | 2,320 | 2,430 | 2,360 | 2,830 |
| | *40 | | | | | | | | | | 2,450 | 2,570 | 2,490 | 3,000 | 2,300 | 2,320 | 2,430 | 2,360 | 2,830 |
| | *50 | | 28 | 25 | | | | 6001ZZ×2 | 12 | 8 | 2,630 | 2,740 | 2,690 | 3,290 | 2,480 | 2,480 | 2,580 | 2,540 | 3,120 |
| | 15 | 27 | 11 | 9 | — | — | 29 | 685ZZ×2 | 5 | 5 | 2,100 | 2,200 | 2,160 | 2,720 | — | 1,930 | 2,030 | 1,990 | 2,500 |
| | 20 | | 16 | 14 | | | | 688ZZ×2 | | | 2,170 | 2,280 | 2,240 | 2,820 | | 2,000 | 2,100 | 2,060 | 2,590 |
| | 25 | | 19 | 17 | | | | 698ZZ×2 | 8 | 6 | 2,250 | 2,370 | 2,320 | 2,920 | | 2,070 | 2,180 | 2,130 | 2,690 |
| | 30 | | | | | | | 698ZZ×2 | | | 2,310 | 2,430 | 2,380 | 3,010 | | 2,150 | 2,250 | 2,210 | 2,790 |
| | 40 | | 26 | 23 | | | | 6000ZZ×2 | 10 | 8 | 2,870 | 3,010 | 2,960 | 3,730 | | 2,660 | 2,800 | 2,740 | 3,460 |
| | 50 | | 28 | 25 | | | | 6001ZZ×2 | 12 | | 3,080 | 3,230 | 3,170 | 4,000 | | 2,860 | 3,000 | 2,940 | 3,710 |
| | 15 | 32 | 11 | 9 | — | — | 34 | 685ZZ×2 | 5 | 5 | 2,200 | 2,310 | 2,260 | 2,850 | — | 2,020 | 2,130 | 2,080 | 2,630 |
| | 20 | | 16 | 14 | | | | 688ZZ×2 | | | 2,280 | 2,390 | 2,350 | 2,960 | | 2,100 | 2,200 | 2,160 | 2,720 |
| | 25 | | 19 | 17 | | | | 698ZZ×2 | 8 | 6 | 2,360 | 2,480 | 2,430 | 3,060 | | 2,170 | 2,280 | 2,240 | 2,820 |
| | 30 | | | | | | | | | | 2,430 | 2,550 | 2,500 | 3,160 | | 2,250 | 2,370 | 2,320 | 2,930 |
| | 40 | | 26 | 23 | | | | 6000ZZ×2 | 10 | 8 | 3,010 | 3,160 | 3,100 | 3,920 | | 2,800 | 2,940 | 2,880 | 3,630 |
| | 50 | | 28 | 25 | | | | 6001ZZ×2 | 12 | | 3,230 | 3,400 | 3,330 | 4,200 | | 3,000 | 3,150 | 3,090 | 3,900 |

ベアリングの詳細寸法は P.1025・1027をご覧ください。　HBGPは*印のついたサイズのみの適用になります。　*1 クラウンタイプではT=6は選択できません。
*2 T=16がD=35・40でクラウンタイプの場合、ベアリング関係の寸法が（　）寸法となります。

Order 注文例

| 型式 | — | T |
|---|---|---|
| HBG15 | — | 6 |
| HBGCS50 | — | 21 |

Delivery 出荷日　3 日目出荷

Example 使用例







Price 価格
■数量スライド価格（1円未満切り捨て）P.133
●フランジタイプ

| 数量区分 | 標準対応 小口 | | | | 標準対応 大口 | 個別対応 大口 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 数　量 | 1～9 | 10～14 | 15～19 | 20～49 | 50～200 | 201～ |
| 値引率 | 基準単価 | 5% | 10% | 18% | 18% | お見積り |
| 出荷日 | 通常 | | | | +9日 | |

表示数量超えはWOSにてご確認ください。
標準対応大口以上はストーク対応なし。

●クラウンタイプ

| 数量区分 | 標準対応 小口 | | | | 個別対応 大口 |
|---|---|---|---|---|---|
| 数　量 | 1～9 | 10～14 | 15～19 | 20～50 | 51～ |
| 値引率 | 基準単価 | 5% | 10% | 18% | お見積り |
| 出荷日 | 通常 | | | | |

表示数量超えはWOSにてご確認ください。

Alteration 追加工

| 型式 | — | T | — | (FC・KLC・KFC・TC) |
|---|---|---|---|---|
| HBG15 | — | 6 | — | KFC |

5 日目出荷

| Alterations | フランジカット | 片フランジカット | 片フランジ無 | フランジ厚変更 |
|---|---|---|---|---|
| Code | FC | KLC | KFC | TC |
| Spec. | フランジをカットして低くします。 FC：0.5mm単位指定　FC　D+4　D≦FC<D+4　指定方法 FC30.5　クラウンタイプは適用不可 | 片側のフランジ高さを低くします。 D　D+1　クラウンタイプは適用不可　追加工KFCとの併用不可 | 図面上右側のフランジを削除します。 クラウンタイプは適用不可　追加工KLCとの併用不可　フランジカットと片フランジ無をご指定時はFCとKFCを併用してください。 | フランジ厚を0.5に加工します。 L寸は、1mm短くなります。 0.5　0.5　HBGPは適用不可　クラウンタイプは適用不可　以下型式ではℓ寸法が変更されます。 ℓ2　ℓ3 |
| ¥/1Code | 300 | 200 | 200 | 300 |

| 型式 | ℓ寸法(mm) ℓ2 | ℓ3 |
|---|---|---|
| HBG15-6 HBG□15-6 | 1 | 2 |
| HBG20-6 HBG□20-6 | 0.4 | 1.6 |

# 平ベルト用プーリ　ー幅L=25～100ー

## ークラウンタイプ・桟溝付ストレートタイプー

カタログ規格外品はこちら P.137

CADデータフォルダ名：18_Flat_Belts_and_Round_Belts





X≧Y
桟溝部の寸法は「プーリ・アイドラー逃げ寸法」をご参考下さい。 P.1451

M 材　質　アルミ合金
S 表面処理　白アルマイト
セットスクリューは付属しません。 P.2-247

### ■新JIS(B1301)キー溝寸法表

| 呼び | dH7 | | bJS9 | | t | 公差 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| N8 | 8 | +0.015 0 | 3 | ±0.0125 | 1.4 | +0.1 0 |
| N10 | 10 | | | | | |
| NK10 | 10 | | 4 | | 1.8 | |
| N12 | 12 | +0.018 0 | | ±0.0150 | | |
| N15 | 15 | | 5 | | 2.3 | |
| N20 | 20 | +0.021 0 | 6 | | 2.8 | |
| N25 | 25 | | 8 | ±0.0180 | 3.3 | +0.2 0 |
| N30 | 30 | | | | | |

### ■キー溝加工形状




桟溝付ストレートタイプでは、キー溝加工によるキリ穴と桟溝部の干渉を防ぐため、下記条件の場合、キーの長さが短くなります。

L/2−X/2≦K≦L/2+X/2の場合
K=L/2−(X/2+(b+1)/2+1)

| 型式 | | dH7 | | 指定1mm単位 | クラウンタイプのみ選択 | 桟溝付ストレートタイプのみ指定0.1mm単位 | | | キー長さ | M | | ℓ | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type | D | 丸穴+タップ | キー溝+タップ | L | H | X | Y | Z | K | 丸穴+タップ | キー溝+タップ | | |
| クラウンタイプ ROBAC ROBACF<br>桟溝付ストレートタイプ ROBAM<br>桟溝付ストレートタイプはD寸30以上のみ適用となります。 | 15 | 8 | N8 | クラウンタイプ 25～100<br>桟溝付ストレートタイプ 50～100<br>桟溝付ストレートタイプのD=60・80でキー溝を選択の場合 60～100 | 0.3<br>0.5<br>0.8 | – | – | – | 25 | M4 | M3 | 3.5 | – |
| | 20 | 8 | N8 | | | – | – | – | 25 | M4 | M3 | 3.5 | – |
| | 20 | 10 | N10・NK10 | | | | | | | | | | |
| | 25 | 8 | N8 | | | – | – | – | 25 | M4 | M3 | 3.5 | 26 |
| | 25 | 10 | N10・NK10 | | | | | | | | | | |
| | 30 | 8 | N8 | | | 7.0～15.0 | 5.0～12.0 | 4.0～7.0 | 25 | M4 | M3 | 3.5 | 31 |
| | 30 | 10 | N10・NK10 | | | | | | | | | | |
| | 30 | 12 | N12 | | | 7.0～15.0 | 5.0～12.0 | 4.0～6.0 | 30 | M4 | M3 | 3.5 | 31 |
| | 35 | 10 | N10・NK10 | | | 7.0～15.0 | 5.0～12.0 | 4.0～7.0 | 25 | M4 | M3 | 3.5 | 36 |
| | 35 | 12 | N12 | | | | | | 30 | M4 | M3 | | |
| | 35 | 15 | N15 | | | | | | 30 | M4 | M4 | | |
| | 40 | 12 | N12 | | | 7.0～15.0 | 5.0～12.0 | 4.0～7.0 | 30 | M4 | M3 | 3.5 | 41 |
| | 40 | 15 | N15 | | | | | | | M4 | M4 | | |
| | 40 | 20 | N20 | | | | | | | M4 | M5 | | |
| | 50 | 15 | N15 | | | 7.0～15.0 | 5.0～12.0 | 4.0～7.0 | 30 | M5 | M4 | 4 | 51 |
| | 50 | 20 | N20 | | | | | | | | M5 | | |
| | 50 | 25 | N25 | | | | | | | | M5 | | |
| | 60 | 20 | N20 | | | 7.0～15.0 | 5.0～12.0 | 4.0～7.0 | 30 | M6 | M5 | 4.5 | 61 |
| | 60 | 25 | N25 | | | | | | | | M6 | | |
| | 60 | 30 | N30 | | | | | | | | M6 | | |
| | 80 | 25 | N25 | | | 7.0～15.0 | 5.0～12.0 | 4.0～7.0 | 30 | M8 | M6 | 6 | 81 |
| | 80 | 30 | N30 | | | | | | 30 | | M6 | | |
| | 80 | 35 | – | | | | | | – | | – | | |

L≦36(N8・N10・NK10)、L≦43(N12・N15・N20)、L≦45(N25・N30)の場合、K=L(フランジ無)、K=L+4(フランジ付)となります。
フランジ付はD寸25以上、フランジ付+キー溝はD寸30以上のみ適用となります。
キー溝+タップの軸穴径で、キー溝幅4.0mm(高さ1.8mm)をご希望の場合はNK10とご指定ください。

**Order 注文例**

■クラウンタイプ　型式 − d − L − H
ROBAC30 − NK10 − L62 − H0.3

■桟溝付ストレートタイプ　型式 − d − L − X − Y − Z
ROBAM40 − 15 − L82 − X7.8 − Y6.0 − Z5.0

**Delivery 出荷日** 5 日目出荷

急 ストーク B　3日目出荷　500円/1本　ご注文締切 PM 8:00迄 P.134
3本以上で1明細行当たり一律1,350円

**Price 価格**

■数量スライド価格 (1円未満切り捨て) P.133

| 数量区分 | 標準対応 | | | 個別対応 |
|---|---|---|---|---|
| | 小口 | | | 大口 |
| 数　量 | 1～9 | 10～14 | 15～20 | 21～ |
| 値引率 | 基準単価 | 5% | 10% | お見積り |
| 出荷日 | 通常 | | | |

表示数量超えはWOSにてご確認ください。

キー溝をご指定の場合、基準単価は(本体基準単価+キー溝加工価格)となります。
価格計算例　ROBAC30−N12−L80−H0.3の場合
2,320円(本体基準単価)+330円(キー溝加工価格)=2,650円(基準単価)

| D | ¥本体基準単価 | | | | | | | | ¥キー溝加工価格(本体基準単価+) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | クラウンタイプ | | | | | | 桟溝付ストレートタイプ | | |
| | ROBAC | | | ROBACF | | | ROBAM | | |
| | L25～50 | L51～75 | L76～100 | L25～50 | L51～75 | L76～100 | L50～75 | L76～100 | |
| 15 | 1,280 | 1,590 | 1,840 | – | – | – | – | – | 280 |
| 20 | 1,430 | 1,670 | 2,000 | – | – | – | – | – | 330 |
| 25 | 1,500 | 1,860 | 2,250 | 1,790 | 2,160 | 2,470 | – | – | 330 |
| 30 | 1,620 | 1,970 | 2,320 | 1,870 | 2,220 | 2,570 | 2,030 | 2,420 | 330 |
| 35 | 1,740 | 2,140 | 2,540 | 2,040 | 2,440 | 2,840 | 2,250 | 2,690 | 390 |
| 40 | 2,080 | 2,480 | 2,880 | 2,430 | 2,830 | 3,230 | 2,580 | 2,980 | 460 |
| 50 | 2,310 | 2,860 | 3,410 | 2,710 | 3,260 | 3,810 | 2,910 | 3,460 | 520 |
| 60 | 2,810 | 3,460 | 4,110 | 3,310 | 3,960 | 4,610 | 3,510 | 4,160 | 520 |
| 80 | 3,830 | 4,790 | 5,560 | 4,420 | 5,530 | 6,410 | 4,830 | 5,600 | 520 |





# 平ベルト用アイドラー　ー幅L=25～100ー

## ーストレートタイプ・桟溝付ストレートタイプ・クラウンタイプー

大口対応 BIG ORDER

カタログ規格外品はこちら P.137

CADデータフォルダ名：18_Flat_Belts_and_Round_Belts





X≧Y
桟溝部の寸法は「プーリ・アイドラー逃げ寸法」をご参考下さい。 P.1451

M 材　質　アルミ合金
S 表面処理　白アルマイト
*軸受精度JIS　B1514　0級
ベアリングは圧入になります。取りはずしできません。

| 型式 | | d | 指定1mm単位 | 桟溝付ストレートタイプのみ指定0.1mm単位 | | | クラウンタイプのみ選択 | d1 | ベアリング寸法 | | | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type | D | | L | X | Y | Z | H | | No. | D1 | B | |
| ストレートタイプ ROFAN ROFAF<br>桟溝付ストレートタイプ ROFAM<br>クラウンタイプ ROFAC<br>桟溝付ストレートタイプはD寸30以上のみ適用となります。 | 15 | (5) | ストレートタイプ クラウンタイプ 25～100<br>桟溝付ストレートタイプ 50～100<br>L≧B×2+2 | – | – | – | 0.3<br>0.5<br>0.8 | 7 | B675ZZ | 8 | 2.5 | – |
| | | (6) | | | | | | 9 | B676ZZ | 10 | 3 | |
| | 20 | (6) | | – | – | – | | 10 | B686ZZ | 13 | 5 | – |
| | | (8) | | | | | | 10 | B678ZZ | 12 | 3.5 | |
| | 25 | 6 | | – | – | – | | 10 | B696ZZ | 15 | 5 | 26 |
| | | (8) | | | | | | | B688ZZ | 16 | | |
| | 30 | 8 | | 7.0～15.0 | 5.0～12.0 | 2.0～4.5 | | 15 | B698ZZ | 19 | 6 | 31 |
| | | (10) | | | | | | | B6900ZZ | 22 | | |
| | | (12) | | | | | | | B6901ZZ | 24 | | |
| | 35 | 10 | | 7.0～15.0 | 5.0～12.0 | 4.0～6.0 | | 17 | B6900ZZ | 22 | 6 | 36 |
| | | 12 | | | | | | | B6901ZZ | 24 | | |
| | | (15) | | | | | | | B6902ZZ | 28 | 7 | |
| | 40 | 8 | | 7.0～15.0 | 5.0～12.0 | 4.0～7.0 | | 17 | B628ZZ | 24 | 8 | 41 |
| | | 10 | | | | | | | B6000ZZ | 26 | | |
| | | 12 | | | | | | | B6901ZZ | 24 | 6 | |
| | | 15 | | | | | | | B6902ZZ | 28 | 7 | |
| | | (20) | | | | 4.0～6.0 | | 22 | B6804ZZ | 32 | | |
| | 50 | 10 | | 7.0～15.0 | 5.0～12.0 | 4.0～7.0 | | 17 | B6200ZZ | 30 | 9 | 51 |
| | | 12 | | | | | | 22 | B6001ZZ | 28 | 8 | |
| | | 15 | | | | | | 17 | B6902ZZ | | 7 | |
| | | 20 | | | | | | 27 | B6904ZZ | 37 | 9 | |
| | | (25) | | | | | | | B6905ZZ | 42 | | |
| | 60 | 12 | | 7.0～15.0 | 5.0～12.0 | 4.0～7.0 | | 22 | B6201ZZ | 32 | 10 | 61 |
| | | 15 | | | | | | | B6002ZZ | | 9 | |
| | | 20 | | | | | | | B6904ZZ | 37 | 9 | |
| | | 25 | | | | | | 32 | B6905ZZ | 42 | | |
| | | 30 | | | | | | | B6906ZZ | 47 | | |
| | 80 | 25 | | 7.0～15.0 | 5.0～12.0 | 4.0～7.0 | | 41 | B6205ZZ | 52 | 15 | 81 |
| | | 30 | | | | | | | B6006ZZ | 55 | 13 | |
| | | 35 | | | | | | | B6907ZZ | | 10 | |

dに( )のついたサイズはフランジ無タイプのみの適用です。 ベアリング詳細寸法は P.1025・1027をご覧ください。

**Order 注文例**

■ストレートタイプ　型式 − d − L
ROFAN30 − 10 − L52

■桟溝付ストレートタイプ　型式 − d − L − X − Y − Z
ROFAM40 − 12 − L82 − X7.8 − Y6.0 − Z5.0

■クラウンタイプ　型式 − d − L − H
ROFAC60 − 20 − L75 − H0.5

**Delivery 出荷日** 5 日目出荷

急 ストーク B　3日目出荷　500円/1本　ご注文締切 PM 8:00迄 P.134
3本以上で1明細行当たり一律1,350円

**Price 価格**

■数量スライド価格 (1円未満切り捨て) P.133

| 数量区分 | 標準対応 | | | | 個別対応 |
|---|---|---|---|---|---|
| | 小口 | | | 大口 | 大口 |
| 数　量 | 1～9 | 10～14 | 15～20 | 21～30 | 31～ |
| 値引率 | 基準単価 | 5% | 10% | 10% | お見積り |
| 出荷日 | 通常 | | | +5日 | |

表示数量超えはWOSにてご確認ください。
標準対応大口以上はストーク対応なし。

| D | ¥基準単価 | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ストレートタイプ | | | | | | 桟溝付ストレートタイプ | | クラウンタイプ | | |
| | ROFAN | | | ROFAF | | | ROFAM | | ROFAC | | |
| | L25～50 | L51～75 | L76～100 | L25～50 | L51～75 | L76～100 | L50～75 | L76～100 | L25～50 | L51～75 | L76～100 |
| 15 | 1,800 | 2,240 | 2,590 | – | – | – | – | – | 2,120 | 2,640 | 3,050 |
| 20 | 2,170 | 2,610 | 3,070 | – | – | – | – | – | 2,450 | 2,940 | 3,470 |
| 25 | 2,590 | 2,940 | 3,290 | 2,840 | 3,190 | 3,540 | – | – | 3,050 | 3,330 | 3,640 |
| 30 | 2,790 | 3,140 | 3,490 | 3,040 | 3,390 | 3,740 | 3,470 | 3,930 | 3,470 | 3,730 | 4,130 |
| 35 | 3,000 | 3,400 | 3,800 | 3,300 | 3,700 | 4,100 | 3,830 | 4,340 | 3,830 | 4,110 | 4,560 |
| 40 | 3,580 | 3,980 | 4,380 | 3,930 | 4,330 | 4,730 | 4,380 | 4,780 | 4,540 | 4,880 | 5,390 |
| 50 | 3,870 | 4,420 | 4,970 | 4,270 | 4,820 | 5,370 | 4,920 | 5,470 | 4,970 | 5,400 | 6,000 |
| 60 | 4,610 | 5,260 | 5,910 | 5,110 | 5,760 | 6,410 | 5,860 | 6,510 | 6,060 | 6,640 | 7,400 |
| 80 | 7,010 | 8,180 | 9,110 | 7,580 | 8,900 | 9,960 | 8,050 | 8,970 | 8,580 | 9,500 | 10,500 |

# ECONOMY PULLEYS FOR FLAT BELTS -WIDTH L=110~510-
# 平ベルト用エコノミープーリ　—幅L=110~510—
## —クラウンタイプ・桟溝付ストレートタイプ—

カタログ規格外品はこちら P.137　CADデータフォルダ名：18_Flat_Belts_and_Round_Belts

■特長：薄肉のパイプ材を採用することにより、従来品に比べ、平均32%安くなっています。

| Type | | M材質 | | S表面処理 |
|---|---|---|---|---|
| クラウン | 桟溝付ストレート | プーリ | 圧入ブッシュ | |
| RBWAC | RBWAM | アルミ合金 | アルミ合金 | — |
| RBWWC | RBWWM | | | 白アルマイト |

セットスクリューは付属しません。 P.2-247

6.3 ( 1.6 )

クラウンタイプ




■キー溝形状




桟溝付ストレートタイプ




＊1 d1の内径はパイプ材の引抜面をそのまま使用している為、歪みがあります。

■新JIS（B1301）キー溝寸法表

| 呼び | dH9 | | bJS9 | | t | 公差 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| N8 | 8 | +0.036 / 0 | 3 | ±0.0125 | 1.4 | +0.1 / 0 |
| N10 | 10 | | | | | |
| NK10 | 10 | | 4 | ±0.0150 | 1.8 | |
| N12 | 12 | +0.043 / 0 | | | | |
| N15 | 15 | | 5 | | 2.3 | |
| N20 | 20 | +0.052 / 0 | 6 | | 2.8 | |
| N25 | 25 | | 8 | ±0.0180 | 3.3 | +0.2 / 0 |
| N30 | 30 | | | | | |
| N35 | 35 | +0.062 / 0 | 10 | | | |
| N40 | 40 | | 12 | ±0.0215 | | |
| N50 | 50 | | 14 | | 3.8 | |

桟溝部




X≧Y
桟溝部の寸法は「プーリ・アイドラー逃げ寸法」をご参考下さい。
P.1451

RoHS10

■クラウンタイプ

| 型式 Type | D | dH9 丸穴+タップ | dH9 キー溝+タップ | 指定1mm単位 L | H選択 L=110~300 | H選択 L=310~510 | キー長さ K | d1 | D1 | M |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| クラウンタイプ RBWAC RBWWC | 18 | 8 | — | 110~510 | 0.3 0.5 0.8 | 0.5 0.8 1.0 1.2 | — | 10 | 12 | M3 |
| | 28 | 8 | N8 | | | | 25 | 20 | 22 | M3 |
| | | 10 | N10・NK10 | | | | | | | |
| | | 12 | N12 | | | | 30 | | | |
| | | 15 | — | | | | — | | | M4 |
| | 38 | 12 | N12 | | | | 30 | 30 | 32 | M3 |
| | | 15 | N15 | | | | | | | M4 |
| | | 20 | N20 | | | | | | | M5 |
| | | 25 | — | | | | — | | | M6 |
| | 48 | 15 | N15 | | | | 30 | 40 | 42 | M4 |
| | | 20 | N20 | | | | | | | M5 |
| | | 25 | N25 | | | | | | | M6 |
| | | 30 | N30 | | | | | | | |
| | 58 | 20 | N20 | | | | | 50 | 52 | M5 |
| | | 25 | N25 | | | | | | | M6 |
| | | 30 | N30 | | | | | | | |
| | | 35 | N35 | | | | | | | M8 |
| | 78 | 25 | N25 | | | | | 70 | 72 | M6 |
| | | 30 | N30 | | | | | | | |
| | | 35 | N35 | | | | | | | M8 |
| | | 40 | N40 | | | | | | | |
| | | 50 | N50 | | | | | | | |

キー溝+タップの軸穴径10で、キー溝幅4.0mm（高さ1.8mm）をご希望の場合はNK10とご指定ください。

■桟溝付ストレートタイプ

| 型式 Type | D | dH9 丸穴+タップ | dH9 キー溝+タップ | 指定1mm単位 L | 指定0.1mm単位 X | 指定0.1mm単位 Y | 指定0.1mm単位 Z | キー長さ K | d1 | D1 | M |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 桟溝付ストレートタイプ RBWAM RBWWM | 38 | 12 | N12 | 110~510 | 7.0~15.0 | 5.0~12.0 | 4.0~6.0 | 30 | 20 | 22 | M3 |
| | | 15 | — | | | | | — | | | M4 |
| | 48 | 15 | N15 | | | | | 30 | 30 | 32 | M4 |
| | | 20 | N20 | | | | | | | | M5 |
| | | 25 | — | | | | | — | | | M6 |
| | 58 | 20 | N20 | | | | | 30 | 40 | 42 | M5 |
| | | 25 | N25 | | | | | | | | M6 |
| | | 30 | N30 | | | | | | | | |
| | | 35 | — | | | | | — | | | M8 |
| | 78 | 25 | N25 | | | | | 30 | 60 | 62 | M6 |
| | | 30 | N30 | | | | | | | | |
| | | 35 | N35 | | | | | | | | M8 |
| | | 40 | N40 | | | | | | | | |
| | | 50 | N50 | | | | | | | | |

**Order 注文例**

| | 型式 | d | L | H | X | Y | Z |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| （クラウンタイプ） | RBWAC28 | 10 | 350 | H0.5 | | | |
| （桟溝付ストレートタイプ） | RBWWM58 | N25 | 250 | | X14.0 | Y11.8 | Z5.0 |

**Delivery 出荷日** 5 日目出荷　急 ストークB 3日目出荷 500円/1本 ご注文締切 PM 8:00迄 P.134
3本以上で1明細行当たり一律1,350円

**Price 価格**

■数量スライド価格（1円未満切り捨て）P.133

| 数量区分 | 標準対応 小口 | | | 個別対応 大口 |
|---|---|---|---|---|
| 数量 | 1~9 | 10~14 | 15~20 | 21~ |
| 値引率 | 基準単価 | 5% | 10% | お見積り |
| 出荷日 | 通常 | | | |

表示数量超えはWOSにてご確認ください。

キー溝をご指定の場合、基準単価は（本体基準単価+キー溝加工価格）となります。
価格計算例　RBWAC38—N15—250—H0.5の場合
3,560円（本体基準単価）+690円（キー溝加工価格）=4,250円（基準単価）

¥本体基準単価 クラウンタイプ

| D | RBWAC L110~150 | L160~200 | L210~250 | L260~300 | L310~350 | L360~400 | L410~450 | L460~510 | RBWWC L110~150 | L160~200 | L210~250 | L260~300 | L310~350 | L360~400 | L410~450 | L460~510 | ¥キー溝加工価格（本体基準単価+） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | 2,350 | 2,620 | 2,960 | 3,360 | 3,560 | 4,230 | 4,590 | 4,960 | 2,490 | 2,760 | 3,170 | 3,580 | 3,860 | 4,510 | 4,990 | 5,380 | — |
| 28 | 2,670 | 3,000 | 3,040 | 3,480 | 3,680 | 4,420 | 4,810 | 5,190 | 2,890 | 3,220 | 3,340 | 3,780 | 4,100 | 4,830 | 5,360 | 5,780 | 490 |
| 38 | 3,020 | 3,470 | 3,560 | 4,160 | 4,410 | 5,430 | 5,900 | 6,370 | 3,310 | 3,760 | 3,960 | 4,560 | 4,970 | 5,960 | 6,620 | 7,150 | 690 |
| 48 | 3,230 | 3,730 | 4,170 | 4,900 | 5,190 | 6,710 | 6,990 | 7,550 | 3,570 | 4,070 | 4,670 | 5,400 | 5,880 | 7,410 | 7,900 | 8,530 | 790 |
| 58 | 4,110 | 4,750 | 5,310 | 6,250 | 6,670 | 8,200 | 8,390 | 8,520 | 4,560 | 5,210 | 6,000 | 6,930 | 7,630 | 9,120 | 9,560 | 9,700 | 840 |
| 78 | 5,840 | 6,840 | 7,710 | 8,510 | 9,250 | 10,850 | 11,280 | 11,720 | 6,490 | 7,480 | 8,680 | 9,410 | 10,540 | 12,000 | 12,780 | 13,280 | 1,130 |

¥本体基準単価 桟溝付ストレートタイプ

| D | RBWAM L110~150 | L160~200 | L210~250 | L260~300 | L310~350 | L360~400 | L410~450 | L460~510 | RBWWM L110~150 | L160~200 | L210~250 | L260~300 | L310~350 | L360~400 | L410~450 | L460~510 | ¥キー溝加工価格（本体基準単価+） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 38 | 3,130 | 3,770 | 4,330 | 5,260 | 5,610 | 7,200 | 7,820 | 8,450 | 3,400 | 4,040 | 4,730 | 5,660 | 6,170 | 7,730 | 8,550 | 9,230 | 490 |
| 48 | 3,400 | 4,150 | 4,810 | 5,910 | 6,650 | 8,170 | 8,880 | 9,590 | 3,710 | 4,460 | 5,270 | 6,370 | 7,340 | 8,790 | 9,720 | 10,500 | 690 |
| 58 | 4,600 | 5,670 | 6,600 | 8,150 | 8,850 | 10,450 | 11,580 | 11,760 | 5,030 | 6,090 | 7,230 | 8,780 | 9,770 | 11,230 | 12,670 | 12,860 | 790 |
| 78 | 6,250 | 7,700 | 8,970 | 10,700 | 11,730 | 13,760 | 14,310 | 14,860 | 6,850 | 8,300 | 9,870 | 11,570 | 12,990 | 14,830 | 15,700 | 16,310 | 1,090 |



# ECONOMY IDLERS FOR FLAT BELTS -WIDTH L=110~510-
# 平ベルト用エコノミーアイドラー　—幅L=110~510—
## —ストレートタイプ・クラウンタイプ・桟溝付ストレートタイプ—

カタログ規格外品はこちら P.137　CADデータフォルダ名：18_Flat_Belts_and_Round_Belts

■特長：薄肉のパイプ材を採用することにより、従来品に比べ、平均34%安くなっています。

| Type | | | M材質 | S表面処理 |
|---|---|---|---|---|
| ストレート | クラウン | 桟溝付ストレート | | |
| RFWAS | RFWAC | RFWAM | アルミ合金 | — |
| RFWWS | RFWWC | RFWWM | | 白アルマイト |

6.3 ( 1.6 )

ストレートタイプ




クラウンタイプ




＊1 d1の内径はパイプ材の引抜面をそのまま使用している為、歪みがあります。

桟溝付ストレートタイプ




桟溝部




X≧Y
桟溝部の寸法は「プーリ・アイドラー逃げ寸法」をご参考下さい。
P.1451

＊軸受精度JIS　B1514　0級

RoHS10

ベアリングは取りはずし可能です。出荷時はテープでの仮止めとなります。

■ストレートタイプ・クラウンタイプ

| 型式 Type | D | d | 指定1mm単位 L | H選択 | d1 | ベアリング寸法 No. | D1 | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ストレートタイプ RFWAS RFWWS クラウンタイプ RFWAC RFWWC | 18 | 8 | 110~510 | 0.3 0.5 0.8 | 10 | 678ZZ | 12 | 3.5 |
| | 28 | 8 | | | 20 | 608ZZ | 22 | 7 |
| | | 10 | | | | 6900ZZ | 22 | 6 |
| | 38 | 15 | | | 30 | 6002ZZ | 32 | 9 |
| | | 20 | | | | 6804ZZ | 32 | 7 |
| | 48 | 15 | | | 30 | 6202ZZ | 35 | 11 |
| | | 20 | | | | 6904ZZ | 37 | 9 |
| | | 25 | | | 40 | 6905ZZ | 42 | 9 |
| | | 30 | | | | 6806ZZ | 42 | 7 |
| | 58 | 20 | | | 40 | 6204ZZ | 47 | 14 |
| | | 25 | | | | 6005ZZ | 47 | 12 |
| | | 30 | | | | 6906ZZ | 47 | 9 |
| | | 40 | | | 50 | 6808ZZ | 52 | 7 |
| | 78 | 30 | | | 60 | 6306ZZ | 72 | 19 |
| | | 35 | | | | 6207ZZ | 72 | 17 |

■桟溝付ストレートタイプ

| 型式 Type | D | d | 指定1mm単位 L | 指定0.1mm単位 X | 指定0.1mm単位 Y | 指定0.1mm単位 Z | d1 | ベアリング寸法 No. | D1 | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 桟溝付ストレートタイプ RFWAM RFWWM | 38 | 12 | 110~510 | 7.0~15.0 | 5.0~12.0 | 4.0~6.0 | 20 | 6001ZZ | 28 | 8 |
| | | 15 | | | | | | 6002ZZ | 32 | 9 |
| | 48 | 15 | | | | | 30 | 6002ZZ | 32 | 9 |
| | | 20 | | | | | | 6904ZZ | 37 | 9 |
| | | 25 | | | | | | 6905ZZ | 42 | 9 |
| | 58 | 20 | | | | | 40 | 6204ZZ | 47 | 14 |
| | | 25 | | | | | | 6905ZZ | 42 | 9 |
| | | 30 | | | | | | 6906ZZ | 47 | 9 |
| | | 35 | | | | | | 6807ZZ | 47 | 7 |
| | 78 | 30 | | | | | 60 | 6306ZZ | 72 | 19 |
| | | 35 | | | | | | 6207ZZ | 72 | 17 |
| | | 40 | | | | | | 6008ZZ | 68 | 15 |

**Order 注文例**

| | 型式 | d | L | H | X | Y | Z |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| （ストレートタイプ） | RFWWS28 | 8 | 200 | | | | |
| （クラウンタイプ） | RFWAC28 | 10 | 350 | H0.5 | | | |
| （桟溝付ストレートタイプ） | RFWWM58 | 20 | 250 | | X14.0 | Y11.8 | Z5.0 |

**Delivery 出荷日** 5 日目出荷　急 ストークB 3日目出荷 500円/1本 ご注文締切 PM 8:00迄 P.134
3本以上で1明細行当たり一律1,350円

**Price 価格**

■数量スライド価格（1円未満切り捨て）P.133

| 数量区分 | 標準対応 小口 | | | 個別対応 大口 |
|---|---|---|---|---|
| 数量 | 1~9 | 10~14 | 15~20 | 21~ |
| 値引率 | 基準単価 | 5% | 10% | お見積り |
| 出荷日 | 通常 | | | |

表示数量超えはWOSにてご確認ください。

¥基準単価 ストレートタイプ

| D | RFWAS L110~150 | L160~200 | L210~250 | L260~300 | L310~350 | L360~400 | L410~450 | L460~510 | RFWWS L110~150 | L160~200 | L210~250 | L260~300 | L310~350 | L360~400 | L410~450 | L460~510 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | 2,340 | 2,650 | 2,920 | 3,370 | 3,690 | 4,420 | 4,860 | 4,970 | 2,500 | 2,810 | 3,160 | 3,610 | 4,030 | 4,310 | 4,830 | 4,940 |
| 28 | 2,580 | 2,890 | 3,160 | 3,610 | 3,920 | 4,630 | 4,930 | 5,050 | 2,780 | 3,090 | 3,460 | 3,910 | 4,350 | 4,880 | 5,480 | 5,610 |
| 38 | 2,860 | 3,240 | 3,560 | 4,100 | 4,480 | 5,480 | 6,030 | 6,170 | 3,100 | 3,470 | 3,920 | 4,460 | 4,990 | 5,980 | 6,720 | 6,870 |
| 48 | 3,600 | 4,330 | 4,970 | 6,030 | 6,550 | 8,590 | 9,450 | 9,660 | 3,900 | 4,630 | 5,420 | 6,480 | 7,190 | 9,220 | 10,310 | 10,550 |
| 58 | 4,430 | 5,350 | 6,140 | 7,470 | 8,090 | 10,650 | 11,710 | 11,980 | 4,800 | 5,710 | 6,690 | 8,020 | 8,870 | 11,410 | 12,760 | 13,040 |
| 78 | 6,070 | 7,380 | 8,590 | 10,430 | 11,170 | 13,780 | 14,770 | 14,880 | 6,610 | 7,920 | 9,400 | 11,240 | 12,310 | 14,820 | 16,160 | 16,290 |

¥基準単価 クラウンタイプ

| D | RFWAC L110~150 | L160~200 | L210~250 | L260~300 | L310~350 | L360~400 | L410~450 | L460~510 | RFWWC L110~150 | L160~200 | L210~250 | L260~300 | L310~350 | L360~400 | L410~450 | L460~510 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | 2,560 | 2,850 | 3,090 | 3,510 | 3,820 | 4,460 | 4,910 | 5,020 | 2,710 | 2,990 | 3,310 | 3,720 | 4,130 | 4,760 | 5,320 | 5,440 |
| 28 | 2,760 | 3,050 | 3,300 | 3,710 | 4,030 | 4,670 | 5,130 | 5,250 | 2,950 | 3,240 | 3,580 | 3,990 | 4,430 | 5,050 | 5,660 | 5,790 |
| 38 | 3,280 | 3,650 | 3,970 | 4,510 | 4,920 | 5,910 | 6,500 | 6,650 | 3,520 | 3,890 | 4,330 | 4,870 | 5,430 | 6,410 | 7,190 | 7,350 |
| 48 | 4,040 | 4,770 | 5,400 | 6,470 | 7,020 | 9,050 | 9,950 | 10,180 | 4,340 | 5,070 | 5,860 | 6,920 | 7,660 | 9,680 | 10,820 | 11,060 |
| 58 | 4,900 | 5,810 | 6,610 | 7,940 | 8,590 | 11,130 | 12,250 | 12,520 | 5,260 | 6,170 | 7,150 | 8,480 | 9,370 | 11,890 | 13,290 | 13,590 |
| 78 | 6,620 | 7,930 | 9,140 | 10,980 | 11,750 | 14,310 | 15,340 | 15,450 | 7,160 | 8,470 | 9,960 | 11,790 | 12,900 | 15,350 | 16,730 | 16,860 |

¥基準単価 桟溝付ストレートタイプ

| D | RFWAM L110~150 | L160~200 | L210~250 | L260~300 | L310~350 | L360~400 | L410~450 | L460~510 | RFWWM L110~150 | L160~200 | L210~250 | L260~300 | L310~350 | L360~400 | L410~450 | L460~510 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 38 | 3,090 | 3,680 | 4,190 | 5,050 | 5,480 | 6,900 | 7,600 | 7,770 | 3,340 | 3,920 | 4,560 | 5,410 | 6,000 | 7,400 | 8,270 | 8,460 |
| 48 | 4,100 | 4,840 | 5,490 | 6,570 | 7,110 | 8,910 | 9,800 | 10,020 | 4,400 | 5,140 | 5,950 | 7,030 | 7,770 | 9,520 | 10,650 | 10,890 |
| 58 | 5,430 | 6,350 | 7,160 | 8,520 | 9,190 | 11,420 | 12,590 | 12,840 | 5,800 | 6,720 | 7,720 | 9,070 | 9,980 | 12,160 | 13,440 | 13,720 |
| 78 | 6,360 | 7,670 | 8,880 | 10,720 | 11,480 | 14,060 | 15,080 | 15,190 | 6,900 | 8,210 | 9,700 | 11,530 | 12,620 | 15,100 | 16,470 | 16,590 |

PULLEYS FOR FLAT BELTS -WIDTH L=110~510-

# 平ベルト用プーリ　−幅L=110~510−

## −クラウンタイプ・栈溝付ストレートタイプ−

※カタログ規格外品はこちら P.137

CADデータフォルダ名：18_Flat_Belts_and_Round_Belts


| Type | | M材質 | | S表面処理 |
|---|---|---|---|---|
| クラウン | 栈溝付ストレート | プーリ | 圧入ブッシュ | |
| ROBAWC | ROBAWM | アルミ合金 | アルミ合金 | 白アルマイト |
| ROBMWC | ROBMWM | STKM13A | S45C相当 | 無電解ニッケルメッキ |
| ROBSWC | ROBSWM | SUS304 | SUS304 | — |

※セットスクリューは付属しません。 P.2-247

＊1 $d_1$の内径はパイプ材の引抜面をそのまま使用している為、歪みがあります。

6.3/(1.6/)

クラウンタイプ
ROBAWC・ROBMWC・ROBSWC




栈溝付ストレートタイプ
ROBAWM・ROBMWM・ROBSWM




■キー溝形状







■新JIS(B1301)キー溝寸法表

| 呼び | dH9 | | bJS9 | | t公差 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| N8 | 8 | +0.036 / 0 | 3 | ±0.0125 | 1.4 | +0.1 / 0 |
| N10 | 10 | | | | | |
| NK10 | 10 | +0.043 / 0 | 4 | ±0.0150 | 1.8 | |
| N12 | 12 | | | | | |
| N15 | 15 | | 5 | | 2.3 | |
| N20 | 20 | +0.052 / 0 | 6 | | 2.8 | |
| N25 | 25 | | 8 | ±0.0180 | 3.3 | +0.2 / 0 |
| N30 | 30 | | | | | |
| N35 | 35 | +0.062 / 0 | 10 | | | |

※X≧Y

※栈溝部の寸法は「プーリ・アイドラーの逃げ寸法」をご参考下さい。 P.1451

| 型式 Type | D | dH9 丸穴+タップ | dH9 キー溝+タップ | 指定1mm単位 L | H選択 L=110~300 | H選択 L=310~510 | 指定0.1mm単位 X | Y | Z | K キー長さ | d1 アルミ合金 | d1 スチール(STKM13A) | d1 ステンレス(SUS304) | D1 | M 丸穴+タップ | M キー溝+タップ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| クラウンタイプ ROBAWC ROBMWC ROBSWC 栈溝付ストレートタイプ ROBAWM ROBMWM ROBSWM | 30 | 8 | N8 | 110~510 | 0.3 / 0.5 / 0.8 | 0.5 / 0.8 / 1.0 / 1.2 | 7.0~15.0 | 5.0~12.0 | 2.0~4.5 | 25 | 15 | 15.8 | 18 | 22 | M4 | M3 |
| | | 10 | N10・NK10 | | | | | | | | | | | | | |
| | | 12 | N12 | | | | | | | 30 | | | | | | |
| | 35 | 10 | N10 | | | | | | 4.0~6.0 | 25 | 17 | 18.1 | 18 | 27 | M4 | M3 |
| | | 12 | N12 | | | | | | | 30 | | | | | | |
| | | 15 | N15 | | | | | | | | | | | | | |
| | 40 | 12 | N12 | | | | | | 4.0~7.0 | 30 | 17 | 18.7 | 20 | 33 | M4 | M3 |
| | | 15 | N15 | | | | | | | | | | | | | M4 |
| | | 20 | N20 | | | | | | 4.0~6.0 | | 22 | 22.7 | 22 | | | M5 |
| | 50 | 15 | N15 | | | | | | 4.0~7.0 | | 17 | 30 | 28 | 40 | M5 | M4 |
| | | 20 | N20 | | | | | | | | 22 | | | | | M5 |
| | | 25 | N25 | | | | | | | | 27 | | | | | M6 |
| | (60) | 20 | N20 | | | | | | | | 22 | — | — | 45 | M6 | M5 |
| | | 25 | N25 | | | | | | | | 32 | | | | | M6 |
| | | 30 | N30 | | | | | | | | | | | | | |
| | (80) | 25 | N25 | | | | | | | | 41 | — | — | 55 | M8 | M6 |
| | | 30 | N30 | | | | | | | | | | | | | |
| | | 35 | N35 | | | | | | | | | | | | | M8 |

※D=(60)(80)は材質アルミ合金のみ適用になります。※D=30、35の栈溝付ストレートタイプは材質アルミ合金のみ適用になります。※キー溝+タップの軸穴径10で、キー溝幅4.0mm(高さ1.8mm)をご希望の場合はNK10とご指定ください。

Order 注文例

■クラウンタイプ

| 型式 | d | L | H |
|---|---|---|---|
| ROBAWC30 | 10 | L350 | H1.0 |
| ROBMWC35 | N10 | L300 | H0.5 |
| ROBSWC50 | N15 | L400 | H0.5 |

■栈溝付ストレートタイプ

| 型式 | d | L | X | Y | Z |
|---|---|---|---|---|---|
| ROBAWM60 | 25 | L250 | X14.0 | Y11.8 | Z5.0 |
| ROBMWM50 | 20 | L350 | X13.0 | Y11.5 | Z6.0 |
| ROBSWM50 | 25 | L400 | X12.0 | Y10.0 | Z6.0 |

Delivery 出荷日　5 日目出荷

急 ストークB　3日目出荷　500円/1本　ご注文締切 PM 8:00迄 P.134

※3本以上で1明細行当たり一律1,350円

Price 価格

■数量スライド価格（※1円未満切り捨て）P.133

| 数量区分 | 標準対応 小口 | | | 個別対応 大口 |
|---|---|---|---|---|
| 数量 | 1~9 | 10~14 | 15~20 | 21~ |
| 値引率 | 基準単価 | 5% | 10% | お見積り |
| 出荷日 | 通常 | | | |

※表示数量超えはWOSにてご確認ください。

※キー溝をご指定の場合、基準単価は（本体基準単価+キー溝加工価格）となります。

※価格計算例　ROBAWC40−N15−L300−H0.5の場合

6,610円（本体基準単価）+430円（キー溝加工価格）=7,040円（基準単価）

¥基準単価　クラウンタイプ

| D | ROBAWC アルミ合金 L110~150 | L160~200 | L210~250 | L260~300 | L310~350 | L360~400 | L410~450 | L460~510 | ROBMWC スチール(STKM13A) L110~150 | L160~200 | L210~250 | L260~300 | L310~350 | L360~400 | L410~450 | L460~510 | ROBSWC ステンレス(SUS304) L110~150 | L160~200 | L210~250 | L260~300 | L310~350 | L360~400 | L410~450 | L460~510 | ¥キー溝加工価格(本体基準単価+) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 3,070 | 3,790 | 4,510 | 5,230 | 5,950 | 6,670 | 7,330 | 8,430 | 2,940 | 3,630 | 4,320 | 5,010 | 5,700 | 6,390 | 7,020 | 8,070 | 4,770 | 5,890 | 7,010 | 8,130 | 9,250 | 10,370 | 11,400 | 13,110 | 290 |
| 35 | 3,530 | 4,330 | 5,120 | 5,920 | 6,710 | 7,510 | 8,470 | 9,740 | 3,420 | 4,200 | 4,970 | 5,750 | 6,520 | 7,300 | 8,230 | 9,460 | 6,100 | 7,480 | 8,840 | 10,220 | 11,580 | 12,960 | 14,620 | 16,810 | 400 |
| 40 | 4,000 | 4,870 | 5,740 | 6,610 | 7,480 | 8,350 | 9,610 | 11,050 | 3,850 | 4,690 | 5,530 | 6,370 | 7,210 | 8,050 | 9,260 | 10,650 | 6,720 | 8,180 | 9,640 | 11,100 | 12,560 | 14,020 | 16,140 | 18,560 | 430 |
| 50 | 5,010 | 6,330 | 7,650 | 8,970 | 10,290 | 11,610 | 13,700 | 15,760 | 4,480 | 5,660 | 6,840 | 8,020 | 9,200 | 10,380 | 12,250 | 14,090 | 8,480 | 10,710 | 11,000 | 12,900 | 14,800 | 16,700 | 19,710 | 22,000 | 570 |
| 60 | 6,410 | 8,090 | 9,770 | 11,450 | 13,130 | 14,810 | 17,220 | 19,800 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 570 |
| 80 | 9,290 | 11,030 | 13,210 | 15,830 | 19,090 | 21,710 | 24,970 | 28,710 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 640 |

¥基準単価　栈溝付ストレートタイプ

| D | ROBAWM アルミ合金 L110~150 | L160~200 | L210~250 | L260~300 | L310~350 | L360~400 | L410~450 | L460~510 | ROBMWM スチール(STKM13A) L110~150 | L160~200 | L210~250 | L260~300 | L310~350 | L360~400 | L410~450 | L460~510 | ROBSWM ステンレス(SUS304) L110~150 | L160~200 | L210~250 | L260~300 | L310~350 | L360~400 | L410~450 | L460~510 | ¥キー溝加工価格(本体基準単価+) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 3,010 | 3,720 | 4,420 | 5,130 | 5,840 | 6,540 | 7,190 | 8,270 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 290 |
| 35 | 3,460 | 4,250 | 5,020 | 5,810 | 6,580 | 7,360 | 8,310 | 9,550 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 400 |
| 40 | 3,940 | 4,680 | 5,600 | 6,450 | 7,330 | 8,210 | 9,520 | 10,950 | 3,610 | 4,000 | 4,500 | 5,320 | 6,410 | 7,230 | 9,090 | 10,450 | 6,080 | 7,000 | 8,360 | 9,890 | 11,930 | 13,460 | 15,000 | 17,250 | 430 |
| 50 | 4,910 | 6,230 | 7,550 | 8,870 | 10,190 | 11,510 | 13,430 | 15,440 | 4,440 | 5,270 | 6,310 | 7,560 | 9,120 | 10,370 | 13,030 | 14,990 | 7,590 | 9,010 | 10,790 | 12,930 | 14,000 | 15,910 | 17,000 | 19,550 | 570 |
| 60 | 6,280 | 7,960 | 9,640 | 11,320 | 13,000 | 14,680 | 16,870 | 19,400 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 570 |
| 80 | 9,100 | 10,810 | 12,950 | 15,510 | 18,710 | 21,280 | 24,470 | 28,140 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 640 |



IDLERS FOR FLAT BELTS -WIDTH L=110~510-

# 平ベルト用アイドラー　−幅L=110~510−

## −ストレートタイプ・クラウンタイプ・栈溝付ストレートタイプ−

※カタログ規格外品はこちら P.137

CADデータフォルダ名：18_Flat_Belts_and_Round_Belts


| Type | | | M材質 | S表面処理 |
|---|---|---|---|---|
| ストレートタイプ | クラウンタイプ | 栈溝付ストレートタイプ | | |
| ROFAWC | ROFAWT | ROFAWM | アルミ合金 | 白アルマイト |
| ROFMWC | ROFMWT | ROFMWM | STKM13A | 無電解ニッケルメッキ |
| ROFSWC | ROFSWT | ROFSWM | SUS304 | — |

6.3/(1.6/)

ストレートタイプ
ROFAWC・ROFMWC・ROFSWC




栈溝付ストレートタイプ
ROFAWM・ROFMWM・ROFSWM




クラウンタイプ
ROFAWT・ROFMWT・ROFSWT







※X≧Y

※栈溝部の寸法は「プーリ・アイドラーの逃げ寸法」をご参考下さい。 P.1451

※ベアリングは取りはずし可能です。出荷時はテープでの仮止めとなります。

＊1 $d_1$の内径はパイプ材の引抜面をそのまま使用している為、歪みがあります。

| Type | D | d | 指定1mm単位 L | H 選択 | 指定0.1mm単位 X | Y | Z | d1 アルミ合金 | d1 スチール(STKM13A) | d1 ステンレス(SUS304) | ベアリング寸法 No. | D1 | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ストレートタイプ ROFAWC ROFMWC ROFSWC クラウンタイプ ROFAWT ROFMWT ROFSWT 栈溝付ストレートタイプ ROFAWM ROFMWM ROFSWM | 30 | 8 | 110~510 | 0.3 / 0.5 / 0.8 | 7.0~15.0 | 5.0~12.0 | 2.0~4.5 | 15 | — | — | B698ZZ | 19 | 6 |
| | | 8A＊ | | | | | | — | 15.8 | 18 | B608ZZ | 22 | 7 |
| | | 10 | | | | | | 15 | | | B6900ZZ | 22 | 6 |
| | | 12 | | | | | | | | | B6901ZZ | 24 | |
| | 35 | 10 | | | | | 4.0~6.0 | 17 | 18.1 | 18 | B6900ZZ | 22 | 6 |
| | | 12 | | | | | | | | | B6901ZZ | 24 | |
| | | 15 | | | | | | 22 | | | B6902ZZ | 28 | 7 |
| | 40 | 8 | | | | | 4.0~7.0 | 17 | 18.7 | 20 | B628ZZ | 24 | 8 |
| | | 10 | | | | | | | | | B6000ZZ | 26 | |
| | | 12 | | | | | | | | | B6901ZZ | 24 | 6 |
| | | 15 | | | | | | | | | B6902ZZ | 28 | 7 |
| | | 20 | | | | | 4.0~6.0 | 22 | 22.7 | 22 | B6804ZZ | 32 | |
| | 50 | 10 | | | | | 4.0~7.0 | 17 | 24 | 22 | B6200ZZ | 30 | 9 |
| | | 12 | | | | | | 22 | | | B6001ZZ | 28 | 8 |
| | | 15 | | | | | | 17 | | | B6902ZZ | 28 | 7 |
| | | 20 | | | | | | 22 | | | B6804ZZ | 32 | |
| | | 25 | | | | | | 27 | 30 | 28 | B6905ZZ | 42 | 9 |
| | (60) | 12 | | | | | | 22 | — | — | B6201ZZ | 32 | 10 |
| | | 15 | | | | | | | | | B6002ZZ | 32 | 9 |
| | | 20 | | | | | | | | | B6904ZZ | 37 | |
| | | 25 | | | | | | 32 | | | B6905ZZ | 42 | |
| | | 30 | | | | | | | | | B6906ZZ | 47 | |
| | (80) | 25 | | | | | | 41 | — | — | B6205ZZ | 52 | 15 |
| | | 30 | | | | | | | | | B6006ZZ | 55 | 13 |
| | | 35 | | | | | | | | | B6907ZZ | 55 | 10 |

※D30のd8Aは材質スチール、ステンレスタイプのみ適用になります。※D=(60)(80)は材質アルミ合金のみ適用になります。※D=30、35の栈溝付ストレートタイプは材質アルミ合金のみ適用になります。

Order 注文例

| | 型式 | d | L | H | X | Y | Z |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (ストレートタイプ) | ROFAWC40 | 8 | L200 | | | | |
| (クラウンタイプ) | ROFAWT30 | 10 | L350 | H0.5 | | | |
| (栈溝付ストレートタイプ) | ROFSWM50 | 20 | L250 | | X14.0 | Y11.8 | Z5.0 |

Delivery 出荷日　5 日目出荷

急 ストークB　3日目出荷　500円/1本　ご注文締切 PM 8:00迄 P.134

※3本以上で1明細行当たり一律1,350円

Price 価格

■数量スライド価格（※1円未満切り捨て）P.133

| 数量区分 | 標準対応 小口 | | | 個別対応 大口 |
|---|---|---|---|---|
| 数量 | 1~9 | 10~14 | 15~20 | 21~ |
| 値引率 | 基準単価 | 5% | 10% | お見積り |
| 出荷日 | 通常 | | | |

※表示数量超えはWOSにてご確認ください。

¥基準単価　ストレートタイプ

| D | ROFAWC アルミ合金 L110~150 | L160~200 | L210~250 | L260~300 | L310~350 | L360~400 | L410~450 | L460~510 | ROFMWC スチール(STKM13A) L110~150 | L160~200 | L210~250 | L260~300 | L310~350 | L360~400 | L410~450 | L460~510 | ROFSWC ステンレス(SUS304) L110~150 | L160~200 | L210~250 | L260~300 | L310~350 | L360~400 | L410~450 | L460~510 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 3,330 | 4,050 | 4,770 | 5,490 | 6,210 | 6,930 | 7,950 | 9,140 | 2,910 | 3,200 | 3,770 | 4,340 | 4,910 | 5,480 | 6,290 | 7,230 | 4,770 | 5,500 | 6,480 | 7,460 | 8,440 | 9,420 | 10,810 | 12,430 |
| 35 | 3,840 | 4,670 | 5,500 | 6,330 | 7,160 | 7,990 | 9,190 | 10,560 | 3,400 | 3,900 | 4,590 | 5,280 | 5,970 | 6,660 | 7,660 | 8,810 | 6,100 | 7,420 | 8,740 | 10,060 | 11,380 | 12,700 | 14,610 | 16,800 |
| 40 | 4,350 | 5,290 | 6,230 | 7,170 | 8,110 | 9,050 | 10,430 | 11,990 | 3,830 | 4,660 | 5,490 | 6,320 | 7,150 | 7,980 | 9,200 | 10,580 | 6,720 | 8,170 | 9,620 | 11,070 | 12,520 | 13,970 | 16,100 | 18,510 |
| 50 | 5,440 | 6,960 | 8,480 | 10,000 | 11,520 | 13,040 | 14,870 | 17,100 | 4,750 | 6,080 | 7,410 | 8,740 | 10,070 | 11,400 | 13,000 | 14,950 | 8,480 | 9,500 | 11,570 | 13,640 | 15,710 | 17,780 | 20,280 | 23,320 |
| 60 | 6,970 | 8,860 | 10,750 | 12,640 | 14,530 | 16,420 | 18,690 | 21,490 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 80 | 10,080 | 11,970 | 14,340 | 17,180 | 20,720 | 23,560 | 27,100 | 31,160 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |

¥基準単価　クラウンタイプ

| D | ROFAWT アルミ合金 L110~150 | L160~200 | L210~250 | L260~300 | L310~350 | L360~400 | L410~450 | L460~510 | ROFMWT スチール(STKM13A) L110~150 | L160~200 | L210~250 | L260~300 | L310~350 | L360~400 | L410~450 | L460~510 | ROFSWT ステンレス(SUS304) L110~150 | L160~200 | L210~250 | L260~300 | L310~350 | L360~400 | L410~450 | L460~510 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 3,590 | 4,120 | 4,820 | 5,880 | 6,590 | 7,470 | 8,590 | 9,880 | 3,110 | 3,570 | 4,180 | 5,100 | 5,720 | 6,480 | 7,450 | 8,570 | 4,960 | 5,690 | 6,660 | 8,120 | 9,100 | 10,320 | 11,870 | 13,650 |
| 35 | 4,130 | 4,750 | 5,630 | 6,780 | 7,660 | 8,630 | 9,920 | 11,410 | 3,570 | 4,000 | 4,740 | 5,700 | 6,440 | 7,250 | 8,340 | 9,590 | 6,300 | 7,240 | 8,580 | 10,320 | 11,670 | 13,140 | 15,110 | 17,380 |
| 40 | 4,680 | 5,390 | 6,450 | 7,680 | 8,740 | 9,790 | 11,260 | 12,950 | 4,400 | 4,900 | 5,500 | 6,550 | 7,450 | 8,350 | 9,600 | 11,040 | 7,230 | 8,330 | 9,970 | 11,000 | 12,520 | 14,020 | 16,130 | 18,550 |
| 50 | 5,860 | 7,270 | 8,680 | 10,270 | 12,380 | 13,970 | 16,060 | 18,470 | 5,140 | 6,380 | 7,620 | 9,020 | 10,870 | 12,270 | 14,110 | 16,230 | 9,520 | 11,000 | 13,130 | 15,540 | 18,730 | 21,140 | 24,300 | 27,000 |
| 60 | 7,510 | 8,920 | 10,680 | 12,790 | 15,430 | 17,550 | 20,180 | 23,210 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 80 | 10,890 | 12,930 | 15,480 | 18,550 | 22,380 | 25,450 | 29,270 | 33,660 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |

¥基準単価　栈溝付ストレートタイプ

| D | ROFAWM アルミ合金 L110~150 | L160~200 | L210~250 | L260~300 | L310~350 | L360~400 | L410~450 | L460~510 | ROFMWM スチール(STKM13A) L110~150 | L160~200 | L210~250 | L260~300 | L310~350 | L360~400 | L410~450 | L460~510 | ROFSWM ステンレス(SUS304) L110~150 | L160~200 | L210~250 | L260~300 | L310~350 | L360~400 | L410~450 | L460~510 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 3,400 | 4,140 | 4,870 | 5,600 | 6,340 | 7,070 | 8,110 | 9,330 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 35 | 3,920 | 4,770 | 5,610 | 6,460 | 7,310 | 8,150 | 9,380 | 10,780 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 40 | 4,560 | 5,310 | 6,380 | 7,520 | 8,560 | 9,600 | 11,040 | 12,680 | 4,300 | 5,000 | 5,970 | 7,060 | 8,000 | 9,030 | 10,000 | 11,500 | 6,360 | 7,500 | 8,960 | 10,600 | 12,000 | 13,540 | 17,020 | 19,570 |
| 50 | 5,570 | 7,090 | 8,610 | 10,130 | 11,650 | 13,170 | 15,280 | 17,570 | 4,890 | 6,070 | 7,250 | 8,580 | 10,350 | 11,680 | 14,680 | 16,880 | 8,250 | 10,000 | 11,950 | 14,140 | 17,060 | 19,250 | 22,000 | 25,000 |
| 60 | 7,140 | 9,030 | 10,920 | 12,810 | 14,700 | 16,590 | 19,200 | 22,080 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 80 | 10,300 | 12,230 | 14,650 | 17,550 | 21,170 | 24,070 | 27,680 | 31,840 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |

# 平ベルト用ウレタンライニングプーリ　−幅L=25~100−
## −クラウンタイプ・桟溝付ストレートタイプ−

カタログ規格外品はこちら P.137　CADデータフォルダ名：18_Flat_Belts_and_Round_Belts

■特長：表面にウレタンライニングを施し摩擦抵抗を高くすることにより、ベルトとプーリのスリップ防止に効果があります。


| Type | | | | M材質 | | H硬度 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| クラウン | | 桟溝付ストレート | | | | |
| フランジ無 | フランジ付 | フランジ無 | フランジ付 | 芯材 | ライニング | |
| RWCUN | RWCUF | RWMUN | RWMUF | アルミ合金 | ウレタン(自然色) | ショアA90 |
| RWCGN | RWCGF | RWMGN | RWMGF | | | ショアA70 |

芯材外周にウレタンを焼付しています。　セットスクリューは付属しません。P.2-247

クラウンタイプ




桟溝付ストレートタイプ







X≧Y
桟溝部の寸法は「プーリ・アイドラーの逃げ寸法」をご参考下さい P.1451

| 型式 Type | D | dH7 | 指定1mm単位 L | H選択 クラウンのみ | 指定1mm単位 X | Y | Z | T | M | ℓ | F | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| クラウンタイプ (フランジ無) RWCUN RWCGN (フランジ付) RWCUF RWCGF | 15 | 8 | クラウンタイプ 25~100 | 0.3 | − | − | − | 2 | M4 | 4.5 | − | − |
| | 20 | 8 | | 0.5 | − | − | − | 2 | M4 | 4.5 | − | − |
| | | 10 | | | | | | | | | | |
| | 25 | 8 | | | − | − | − | 3 | M4 | 4.5 | − | − |
| | | 10 | | | | | | | | | | |
| | 30 | *8 | | | − | − | − | 3 | M4 | 4.5 | 31 | 19 |
| | | *10 | | | | | | | | | | |
| | | 12 | | | | | | | | | − | − |
| | 35 | *10 | | | − | − | − | 3 | M4 | 4.5 | 36 | 24 |
| | | *12 | | | | | | | | | | |
| | | *15 | | | | | | | | | | |
| 桟溝付ストレートタイプ (フランジ無) RWMUN RWMGN (フランジ付) RWMUF RWMGF | 40 | *12 | 桟溝付ストレートタイプ 50~100 | | 7~15 | 5~12 | 4~5 | 6 | M4 | 4.5 | 41 | 23 |
| | | *15 | | | | | | | | | | |
| | | 20 | | | | | | | | | − | − |
| | 50 | *15 | | | 7~15 | 5~12 | 4~5 | 6 | M5 | 5 | 51 | 33 |
| | | *20 | | | | | | | | | | |
| | | *25 | | | | | | | | | | |
| 桟溝付ストレートタイプはD40以上となります。 | 60 | *20 | | | 7~15 | 5~12 | 4~7 | 8 | M6 | 5.5 | 61 | 39 |
| | | *25 | | | | | | | | | | |
| | | *30 | | | | | | | | | | |
| | 80 | *25 | | | 7~15 | 5~12 | 4~7 | 8 | M8 | 7 | 81 | 59 |
| | | *30 | | | | | | | | | | |
| | | *35 | | | | | | | | | | |

フランジ付タイプはd寸に*のついたサイズのみ適用となります。　ウレタンは時間経過とともに変色する場合がありますが、特性等に影響はありません。

Order 注文例
■クラウンタイプ　型式 − d − L − H
RWCUN30 − 10 − 62 − H0.3
■桟溝付ストレートタイプ　型式 − d − L − X − Y − Z
RWMGF40 − 15 − 82 − X7 − Y6 − Z5

Delivery 出荷日　5 日目出荷

Price 価格
■数量スライド価格 (1円未満切り捨て) P.133

| 数量区分 | 標準対応 小口 | | 個別対応 大口 |
|---|---|---|---|
| 数　量 | 1~4 | 5~10 | 11~ |
| 値引率 | 基準単価 | 5% | お見積り |
| 出荷日 | 通常 | | |

表示数量超えはWOSにてご確認ください。

| D | ¥基準単価 クラウンタイプ ショアA90 RWCUN L25~50 | RWCUN L51~75 | RWCUN L76~100 | RWCUF L25~50 | RWCUF L51~75 | RWCUF L76~100 | クラウンタイプ ショアA70 RWCGN L25~50 | RWCGN L51~75 | RWCGN L76~100 | RWCGF L25~50 | RWCGF L51~75 | RWCGF L76~100 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 3,390 | 3,730 | 3,860 | − | − | − | 3,530 | 3,890 | 4,260 | − | − | − |
| 20 | 3,490 | 3,830 | 3,940 | − | − | − | 3,610 | 4,000 | 4,360 | − | − | − |
| 25 | 3,600 | 3,990 | 4,130 | − | − | − | 3,760 | 4,160 | 4,500 | − | − | − |
| 30 | 3,630 | 4,010 | 4,270 | 4,710 | 5,090 | 5,370 | 3,790 | 4,200 | 4,640 | 4,870 | 5,270 | 5,740 |
| 35 | 3,760 | 4,170 | 4,390 | 4,910 | 5,330 | 5,570 | 3,910 | 4,360 | 4,760 | 5,070 | 5,510 | 5,940 |
| 40 | 3,830 | 4,240 | 4,670 | 5,030 | 5,430 | 5,900 | 3,990 | 4,430 | 5,010 | 5,200 | 5,630 | 6,210 |
| 50 | 4,260 | 4,470 | 5,130 | 5,600 | 5,930 | 6,490 | 4,460 | 4,800 | 5,460 | 5,790 | 6,140 | 6,800 |
| 60 | 4,310 | 4,830 | 5,240 | 5,910 | 6,040 | 6,730 | 4,660 | 5,170 | 5,710 | 6,130 | 6,630 | 7,190 |
| 80 | 4,770 | 5,970 | 6,470 | 6,560 | 7,330 | 8,160 | 5,400 | 5,900 | 6,760 | 6,770 | 7,590 | 8,440 |

| D | ¥基準単価 桟溝付ストレートタイプショアA90 RWMUN L50~75 | RWMUN L76~100 | RWMUF L50~75 | RWMUF L76~100 | 桟溝付ストレートタイプショアA70 RWMGN L50~75 | RWMGN L76~100 | RWMGF L50~75 | RWMGF L76~100 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 | 4,110 | 4,640 | 5,300 | 5,860 | 4,300 | 4,890 | 5,500 | 6,090 |
| 50 | 4,470 | 5,090 | 5,800 | 6,430 | 4,670 | 5,330 | 6,010 | 6,670 |
| 60 | 4,540 | 5,190 | 5,910 | 6,540 | 5,040 | 5,590 | 6,500 | 7,060 |
| 80 | 5,510 | 6,340 | 7,200 | 8,030 | 5,790 | 6,630 | 7,460 | 8,330 |





# 平ベルト用ウレタンライニングエコノミープーリ　−幅L=110~500−
## −クラウンタイプ・桟溝付ストレートタイプ−

カタログ規格外品はこちら P.137　CADデータフォルダ名：18_Flat_Belts_and_Round_Belts

■特長：薄肉のパイプ材を採用することにより、従来品に比べ、平均39%安くなっています。


| Type | | M材質 | | | H硬度 |
|---|---|---|---|---|---|
| クラウン | 桟溝付ストレート | 芯材 | ライニング | 圧入ブッシュ | |
| RWBCU | RWBMU | アルミ合金 | ウレタン(自然色) | アルミ合金 | ショアA90 |
| RWBCG | RWBMG | | | | ショアA70 |

芯材外周にウレタンを焼付しています。　セットスクリューは付属しません。P.2-247

クラウンタイプ




桟溝付ストレートタイプ







X≧Y
桟溝部の寸法は「プーリ・アイドラーの逃げ寸法」をご参考下さい P.1451
*1 d1の内径はパイプ材の引抜面をそのまま使用している為、歪みがあります。

■キー溝形状




■新JIS(B1301)キー溝寸法表

| 呼び | dH9 | | bJS9 | | t公差 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| N10 | 10 | +0.036 0 | 3 | ±0.0125 | 1.4 | +0.1 0 |
| NK10 | 10 | | 4 | ±0.0150 | 1.8 | |
| N12 | 12 | +0.043 0 | | | | |
| N20 | 20 | +0.052 0 | 6 | | 2.8 | |
| N25 | 25 | | 8 | ±0.0180 | 3.3 | +0.2 0 |
| N30 | 30 | | | | | |
| N35 | 35 | +0.062 0 | 10 | | | |

| 型式 Type | D | dH9 丸穴+タップ | dH9 キー溝+タップ | 指定10mm単位 L | 指定1mm単位 X | Y | Z | ウレタン厚 T | キー溝長さ K | d1 | D1 | M |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| クラウンタイプ RWBCU RWBCG | 28 | 8 | − | 110~500 | − | − | − | 5 | − | 10 | 12 | M3 |
| | 38 | 12 | N12 | | − | − | − | 5 | 25 | 20 | 22 | M3 |
| | | 15 | − | | | | | | − | | | |
| 桟溝付ストレートタイプ RWBMU RWBMG | 48 | *10 | *N10・*NK10 | | 7~15 | 7~12 | 4~7 | 10 | 25 | 20 | 22 | M3 |
| | | *15 | − | | | | | | − | | | |
| | | 20 | N20 | | − | − | − | 5 | 30 | 30 | 32 | M5 |
| | | 25 | − | | | | | | − | | | |
| 桟溝付ストレートタイプはd寸に*のついたサイズのみになります。 | 58 | *20 | *N20 | | 7~15 | 7~12 | 4~7 | 10 | 30 | 30 | 32 | M5 |
| | | *25 | − | | | | | | − | | | |
| | 78 | *25 | *N25 | | 7~15 | 7~12 | 4~7 | 10 | 30 | 50 | 52 | M6 |
| | | *30 | *N30 | | | | | | | | | |
| | | *35 | *N35 | | | | | | | | | |

ウレタンは時間経過とともに変色する場合がありますが、特性等に影響はありません。
キー溝+タップの軸穴径10で、キー溝幅4.0mm(高さ1.8mm)をご希望の場合はNK10とご指定ください。

Order 注文例
■クラウンタイプ　型式 − d − L
RWBCU58 − N20 − 320
■桟溝付ストレートタイプ　型式 − d − L − X − Y − Z
RWBMG48 − 15 − 120 − X8 − Y7 − Z5

Delivery 出荷日　8 日目出荷

Price 価格
■数量スライド価格 (1円未満切り捨て) P.133

| 数量区分 | 標準対応 小口 | | | 個別対応 大口 |
|---|---|---|---|---|
| 数　量 | 1~4 | 5~9 | 10~15 | 16~ |
| 値引率 | 基準単価 | 5% | 10% | お見積り |
| 出荷日 | 通常 | | | |

表示数量超えはWOSにてご確認ください。

キー溝をご指定の場合、基準単価は(本体基準単価+キー溝加工価格)となります。
価格計算例　RWBCU48−N10−250の場合
7,900円(本体基準単価)+690円(キー溝加工価格)=8,590円(基準単価)

| D | ¥本体基準単価 クラウンタイプ RWBCU L110~150 | RWBCU L160~200 | RWBCU L210~250 | RWBCU L260~300 | RWBCU L310~350 | RWBCU L360~400 | RWBCU L410~450 | RWBCU L460~500 | RWBCG L110~150 | RWBCG L160~200 | RWBCG L210~250 | RWBCG L260~300 | RWBCG L310~350 | RWBCG L360~400 | RWBCG L410~450 | RWBCG L460~500 | ¥キー溝加工価格 (本体基準単価+) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 | 5,100 | 5,910 | 6,460 | 7,010 | 7,360 | 7,740 | 8,640 | 9,130 | 5,560 | 6,490 | 7,070 | 7,660 | 8,040 | 8,460 | 9,390 | 9,900 | − |
| 38 | 5,340 | 6,230 | 7,070 | 7,700 | 8,210 | 8,670 | 9,860 | 10,390 | 6,490 | 6,800 | 7,410 | 8,410 | 9,000 | 9,500 | 10,740 | 11,300 | 490 |
| 48 | 6,190 | 6,910 | 7,900 | 8,840 | 9,370 | 10,090 | 11,740 | 14,190 | 6,790 | 7,540 | 8,270 | 9,660 | 10,390 | 11,100 | 13,170 | 15,800 | 690 |
| 58 | 6,340 | 7,040 | 8,890 | 10,000 | 11,440 | 13,870 | 14,960 | 16,110 | 6,940 | 7,700 | 9,460 | 11,040 | 12,730 | 15,400 | 16,610 | 17,990 | 690 |
| 78 | 7,800 | 8,740 | 10,570 | 12,030 | 13,630 | 16,470 | 17,810 | 18,590 | 8,440 | 8,740 | 10,990 | 13,090 | 14,930 | 18,190 | 19,590 | 20,490 | 840 |

| D | ¥本体基準単価 桟溝付ストレートタイプ RWBMU L110~150 | RWBMU L160~200 | RWBMU L210~250 | RWBMU L260~300 | RWBMU L310~350 | RWBMU L360~400 | RWBMU L410~450 | RWBMU L460~500 | RWBMG L110~150 | RWBMG L160~200 | RWBMG L210~250 | RWBMG L260~300 | RWBMG L310~350 | RWBMG L360~400 | RWBMG L410~450 | RWBMG L460~500 | ¥キー溝加工価格 (本体基準単価+) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 48 | 5,910 | 6,510 | 7,570 | 8,700 | 9,370 | 10,490 | 11,890 | 13,620 | 5,910 | 7,140 | 8,340 | 9,610 | 10,390 | 11,570 | 13,170 | 15,240 | 690 |
| 58 | 6,760 | 7,040 | 8,890 | 10,000 | 11,440 | 13,310 | 14,400 | 15,540 | 6,760 | 7,700 | 9,830 | 11,040 | 12,730 | 14,830 | 16,050 | 17,420 | 690 |
| 78 | 7,800 | 8,740 | 10,570 | 12,030 | 13,630 | 17,290 | 17,810 | 18,590 | 7,800 | 9,440 | 11,530 | 13,090 | 14,930 | 18,990 | 19,590 | 20,490 | 840 |

# 軸付平ベルト用プーリ －幅L=25～100－

## －ストレートタイプ・クラウンタイプ・桟溝付ストレートタイプ－

カタログ規格外品はこちら P.137

■特長：軸が一体になった平ベルト用プーリです。部品点数の削減に役立ちます。

CADデータフォルダ名：18_Flat_Belts_and_Round_Belts





桟溝部の寸法は「プーリ・アイドラーの逃げ寸法」をご参考下さい。 P.1451

X≧Y

M 材質 S45C相当
S 表面処理 無電解ニッケルメッキ

■同軸度・直角度




| 型式 Type | D | dg6 | 指定1mm単位 L | 指定1mm単位 F・T | クラウンのみ 選択 H | 桟溝付ストレートタイプのみ 指定0.1mm単位 X | Y | Z |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ストレートタイプ HPSJN HPSJF<br>クラウンタイプ HPCJN HPCJF<br>桟溝付ストレートタイプ HPMJN HPMJF | 20 | 6 | ストレートタイプ クラウンタイプ 25～100<br>桟溝付ストレートタイプ 50～100 | 4≦F・T≦60<br>F・T≦d×5<br>クラウンタイプのD50～80は 8≦F・T≦60 | 0.3<br>0.5 | 7.0～15.0 | 5.0～12.0 | 4.0～5.0 |
| | | 8 | | | | | | |
| | 30 | 8 | | | | | | 4.0～7.0 |
| | | 10 | | | | | | |
| | | 12 | | | | | | |
| | 35 | 10 | | | | | | |
| | | 12 | | | | | | |
| | | 15 | | | | | | |
| | 40 | 12 | | | | | | |
| | | 15 | | | | | | |
| | | 20 | | | | | | |
| | 50 | 15 | | | | | | |
| | | 20 | | | | | | |
| | | 25 | | | | | | |
| | 60 | 20 | | | | | | |
| | | 25 | | | | | | |
| | | 30 | | | | | | |
| | 80 | 25 | | | | | | |
| | | 30 | | | | | | |
| | | 35 | | | | | | |

Order 注文例

| | 形式 | d | L | F | T | H | X | Y | Z |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (ストレートタイプ) | HPSJN40 | 15 | 52 | F50 | T10 | | | | |
| (クラウンタイプ) | HPCJF60 | 20 | 75 | F25 | T40 | H0.5 | | | |
| (桟溝付ストレートタイプ) | HPMJN30 | 12 | 76 | F15 | T50 | | X14.0 | Y11.8 | Z5.0 |

Delivery 5 日目出荷　急 ストーク B 3日目出荷 500円/1本 ご注文締切 PM 8:00迄 P.134
3本以上で1明細行当たり一律1,350円

■数量スライド価格 (1円未満切り捨て) P.133

| 数量区分 | 標準対応 小口 | | | 個別対応 大口 |
|---|---|---|---|---|
| 数量 | 1～9 | 10～14 | 15～20 | 21～ |
| 値引率 | 基準単価 | 5% | 10% | お見積り |
| 出荷日 | 通常 | | | |

表示数量超えはWOSにてご確認ください。

| D | ¥基準単価 ストレートタイプ HPSJN L25～50 | HPSJN L51～75 | HPSJN L76～100 | HPSJF L25～50 | HPSJF L51～75 | HPSJF L76～100 | クラウンタイプ HPCJN L25～50 | HPCJN L51～75 | HPCJN L76～100 | HPCJF L25～50 | HPCJF L51～75 | HPCJF L76～100 | 桟溝付ストレートタイプ HPMJN L50～75 | HPMJN L76～100 | HPMJF L50～75 | HPMJF L76～100 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 830 | 890 | 1,290 | 1,090 | 1,200 | 1,540 | 890 | 1,000 | 1,360 | 1,200 | 1,340 | 1,920 | 1,000 | 1,360 | 1,340 | 1,920 |
| 30 | 960 | 1,130 | 1,350 | 1,290 | 1,520 | 1,600 | 1,070 | 1,250 | 1,430 | 1,430 | 1,680 | 2,000 | 1,250 | 1,430 | 1,680 | 2,000 |
| 35 | 980 | 1,200 | 1,600 | 1,400 | 1,720 | 1,920 | 1,100 | 1,420 | 1,700 | 1,560 | 1,900 | 2,400 | 1,420 | 1,700 | 1,900 | 2,400 |
| 40 | 1,140 | 1,440 | 1,840 | 1,620 | 2,020 | 2,200 | 1,260 | 1,580 | 1,960 | 1,800 | 2,240 | 2,760 | 1,580 | 1,960 | 2,240 | 2,760 |
| 50 | 1,620 | 2,160 | 2,400 | 1,940 | 2,600 | 2,900 | 1,800 | 2,100 | 2,560 | 2,160 | 2,880 | 3,620 | 2,100 | 2,560 | 2,880 | 3,620 |
| 60 | 1,980 | 2,520 | 3,180 | 2,380 | 3,020 | 3,400 | 2,200 | 2,800 | 1,980 | 2,640 | 3,360 | 4,260 | 2,800 | 1,980 | 3,360 | 4,260 |
| 80 | 2,400 | 2,800 | 2,900 | 2,900 | 3,360 | 4,800 | 2,680 | 3,120 | 4,240 | 3,220 | 3,740 | 5,200 | 3,120 | 4,240 | 3,740 | 5,200 |

Alteration 追加工

| 形式 | d | L | F | T | X | Y | Z | (FKC・TKC・FD・TD・TA・TB・FS・TS) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HPMJN30 | 12 | L76 | F50 | T15 | X14.0 | Y11.8 | Z5.0 | FKC5−A15 |

| Alterations | キー溝追加工 | 段付追加工 | 止め輪溝追加工 | 軸径変更 |
|---|---|---|---|---|
| |  |  |  |  フランジ付適用不可 |
| Code | FKC・TKC | FD・TD | TA・TB | FS・TS |
| Spec. | 軸F(T)部にキー溝を1ヶ所追加工します。<br>FKC・TKC・A・B=指定1mm単位<br>指定方法 FKC5−A10(TKC0−B10)<br>FKC=0 または 2≦FKC<br>TKC=0 または 2≦TKC<br>FKC+A≦F−2<br>TKC+B≦T−2<br>FKCはFD・TAと併用不可<br>TKCはTD・TBと併用不可<br>FKCとTKC併用不可<br>FS・TSと併用不可<br>キー溝詳細は P.843 | 軸端F(T)部に段付追加工をします。<br>FD・TD・P・Q=指定1mm単位<br>指定方法 FD5−P8(TD5−Q8)<br>FD≦F−2<br>TD≦T−2<br>フランジ無：d<P(Q)<D−2<br>フランジ付 ：d<P(Q)<D−12 | 止め輪溝を追加工します。<br>止め輪は付属しません。<br>TA・TB=指定1mm単位<br>指定方法 TA5(TB5)<br>4≦TA≦F−2(FD指定時：4≦TA≦F−FD−2)<br>4≦TB≦T−2(TD指定時：4≦TB≦T−TD−2)<br>止め輪溝寸法は P.844 | 軸径(d)を変更します。<br>FS・TS=指定1mm単位<br>指定方法 FS17(TS17)<br>D 20 FS(TS)指定範囲 6～18 / 30 8～28 / 35 10～33 / 40 12～38 / 50 15～48 / 60 20～58 / 80 25～78 |
| ¥/1Code | FKC：400　TKC：400 | FD：300　TD：300 | TA：400　TB：400 | FS：300　TS：300 |





# 平ベルト用アイドラー －幅L=38～90/幅L=100～300－

カタログ規格外品はこちら P.137

CADデータフォルダ名：18_Flat_Belts_and_Round_Belts

### ■幅L38～90


| Type | M材質 | S表面処理 | M材質 ベアリング |
|---|---|---|---|
| ROFB | S45C相当 | 四三酸化鉄皮膜 | スチール |
| ROFM | S45C相当 | 無電解ニッケルメッキ | スチール |
| ROFA | アルミ合金 | 白アルマイト | スチール |
| ROFS | SUS304 | — | ステンレス |




ベアリングは取りはずし可能です。　＊軸受精度JIS B1514 0級

| 型式 Type | D | L 選択 | | | | | | | d | d1 | ベアリング寸法 No. | D1 | B | C | h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ROFB ROFM ROFA ROFS | 20 | 38 | 45 | 50 | | | | | 6 | 15 | FL696ZZ×2 | 15 | 5 | 1.2 | 17 |
| | 25 | 38 | 45 | 50 | 60 | | | | | 17 | FL606ZZ×2 | 17 | 6 | | 19 |
| | 30 | 38 | 45 | 50 | 60 | 70 | | | | | | | | | |
| | 30A | 38 | 45 | 50 | 60 | 70 | | | 8 | | B698ZZ×2 | 19 | | — | — |
| | 35 | 38 | 45 | 50 | 60 | 70 | 85 | 90 | | 22 | FL608ZZ×2 | 22 | 7 | 1.5 | 25 |
| | 40 | 38 | 45 | 50 | 60 | 70 | 85 | 90 | | | | | | | |
| | 40A | 38 | 45 | 50 | 60 | 70 | 85 | 90 | 10 | | B6000ZZ×2 | 26 | 8 | — | — |

ベアリングの詳細寸法は P.1025・1027をご参照ください。

Order 注文例

| 型式 | L |
|---|---|
| ROFM25 | 50 |

Delivery 出荷日
●ROFS 3 日目出荷
●ROFB・ROFM・ROFA 5 日目出荷　急 ストーク B 3日目出荷 500円/1本 ご注文締切 PM 8:00迄 P.134
3本以上で1明細行当たり一律1,350円

Price 価格

■数量スライド価格 (1円未満切り捨て) P.133

| 数量区分 | 標準対応 小口 | | | | 個別対応 大口 |
|---|---|---|---|---|---|
| 数量 | 1～9 | 10～14 | 15～19 | 20～50 | 51～ |
| 値引率 | 基準単価 | 5% | 10% | 18% | お見積り |
| 出荷日 | 通常 | | | | |

表示数量超えはWOSにてご確認ください。

| D | ¥基準単価 ROFB L38～50 | ROFB L60・70 | ROFB L85・90 | ROFM L38～50 | ROFM L60・70 | ROFM L85・90 | ROFA L38～50 | ROFA L60・70 | ROFA L85・90 | ROFS L38～50 | ROFS L60・70 | ROFS L85・90 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 1,280 | — | — | 1,500 | — | — | 1,490 | — | — | 1,640 | — | — |
| 25 | 1,350 | 1,530 | — | 1,620 | 1,800 | — | 1,590 | 1,770 | — | 1,840 | 2,020 | — |
| 30 | 1,470 | 1,650 | — | 1,740 | 1,920 | — | 1,700 | 1,880 | — | 2,020 | 2,200 | — |
| 30A | 1,760 | 1,970 | — | 2,080 | 2,300 | — | 2,030 | 2,250 | — | 2,410 | 2,630 | — |
| 35 | 1,660 | 1,840 | 2,060 | 1,960 | 2,140 | 2,370 | 1,910 | 2,090 | 2,310 | 2,310 | 2,490 | 2,720 |
| 40 | 1,890 | 2,100 | 2,320 | 2,220 | 2,430 | 2,660 | 2,160 | 2,370 | 2,590 | 2,700 | 2,910 | 3,130 |
| 40A | 2,270 | 2,510 | 2,780 | 2,660 | 2,920 | 3,190 | 2,590 | 2,840 | 3,110 | 3,240 | 3,400 | 3,750 |

### ■幅L100～300


**ROFWB**(S45C相当+四三酸化鉄皮膜)
**ROFAWB**(アルミ合金+白アルマイト)




ベアリングは圧入になります。取りはずしできません。　＊軸受精度JIS B1514 0級

| 型式 Type | D | L 指定 10mm単位 | d | D1 | ベアリング寸法 No. | D2 | B | C | h | ¥基準単価 ROFWB L100～150 | ROFWB L160～200 | ROFWB L210～250 | ROFWB L260～300 | ROFAWB L100～150 | ROFAWB L160～200 | ROFAWB L210～250 | ROFAWB L260～300 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ROFWB ROFAWB | 30 | 100～300 | 8 | 10 | FL678ZZ | 12 | 3.5 | 0.8 | 13.6 | 6,200 | 7,900 | 9,410 | 11,410 | 6,380 | 8,140 | 9,700 | 11,750 |
| | 40 | | 12 | 18 | B6801ZZ | 21 | 5 | — | — | 7,260 | 9,020 | 10,580 | 12,620 | 7,480 | 9,290 | 10,900 | 13,000 |

Order 注文例

| 型式 | L |
|---|---|
| ROFWB40 | 150 |

Delivery 出荷日 5 日目出荷　急 ストーク B 3日目出荷 500円/1本 ご注文締切 PM 8:00迄 P.134
3本以上で1明細行当たり一律1,350円

Price 価格

■数量スライド価格 (1円未満切り捨て) P.133

| 数量区分 | 標準対応 小口 | | 個別対応 大口 |
|---|---|---|---|
| 数量 | 1～10 | 11～20 | 21～ |
| 値引率 | 基準単価 | 5% | お見積り |
| 出荷日 | 通常 | | |

表示数量超えはWOSにてご確認ください。

# 丸ベルト用プーリ
## ーセットスクリュータイプー

ステンレス・めっき品 脱脂洗浄サービス 対応商品詳細は下記URLへ http://fa.misumi.jp

カタログ規格外品はこちら P.137

CADデータフォルダ名：18_Flat_Belts_and_Round_Belts

| 台形溝 A形 | 台形溝 B形 | U溝 A形 | U溝 B形 | M材質 | S表面処理 |
|---|---|---|---|---|---|
| MBRDF | MBRD | MBRF | MBR | S45C相当 | 四三酸化鉄皮膜 |
| MBRDFM | MBRDM | MBRFM | MBRM | S45C相当 | 無電解ニッケルメッキ |
| — | MBRDS | — | MBRS | SUS304 | — |
| MBRDFA | MBRDA | MBRFA | MBRA | アルミ合金 | 白アルマイト |







台形溝は丸ベルトのすべりを抑えます。詳細は右頁をご覧ください。
セットスクリューは付属されません。P.2-247をご参照ください。
キー溝寸法の詳細はP.1465をご覧ください。

RoHS10

| 型式 Type | P.D. | ベルト半径(台形)/R(U溝) | 軸穴仕様 指定1mm単位 H・P(H7) | N(新JIS) | 選択 C(旧JIS) | D1 | D2 | h | W | T | L | ℓ | D | m | 対応ベルト径 | ¥基準単価 MBRDF/MBRF | MBRDFM/MBRFM | MBRDFA/MBRFA | MBRD/MBR | MBRDM/MBRM | MBRDS/MBRS | MBRDA/MBRA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 台形溝 A形 MBRDF MBRDFM MBRDFA B形 MBRD MBRDM MBRDS MBRDA | 15*1*3 | 1 | 4~7 | — | — | 17 | 13 | 1 | 2.2 | 5 | 11 | 3 | 12 | M3 | 2 | — | — | — | 610 | 690 | 930 | 590 |
| | 20*1 | | 4~12 | | | 22 | 18 | | | | | | 16 | | | | | | | | | |
| | 30*1 | | | 8・10・NK10 | | 32 | 28 | | | | | | 20 | | | | | | 640 | 720 | 950 | 620 |
| | 40*1 | | | | | 42 | 38 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 20*3 | 1.5 | 4~12 | 8 | | 22 | 17 | 1.5 | 3.3 | 10 | 16 | 3 | 16 | M3 | 3 | 1,040 | 1,110 | 1,120 | 640 | 720 | 950 | 620 |
| | 30 | | 5~12 | 8・10・NK10 | | 32 | 27 | | | | | | 20 | | | | | | | | | |
| | 40 | | | | | 42 | 37 | | | | | | | | | 1,110 | 1,200 | 1,200 | 720 | 810 | 1,060 | 700 |
| | 45 | | 5~20 | 8~20 (8~15) | 10 | 47 | 42 | | | | 20 | 5 | 25 | M4 | | | | | | | | |
| | 60 | | | | | 62 | 57 | | | | | | | | | 1,190 | 1,280 | 1,330 | 800 | 890 | 1,240 | 850 |
| | 18*3 | 2 | 5~12 | (8) | — | 20 | 14 | 2 | 4.4 | 10 | 16 | 3 | 16 | M3 | 4 | 1,040 | 1,110 | 1,120 | 640 | 720 | 950 | 620 |
| | 23*3 | | | 8・10・NK10 | | 25 | 19 | | | | | | 20 | | | | | | | | | |
| | 28*3 | | | | | 30 | 24 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 30*3 | | | | | 32 | 26 | | | | | | | | | 1,110 | 1,200 | 1,200 | 720 | 810 | 1,060 | 700 |
| | 40 | | | | | 42 | 36 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 45 | | 5~20 | 8~20 (8~15) NK10 | 10 | 47 | 41 | | | | 20 | 5 | 25 | M4 | | 1,210 | 1,290 | 1,290 | 820 | 910 | 1,160 | 800 |
| | 48 | | | | | 50 | 44 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 60 | | | | | 62 | 56 | | | | | | | | | 1,270 | 1,350 | 1,410 | 880 | 960 | 1,320 | 930 |
| | 80 | | | | | 82 | 76 | | | | | | | | | 1,390 | 1,480 | 1,470 | 1,010 | 1,110 | 1,380 | 990 |
| | 28*3 | 2.5 | 5~12 | 8・10・NK10 | — | 30 | 23 | 2.5 | 5.5 | 10 | 16 | 3 | 20 | M3 | 5 | 1,090 | 1,170 | 1,170 | 690 | 780 | 1,040 | 680 |
| | 40*3 | | 5~20 | 8~20 (8~15) NK10 | 10 | 42 | 35 | | | | 20 | 5 | 25 | M4 | | 1,160 | 1,230 | 1,230 | 770 | 850 | 1,100 | 740 |
| | 48*3 | | | | | 50 | 43 | | | | | | | | | 1,210 | 1,290 | 1,290 | 820 | 910 | 1,160 | 800 |
| | 50 | | | | | 52 | 45 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 60 | | | | | 62 | 55 | | | | | | | | | 1,270 | 1,350 | 1,410 | 880 | 960 | 1,320 | 930 |
| | 75 | | | | | 77 | 70 | | | | | | | | | 1,340 | 1,420 | 1,480 | 950 | 1,040 | 1,430 | 1,000 |
| | 80 | | | | | 82 | 75 | | | | | | | | | 1,400 | 1,490 | 1,550 | 1,020 | 1,120 | 1,600 | 1,070 |
| U溝 A形 MBRF MBRFM MBRFA B形 MBR MBRM MBRS MBRA | 28*3 | 3 | 5~12 | 8・10・NK10 | — | 30 | 22 | 3 | 6.6 | 10 | 16 | 3 | 20 | M3 | 6 | 1,090 | 1,170 | 1,170 | 690 | 780 | 1,040 | 680 |
| | 38*3 | | | | | 40 | 32 | | | | 20 | 5 | | M4 | | 1,210 | 1,290 | 1,290 | 820 | 910 | 1,160 | 800 |
| | 48*3 | | 5~20 | 8~20 (8~15) NK10 | 10 | 50 | 42 | | | | | | 25 | | | | | | | | | |
| | 50*3 | | | | | 52 | 44 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 58*3 | | | | | 60 | 52 | | | | | | | | | 1,270 | 1,350 | 1,410 | 880 | 960 | 1,320 | 930 |
| | 60 | | | | | 62 | 54 | | | | | | | | | | | 1,480 | | | 1,430 | 1,000 |
| | 75 | | | | | 77 | 69 | | | | | | | | | 1,400 | 1,490 | 1,630 | 1,020 | 1,120 | 1,600 | 1,150 |
| | 80 | | | | | 82 | 74 | | | | | | | | | 1,440 | 1,550 | 1,670 | 1,070 | 1,170 | 1,660 | 1,200 |
| | 95 | | | | | 97 | 89 | | | | | | | | | 1,470 | 1,570 | 1,690 | 1,090 | 1,200 | 1,700 | 1,220 |
| | 100 | | | | | 102 | 94 | | | | | | | | | 1,580 | 1,680 | 1,730 | 1,210 | 1,310 | 1,740 | 1,260 |
| | 50*3 | 4 | 5~20 | 8~20 NK10 | 10 12 15 | 52 | 42 | 4 | 8.8 | 12 | 24 | 6 | 30 | M4 (M5) *2 | 8 | 1,340 | 1,440 | 1,430 | 860 | 960 | — | 970 |
| | 60*3 | | | | | 62 | 52 | | | | | | | | | 1,410 | 1,490 | 1,640 | 930 | 1,020 | — | 1,120 |
| | 80 | | | | | 82 | 72 | | | | | | | | | 1,550 | 1,660 | 1,720 | 1,070 | 1,180 | — | 1,210 |
| | 100 | | | | | 102 | 92 | | | | | | | | | 1,840 | 1,960 | 2,010 | 1,340 | 1,460 | — | 1,650 |
| | 120 | | | | | 122 | 112 | | | | | | | | | 3,420 | 3,670 | 4,620 | 2,500 | 2,770 | — | 4,090 |
| | 60*3 | 5 | 5~20 | 8~20 NK10 | 10 12 15 | 62 | 50 | 5 | 11 | 15 | 27 | 6 | 30 | M4 (M5) *2 | 10 | 1,620 | 1,710 | 1,880 | 1,060 | 1,170 | — | 1,280 |
| | 80*3 | | | | | 82 | 70 | | | | | | | | | 1,780 | 1,900 | 1,970 | 1,230 | 1,350 | — | 1,390 |
| | 100 | | | | | 102 | 90 | | | | | | | | | 2,110 | 2,250 | 2,310 | 1,540 | 1,670 | — | 1,890 |
| | 120 | | | | | 122 | 110 | | | | | | | | | 3,930 | 4,220 | 5,310 | 2,870 | 3,180 | — | 4,700 |
| | 140 | | | | | 142 | 130 | | | | | | | | | 4,170 | 4,470 | 6,350 | 3,040 | 3,380 | — | 5,920 |

軸穴仕様H・Pの場合、軸穴径6.35も選択することができます。 ( )内はB形となります。
⊗軸穴仕様Nの場合、軸穴径9は選択することができません。
*1のついたサイズは B形 のみとなります。 *2 軸穴径15以上の時は(M5)になります。
キー溝寸法の詳細はP.1465をご覧ください。
新JISキー溝穴+タップの軸穴径10で、キー溝幅4mm(高さ1.8mm)をご希望の場合はNK10をご指定ください。
*3のついたP.D.寸法では、本カタログ内で適用するベルトの取扱いがない場合がございます。

**Order 注文例**

| 型式 | ベルト半径 | R | 軸穴仕様・内径 |
|---|---|---|---|
| MBRDF30 | 1.5 | | H5 |
| MBR60 | | 2 | N12 |

**Delivery 出荷日** 3 日目出荷 ／ ストーク A早割 翌日出荷 200円/1明細行 PM 3:00迄 ／ ストーク A 翌日出荷 200円/1本 PM 6:00迄 ご注文締切 P.134
ストークA早割は1明細行当たり一律200円
ストークAは3本以上で1明細行当たり一律540円

**Price 価格** 数量スライド価格 (1円未満切り捨て) P.133

| 数量区分 | 標準対応 小口 | | | | 個別対応 大口 |
|---|---|---|---|---|---|
| 数量 | 1~9 | 10~14 | 15~19 | 20~30 | 31~ |
| 値引率 | 基準単価 | 5% | 10% | 18% | お見積り |
| 出荷日 | 通常 | | | | |

表示数量超えはWOSにてご確認ください。

**Alteration 追加工**

| 型式 | ベルト半径 | R | 軸穴仕様・内径 | (DC) |
|---|---|---|---|---|
| MBRD40 | 1.5 | | H6 | DC |

| Alteration Code | 外径カット DC |
|---|---|
| Spec. | D1寸法をカットして低くします。 指定方法 DC<br>ベルト半径/R 対応 DC: 1 P.D.+0.8 ／ 1.5 P.D.+1.2 ／ 2 P.D.+1.6 ／ 2.5 P.D.+1.8<br>対応ベルト半径/R1・1.5・2・2.5の商品にのみ適用<br>外径カットの加工面は表面処理が付かない場合があります。 |
| ¥/1Code | 300 |







# 丸ベルト用プーリ
## ークランピングタイプー

カタログ規格外品はこちら P.137

CADデータフォルダ名：18_Flat_Belts_and_Round_Belts

| Type 台形溝 | Type U溝 | M材質 | S表面処理 | A付属品 |
|---|---|---|---|---|
| MBRDC | MBRC | S45C相当 | 四三酸化鉄皮膜 | 六角穴付ボルト(×2)SCM435 |
| MBRDAC | MBRAC | アルミ合金 | 白アルマイト | 六角穴付ボルト(×2)ステンレス |




台形溝は丸ベルトのすべりを抑えます。詳細は下記をご覧ください。
スリットにはアルマイト処理はされていません。
*M=M3のときd1=φ6.5 d2=φ3.5
M=M4のときd1=φ8 d2=φ4.5

RoHS10

| 型式 Type | P.D. | ベルト半径(台形)/R(U溝) | d(H7) 選択 | D | D1 | D2 | h | W | L | T | ℓ | X | Y | M | 対応ベルト径 | ¥基準単価 MBRDC/MBRC | MBRDAC/MBRAC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 台形溝 MBRDC MBRDAC U溝 MBRC MBRAC | 20 | 1 | 4 5 | 16 | 22 | 18 | 1 | 2.2 | 11 | 5 | 2.5 | 5 | 3 | M3 | 2 | 1,060 | 1,040 |
| | 30 | | 4 5 6 6.35 8 | 20 | 32 | 28 | | | | | | 7 | 3.5 | | | 1,090 | 1,070 |
| | 40 | | | | 42 | 38 | | | | | | | | | | | |
| | 30 | 1.5 | 5 6 6.35 8 | 20 | 32 | 27 | 1.5 | 3.3 | 16 | 10 | 2.5 | 7 | 3.5 | M3 | 3 | 1,090 | 1,070 |
| | 40 | | | | 42 | 37 | | | | | | | | | | 1,170 | 1,150 |
| | 45 | | 5 6 6.35 8 10 11 12 | 25 | 47 | 42 | | | 20 | | 4.5 | 9 | 4.5 | M4 | | | |
| | 60 | | | | 62 | 57 | | | | | | | | | | 1,250 | 1,300 |
| | 23*1 | 2 | 5 6 6.35 8 | 20 | 25 | 19 | 2 | 4.4 | 16 | 10 | 2.5 | 7 | 3.5 | M3 | 4 | 1,090 | 1,070 |
| | 28*1 | | | | 30 | 24 | | | | | | | | | | | |
| | 30*1 | | | | 32 | 26 | | | | | | | | | | 1,170 | 1,150 |
| | 40 | | | | 42 | 36 | | | | | | | | | | | |
| | 45 | | 5 6 6.35 8 10 11 12 | 25 | 47 | 41 | | | 20 | | 4.5 | 9 | 4.5 | M4 | | 1,270 | 1,250 |
| | 48 | | | | 50 | 44 | | | | | | | | | | | |
| | 60 | | | | 62 | 56 | | | | | | | | | | 1,330 | 1,380 |
| | 80 | | | | 82 | 76 | | | | | | | | | | 1,460 | 1,440 |
| | 28*1 | 2.5 | 5 6 6.35 8 | 20 | 30 | 23 | 2.5 | 5.5 | 16 | 10 | 2.5 | 7 | 3.5 | M3 | 5 | 1,140 | 1,130 |
| | 40*1 | | 5 6 6.35 8 10 11 12 | 25 | 42 | 35 | | | 20 | | 4.5 | 9 | 4.5 | M4 | | 1,220 | 1,190 |
| | 48*1 | | | | 50 | 43 | | | | | | | | | | 1,270 | 1,250 |
| | 50 | | | | 52 | 45 | | | | | | | | | | | |
| | 60 | | | | 62 | 55 | | | | | | | | | | 1,330 | 1,380 |
| | 75 | | | | 77 | 70 | | | | | | | | | | 1,400 | 1,450 |
| | 80 | | | | 82 | 75 | | | | | | | | | | 1,470 | 1,520 |
| | 28*1 | 3 | 5 6 6.35 8 | 20 | 30 | 22 | 3 | 6.6 | 16 | 10 | 2.5 | 7 | 3.5 | M3 | 6 | 1,140 | 1,130 |
| | 38*1 | | 5 6 6.35 | | 40 | 32 | | | 20 | | | 6.5 | | | | | |
| | 48*1 | | | | 50 | 42 | | | | | | | | | | 1,270 | 1,250 |
| | 50*1 | | | | 52 | 44 | | | | | | | | | | | |
| | 58*1 | | | | 60 | 52 | | | | | | | | | | 1,330 | 1,380 |
| | 60 | | 5 6 6.35 8 10 11 12 | 25 | 62 | 54 | | | | | 4.5 | 9 | 4.5 | M4 | | | 1,450 |
| | 75 | | | | 77 | 69 | | | | | | | | | | 1,470 | 1,600 |
| | 95 | | | | 97 | 89 | | | | | | | | | | 1,540 | 1,670 |
| | 100 | | | | 102 | 94 | | | | | | | | | | 1,660 | 1,710 |

*1のついたP.D.寸法では、本カタログ内で適用するベルトの取扱いがない場合がございます。

**Order 注文例**

| 型式 | ベルト半径 | R | d |
|---|---|---|---|
| MBRDC30 | 2 | | 5 |
| MBRC60 | | 2.5 | 6 |

**Delivery 出荷日** 3 日目出荷 ／ ストーク A早割 翌日出荷 200円/1明細行 PM 3:00迄 ／ ストーク A 翌日出荷 200円/1本 PM 6:00迄 ご注文締切 P.134
ストークA早割は1明細行当たり一律200円
ストークAは3本以上で1明細行当たり一律540円

**Price 価格** 数量スライド価格 (1円未満切り捨て) P.133

| 数量区分 | 標準対応 小口 | | | | 個別対応 大口 |
|---|---|---|---|---|---|
| 数量 | 1~9 | 10~14 | 15~19 | 20~30 | 31~ |
| 値引率 | 基準単価 | 5% | 10% | 18% | お見積り |
| 出荷日 | 通常 | | | | |

表示数量超えはWOSにてご確認ください。

**Alteration 追加工** 左ページ

### 〈台形溝対U溝　スリップトルク差異比較〉*U溝形を100とした場合の指数比較




■試験条件
・サイズ：P.D.60
・材質：アルミ合金、表面処理：四三酸化鉄皮膜
・使用ベルト：MBT3・4・5(P.1459)




プーリとの接触面がU溝形の1箇所に対し、台形溝は3箇所となる為、スリップトルクが向上します。




差異は参考値です。使用環境により実際の差は異なります。

# 丸ベルト用アイドラー

## ーナロータイプー

大口対応 BIG ORDER

カタログ規格外品はこちら P.137

CADデータフォルダ名：18_Flat_Belts_and_Round_Belts



| Type スタンダード | Type おねじ付 | 本体 材質 | 本体 表面処理 | おねじ 材質 | おねじ 表面処理 | ベアリング 材質 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MBF | MBFN | S45C相当 | 四三酸化鉄皮膜 | S45C相当 | 四三酸化鉄皮膜 | スチール |
| MBFM | MBFNM | S45C相当 | 無電解ニッケルメッキ | S45C相当 | 無電解ニッケルメッキ | スチール |
| MBFA | MBFNA | アルミ合金 | 白アルマイト | SUS304 | ― | スチール |
| MBFS | MBFNS | SUS304 | ― | SUS304 | ― | ステンレス |

スタンダードタイプ (2×R)　　おねじ付タイプ (2×R)





＊軸受精度JIS B1514 0級
ベアリングは接着になります。
おねじ部ピンはかしめています。

| 型式 Type | P.D. | R | F | d | P | D | D1 | B | 使用ベアリング | M | G | F1 | 適用丸ベルト径 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スタンダード MBF MBFM MBFA MBFS / おねじ付 MBFN MBFNM MBFNA MBFNS | 15*1*2 | 1.1 | ― | 4 | 11 | 17 | 13 | 4 | 694ZZ | ― | ― | ― | 2 |
| | 20*1 | | | 4 | 13 | 21 | 18 | 5 | 624ZZ | | | | |
| | 30*1 | | | 5 | 16 | 32 | 28 | | 625ZZ | | | | |
| | 20*1*2 | 1.6 | ― | 4 | 13 | 22 | 17 | 5 | 624ZZ | ― | ― | ― | 3 |
| | 23*1*2 | | | 5 | 16 | 25 | 20 | | 625ZZ | | | | |
| | 30*1 | | | | | 32 | 27 | | | | | | |
| | 18*1*2 | 2.1 | ― | 5 | 11 | 20 | 14 | 5 | 685ZZ | ― | ― | ― | 4 |
| | 23*2 | | 8 | 6 | 15 | 25 | 19 | | 696ZZ | M6 | 3 | 1.0 | |
| | 28*2 | | | | 19 | 30 | 24 | 6 | 626ZZ | | 3 | | |
| | 30*2 | | | 8 | | 32 | 26 | | 698ZZ | | 4 | | |
| | 40 | | 12 | 12 | 24 | 42 | 36 | | 6901ZZ | M10 | 6 | 1.5 | |
| | 48 | | | | | 50 | 44 | | | | | | |
| | 28*2 | 2.6 | 8 | 6 | 19 | 30 | 23 | 6 | 626ZZ | M6 | 3 | 1.0 | 5 |
| | 40*2 | | | 8 | | 42 | 35 | | 698ZZ | | 4 | | |
| | 48*2 | | | | | 50 | 43 | | | | | | |
| | 50 | | 12 | 12 | 24 | 52 | 45 | | 6901ZZ | M10 | 6 | 1.5 | |
| | 38*2 | 3.1 | 10 | 8 | 24 | 40 | 32 | 8 | 628ZZ | M8 | 4 | 1.0 | 6 |
| | 48*2 | | | | | 50 | 42 | | | | | | |
| | 50*2 | | 12 | 12 | 28 | 52 | 44 | | 6001ZZ | M10 | 6 | 1.5 | |
| | 60 | | | | | 62 | 54 | | | | | | |
| | 100 | | | 20 | 37 | 102 | 94 | 9 | 6904ZZ | | | | |
| | 50*2 | 4.1 | 12 | 12 | 32 | 52 | 42 | 10 | 6201ZZ | M10 | 6 | 1.5 | 8 |
| | 60*2 | | | | | 62 | 52 | | | | | | |
| | 60*2 | 5.1 | 12 | 20 | 42 | 62 | 50 | 12 | 6004ZZ | M10 | 6 | 1.5 | 10 |
| | 80*2 | | | | | 82 | 70 | | | | | | |
| | 140*1 | | ― | | | 142 | 130 | | | ― | ― | ― | |

＊1のついたサイズはスタンダードのみ適用

ベアリングの詳細寸法は P.1025・1027をご覧ください。　＊2のついたP.D.寸法では、本カタログ内で適用するベルトの取扱いがない場合がございます。

¥基準単価

| P.D. | R | スタンダード MBF | MBFM | MBFA | MBFS | おねじ付 MBFN | MBFNM | MBFNA | MBFNS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 1.1 | 920 | 960 | 850 | 1,110 | ― | ― | ― | ― |
| 20 | | 940 | 980 | 870 | 1,130 | ― | ― | ― | ― |
| 30 | | 1,030 | 1,020 | 920 | 1,180 | ― | ― | ― | ― |
| 20 | 1.6 | 1,010 | 1,070 | 940 | 1,230 | ― | ― | ― | ― |
| 23 | | 910 | 950 | 830 | 1,130 | ― | ― | ― | ― |
| 30 | | 1,110 | 1,160 | 1,030 | 1,350 | ― | ― | ― | ― |
| 18 | 2.1 | 1,040 | 1,080 | 950 | 1,270 | ― | ― | ― | ― |
| 23 | | 1,080 | 1,120 | 980 | 1,310 | 1,320 | 1,360 | 1,260 | 1,600 |
| 28 | | 1,100 | 1,140 | 1,000 | 1,340 | 1,340 | 1,390 | 1,280 | 1,630 |
| 30 | | 1,210 | 1,250 | 1,080 | 1,470 | 1,450 | 1,500 | 1,370 | 1,770 |
| 40 | | 1,340 | 1,390 | 1,220 | 1,630 | 1,640 | 1,700 | 1,570 | 1,990 |
| 48 | | 1,350 | 1,400 | 1,230 | 1,640 | 1,650 | 1,710 | 1,580 | 2,010 |
| 28 | 2.6 | 1,230 | 1,280 | 1,120 | 1,530 | 1,480 | 1,530 | 1,400 | 1,830 |
| 40 | | 1,340 | 1,380 | 1,190 | 1,650 | 1,580 | 1,630 | 1,480 | 1,940 |
| 48 | | 1,350 | 1,400 | 1,210 | 1,670 | 1,600 | 1,650 | 1,500 | 1,960 |
| 50 | | 1,370 | 1,410 | 1,220 | 1,680 | 1,640 | 1,690 | 1,560 | 2,160 |
| 38 | 3.1 | 1,160 | 1,210 | 1,040 | 1,460 | 1,400 | 1,450 | 1,330 | 1,750 |
| 48 | | 1,250 | 1,300 | 1,120 | 1,580 | 1,500 | 1,540 | 1,400 | 1,870 |
| 50 | | 1,370 | 1,420 | 1,230 | 1,720 | 1,670 | 1,710 | 1,580 | 2,070 |
| 60 | | 1,410 | 1,470 | 1,270 | 1,780 | 1,720 | 1,760 | 1,630 | 2,130 |
| 100 | | 2,480 | 2,580 | 2,230 | 3,130 | 3,020 | 3,090 | 2,850 | 3,740 |
| 50 | 4.1 | 1,590 | 1,670 | 1,910 | 2,020 | 1,860 | 1,940 | 2,260 | 2,360 |
| 60 | | 1,810 | 1,900 | 2,190 | 2,300 | 2,090 | 2,180 | 2,530 | 2,650 |
| 60 | 5.1 | 2,190 | 2,300 | 2,650 | 2,790 | 2,460 | 2,570 | 2,990 | 3,130 |
| 80 | | 2,660 | 2,800 | 3,210 | 3,380 | 2,930 | 3,070 | 3,550 | 3,720 |
| 140 | | 4,190 | 4,400 | 5,070 | 5,320 | ― | ― | ― | ― |

Order 注文例

| 型式 | | R |
|---|---|---|
| MBF28 | ― | 2.6 |
| MBFN38 | ― | 3.1 |
| MBG40 | ― | 2 |

Delivery 出荷日　3 日目出荷

ストークA早割　翌日出荷　200円/1明細行　PM 3:00迄
ストーク A　翌日出荷　200円/1本　PM 6:00迄
ご注文締切　P.134

ストークA早割は1明細行当たり一律200円
ストークAは3本以上で1明細行当たり一律540円

■数量スライド価格 (1円未満切り捨て) P.133

| 数量区分 | 標準対応 小口 | | | | 標準対応 大口 | 個別対応 大口 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 数 量 | 1~9 | 10~14 | 15~19 | 20~30 | 31~50 | 51~ |
| 値引率 | 基準単価 | 5% | 10% | 18% | 18% | お見積り |
| 出荷日 | 通常 | | | | +9日 | |

表示数量超えはWOSにてご確認ください。
標準対応大口以上はストーク対応なし。

Alteration 追加工

型式 ― R ― (DC)
MBFN40 ― 2.1 ― DC

| Alterations | 外径カット |
|---|---|
| Code | DC |
| Spec. | D寸法をカットして低くします。 指定方法 DC |
| ¥/1Code | 300 |





| 対応R | DC |
|---|---|
| 1/1.1 | P.D.+0.8 |
| 1.5/1.6 | P.D.+1.2 |
| 2/2.1 | P.D.+1.6 |
| 2.5/2.6 | P.D.+1.8 |

対応R1/1.1・1.5/1.6・2/2.1・2.5/2.6の商品にのみ適用
外径カットの加工面は表面処理が付かない場合があります。

Example 使用例









# 丸ベルト用アイドラー

## ーワイドタイプー

大口対応 BIG ORDER

カタログ規格外品はこちら P.137

CADデータフォルダ名：18_Flat_Belts_and_Round_Belts



| Type スタンダード | Type おねじ付 | 本体 材質 | 本体 表面処理 | おねじ 材質 | おねじ 表面処理 | ベアリング 材質 | 付属品 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MBG | MBGN | S45C相当 | 四三酸化鉄皮膜 | S45C相当 | 四三酸化鉄皮膜 | スチール | 止め輪 (SUS304) |
| MBGM | MBGNM | S45C相当 | 無電解ニッケルメッキ | S45C相当 | 無電解ニッケルメッキ | スチール | |
| MBGA | MBGNA | アルミ合金 | 白アルマイト | SUS304 | ― | スチール | |
| MBGS | MBGNS | SUS304 | ― | SUS304 | ― | ステンレス | |
| MBGJ | MBGNJ | ポリアセタール | ― | SUS304 | ― | スチール | |

スタンダードタイプ　　おねじ付タイプ





＊軸受精度JIS B1514 0級
ベアリングは圧入になります。取りはずしできません。
おねじ部ピンはかしめています。

| 型式 Type | P.D. | R | d | P | dh | D | D1 | T | t | B | 使用ベアリング | M | G | F | F1 | 適用丸ベルト径 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スタンダード MBG MBGM MBGA MBGS MBGJ / おねじ付 MBGN MBGNM MBGNA MBGNS MBGNJ | 15*1*2 | 1 | 3 | 10 | 8 | 17 | 13 | 10 | 6.5 | 5 | 623ZZ | ― | ― | ― | ― | 2 |
| | 20*1 | | 5 | 16 | 13 | 22 | 18 | | 7.5 | 6 | 625ZZ | | | | | |
| | 30*1 | | | | | 32 | 28 | 12 | 9 | | | | | | | |
| | 20*1*2 | 1.5 | 4 | 13 | 11 | 22 | 17 | 10 | 7.5 | 6 | 624ZZ | ― | ― | ― | ― | 3 |
| | 30 | | 6 | 19 | 16 | 32 | 27 | 12 | 9 | 7 | 626ZZ | M6 | 3 | 8 | 1 | |
| | 23*1*2 | 2 | 5 | 16 | 13 | 25 | 19 | 10 | 7.5 | 6 | 625ZZ | ― | ― | ― | ― | 4 |
| | 28*2 | | 6 | 19 | 16 | 30 | 24 | 12 | 9 | 7 | 626ZZ | M6 | 3 | 8 | 1 | |
| | 30*2 | | | | | 32 | 26 | | | | | | | | | |
| | 40 | | 10 | 26 | 23 | 42 | 36 | 15 | 11.5 | 9.2 | 6000ZZ | M8 | 5 | 10 | 1.5 | |
| | 48 | | 12 | 28 | 25 | 50 | 44 | | | | 6001ZZ | M10 | 6 | 12 | | |
| | 60 | | | | | 62 | 56 | | | | | | | | | |
| | 23*1*2 | 2.5 | 5 | 16 | 13 | 25 | 18 | 10 | 7.5 | 6 | 625ZZ | ― | ― | ― | ― | 5 |
| | 28*2 | | 6 | 19 | 16 | 30 | 23 | 12 | 9 | 7 | 626ZZ | M6 | 3 | 8 | 1 | |
| | 40*2 | | 10 | 26 | 23 | 42 | 35 | 15 | 11.5 | 9.2 | 6000ZZ | M8 | 5 | 10 | 1.5 | |
| | 48*2 | | | | | 50 | 43 | | | | | | | | | |
| | 50 | | 12 | 28 | 25 | 52 | 45 | | | | 6001ZZ | M10 | 6 | 12 | | |
| | 60 | | | | | 62 | 55 | | | | | | | | | |
| | 28*2 | 3 | 6 | 19 | 16 | 30 | 22 | 12 | 9 | 7 | 626ZZ | M6 | 3 | 8 | 1 | 6 |
| | 38*2 | | 10 | 26 | 23 | 40 | 32 | 15 | 11.5 | 9.2 | 6000ZZ | M8 | 5 | 10 | 1.5 | |
| | 48*2 | | 12 | 28 | 25 | 50 | 42 | | | | 6001ZZ | M10 | 6 | 12 | | |
| | 50*2 | | | | | 52 | 44 | | | | | | | | | |
| | 60 | | | | | 62 | 54 | | | | | | | | | |
| | 80 | | | | | 82 | 74 | | | | | | | | | |
| | 100 | | | | | 102 | 94 | | | | | | | | | |
| | 50*2 | 4 | 12 | 28 | 25 | 52 | 42 | 15 | 11.5 | 9.2 | 6001ZZ | M10 | 6 | 12 | 1.5 | 8 |
| | 60*2 | | | | | 62 | 52 | | | | | | | | | |
| | 80 | | | | | 82 | 72 | | | | | | | | | |
| | 100 | | 15 | 32 | 28 | 102 | 92 | 16 | 12.5 | 10.2 | 6002ZZ | | | | 1 | |
| | 120 | | | | | 122 | 112 | | | | | | | | | |
| | 60*2 | 5 | 12 | 28 | 25 | 62 | 50 | 15 | 11.5 | 9.2 | 6001ZZ | M10 | 6 | 12 | 1.5 | 10 |
| | 80*2 | | | | | 82 | 70 | | | | | | | | | |
| | 100 | | 15 | 32 | 28 | 102 | 90 | 16 | 12.5 | 10.2 | 6002ZZ | | | | 1 | |
| | 120 | | | | | 122 | 110 | | | | | | | | | |
| | 140 | | | | | 142 | 130 | | | | | | | | | |

＊1のついたサイズはスタンダードのみ適用

適用サイズは価格表にてご確認ください。

ベアリングの詳細寸法は P.1025・1027をご覧ください。　＊2のついたP.D.寸法では、本カタログ内で適用するベルトの取扱いがない場合がございます。

¥基準単価

| P.D. | R | スタンダード MBG | MBGM | MBGA | MBGS | MBGJ | おねじ付 MBGN | MBGNM | MBGNA | MBGNS | MBGNJ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 1 | 840 | 910 | 820 | 1,210 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 20 | | 900 | 990 | 870 | 1,370 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 30 | | 960 | 1,060 | 930 | 1,530 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 20 | 1.5 | 900 | 990 | 870 | 1,370 | 920 | ― | ― | ― | ― | ― |
| 30 | | 960 | 1,060 | 930 | 1,530 | ― | 1,200 | 1,300 | 1,200 | 1,810 | ― |
| 23 | 2 | 940 | 1,030 | 900 | 1,450 | 950 | ― | ― | ― | ― | ― |
| 28 | | 960 | 1,060 | 930 | 1,530 | ― | 1,200 | 1,300 | 1,200 | 1,810 | ― |
| 30 | | | | | | ― | 1,200 | 1,300 | 1,200 | 1,810 | ― |
| 40 | | 1,060 | 1,150 | 1,010 | 1,670 | ― | 1,340 | 1,430 | 1,350 | 2,020 | ― |
| 48 | | 1,070 | 1,190 | 1,040 | 1,740 | ― | 1,350 | 1,470 | 1,380 | 2,090 | ― |
| 60 | | 1,130 | 1,250 | 1,100 | 1,820 | ― | 1,400 | 1,520 | 1,440 | 2,160 | ― |
| 23 | 2.5 | 940 | 1,030 | 900 | 1,450 | 950 | ― | ― | ― | ― | ― |
| 28 | | 960 | 1,060 | 930 | 1,530 | ― | 1,200 | 1,300 | 1,200 | 1,810 | ― |
| 40 | | 1,060 | 1,150 | 1,010 | 1,670 | ― | 1,340 | 1,430 | 1,350 | 2,020 | ― |
| 48 | | | | | | ― | 1,340 | 1,430 | 1,350 | 2,020 | ― |
| 50 | | 1,070 | 1,190 | 1,040 | 1,740 | ― | 1,350 | 1,470 | 1,380 | 2,090 | ― |
| 60 | | 1,130 | 1,250 | 1,100 | 1,820 | ― | 1,400 | 1,520 | 1,440 | 2,160 | ― |
| 28 | 3 | 960 | 1,060 | 930 | 1,530 | 980 | 1,200 | 1,300 | 1,200 | 1,810 | 1,320 |
| 38 | | 1,060 | 1,150 | 1,010 | 1,670 | ― | 1,340 | 1,430 | 1,350 | 2,020 | ― |
| 48 | | | | | | ― | 1,340 | 1,430 | 1,350 | 2,020 | ― |
| 50 | | 1,070 | 1,190 | 1,040 | 1,740 | ― | 1,350 | 1,470 | 1,380 | 2,090 | ― |
| 60 | | 1,070 | 1,240 | 1,060 | 1,820 | ― | 1,390 | 1,520 | 1,410 | 2,170 | ― |
| 80 | | 1,780 | 2,140 | 2,050 | 2,470 | ― | 2,110 | 2,460 | 2,390 | 2,810 | ― |
| 100 | | 2,500 | 3,000 | 2,850 | 3,660 | ― | 2,830 | 3,330 | 3,190 | 4,000 | ― |
| 50 | 4 | 1,290 | 1,440 | 1,040 | 1,750 | 1,090 | 1,620 | 1,760 | 1,380 | 2,090 | 1,430 |
| 60 | | 1,360 | 1,500 | 1,100 | 1,820 | ― | 1,690 | 1,820 | 1,440 | 2,160 | ― |
| 80 | | 1,780 | 2,140 | 1,860 | 2,470 | ― | 2,110 | 2,460 | 2,200 | 2,810 | ― |
| 100 | | 2,540 | 3,050 | 2,940 | 3,770 | ― | 2,870 | 3,380 | 3,280 | 4,110 | ― |
| 120 | | 3,260 | 3,920 | 3,960 | 4,950 | ― | 3,590 | 4,240 | 4,300 | 5,290 | ― |
| 60 | 5 | 1,360 | 1,500 | 1,100 | 1,820 | 1,160 | 1,690 | 1,820 | 1,440 | 2,160 | 1,500 |
| 80 | | 1,780 | 2,140 | 2,050 | 2,470 | ― | 2,110 | 2,460 | 2,390 | 2,810 | ― |
| 100 | | 2,540 | 3,050 | 2,940 | 3,770 | ― | 2,870 | 3,380 | 3,280 | 4,110 | ― |
| 120 | | 3,260 | 3,920 | 2,530 | 4,950 | ― | 3,590 | 4,240 | 2,870 | 5,290 | ― |
| 140 | | 4,040 | 4,840 | 4,900 | 6,270 | ― | 4,360 | 5,170 | 5,240 | 6,610 | ― |

■注文例・出荷日・数量スライド・追加工・使用例 左ページ

PULLEYS FOR ROUND BELTS -DOUBLE TYPE-

# 丸ベルト用プーリ

## ー2連タイプー

ステンレス・めっき品 脱脂洗浄サービス 対応商品詳細は下記URLへ http://fa.misumi.jp

カタログ規格外品はこちら P.137

CADデータフォルダ名：18_Flat_Belts_and_Round_Belts

■丸ベルト用プーリ

RoHS10

| Type | M材質 | S表面処理 | A付属品 |
|---|---|---|---|
| MBWAC | アルミ合金 | 白アルマイト | 止めねじ2本（SUS304） |
| MBWS | SUS304 | ― | |

MBWA（無電解ニッケルメッキ）は5日目出荷対応、Webに掲載しています。




| 型式 Type | P.D. | R | 軸穴仕様・内径 P(H7)指定1mm単位 | S | D | D1 | D2 | L | ℓ | B | M（並目） | 付属品 止めねじ | 適用丸ベルト径 | ¥基準単価 MBWAC | MBWS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MBWAC MBWS | 15*1 | 1.1 | 3~8 | 4 | 12 | 17 | 13 | 14 | 3 | 5.8 | M3 | M3×3 | 2 | 720 | 1,120 |
| | 20 | | 4~10 | | 16 | 22 | 18 | | | | | | | | |
| | 30 | | 4~12 | | 20 | 32 | 28 | | | | | | | 750 | 1,150 |
| | 20*1 | 1.6 | 3~10 | 5 | 16 | 22 | 17 | 16 | 3 | 5.8 | M3 | M3×3 | 3 | 750 | 1,150 |
| | 30 | | 5~12 | | 20 | 32 | 27 | | | | | | | | |
| | 40 | | | | | 42 | 37 | | | | | | | 850 | 1,280 |
| | 45 | | 5~20 | | 30 | 47 | 42 | | | | | | | 960 | 1,400 |
| | 23*1 | 2.1 | 5~12 | 6 | 20 | 25 | 19 | 18 | 3 | 5.8 | M3 | M3×3 | 4 | 790 | 1,170 |
| | 28*1 | | | | | 30 | 24 | | | | | | | 820 | 1,190 |
| | 30*1 | | | | | 32 | 26 | | | | | | | 850 | 1,280 |
| | 40 | | | | | 42 | 36 | | | | | | | | |
| | 45 | | 5~18 | | 25 | 47 | 41 | 20 | 4 | 7.8 | M4 | M4×3 | | 960 | 1,400 |
| | 48 | | 5~20 | | 30 | 50 | 44 | | | | | | | 980 | 1,480 |
| | 28*1 | 2.6 | 5~12 | 7 | 20 | 30 | 23 | 20 | 3 | 5.8 | M3 | M3×3 | 5 | 830 | 1,230 |
| | 40*1 | | 5~20 | | 30 | 42 | 35 | 22 | 4 | 7.8 | M4 | M4×3 | | 930 | 1,310 |
| | 50 | | | | | 52 | 45 | | | | | | | 1,010 | 1,500 |
| | 28*1 | 3.1 | 5~12 | 8 | 22 | 30 | 22 | 22 | 3 | 5.8 | M3 | M3×3 | 6 | 860 | 1,250 |
| | 38*1 | | 5~20 | | 30 | 40 | 32 | 24 | 4 | 7.8 | M4 | M4×3 | | 990 | 1,330 |
| | 48*1 | | | | | 50 | 42 | | | | | | | 1,010 | 1,490 |
| | 50*1 | | | | | 52 | 44 | | | | | | | 1,110 | 1,520 |
| | 60 | | | | | 62 | 54 | | | | | | | 1,280 | 1,820 |
| | 75 | | | | | 77 | 69 | | | | | | | 1,650 | 2,400 |
| | 100 | | | | | 102 | 94 | | | | | | | 2,410 | 3,870 |
| | 50*1 | 4.1 | 5~20 | 10 | 30 | 52 | 42 | 30 | 5 | 9.8 | M5 | M5×4 | 8 | 1,280 | 1,570 |
| | 60*1 | | | | | 62 | 52 | | | | | | | 1,450 | 2,070 |
| | 100 | | | | | 102 | 92 | | | | | | | 2,700 | 4,510 |
| | 60*1 | 5.1 | 5~20 | 12 | 34 | 62 | 50 | 34 | 5 | 9.8 | M5 | M5×4 | 10 | 1,570 | 2,240 |
| | 100 | | | | | 102 | 90 | | | | | | | 2,990 | 4,920 |
| | 140 | | | | | 142 | 130 | | | | | | | 4,910 | 8,480 |

MBWACは、軸穴に表面処理がつかない場合があります。 *1のついたP.D.寸法では、本カタログ内で適用するベルトの取扱いがない場合がございます。

**Order 注文例**

| 型式 | ー | R | ー | 軸穴仕様・内径 |
|---|---|---|---|---|
| MBWS30 | ー | 1.6 | ー | P5 |

**Price 価格**

■数量スライド価格（1円未満切り捨て）P.133

| 数量区分 | 標準対応 小口 | | | | 個別対応 大口 |
|---|---|---|---|---|---|
| 数　量 | 1~9 | 10~14 | 15~19 | 20~30 | 31~ |
| 値引率 | 基準単価 | 5% | 10% | 18% | お見積り |
| 出荷日 | 通常 | | | | |

表示数量超えはWOSにてご確認ください。

**Delivery 出荷日**

●R1.1・R1.6・R2.1

3 日目出荷

| 急 | ストーク A早割 | 翌日出荷 | 200円/1明細行 | ご注文締切 PM 3:00迄 |
|---|---|---|---|---|
| | ストーク A | 翌日出荷 | 200円/1本 | PM 6:00迄 |

P.134

ストークA早割は1明細行当たり一律200円
ストークAは3本以上で1明細行当たり一律540円

●R2.6・R3.1・R4.1・R5.1

3 日目出荷 ⊗ストーク不可

**Alteration 追加工**

| 型式 | ー | R | ー | 軸穴仕様・内径 | ー | （DC） |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MBWA40 | ー | 2.6 | ー | P8 | ー | DC |

| Alterations | 外径カット |
|---|---|
| Code | DC |
| Spec. | D1寸法をカットして低くします。 指定方法 DC<br>対応R 1.1・1.6・2.1・2.6の商品にのみ適用<br>外径カットの加工面は表面処理が付かない場合があります。 |
| ¥/1Code | 300 |




| 対応R | DC |
|---|---|
| 1.1 | P.D.+0.8 |
| 1.6 | P.D.+1.2 |
| 2.1 | P.D.+1.6 |
| 2.6 | P.D.+1.8 |

**Example 使用例**




IDLERS FOR ROUND BELTS -DOUBLE TYPE-

# 丸ベルト用アイドラー

## ー2連タイプー

大口対応 BIG ORDER

カタログ規格外品はこちら P.137

CADデータフォルダ名：18_Flat_Belts_and_Round_Belts

■丸ベルト用アイドラー

RoHS10

| Type | M材質 ベアリング | M材質 本体 | S表面処理 | A付属品 |
|---|---|---|---|---|
| MBXAC | ステンレス | アルミ合金 | 白アルマイト | 止め輪（SUS304） |
| MBXS | | SUS304 | ― | |

MBXA（無電解ニッケルメッキ）は5日目出荷対応、Webに掲載しています。

＊軸受精度JIS B1514 0級
ベアリングは圧入になります。取りはずしできません。




| 型式 Type | P.D. | R | S | d | P | dh | D | D1 | T | B | C | 使用ベアリング | 適用丸ベルト径 | ¥基準単価 MBXAC | MBXS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MBXAC MBXS | 15*1 | 1.1 | 4 | 3 | 10 | 8 | 17 | 13 | 9 | 4 | 2.5 | 623ZZ | 2 | 970 | 1,440 |
| | 20 | | | 4 | 13 | 11 | 22 | 18 | 10 | 5 | | 624ZZ | | | |
| | 30 | | | 6 | 19 | 16 | 32 | 28 | 11 | 6 | | 626ZZ | | 1,110 | 1,820 |
| | 20*1 | 1.6 | 5 | 4 | 13 | 11 | 22 | 17 | 11 | 5 | 3 | 624ZZ | 3 | 970 | 1,440 |
| | 30 | | | 6 | 19 | 16 | 32 | 27 | | 6 | 2.5 | 626ZZ | | 1,110 | 1,820 |
| | 40 | | | 10 | 26 | 23 | 42 | 37 | 14 | 8 | 3 | 6000ZZ | | 1,200 | 1,980 |
| | 45 | | | | | | 47 | 42 | | | | | | 1,330 | 2,110 |
| | 23*1 | 2.1 | 6 | 6 | 15 | 13 | 25 | 19 | 13 | 5 | 4 | 696ZZ | 4 | 1,080 | 1,760 |
| | 28*1 | | | | 19 | 16 | 30 | 24 | | 6 | 3.5 | 626ZZ | | 1,110 | 1,820 |
| | 30*1 | | | | | | 32 | 26 | | | | | | 1,110 | 1,820 |
| | 40 | | | 10 | 26 | 23 | 42 | 36 | 14 | 8 | 3 | 6000ZZ | | 1,200 | 1,980 |
| | 45 | | | | | | 47 | 41 | | | | | | 1,310 | 2,170 |
| | 48 | | | | | | 50 | 44 | | | | | | 1,500 | 2,240 |
| | 28*1 | 2.6 | 7 | 8 | 19 | 16 | 30 | 23 | 15 | 6 | 4.5 | 698ZZ | 5 | 1,260 | 2,010 |
| | 40*1 | | | 10 | 26 | 23 | 42 | 35 | 16 | 8 | 4 | 6000ZZ | | 1,320 | 2,040 |
| | 50 | | | 12 | 32 | 27 | 52 | 45 | | 10 | 3 | 6201ZZ | | 1,780 | 2,270 |
| | 28*1 | 3.1 | 8 | 6 | 19 | 16 | 30 | 22 | 17 | 6 | 5.5 | 626ZZ | 6 | 1,280 | 2,060 |
| | 38*1 | | | 10 | 26 | 23 | 40 | 32 | 18 | 8 | 5 | 6000ZZ | | 1,370 | 2,090 |
| | 48*1 | | | | | | 50 | 42 | | | | | | 1,800 | 2,330 |
| | 50*1 | | | 12 | 32 | 27 | 52 | 44 | | 10 | 4 | 6201ZZ | | 1,940 | 2,330 |
| | 60 | | | | | | 62 | 54 | | | | | | 2,140 | 2,540 |
| | 75 | | | | | | 77 | 69 | | | | | | 2,420 | 3,040 |
| | 100 | | | | | | 102 | 94 | | | | | | 2,960 | 4,250 |
| | 50*1 | 4.1 | 10 | 12 | 32 | 27 | 52 | 42 | 21 | 10 | 5.5 | 6201ZZ | 8 | 2,140 | 2,450 |
| | 60*1 | | | | | | 62 | 52 | | | | | | 2,370 | 2,820 |
| | 100 | | | 15 | 35 | 30 | 102 | 92 | | 11 | 5 | 6202ZZ | | 3,210 | 4,680 |
| | 60*1 | 5.1 | 12 | 15 | 35 | 30 | 62 | 50 | 25 | 11 | 7 | 6202ZZ | 10 | 2,590 | 2,970 |
| | 100 | | | | | | 102 | 90 | | | | | | 3,610 | 5,070 |
| | 140 | | | | | | 142 | 130 | | | | | | 5,170 | 7,830 |

ベアリングの詳細寸法は P.1025・1027をご覧ください。 *1のついたP.D.寸法では、本カタログ内で適用するベルトの取扱いがない場合がございます。

**Order 注文例**

| 型式 | ー | R |
|---|---|---|
| MBXS30 | ー | 1.6 |

**Delivery 出荷日**

●R1.1・R1.6・R2.1

3 日目出荷

| 急 | ストーク A早割 | 翌日出荷 | 200円/1明細行 | ご注文締切 PM 3:00迄 |
|---|---|---|---|---|
| | ストーク A | 翌日出荷 | 200円/1本 | PM 6:00迄 |

P.134

ストークA早割は1明細行当たり一律200円
ストークAは3本以上で1明細行当たり一律540円

●R2.6・R3.1・R4.1・R5.1

3 日目出荷 ⊗ストーク不可

**Price 価格**

■数量スライド価格（1円未満切り捨て）P.133

| 数量区分 | 標準対応 小口 | | | 標準対応 大口 | 個別対応 大口 |
|---|---|---|---|---|---|
| 数　量 | 1~9 | 10~19 | 20~30 | 31~50 | 51~ |
| 値引率 | 基準単価 | 10% | 18% | 18% | お見積り |
| 出荷日 | 通常 | | | +7日 | |

表示数量超えはWOSにてご確認ください。
標準対応大口以上はストーク対応なし。

**Alteration 追加工**

| 型式 | ー | R | ー | （DC） |
|---|---|---|---|---|
| MBXA40 | ー | 2.6 | ー | DC |

| Alterations | 外径カット |
|---|---|
| Code | DC |
| Spec. | D寸法をカットして低くします。 指定方法 DC<br>対応R 1.1・1.6・2.1・2.6の商品にのみ適用<br>外径カットの加工面は表面処理が付かない場合があります。 |
| ¥/1Code | 300 |




| 対応R | DC |
|---|---|
| 1.1 | P.D.+0.8 |
| 1.6 | P.D.+1.2 |
| 2.1 | P.D.+1.6 |
| 2.6 | P.D.+1.8 |

# 平ベルト・丸ベルト　商品のご案内

## ミスミの平ベルト・丸ベルトは充実のラインナップ!!
## 平ベルト140type、丸ベルト7typeと業界屈指の品揃え。
## 確実短納期でお客様のお手元にお届けします。

| | | |
|---|---|---|
| 一般ベルト | 緑や白以外の色のベルトがほしい | ライトブルー、ライムグリーンを追加しました |
| 滑り搬送用 | 横滑りベルトはないの? | 横滑りベルト2タイプのご用意があります |
| 耐油ベルト | 切削油がかかるとベルトが膨張する | 切削油、鉱物油専用ベルトを揃えました |
| 食品用ベルト | パン・菓子の生地の搬送に適応するベルトがほしい | 離型性の良いダイヤモンド仕様をご用意しています |

■色のバリエーション

| 白 | 白 | 白 | 白 | 緑 | 緑 | 緑 | 緑 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P.1443 | P.1449 | P.1445 | P.1449 | P.1412 | P.1416 | P.1443 | P.1446 |
| 緑 | 黒 | 黒 | 紺 | 灰 | 黄緑 | スカイブルー | ライムグリーン |
| P.1450 | P.1450 | P.1450 | P.1447 | P.1445 | P.1443 | P.1449 | P.1448 |

■平ベルトのプライ数
※プライ数とは、ベルトの張力を保持する布層の事です。モータ容量にて使い分けます。

1プライ




ポリウレタンカバー、ポリウレタン含浸帆布が1層になっています。

※参考使用モータ容量40w

2プライ




ポリウレタンカバー、ポリウレタン含浸帆布が2層になっています。

※参考使用モータ容量40w～200w

3プライ




ポリウレタンカバー、ポリウレタン含浸帆布が3層になっています。

※参考使用モータ容量200w以上

弊社のコンベアでは実装試験にて確認をしています。

## ミスミでは、既存商品の全てに桟付平ベルトをご用意しております。
## 納期は、最短5日目出荷!!

■平ベルトの蛇行と片寄りの防止方法

| 方式 | 対応方法 | | |
|---|---|---|---|
| | クラウン | フランジ | 桟付ベルト |
| メリット | ・安価でプーリーも標準品で選定可能 | ・最も片寄りの防止ができる | ・ベルトの桟で蛇行と片寄りを防止する為、調整が容易 |
| デメリット | ・調整に慣れが必要<br>・部品のばらつきで調整が困難になる場合もある | ・片寄りをフランジで受ける為にベルト端面が擦れてベルト寿命が短くなる場合がある | ・桟とプーリーが擦れて、発塵が発生する場合がある |

一部の特殊仕様品の桟付ベルトは、9日目出荷とさせて頂いております。商品ページの出荷日でご確認ください。

■平ベルトの蛇行パターン




・プーリが並行しているが、コンベヤと並行ではない　・1個のプーリが斜めになっている　・2個のプーリの位置がずれている

■平ベルトのエンドレス加工方法（代表）
・フィンガーエンドレス加工



【フィンガーエンドレス加工の特長】
・接合部がシームレスなため、製品を傷つける心配がない
・接合部が平らなため、残留物が少なく、汚れにくい
・接合部が柔らかいため、ナイフエッジなどの小型プーリに適している

## ミスミは、丸ベルトのラインナップも充実!!



P.1459



P.1459



P.1460

P.1460

丸ベルトの選定方法はP.1440をご参照ください。

# 平ベルト　商品のご案内

## ■ミスミ平ベルトの主な用途

| 仕様 | 掲載ページ | 用途及び特長 |
|---|---|---|
| 標準<br>一般用 | P.1443 | 食品の裸搬送からダンボール、金属、プラスチックまで様々なワークに対し、使用出来ます。(HBLT、HBLTG) |
| すべり<br>アキューム<br>搬送用 | P.1444 | 縦方向、横方法に滑性のある帆布を採用。ベルト上で搬送物を滞留、<br>整列させるためのベルトです。(SHBLTG、YSBLGN) |
| 傾斜<br>搬送用 | P.1445 | ベルト表面の突起や、表面摩擦抵抗の大きさで傾斜搬送を行います。<br>(LHBLT、LHBLTWH、LHBLGYN) |
| グリップ<br>搬送用 | P.1446 | 布目の表面形状により、バラ物の平搬送に適応しています。<br>(GBLG、GBLGDN) |
| 耐油仕様 | P.1447 | ・食品油に対して、効果があります。(OHBLT、OHBLGN、OHBLTW)<br>・溶剤のない機械油に対して、効果があります。(OHBLTG、OHBLTGN) |
| 耐熱仕様 | P.1448 | 練ゴム、金属、プラスチックなどの搬送に適応しています。(HHBLT) |
| 非粘着性 | P.1448 | ・鏡面に仕上げし、汚れを拭き取りやすく、清潔を保てます。(NSHB)<br>・滑性の高いハードポリウレタンを採用し、パン、菓子生地の搬送に最適です。(HFHBW、HFHBWN) |
| 食品<br>搬送用 | P.1449 | ・パン、菓子の生地搬送に最適です。(PHBLB、PHBLWN)<br>・抗菌、防カビ仕様で、食品の裸搬送に適応しています。(KBLW、KBLT) |
| 包装物<br>搬送用 | P.1450 | 包装機械、搬送物に傷が付きにくい。(FBLG、FBLW、FBLGN、FBLWN) |
| 電子部品<br>搬送用 | P.1450 | 帯電防止ポリウレタンを採用。<br>静電気を嫌う半導体や電子部品の搬送に最適です。(DHBLT、DHBLTS) |

## ■表面形状のバリエーション　11種類

| 表面の形状 | | 用途及び特長 |
|---|---|---|
| 平面 |  | 耐油・耐薬品性に優れたPVCカバーを採用しています。(HBLTG)<br>油の付着した機械部品や鋼板、建材ボードなどの搬送にも対応できます。 |
| 布目<br>(細) |  | 傾斜搬送用途(傾斜角度目安5°以下)。(GBLG)<br>布目(細)パターンにより、搬送物とのグリップ力が高いベルトです。 |
| 布目<br>(太) |  | 食肉、パン、菓子などの食品の裸搬送に最適な抗菌・防かび仕様です。<br>耐水性、耐湿熱性に優れ、糸ほつれ防止仕様になっています。(GBLWN、GBLWDSN) |
| 深溝 |  | 傾斜角度目安20°以下の傾斜搬送に適応します。(LHBLGAN)<br>深溝はほとんど全てのワークの傾斜搬送に威力を発揮します。 |
| 浅溝 |  | 傾斜角度目安15°以下の傾斜搬送に適応します。(LHBLYAN)<br>PVCカバーと浅溝で高いグリップ性を確保し、袋体やダンボール、プラスチックケースの傾斜搬送に最適です。 |
| たて溝 |  | グリップ力が高いたて溝パターン。(LHBLWN、LHBLWDSN)<br>包装後の製品の傾斜搬送用途に使用します。 |
| ラフトップ |  | 傾斜角度目安20°以下の傾斜搬送に適応します。(LHBLGTN)<br>ベルト裏面帆布に特殊な帆布を採用し、ベルト支持テーブルとの<br>擦過音を大幅に低減しています。 |
| ダイヤモンド |  | ブルーの原着糸を使用しているので、色落ちや色移りがありません。<br>離型性に優れた表面形状により、パンや菓子生地等の搬送に最適です。(PHBLB) |
| ヘリンボーン |  | ホコリが付着しても、傾斜角度30°(目安)の搬送が可能です。<br>スナブ、ベンドプーリ、リターンローラなど、ベルト表面とプーリが<br>接触する際の騒音を大幅に低減できます。(LHBLYFN) |
| 籠編 |  | 傾斜角度目安20°以下の傾斜搬送に適応します。(LHBLGAN)<br>籠編はほとんど全てのワークの傾斜搬送に威力を発揮します。 |
| 平面<br>(スエード) |  | 非付着表面形状で、包装機械、搬送物に傷つきにくいベルトです。<br>(FBLG、FBLW) |

# 平ベルト　耐油・耐薬品一覧表

| | 一般用/スライディング用 | グリップ仕様/電子部品搬送用 | 非粘着仕様 | 食品搬送用 | 耐油仕様 | スライディング用 | 傾斜搬送用 | 一般用/傾斜搬送用 | 傾斜搬送用 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 種別 / 薬品名 | HBLTG<br>HBLTDSG<br>HBLW<br>HBLTDSW<br>HBLTDS<br>HBLTGDN<br>HBLTGSDSN<br>HBLYGN<br>HBLYGDSN<br>HBLBN<br>HBLBDSN<br>SHBLTDSG<br>SHBLTDS | GBLG<br>GBLDSG<br>GBLGSN<br>GBLGSDSN<br>GBLGDN<br>GBLGDSN<br>GBLW<br>GBLDSW<br>GBLWN<br>GBLWDSN<br>DHBLTS<br>DHBLTDS<br>DHBLGN<br>DHBLGDSN | NSHBLTS<br>NSHBLTDS<br>NSHB<br>NSHDSB<br>NSHBLG<br>NSHBLGDS<br>NSHBWN<br>NSHBWDSN<br>NSHBN<br>NSHBDSN<br>NSHBLGN<br>NSHBLGDSN<br>HFHBG<br>HFHBDSG<br>HFHBW<br>HFHBDSW<br>HFHBGN<br>HFHBGDSN<br>HFHBWN<br>HFHBWDSN | KBLW<br>KBLDSW<br>KBLT<br>KBLTDSB<br>KBLWSN<br>KBLWSDSN<br>KBLWDN<br>KBLWDSN<br>KBLWT<br>KBLWDST<br>PHBLB<br>PHBLDSB<br>PHBLBN<br>PHBLBDSN<br>PHBLWN<br>PHBLWDSN<br>BHFHBWN<br>BHFHBWDSN | OHBLTG<br>OHBLTDSG<br>OHBLTGN<br>OHBLTDS<br>OHBLTW<br>OHBLTDSW<br>OHBLGN<br>OHBLGDSN | YSBLGN<br>YSBLGDSN<br>YSBLWN<br>YSBLWDSN | LHBLTDSG<br>LHBLTDSW<br>LHBLWN<br>LHBLWDSN | HBLGT<br>HBLGDST<br>HBLWT<br>HBLWDST<br>HBLTGCN<br>HBLTGCDSN<br>HBLTWCN<br>HBLTWCDSN<br>HBTDST<br>HBTDSTN<br>LHBLGTN<br>LHBLGTDSN | LHBLYAN<br>LHBLYADSN<br>LHBLGAN<br>LHBLGADSN<br>LHBLGYN<br>LHBLGYDSN<br>LHBLGASN<br>LHBLGDSN<br>LHBLYTN<br>LHBLYTDSN<br>LHBLGYN<br>LHBLGYDSN |

| 種別 | 薬品名 | 一般用/スライディング用・グリップ仕様/電子部品搬送用・非粘着仕様・食品搬送用 | 耐油仕様 | スライディング用 | 傾斜搬送用 | 一般用/傾斜搬送用 | 傾斜搬送用 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 食用油 | アマニ油 | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | × |
| | コーン油 | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | - |
| | 動物油 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ |
| | 野菜オイル | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ |
| | ヤシ油(パーム油) | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ |
| 機械油 | ASTM1号オイル | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × |
| | ASTM2号オイル | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × |
| | ASTM3号オイル | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × |
| | DOS | △ | ○ | △ | ○ | ○ | × |
| | グリース | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | △ |
| | パラフィン油 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| | 切削油 | × | ○ | × | ○ | ○ | × |
| その他油脂 | グリセリン | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| | 鉱物油 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × |
| | フタル酸ジブチル | △ | △ | △ | △ | × | × |
| 消毒液 | 塩素酸ナトリウム | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| | 塩酸化水素 | △ | △ | △ | △ | ○ | ○ |
| | 次亜塩素ソーダ400ppm | ○ | △ | ○ | ○ | ○ | △ |
| | 電解次亜水400ppm | ○ | △ | ○ | ○ | ○ | △ |
| 溶剤 | アセトアルデヒド | × | × | × | × | △ | △ |
| | アセトン | × | × | × | × | × | × |
| | アミルアルコール | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × |
| | イソオクタン | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | △ |
| | イソプロピルアルコール | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | △ |
| | イソプロピルエーテル | △ | △ | △ | △ | × | × |
| | エチルアルコール | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | △ |
| | エチルエーテル(エーテル) | × | × | × | × | × | × |
| | ガソリン | × | × | × | × | × | × |
| | キシレン(キシロール) | × | × | × | × | × | × |
| | クレゾール | × | × | × | × | × | × |
| | クロロホルム | × | × | × | × | × | × |
| | ケロシン | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | × |
| | 酢酸アルミ | × | × | × | × | × | × |
| | 酢酸エチル | × | × | × | × | × | × |
| | 酢酸ブチル | × | × | × | × | × | × |
| | 四塩化炭素 | △ | △ | △ | △ | × | × |
| | シクロヘキサン | × | × | × | × | × | × |
| | ジメチルホルムアミド(DMF) | × | × | × | × | × | × |
| | 石油 | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | △ |
| | トリクロロエチレン | × | × | × | × | × | × |
| | トルエン(トリオール) | × | × | × | × | × | × |
| | ニトロベンゼン | × | × | × | × | × | × |
| | 二流化炭素 | × | × | × | × | × | × |
| | パークロルエチレン | × | × | × | × | × | × |
| | ブチルアルコール(ブタノール) | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | △ |
| | ヘキサン | △ | ○ | ○ | ○ | × | × |
| | ヘプタン | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | △ |
| | ベンゼン(ベンゾール) | × | × | × | × | × | × |
| | ベンズアルデヒド | × | × | × | × | × | × |
| | ホルムアルデヒド(ホルマリン)37% | × | × | × | × | ○ | ○ |
| | メチルアルコール(メタノール) | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | △ |
| | メチルエチルケトン(MEK) | × | × | × | × | × | × |
| | シンナー　(総称) | × | × | × | × | × | × |
| 酸性薬品 | アジピン酸 | ○ | ○ | △ | ○ | ○ | ○ |
| | 安息香酸 | × | - | × | × | - | - |
| | 塩化亜鉛 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| | 塩化アセチル | × | × | × | × | △ | × |
| | 塩化アミル | × | × | × | × | △ | × |
| | 塩化アルミニウム | ○ | △ | △ | △ | △ | △ |
| | 塩化エチル | × | × | × | × | × | × |
| | 塩化カルシウム | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| | 塩化第一鉄※ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| | 塩化第二鉄※ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| | 塩化エチレン | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| | 塩酸　5% | ○ | × | × | × | ○ | ○ |
| | 塩素ガス | × | × | × | × | × | × |
| | 塩素水溶液 | × | × | × | × | ○ | ○ |
| | オレイン酸 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ |
| | ギ酸 | × | × | × | × | ○ | × |
| | クエン酸 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × |
| | グリコリック酸 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × |

※液体としてご使用の際は、適用しません。

○：適用可、△：おかされる場合があります。×：適用不可



| 種別 | 薬品名 | 一般用/スライディング用・グリップ仕様/電子部品搬送用・非粘着仕様・食品搬送用 | 耐油仕様 | スライディング用 | 傾斜搬送用 | 一般用/傾斜搬送用 | 傾斜搬送用 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 酸性薬品 | クロム酸 | × | × | × | × | △ | △ |
| | 酢酸　10% | × | × | × | × | △ | △ |
| | 臭素 | × | × | × | × | × | × |
| | シュウ酸　20% | ○ | △ | ○ | △ | ○ | ○ |
| | 酒石酸 | ○ | △ | △ | △ | △ | △ |
| | 硝酸　5% | × | × | × | × | ○ | ○ |
| | 硝酸　20% | × | × | × | × | × | × |
| | 硝酸アンモニウム | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| | 硝酸カルシウム | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| | ステアリン酸 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| | トリクロロイソシアヌル酸 | × | × | × | × | △ | × |
| | 乳酸 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| | 発煙硫酸 | × | × | × | × | × | × |
| | ピクリン酸　10% | × | × | × | × | × | × |
| | フェノール(石炭酸) | × | × | × | × | × | × |
| | ホウ酸 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| | マレイン酸 | △ | × | × | × | △ | △ |
| | ヨウ素液 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| | 硫酸　50% | × | × | × | × | △ | △ |
| | リン酸　80% | × | × | × | × | △ | △ |
| 塩基性薬品 | アニリン | × | × | × | × | × | ○ |
| | アンモニアガス | ○ | △ | ○ | △ | ○ | ○ |
| | アンモニア水溶液 | ○ | △ | ○ | △ | ○ | ○ |
| | 水酸化ナトリウム(苛性ソーダ)10% | × | × | × | × | △ | △ |
| | クロム酸ナトリウム | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | △ |
| | 現像液(ハイドロキノン) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| | 酢酸ナトリウム(酢酸ソーダ) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| | 重炭素ナトリウム | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| | 水酸化アンモニウム | ○ | △ | △ | △ | ○ | ○ |
| | 水酸化カリウム | × | × | × | × | △ | △ |
| | 尿素 | △ | × | × | × | △ | △ |
| | 硫化ナトリウム | × | × | × | × | × | × |
| | リン酸三ナトリウム　10% | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| その他薬品 | アンチモン塩 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| | 硫黄 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| | 塩化ナトリウム(塩) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| | オゾン | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| | 酢酸亜鉛 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| | 酢酸アンモニウム | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| | 酢酸鉛 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| | 酸素 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| | 塩水　(海水) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| | 重硫酸ナトリウム | ○ | △ | ○ | △ | ○ | ○ |
| | 硝酸銀 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| | 硝酸第一鉄 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| | 硫酸ナトリウム | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| | 水酸化カルシウム | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| | 水蒸気(80℃以下) | ○ | △ | △ | △ | △ | △ |
| | 石鹸 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| | 炭酸アンモニウム | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| | 炭酸ナトリウム | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| | チオ硫酸ナトリウム(ハイポ) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| | 中性塩類 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| | 二酸化イオウ | △ | △ | △ | △ | ○ | ○ |
| | ニッケル塩 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| | 肥料(一般) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| | フレオンガス | △ | × | × | × | × | × |
| | プロパン | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| | ポリスチレン | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × |
| | マグネシウム塩 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| | 硫化アルミニウム | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| | 硫化アンモニウム | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| | 硫化水素 | × | × | × | × | ○ | ○ |
| | 硫酸亜鉛 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| | 硫酸アルミニウム | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| | 硫酸アンモニウム | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| | 硫酸カルシウム | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| | 硫酸第二鉄 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| | 硫酸ナトリウム | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| | リン酸カリウム | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| | リン酸ナトリウム | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |

海水など塩が溶けた水が掛かる使用条件で(濡れる←→乾燥)を繰り返しご使用になる場合、ベルト内部で塩の結晶が生成してベルトが収縮する現象があります。
粉体(小麦粉など)がベルト裏面芯体に擦り込まれた場合にも、同様の現象が発生する可能性があります。

○：適用可、△：おかされる場合があります。×：適用不可

# 平ベルト　ベルトラインナップ一覧表

| 用途 | Type | 外観 | | | 最小プーリ径 | M材質 | | 摩擦係数（対ミガキ鋼参考値） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 表 | 裏 | 表面拡大2倍 | | 表面 | 裏面 | 表 | 裏 |
| 一般用 | HBLT | | | | 25 | ポリウレタン | ポリエステル | 0.2 | 0.1 |
| 一般用 | HBLTWH | | | | 25 | ポリウレタン | ポリエステル | 0.15 | 0.1 |
| 一般用 | HBLTG<br>HBLTDSG | | | | 15 | ポリウレタン | ポリエステル | 0.8 | 0.2 |
| 一般用 | HBLTDSW | | | | 15 | ポリウレタン | ポリエステル | 0.8 | 0.2 |
| 一般用 | HBLTDS | | | | 25 | ポリウレタン | ポリエステル | 0.8 | 0.2 |
| 一般用 | HBLTGDN<br>HBLTGSDSN | | | | 50 | 熱可塑性ポリウレタン | ポリエステル帆布 | 0.6 | 0.2 |
| 一般用 | HBLBN<br>HBLBDSN | | | | 15 | 熱可塑性ポリウレタン | ポリエステル帆布 | 0.6 | 0.2 |
| 一般用 | HBLYGN<br>HBLYGDSN | | | | 25(15)*1 | 熱可塑性ポリウレタン | ポリエステル帆布 | 0.6 | 0.2 |
| 一般用 | HBLTGCN<br>HBLTGCDSN | | | | 50 | ポリ塩化ビニル | ポリエステル帆布 | 1.0 | 0.2 |
| 一般用 | HBLTWCN<br>HBLTWCDSN | | | | 50 | ポリ塩化ビニル | ポリエステル帆布 | 1.0 | 0.2 |
| 一般用 | HBLGT<br>HBLGDST | | | | 120 | ポリ塩化ビニル | ポリエステル帆布 | 1.0 | 0.2 |
| 一般用 | HBLWT<br>HBLWDST | | | | 120 | ポリ塩化ビニル | ポリエステル帆布 | 1.0 | 0.2 |
| 一般用 | HBTDST<br>HBTDSTN | | | | 100 | ポリ塩化ビニル | ポリエステル帆布 | 1.0 | 0.2 |
| スライディング用 | SHBLTG | | | | 25 | ウレタン含浸 | ポリエステル | 0.15 | 0.1 |
| スライディング用 | SHBLT | | | | 25 | ウレタン含浸 | ポリエステル | 0.1 | 0.1 |
| スライディング用 | SHBLTDSG | | | | 20 | ポリエステル | ポリエステル | 0.2 | 0.2 |
| スライディング用 | SHBLTDSW | | | | 20 | ポリエステル | ポリエステル | 0.2 | 0.2 |
| スライディング用 | SHBLTDS | | | | 40 | ポリエステル | ポリエステル | 0.2 | 0.2 |
| スライディング用 | YSBLGN<br>YSBLGDSN | | | | 30 | ポリエステル帆布 | ポリエステル帆布 | 0.2 | 0.2 |
| スライディング用 | YSBLWN<br>YSBLWDSN | | | | 30 | ポリエステル帆布 | ポリエステル帆布 | 0.2 | 0.2 |



*1：（　）内の数値は許容張力を5N/mmとしたときの値。

| 用途 | Type | 外観 | | | 最小プーリ径 | M材質 | | 摩擦係数（対ミガキ鋼参考値） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 表 | 裏 | 表面拡大2倍 | | 表面 | 裏面 | 表 | 裏 |
| 傾斜搬送用 | LHBLT | | | | 30 | 軟質ポリウレタン | ポリエステル | 1.7 | 0.1 |
| 傾斜搬送用 | LHBLTWH | | | | 30 | 軟質ポリウレタン | ポリエステル | 1.7 | 0.1 |
| 傾斜搬送用 | LHBLTDSG | | | | 25 | ポリウレタン | ポリエステル | 1.3 | 0.2 |
| 傾斜搬送用 | LHBLTDSW | | | | 25 | ポリウレタン | ポリエステル | 1.3 | 0.2 |
| 傾斜搬送用 | LHBLWN<br>LHBLWDSN | | | | 50(25)*1 | 熱可塑性ポリウレタン | ポリエステル帆布 | 1.6 | 0.2 |
| 傾斜搬送用 | LHBLYAN<br>LHBLYADSN | | | | 80 | ポリ塩化ビニル | ポリエステル帆布 | 1.2 | 0.2 |
| 傾斜搬送用 | LHBLGASN<br>LHBLGDSN | | | | 100(70)*1 | ポリ塩化ビニル | ポリエステル帆布 | 1.1 | 0.2 |
| 傾斜搬送用 | LHBLGAN<br>LHBLGADSN | | | | 80 | ポリ塩化ビニル | ポリエステル帆布 | 1.2 | 0.2 |
| 傾斜搬送用 | LHBLGTN<br>LHBLGTDSN | | | | 80 | ポリ塩化ビニル | ポリエステル帆布 | 1.1 | 0.2 |
| 傾斜搬送用 | LHBLYTN<br>LHBLYTDSN | | | | 80 | ポリ塩化ビニル | ポリエステル帆布 | 1.1 | 0.2 |
| 傾斜搬送用 | LHBLGYN<br>LHBLGYDSN | | | | 50 | 特殊熱可塑性エラストマ | ポリエステル帆布 | 2.0 | 0.2 |
| 傾斜搬送用 | LHBLYFN<br>LHBLYFDSN | | | | 75(50)*1 | 特殊熱可塑性エラストマ | ポリエステル帆布 | 2.0 | 0.2 |
| グリップ仕様 | GBLG<br>GBLDSG | | | | 15 | 熱可塑性ポリウレタン | ポリエステル帆布 | 0.7 | 0.2 |
| グリップ仕様 | GBLW<br>GBLDSW | | | | 15 | 熱可塑性ポリウレタン | ポリエステル帆布 | 0.7 | 0.2 |
| グリップ仕様 | GBLGSN<br>GBLGSDSN | | | | 25 | 熱可塑性ポリウレタン | ポリエステル帆布 | 0.7 | 0.2 |
| グリップ仕様 | GBLGDN<br>GBLGDSN | | | | 50(20)*1 | 熱可塑性ポリウレタン | ポリエステル帆布 | 0.7 | 0.2 |
| グリップ仕様 | GBLWN<br>GBLWDSN | | | | 50(20)*1 | 熱可塑性ポリウレタン | ポリエステル帆布 | 0.7 | 0.2 |
| 耐油仕様 | OHBLTG<br>OHBLTDSG | | | | 15 | 耐油ポリウレタン | ポリエステル | 0.8 | 0.2 |
| 耐油仕様 | OHBLTGN<br>OHBLTDS | | | | 25 | 耐油ポリウレタン | ポリエステル | 0.8 | 0.2 |
| 耐油仕様 | OHBLT | | | | 25 | 耐油塩化ビニル | ポリエステル | 0.3 | 0.1 |
| 耐油仕様 | OHBLTW<br>OHBLTDSW | | | | 15 | 熱可塑性ポリウレタン | ポリエステル帆布 | 0.6 | 0.2 |
| 耐油仕様 | OHBLGN<br>OHBLGDSN | | | | 25(15)*1 | 熱可塑性ポリウレタン | ポリエステル帆布 | 0.6 | 0.2 |
| 耐油仕様 | SOBLGN<br>SOBLGDSN | | | | 15 | 熱可塑性ポリウレタン | ポリエステル帆布 | — | — |
| 耐油仕様 | KOBLGT<br>KOBLGDST | | | | 20 | アクリル・ニトリル<br>ブタジエンゴム | 架橋タイプポリウレタン | — | — |
| 耐熱仕様 | HHBLT | | | | 75 | シリコンゴム | ポリエステル | 1.5 | 0.1 |

*1：（　）内の数値は許容張力を5N/mmとしたときの値。

# 平ベルト　ベルトラインナップ一覧表

| 用途 | Type | 外観 | | | 最小プーリ径 | Ⓜ材質 | | 摩擦係数（対ミガキ鋼参考値） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 表 | 裏 | 表面拡大2倍 | | 表面 | 裏面 | 表 | 裏 |
| 非粘着仕様 | NSHBLT | | | | 25 | ポリウレタン | ポリエステル | 0.2 | 0.15 |
| | NSHBLTS<br>NSHBLTDS | | | | 15 | ポリウレタン | ポリエステル | 0.6 | 0.2 |
| | NSHB<br>NSHDSB | | | | 15 | 熱可塑性ポリウレタン | ポリエステル帆布 | 0.6 | 0.2 |
| | NSHBLG<br>NSHBLGDS | | | | 15 | 熱可塑性ポリウレタン | ポリエステル帆布 | 0.6 | 0.2 |
| | NSHBWN<br>NSHBWDSN | | | | 25(15)*1 | 熱可塑性ポリウレタン | ポリエステル帆布 | 0.6 | 0.2 |
| | NSHBN<br>NSHBDSN | | | | 25(15)*1 | 熱可塑性ポリウレタン | ポリエステル帆布 | 0.6 | 0.2 |
| | NSHBLGN<br>NSHBLGDSN | | | | 25(15)*1 | 熱可塑性ポリウレタン | ポリエステル帆布 | 0.6 | 0.2 |
| | HFHBG<br>HFHBDSG | | | | 15 | 熱可塑性ポリウレタン | ポリエステル帆布 | 0.4 | 0.2 |
| | HFHBW<br>HFHBDSW | | | | 15 | 熱可塑性ポリウレタン | ポリエステル帆布 | 0.4 | 0.2 |
| | HFHBGN<br>HFHBGDSN | | | | 30(15)*1 | 熱可塑性ポリウレタン | ポリエステル帆布 | 0.4 | 0.2 |
| | HFHBWN<br>HFHBWDSN | | | | 30(15)*1 | 熱可塑性ポリウレタン | ポリエステル帆布 | 0.4 | 0.2 |
| | BHFHBWN<br>BHFHBWDSN | | | | 30(15)*1 | 熱可塑性ポリウレタン | ポリエステル帆布 | 0.4 | 0.2 |
| 食品搬送用 | FHBLT | | | | 20 | ポリウレタン | ポリエステル | 0.2 | 0.15 |
| | KBLW<br>KBLDSW | | | | 15 | 熱可塑性ポリウレタン | ポリエステル帆布 | 0.6 | 0.2 |
| | KBLT<br>KBLTDSB | | | | 15 | 熱可塑性ポリウレタン | ポリエステル帆布 | 0.6 | 0.2 |
| | KBLWSN<br>KBLWSDSN | | | | 25(15)*1 | 熱可塑性ポリウレタン | ポリエステル帆布 | 0.6 | 0.2 |
| | KBLWDN<br>KBLWDSN | | | | 50 | 熱可塑性ポリウレタン | ポリエステル帆布 | 0.6 | 0.2 |
| | KBLWT<br>KBLWDST | | | | 100 | 熱可塑性ポリウレタン | ポリエステル帆布 | 0.6 | 0.2 |
| | PHBLB<br>PHBLDSB | | | | 20 | 熱可塑性ポリウレタン | ポリエステル帆布 | 0.6 | 0.2 |
| | PHBLBN<br>PHBLBDSN | | | | 30 | 熱可塑性ポリウレタン | ポリエステル帆布 | 0.6 | 0.2 |
| | PHBLWN<br>PHBLWDSN | | | | 30 | 熱可塑性ポリウレタン | ポリエステル帆布 | 0.6 | 0.2 |
| 包装物搬送用 | FBLG<br>FBLGDS | | | | 25 | スエード調不織布 | ポリエステル帆布 | – | – |
| | FBLW<br>FBLWDS | | | | 25 | スエード調不織布 | ポリエステル帆布 | – | – |
| | FBLGN<br>FBLGDSN | | | | 30 | スエード調不織布 | ポリエステル帆布 | – | – |
| | FBLWN<br>FBLWDSN | | | | 30 | スエード調不織布 | ポリエステル帆布 | – | – |
| 電子部品搬送用 | DHBLT | | | | 25 | 導電性ポリウレタン | ポリエステル | 0.2 | 0.1 |
| | DHBLTS<br>DHBLTDS | | | | 15 | 導電性ポリウレタン | ポリエステル | 0.8 | 0.2 |
| | DHBLGN<br>DHBLGDSN | | | | 25(15)*1 | 熱可塑性ポリウレタン | ポリエステル帆布 | 0.6 | 0.2 |

*1：(　)内の数値は許容張力を5N/mmとしたときの値。



# 〔技術計算〕　丸ベルトの選定方法

## 【手順1】設計に必要な条件を定める

・伝動動力、または原動機定格動力
・速比　小プーリ回転数/大プーリ回転数
・軸間距離
・プーリ径

## 【手順2】最小プーリ径の確認

※最小プーリ径が必ず以下の最小プーリ径を満たします。

**■丸ベルト最小プーリ径**

| d | スタンダード MBT・MBT-N | 高張力 MBTH・MBTH-N |
|---|---|---|
| 2 | 15 | 20 |
| 3 | 20 | 30 |
| 4 | 30 | 40 |
| 5 | 40 | 50 |
| 6 | 50 | 60 |
| 7 | 60 | 70 |
| 8 | 70 | 80 |
| 9 | 85 | 90 |
| 10 | 95 | 100 |
| 12 | 120 | 120 |
| 15 | 150 | 150 |

## 【手順3】ベルト速度の計算

公式3を用いてプーリ径を決定し、ベルト速度を公式4により求めます。

**公式1**

$$Dp = \frac{n1}{n2} \times dp$$

dp：小プーリP.D.直径(mm)
Dp：大プーリP.D.直径(mm)

$$速比 = \frac{n1}{n2}$$

n1：小プーリ回転数(rpm)
n2：大プーリ回転数(rpm)

**公式2**

$$v = \frac{dp \times n1}{19100}$$

v：ベルト速度(m/s)
dp：小プーリP.D.直径(mm)
n1：回転数(rpm)

## 【手順4】有効張力の計算

公式3により、張力を求めます。

**公式3**

$$Te = \frac{1000Pt}{V \cdot K\theta} \times \frac{1}{1000} \ (N)$$

Te：有効張力(N)
Pt：伝動動力(W)
V：ベルト速度(m/sec)
$K\theta$：接触角度補正係数

## 【手順5】断面径の選定

(1)小プーリ接触角補正係数の計算

公式4により小プーリ接触角度$\theta_1$を求め、表1よりその補正係数$K\theta$を求めます。

**公式4**

$$\theta = 180 - \frac{57.3(Dp - dp)}{C}$$

$\theta$：小プーリ接触角度(度)
Dp：大プーリP.D.直径(mm)
dp：小プーリP.D.直径(mm)
C：軸間距離(mm)

表1　小プーリ接触角度補正係数　$K\theta$

**■接触角度補償係数$K\theta$**

| 接触角度 | 180° | 175° | 170° | 165° | 160° | 150° | 140° | 130° | 120° | 110° |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 補償係数 $K\theta$ | 1 | 0.99 | 0.98 | 0.97 | 0.95 | 0.92 | 0.89 | 0.84 | 0.8 | 0.78 |

(2)断面径の選定

下表から許容張力＞有効張力Teを満たすタイプを選んでください。推奨伸び率は3%～4%です。

**■MBT・MBT-N**　単位：N

| 伸び率 | φ2 | φ3 | φ4 | φ5 | φ6 | φ8 | φ10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1% | 0.39 | 0.88 | 1.57 | 0.25 | 3.63 | 6.37 | 9.81 |
| 2% | 0.78 | 1.77 | 3.04 | 4.81 | 6.96 | 12.3 | 19.2 |
| 3% | 1.18 | 2.55 | 4.51 | 7.16 | 10.2 | 18.2 | 28.4 |
| 4% | 1.47 | 3.33 | 5.88 | 9.22 | 11.2 | 23.6 | 36.9 |
| 5% | 1.86 | 4.12 | 7.35 | 12.5 | 16.6 | 29.4 | 46.2 |

**■MBTH・MBTH-N**　単位：N

| 伸び率 | φ2 | φ3 | φ4 | φ5 | φ6 | φ8 | φ10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1% | 0.59 | 1.37 | 2.35 | 3.73 | 5.49 | 9.66 | 14.7 |
| 2% | 1.18 | 2.64 | 4.66 | 7.26 | 10.5 | 18.4 | 28.8 |
| 3% | 1.77 | 3.82 | 6.77 | 10.8 | 15.3 | 27.4 | 42.7 |
| 4% | 2.26 | 5.08 | 8.83 | 13.8 | 16.8 | 35.5 | 55.3 |
| 5% | 2.84 | 6.18 | 11.1 | 18.7 | 24.9 | 44.1 | 69.3 |

## 【手順6】ベルトの長さを計算する

公式5よりベルトの長さを求めます。

**公式5**

$$Lp = \left(2C + \frac{\pi(Dp + dp)}{2} + \frac{(Dp - dp)^2}{4C}\right) \times (1 - 伸び率)$$

Lp：ベルト長さ(mm)
C：軸間距離(mm)
Dp：大プーリP.D.直径(mm)
dp：小プーリP.D.直径(mm)

# 平ベルト　技術データ①

## ■摩擦係数表

代表的な搬送物 / ベルト型式

**帆布面・布目(細)・布目(太)・平面・たて溝:**

HBLTDSG, HBLTDSW, HBLTDS, HBLTGDN, HBLTGSDSN, HBLBN, HBLBDSN, HBLYGN, HBLYGDSN, SHBLTDSG, SHBLTDSW, SHBLTDS, YSBLGN, YSBLGDSN, YSBLWN, YSBLWDSN, LHBLTDSG, LHBLTDSW, LHBLWN, LHBLWDSN
GBLG, GBLDSG, GBLW, GBLDSW, GBLGSN, GBLGSDSN, GBLGDN, GBLGDSN, GBLWN, GBLWDSN, OHBLTG, OHBLTDSG, OHBLTGN, OHBLTDS, OHBLTW, OHBLTDSW, OHBLGN, OHBLGDSN, NSHBLTS, NSHBLTDS, NSHB, NSHDSB, NSHBLG, NSHBLGDS, NSHBWN, NSHBWDSN, NSHBN, NSHBDSN, NSHBLGN, NSHBLGDSN, HFHBG
HFHBDSG, HFHBW, HFHBDSW, HFHBGN, HFHBGDSN, HFHBWN, HFHBWDSN, BHFHBWN, BHFHBWDSN, KBLW, KBLDSW, KBLT, KBLTDSB, KBLWSN, KBLWSDSN, KBLWDN, KBLWDSN, KBLWT, KBLWDST, PHBLB, PHBLDSB, PHBLBN, PHBLBDSN, PHBLWN, PHBLWDSN, DHBLTS, DHBLTDS, DHBLGN, DHBLGDSN

**帆布面・布目(細)・籠編・ラフトップ・深溝・ヘリンボーン・平面・たて溝:**

HBLTGCN, HBLTGCDSN, HBLTWCN, HBLTWCDSN, HBLGT, HBLGDST, HBLWT, HBLWDST, HBTDST, HBTDSTN, LHBLYAN, LHBLYADSN
LHBLGASN, LHBLGDSN, LHBLGAN, LHBLGADSN, LHBLGTN, LHBLGTDSN, LHBLYTN, LHBLYTDSN, LHBLGYN, LHBLGYDSN, LHBLYFN, LHBLYFDSN




摩擦係数は表面状態(表面粗さ)、また、水分などの液体やホコリ等の付着度合により大きく変わりますので上記数値の取り扱いには注意が必要です。

## ■最大傾斜角度

単位(度)

| 表面形状＼運搬物形状 | バラ物 | | | | 箱 | | 袋 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 粉状物 | 粒状物 | | 固形 | ダンボール | | 紙 | ビニール袋 |
| | | 角ばる | 丸い | | 空 | 5kg | | |
| 平面 | 15 | 10 | – | 5 | 10(20) | 15(25) | 15(25) | 15(15) |
| 帆布面 | 15 | 10 | – | 5 | 10(10) | 10(10) | 10(10) | 10(10) |
| 布目(細) | 20 | 15 | – | 5 | 25(35) | 30(35) | 25(35) | 25(35) |
| 布目(太) | 25 | 15 | 5 | 5 | 30(35) | 30(40) | 30(35) | 30(30) |
| 深溝 | 30* | 15 | 10 | 5 | 30(40) | 30(40) | 25(40) | 25(45) |
| 浅溝 | 30* | 15 | 5 | 5 | 30(40) | 30(40) | 30(35) | 25(25) |
| たて溝 | 20* | 15 | – | 5 | 25(40) | 25(40) | 25(40) | 20(35) |
| ラフトップ | 30* | 15 | 10 | 5 | 35(40) | 35(40) | 30(40) | 30(30) |
| ダイヤモンド | 20 | 15 | – | 5 | 10(20) | 15(25) | 15(25) | 10(15) |
| ヘリンボーン | 30* | 15 | 10 | 5 | 40(50) | 40(50) | 30(40) | 30(30) |
| 籠編 | 20 | 15 | – | 5 | 25(40) | 25(40) | 25(40) | 20(35) |

※データはベルトの表面がほこり等で汚れた状態を想定して示しています。
　ご参考のために、ベルト表面がクリーンな状態でのデータを(　)内に示します。
＊粉状物の運搬には使用されることは少ないと考えますが、参考のため示します。

## ■表面イメージ画像

平面　布目(細)　布目(太)　深溝　浅溝　たて溝

ラフトップ　ダイヤモンド　ヘリンボーン　籠編　スエード

# 平ベルト　技術データ②

## ■帯電防止性能表

**帯電性の傾向**

| 小 | ⬅ | 帯　電　圧 | ➡ | 大 |
|---|---|---|---|---|
| 小 | ← | ベルト張力 | → | 大 |
| 小 | ← | ベルト速度 | → | 大 |
| 大 | ← | 雰囲気湿度 | → | 小 |




【測定方法】
表面抵抗値：ISO284準拠
走行帯電圧：ISO21179準拠

| 項目 | 型式 | 表面抵抗値(Ω) | 走行帯電圧(V)(絶対値) |
|---|---|---|---|
| 一般用ベルト | HBLTDS | $10^{12}$～$10^{14}$ | 1000以下 |
| 帯電防止ベルト | DHBLTDS<br>DHBLGN<br>DHBLGDSN | $10^{7}$以下 | 50以下 |
| その他ベルト | HBLTGCN<br>HBLTGCDSN<br>HBLTWCN<br>HBLTWCDSN<br>HBLGT<br>HBLGDST<br>HBLWT<br>HBLWDST<br>HBTDST<br>HBTDSTN<br>LHBLYAN<br>LHBLYADSN<br>LHBLGAN<br>LHBLGADSN<br>LHBLGYN<br>LHBLGYDSN<br>LHBLGTN<br>LHBLGTDSN<br>LHBLGASN<br>LHBLGDSN<br>LHBLYTN<br>LHBLYTDSN | $10^{12}$～$10^{14}$ | 1000以下 |

**●DHBLT**

| 項目 | | 単位 | 値 |
|---|---|---|---|
| 表面電気抵抗値 | | Ω | $10^{4}$～$10^{5}$ |
| 走行帯電圧 | ＊試験条件A | V | 10～20 |
| | ＊試験条件B | | 5～10 |

＊試験条件
A：ベルトスピード220m/min、温度21±0.5℃、湿度70±1%
B：ベルトスピード20m/min、温度18±0.5℃、湿度50±1%
記載の数値は、測定値の一例であり保証値ではありません。

## ■最小プーリ径、最小駆動プーリ径選定表

下記の表1・表2を参照し、使用するベルトの幅・周長からそれぞれ最小プーリ径を読み取ってください。 2つの値のうち、小さな値を「最小プーリ径」、大きな値を「最小駆動プーリ径」として選定してください。小さな値は必ず商品ページの最小プーリ径より大きいことを守ってください。

**【表1】
最小プーリ径選定表(ベルト幅)**

| ベルト幅(mm) | 最小プーリ径(φmm) | | |
|---|---|---|---|
| | HBLT・HBLTWH<br>SHBLTG・SHBLT<br>DHBLT・FHBLT<br>OHBLT・NSHBLT | LHBLT<br>LHBLTWH | HHBLT |
| 100未満 | 25 | 30 | 75 |
| 100～190 | 50 | 55 | 75 |
| 200～400 | 50 | 55 | 100 |
| 410～500 | 75 | 80 | 100 |

(例)HBLT幅150mm、長さ5.00mの場合
　幅から選定 50…小さい値→最小プーリ径
　長さから選定 75…大きい値→最小駆動プーリ径

**【表2】
最小プーリ径選定表(ベルト周長)**

| ベルト周長(m) | 最小プーリ径(φmm) | | |
|---|---|---|---|
| | HBLT・HBLTWH<br>SHBLTG・SHBLT<br>DHBLT・FHBLT<br>OHBLT・NSHBLT | LHBLT<br>LHBLTWH | HHBLT |
| 1.00未満 | 25 | 30 | 75 |
| 1.00～ 1.99 | 50 | 55 | 75 |
| 2.00～ 4.00 | 50 | 55 | 100 |
| 4.01～ 7.00 | 75 | 80 | 100 |
| 7.01～10.00 | 100 | 105 | 125 |
| 10.01～20.00 | 100 | 105 | 150 |

## ■平ベルト公差表

**幅公差**

| 幅 | 公差 |
|---|---|
| ～400 | ±2 |
| 401～500 | ±3 |

**厚み公差**

| 厚さ | 公差 | ジョイント部公差 |
|---|---|---|
| ～1.0 | ±0.1 | ±0.3 |
| 1.1～1.5 | ±0.2 | |
| 1.6～2.0 | | |
| 2.1～5.5 | ±0.4 | |

**長さ公差**

| 長さ | 公差 |
|---|---|
| ～ 2000 | ±10 |
| 2001～ 7000 | ±20 |
| 7001～10000 | ± 0.3% |
| 10001～ | ± 0.3% |

ベルトの永久伸び率は全長に対して最大1%です。(参考値)

FLAT BELTS GENERAL USE

# 平ベルト　一般用

規格変更
紫文字表示

■特長：食品の裸搬送からダンボール、金属、プラスチックまで様々なワークに対し、使用できます。耐湿熱性に優れ、糸ほつれ防止仕様になっています。

## 一般用

| Type | 種類番号 | プライ数 | 表面形状 | 色 | 材質 表面 | 材質 裏面 | 摩擦係数(対ミガキ鋼参考値) 表 | 摩擦係数 裏 | 厚み mm | 単位質量 kg/m² | 許容張力 N/mm | 最小プーリ径 φmm | ナイフエッジ | 連続使用温度 ℃ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HBLT | ① | 1 | 平面 | 緑 | ポリウレタン | ポリエステル | 0.2 | 0.1 | 0.9 | 1 | 4 | 25 | R5 | −30〜80 |
| HBLTWH | ② | 1 | 平面 | 白 | ポリウレタン | ポリエステル | 0.2 | 0.1 | 0.9 | 1 | 4 | 25 | R5 | −30〜80 |
| HBLTG | ③ | 1 | 平面 | 緑 | ポリウレタン | ポリエステル | 0.8 | 0.2 | 0.8 | 0.7 | 4 | 15 | R3 | −30〜80 |
| HBLTGDN | ④ | 2 | 平面 | 緑 | 熱可塑性ポリウレタン | ポリエステル帆布 | 0.6 | 0.2 | 1.7 | 1.9 | 8 | 50 | × | −30〜100 |
| HBLBN | ⑤ | 2 | 平面 | スカイブルー | 熱可塑性ポリウレタン | ポリエステル帆布 | 0.6 | 0.2 | 1.4 | 1.3 | 3 | 15 | R3 | −30〜100 |
| HBLYGN | ⑥ | 2 | 平面 | 黄緑 | 熱可塑性ポリウレタン | ポリエステル帆布 | 0.6 | 0.2 | 1.4 | 1.5 | 8 | 25(15)＊1 | (R3)＊1 | −30〜100 |
| HBLTGCN | ⑦ | 2 | 平面 | 緑 | ポリ塩化ビニル | ポリエステル帆布 | 1 | 0.2 | 1.8 | 1.9 | 8 | 30 | × | −10〜80 |
| HBLTWCN | ⑧ | 2 | 平面 | 白 | ポリ塩化ビニル | ポリエステル帆布 | 1 | 0.2 | 1.8 | 1.9 | 8 | 30 | × | −10〜80 |
| HBLGT | ⑨ | 3 | 平面 | 緑 | ポリ塩化ビニル | ポリエステル帆布 | 1 | 0.2 | 4.6 | 5 | 18 | 100 | × | −10〜80 |
| HBLWT | ⑩ | 3 | 平面 | 白 | ポリ塩化ビニル | ポリエステル帆布 | 1 | 0.2 | 4.6 | 5 | 18 | 100 | × | −10〜80 |
| HBTDST | ⑪ | 2 | 平面 | 緑 | ポリ塩化ビニル | ポリエステル帆布 | 1 | 0.2 | 3.4 | 3.7 | 8 | 75 | × | −10〜80 |

RoHS10

＊1：( )内の数値は許容張力を5N/mmとしたときの値。

旧規格内容

| Type | 厚み mm | 単位質量 kg/m² | 最小プーリ径 |
|---|---|---|---|
| HBLTGCN | 2.1 | 2.3 | 50 |
| HBLTWCN | 2.1 | 2.3 | 50 |
| HBLGT | 5 | 5.7 | 120 |
| HBLWT | 5 | 5.7 | 120 |
| HBTDST | 3.6 | 4.1 | 100 |

耐油・耐薬品情報P.1435・1436をご参照ください。




ベルトの公差について P.1442

●エンドレス加工して出荷します。
●内径を周長とします。




| 型式 Type | ベルト幅 W(mm) | 周長L(m) 指定 0.01m単位 | ¥本体基準単価/m ①② HBLT HBLTWH | ③ HBLTG | ④ HBLTGDN | ⑤⑦⑧ HBLBN HBLTGCN HBLTWCN | ⑥ HBLYGN | ⑨⑩ HBLGT HBLWT | ⑪ HBTDST | ¥エンドレス加工費(本体基準単価＋) ①② HBLT HBLTWH | ③ HBLTG | ④・⑤・⑥・⑦・⑧・⑪ HBLTGDN・HBLBN HBLYGN・HBLTGCN HBLTWCN・HBTDST | ⑨⑩ HBLGT HBLWT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HBLT<br>HBLTWH<br>HBLTG<br>HBLTGDN<br>HBLBN<br>HBLYGN<br>HBLTGCN<br>HBLTWCN<br>HBLGT<br>HBLWT<br>HBTDST | 10 | 0.50〜20.00 | 720 | 100 | 250 | 210 | 220 | 460 | 290 | 1,630 | 890 | 1,030 | 1,170 |
| | 15 | 0.50〜20.00 | 720 | 150 | 370 | 310 | 340 | 890 | 440 | 1,630 | 890 | 1,030 | 1,170 |
| | 20 | 0.50〜20.00 | 720 | 190 | 490 | 410 | 560 | 910 | 590 | 1,630 | 890 | 1,030 | 1,170 |
| | 25 | 0.80〜20.00 | 720 | 240 | 620 | 520 | 450 | 1,140 | 730 | 1,630 | 890 | 1,030 | 1,170 |
| | 30 | 0.80〜20.00 | 720 | 290 | 740 | 620 | 670 | 1,370 | 880 | 1,630 | 890 | 1,030 | 1,170 |
| | 35 | 0.80〜20.00 | 720 | 340 | 860 | 720 | 780 | 1,600 | 1,030 | 1,630 | 890 | 1,030 | 1,170 |
| | 40 | 0.80〜20.00 | 720 | 390 | 990 | 830 | 890 | 1,830 | 1,170 | 1,630 | 890 | 1,030 | 1,170 |
| | 50 | 0.80〜20.00 | 720 | 490 | 1,230 | 1,030 | 1,120 | 2,290 | 1,460 | 1,630 | 890 | 1,030 | 1,170 |
| | 60 | 0.80〜20.00 | 960 | 580 | 1,480 | 1,240 | 1,340 | 2,740 | 1,760 | 2,640 | 1,470 | 1,610 | 1,900 |
| | 70 | 0.80〜20.00 | 960 | 680 | 1,730 | 1,450 | 1,560 | 3,200 | 2,050 | 2,640 | 1,470 | 1,610 | 1,900 |
| | 75 | 0.80〜20.00 | 960 | 730 | 1,850 | 1,550 | 1,680 | 3,430 | 2,200 | 2,640 | 1,470 | 1,610 | 1,900 |
| | 80 | 0.80〜20.00 | 1,440 | 780 | 1,970 | 1,650 | 1,790 | 3,660 | 2,340 | 2,720 | 1,470 | 1,610 | 1,900 |
| | 90 | 0.80〜20.00 | 1,490 | 870 | 2,220 | 1,860 | 2,010 | 4,110 | 2,640 | 2,720 | 1,470 | 1,610 | 1,900 |
| | 100 | 0.80〜20.00 | 1,650 | 970 | 2,460 | 2,060 | 2,230 | 4,570 | 2,930 | 2,720 | 1,470 | 1,610 | 1,900 |
| | 110 | 0.80〜20.00 | 1,770 | 1,070 | 2,710 | 2,270 | 2,460 | 5,030 | 3,220 | 3,000 | 1,900 | 2,340 | 2,630 |
| | 120 | 0.80〜20.00 | 1,930 | 1,170 | 2,960 | 2,480 | 2,680 | 5,490 | 3,510 | 3,000 | 1,900 | 2,340 | 2,630 |
| | 125 | 0.80〜20.00 | 1,980 | 1,210 | 3,080 | 2,580 | 2,790 | 5,710 | 3,660 | 3,000 | 1,900 | 2,340 | 2,630 |
| | 130 | 0.80〜20.00 | 2,090 | 1,260 | 3,200 | 2,680 | 2,900 | 5,940 | 3,810 | 3,000 | 1,900 | 2,340 | 2,630 |
| | 140 | 0.80〜20.00 | 2,250 | 1,360 | 3,450 | 2,890 | 3,130 | 6,400 | 4,100 | 3,000 | 1,900 | 2,340 | 2,630 |
| | 150 | 0.80〜20.00 | 2,310 | 1,460 | 3,700 | 3,100 | 3,350 | 6,860 | 4,390 | 3,000 | 1,900 | 2,340 | 2,630 |
| | 160 | 0.80〜20.00 | 2,580 | 1,550 | 3,940 | 3,300 | 3,570 | 7,310 | 4,690 | 3,680 | 3,070 | 3,370 | 3,790 |
| | 170 | 0.80〜20.00 | 2,740 | 1,650 | 4,190 | 3,510 | 3,800 | 7,770 | 4,980 | 3,680 | 3,070 | 3,370 | 3,790 |
| | 180 | 0.80〜20.00 | 2,900 | 1,750 | 4,440 | 3,720 | 4,020 | 8,230 | 5,270 | 3,680 | 3,070 | 3,370 | 3,790 |
| | 190 | 0.80〜20.00 | 3,060 | 1,850 | 4,680 | 3,920 | 4,240 | 8,690 | 5,560 | 3,680 | 3,070 | 3,370 | 3,790 |
| | 200 | 0.80〜20.00 | 3,250 | 1,940 | 4,930 | 4,130 | 4,470 | 9,140 | 5,860 | 3,680 | 3,070 | 3,370 | 3,790 |
| | 210 | 0.80〜20.00 | 3,380 | 2,040 | 5,180 | 4,340 | 4,690 | 9,600 | 6,150 | 3,920 | 3,070 | 3,370 | 3,790 |
| | 220 | 0.80〜20.00 | 3,540 | 2,140 | 5,420 | 4,540 | 4,910 | 10,060 | 6,440 | 3,920 | 3,070 | 3,370 | 3,790 |
| | 230 | 0.80〜20.00 | 3,710 | 2,230 | 5,670 | 4,750 | 5,140 | 10,510 | 6,740 | 3,920 | 3,070 | 3,370 | 3,790 |
| | 240 | 0.80〜20.00 | 3,870 | 2,330 | 5,910 | 4,950 | 5,360 | 10,970 | 7,030 | 3,920 | 3,070 | 3,370 | 3,790 |
| | 250 | 0.80〜20.00 | 3,880 | 2,430 | 6,160 | 5,160 | 5,580 | 11,430 | 7,320 | 3,920 | 3,070 | 3,370 | 3,790 |
| | 260 | 0.80〜20.00 | 4,190 | 2,530 | 6,410 | 5,370 | 5,810 | 11,890 | 7,610 | 4,220 | 3,070 | 3,370 | 3,790 |
| | 270 | 0.80〜20.00 | 4,350 | 2,620 | 6,650 | 5,570 | 6,030 | 12,340 | 7,910 | 4,220 | 3,070 | 3,370 | 3,790 |
| | 280 | 0.80〜20.00 | 4,510 | 2,720 | 6,900 | 5,780 | 6,250 | 12,800 | 8,200 | 4,220 | 3,070 | 3,370 | 3,790 |
| | 290 | 0.80〜20.00 | 4,670 | 2,820 | 7,150 | 5,990 | 6,480 | 13,260 | 8,490 | 4,220 | 3,070 | 3,370 | 3,790 |
| | 300 | 0.80〜20.00 | 4,680 | 2,910 | 7,390 | 6,190 | 6,700 | 13,710 | 8,790 | 4,220 | 3,070 | 3,370 | 3,790 |
| | 310 | 0.80〜20.00 | 5,000 | 3,010 | 7,640 | 6,400 | 6,920 | 14,170 | 9,080 | 5,330 | 3,070 | 3,370 | 3,790 |
| | 320 | 0.80〜20.00 | 5,160 | 3,110 | 7,890 | 6,610 | 7,150 | 14,630 | 9,370 | 5,330 | 3,070 | 3,370 | 3,790 |
| | 330 | 0.80〜20.00 | 5,300 | 3,210 | 8,130 | 6,810 | 7,370 | 15,090 | 9,660 | 5,330 | 3,070 | 3,370 | 3,790 |
| | 340 | 0.80〜20.00 | 5,460 | 3,300 | 8,380 | 7,020 | 7,590 | 15,540 | 9,960 | 5,330 | 3,070 | 3,370 | 3,790 |
| | 350 | 0.80〜20.00 | 5,630 | 3,400 | 8,630 | 7,230 | 7,820 | 16,000 | 10,250 | 5,330 | 3,070 | 3,370 | 3,790 |
| | 360 | 0.80〜20.00 | 5,790 | 3,500 | 8,870 | 7,430 | 8,040 | 16,460 | 10,540 | 5,330 | 3,790 | 4,410 | 5,290 |
| | 370 | 0.80〜20.00 | 5,950 | 3,590 | 9,120 | 7,640 | 8,260 | 16,910 | 10,840 | 5,330 | 3,790 | 4,410 | 5,290 |
| | 380 | 0.80〜20.00 | 6,110 | 3,690 | 9,360 | 7,840 | 8,490 | 17,370 | 11,130 | 5,330 | 3,790 | 4,410 | 5,290 |
| | 390 | 0.80〜20.00 | 6,280 | 3,790 | 9,610 | 8,050 | 8,710 | 17,830 | 11,420 | 5,330 | 3,790 | 4,410 | 5,290 |
| | 400 | 0.80〜20.00 | 6,440 | 3,890 | 9,860 | 8,260 | 8,930 | 18,290 | 11,710 | 5,330 | 3,790 | 4,410 | 5,290 |
| | 410 | 0.80〜20.00 | 6,600 | 3,980 | 10,100 | 8,460 | 9,160 | 18,740 | 12,010 | 6,330 | 3,790 | 4,410 | 5,290 |
| | 420 | 0.80〜20.00 | 6,760 | 4,080 | 10,350 | 8,670 | 9,380 | 19,200 | 12,300 | 6,330 | 3,790 | 4,410 | 5,290 |
| | 430 | 0.80〜20.00 | 6,930 | 4,180 | 10,600 | 8,880 | 9,600 | 19,660 | 12,590 | 6,330 | 3,790 | 4,410 | 5,290 |
| | 440 | 0.80〜20.00 | 7,090 | 4,270 | 10,840 | 9,080 | 9,830 | 20,110 | 12,890 | 6,330 | 3,790 | 4,410 | 5,290 |
| | 450 | 0.80〜20.00 | 7,250 | 4,370 | 11,090 | 9,290 | 10,050 | 20,570 | 13,180 | 6,330 | 3,790 | 4,410 | 5,290 |
| | 460 | 0.80〜20.00 | 7,410 | 4,470 | 11,340 | 9,500 | 10,270 | 21,030 | 13,470 | 6,330 | 3,790 | 4,410 | 5,290 |
| | 470 | 0.80〜20.00 | 7,570 | 4,570 | 11,580 | 9,700 | 10,490 | 21,490 | 13,760 | 6,330 | 3,790 | 4,410 | 5,290 |
| | 480 | 0.80〜20.00 | 7,740 | 4,660 | 11,830 | 9,910 | 10,720 | 21,940 | 14,060 | 6,330 | 3,790 | 4,410 | 5,290 |
| | 490 | 0.80〜20.00 | 7,900 | 4,760 | 12,080 | 10,120 | 10,940 | 22,400 | 14,650 | 6,330 | 3,790 | 4,410 | 5,290 |
| | 500 | 0.80〜20.00 | 8,060 | 4,860 | 12,320 | 10,320 | 11,160 | 22,860 | 14,640 | 6,330 | 3,790 | 4,410 | 5,290 |

HBLT・HBLTWHの接合部は0.3mm程度ほど厚くなることがあります。

Order 注文例

| 型式 | | − | 周長L(m) |
|---|---|---|---|
| Type | ベルト幅 | | |
| HBLT | 350 | − | 4.23 |

Delivery 出荷日

●HBLT・HBLTWH
5 日目出荷
ご注文締切
急 ストーク B 3日目出荷 300円/1本 PM 8:00迄 P.134
3本以上で1明細行当たり一律810円

●HBLT・HBLTWH以外
5 日目出荷 ⊗ストーク不可

Price 価格

●HBLT・HBLTWH
■数量スライド価格（1円未満切り捨て）P.133

| 数量区分 | 標準対応 小口 | | | | 個別対応 大口 |
|---|---|---|---|---|---|
| 数　量 | 1〜4 | 5〜12 | 13〜19 | 20〜50 | 51〜 |
| 値引率 | 基準単価 | 5% | 10% | 18% | お見積り |
| 出荷日 | 通常 | | | | |

表示数量超えはWOSにてご確認ください。
エンドレス加工費には数量スライドは適用されません。
価格計算例(1円単位は切り捨て)
HBLT50−4.23
(指定長さm)×(本体基準単価/m)＋(エンドレス加工費)＝製品価格
4.23 × 720円 ＋ 1,630円 ＝4,670円

●HBLT・HBLTWH以外
■数量スライド価格（1円未満切り捨て）P.133

| 数量区分 | 標準対応 小口 | | | 個別対応 大口 |
|---|---|---|---|---|
| 数　量 | 1〜4 | 5〜7 | 8〜10 | 11〜 |
| 値引率 | 基準単価 | 5% | 10% | お見積り |
| 出荷日 | 通常 | | | |

表示数量超えはWOSにてご確認ください。
エンドレス加工費には数量スライドは適用されません。
価格計算例(1円単位は切り捨て)
HBLTG50−4.23
(指定長さm)×(本体基準単価/m)＋(エンドレス加工費)＝製品価格
4.23 × 490円 ＋ 890円 ＝2,960円

| Type | 食品衛生性 | 抗菌・防カビ性 | 糸ほつれ防止 | 耐水・耐湿熱性 | 熱収縮防止 | 表面清掃性 | すり込み収縮防止 | 耐次亜塩素酸ナトリウム | 非付着性 | 耐油性 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HBLT | ○ | − | − | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
| HBLTWH | ○ | − | − | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
| HBLTG | ○ | − | ○ | ○ | ○ | − | − | ○ | − | ○ |
| HBLTGDN | ○ | − | ○ | ○ | ○ | − | − | ○ | − | ○ |
| HBLBN | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | − | − | ○ | − | ○ |
| HBLYGN | ○ | − | ○ | ○ | ○ | − | − | ○ | − | ○ |
| HBLTGCN | ○＊2 | − | ○ | − | − | − | − | ○ | − | ◎ |
| HBLTWCN | ○＊2 | − | ○ | − | − | − | − | ○ | − | ◎ |
| HBLGT | ○＊2 | − | − | − | − | − | − | ○ | − | ◎ |
| HBLWT | ○＊2 | − | − | − | − | − | − | ○ | − | ◎ |
| HBTDST | ○＊2 | − | ○ | − | − | − | − | ○ | − | ◎ |

＊2：油及び脂肪性食品の裸搬送には適応できません。
◎：優れている　○：適用可　△：侵される場合があります　−：適用不可



FLAT BELTS FOR SLIDING

# 平ベルト　スライディング用

CADデータフォルダ名：18_Flat_Belts_and_Round_Belts

■特長：搬送方向、横方向に滑性のある帆布を採用。ベルト上で搬送物を滞留、整列させるためのベルトです。

## スライディング用

| Type | 滑り方向 | 色 | プライ数 | 表面形状 | 材質 表面 | 材質 裏面 | 摩擦係数(対ミガキ鋼参考値) 表 | 摩擦係数 裏 | 厚み mm | 単位質量 kg/m² | 許容張力 N/mm | 最小プーリ径 φmm | ナイフエッジ | 連続使用温度 ℃ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SHBLTG | 搬送方向 | 緑 | 1 | − | ポリエステル含浸 | ポリエステル含浸 | 0.15 | 0.15 | 0.5 | 0.5 | 4 | 25 | R3 | −10〜 80 |
| SHBLT | 搬送方向 | 白 | 1 | − | ポリエステル含浸 | ポリエステル含浸 | 0.15 | 0.15 | 0.5 | 0.5 | 4 | 25 | R3 | −10〜 80 |
| YSBLGN | 横方向 | 緑 | 2 | − | ポリエステル帆布 | ポリエステル帆布 | 0.2 | 0.2 | 1.3 | 1.1 | 8 | 30 | × | −30〜100 |
| YSBLWN | 横方向 | 白 | 2 | − | ポリエステル帆布 | ポリエステル帆布 | 0.2 | 0.2 | 1.3 | 1.1 | 8 | 30 | × | −30〜100 |

耐油・耐薬品情報P.1435・1436をご参照ください。





●エンドレス加工して出荷します。
●内径を周長とします。

RoHS10

ベルトの公差について P.1442

| 型式 Type | ベルト幅 W(mm) | 周長L(m) 指定 0.01m単位 | ¥本体基準単価/m SHBLTG SHBLT | YSBLGN | YSBLWN | ¥エンドレス加工費(本体基準単価＋) SHBLTG SHBLT | YSBLGN YSBLWN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SHBLTG<br>SHBLT<br>YSBLGN<br>YSBLWN | 10 | 0.50〜20.00 | 330 | 160 | 140 | 1,630 | 1,030 |
| | 15 | 0.50〜20.00 | 470 | 240 | 210 | 1,630 | 1,030 |
| | 20 | 0.50〜20.00 | 500 | 400 | 360 | 1,630 | 1,030 |
| | 25 | 0.80〜20.00 | 500 | 320 | 280 | 1,630 | 1,030 |
| | 30 | 0.80〜20.00 | 500 | 480 | 430 | 1,630 | 1,030 |
| | 35 | 0.80〜20.00 | 500 | 570 | 500 | 1,630 | 1,030 |
| | 40 | 0.80〜20.00 | 500 | 650 | 570 | 1,630 | 1,030 |
| | 50 | 0.80〜20.00 | 500 | 810 | 710 | 1,630 | 1,030 |
| | 60 | 0.80〜20.00 | 640 | 970 | 850 | 2,640 | 1,610 |
| | 70 | 0.80〜20.00 | 640 | 1,130 | 1,000 | 2,640 | 1,610 |
| | 75 | 0.80〜20.00 | 640 | 1,210 | 1,070 | 2,640 | 1,610 |
| | 80 | 0.80〜20.00 | 970 | 1,290 | 1,140 | 2,720 | 1,610 |
| | 90 | 0.80〜20.00 | 990 | 1,450 | 1,280 | 2,720 | 1,610 |
| | 100 | 0.80〜20.00 | 1,110 | 1,610 | 1,420 | 2,720 | 1,610 |
| | 110 | 0.80〜20.00 | 1,180 | 1,780 | 1,560 | 3,000 | 2,340 |
| | 120 | 0.80〜20.00 | 1,290 | 1,940 | 1,710 | 3,000 | 2,340 |
| | 125 | 0.80〜20.00 | 1,320 | 2,020 | 1,780 | 3,000 | 2,340 |
| | 130 | 0.80〜20.00 | 1,410 | 2,100 | 1,850 | 3,000 | 2,340 |
| | 140 | 0.80〜20.00 | 1,510 | 2,260 | 1,990 | 3,000 | 2,340 |
| | 150 | 0.80〜20.00 | 1,550 | 2,420 | 2,130 | 3,000 | 2,340 |
| | 160 | 0.80〜20.00 | 1,610 | 2,580 | 2,270 | 3,680 | 3,370 |
| | 170 | 0.80〜20.00 | 1,700 | 2,740 | 2,420 | 3,680 | 3,370 |
| | 180 | 0.80〜20.00 | 1,940 | 2,910 | 2,560 | 3,680 | 3,370 |
| | 190 | 0.80〜20.00 | 2,050 | 3,070 | 2,700 | 3,680 | 3,370 |
| | 200 | 0.80〜20.00 | 2,180 | 3,230 | 2,840 | 3,680 | 3,370 |
| | 210 | 0.80〜20.00 | 2,260 | 3,390 | 2,990 | 3,920 | 3,370 |
| | 220 | 0.80〜20.00 | 2,310 | 3,550 | 3,130 | 3,920 | 3,370 |
| | 230 | 0.80〜20.00 | 2,360 | 3,710 | 3,270 | 3,920 | 3,370 |
| | 240 | 0.80〜20.00 | 2,410 | 3,870 | 3,410 | 3,920 | 3,370 |
| | 250 | 0.80〜20.00 | 2,480 | 4,040 | 3,550 | 3,920 | 3,370 |
| | 260 | 0.80〜20.00 | 2,810 | 4,200 | 3,700 | 4,220 | 3,370 |
| | 270 | 0.80〜20.00 | 2,910 | 4,360 | 3,840 | 4,220 | 3,370 |
| | 280 | 0.80〜20.00 | 3,020 | 4,520 | 3,980 | 4,220 | 3,370 |
| | 290 | 0.80〜20.00 | 3,100 | 4,680 | 4,120 | 4,220 | 3,370 |
| | 300 | 0.80〜20.00 | 3,120 | 4,840 | 4,260 | 4,220 | 3,370 |
| | 310 | 0.80〜20.00 | 3,330 | 5,000 | 4,410 | 5,330 | 3,370 |
| | 320 | 0.80〜20.00 | 3,440 | 5,170 | 4,550 | 5,330 | 3,370 |
| | 330 | 0.80〜20.00 | 3,540 | 5,330 | 4,690 | 5,330 | 3,370 |
| | 340 | 0.80〜20.00 | 3,650 | 5,490 | 4,830 | 5,330 | 3,370 |
| | 350 | 0.80〜20.00 | 3,760 | 5,650 | 4,980 | 5,330 | 3,370 |
| | 360 | 0.80〜20.00 | 3,870 | 5,810 | 5,120 | 5,330 | 4,410 |
| | 370 | 0.80〜20.00 | 3,970 | 5,970 | 5,260 | 5,330 | 4,410 |
| | 380 | 0.80〜20.00 | 4,080 | 6,130 | 5,400 | 5,330 | 4,410 |
| | 390 | 0.80〜20.00 | 4,190 | 6,300 | 5,540 | 5,330 | 4,410 |
| | 400 | 0.80〜20.00 | 4,300 | 6,460 | 5,690 | 5,330 | 4,410 |
| | 410 | 0.80〜20.00 | 4,400 | 6,620 | 5,830 | 6,330 | 4,410 |
| | 420 | 0.80〜20.00 | 4,510 | 6,780 | 5,970 | 6,330 | 4,410 |
| | 430 | 0.80〜20.00 | 4,620 | 6,940 | 6,110 | 6,330 | 4,410 |
| | 440 | 0.80〜20.00 | 4,730 | 7,100 | 6,250 | 6,330 | 4,410 |
| | 450 | 0.80〜20.00 | 4,830 | 7,260 | 6,400 | 6,330 | 4,410 |
| | 460 | 0.80〜20.00 | 4,940 | 7,430 | 6,540 | 6,330 | 4,410 |
| | 470 | 0.80〜20.00 | 5,050 | 7,590 | 6,680 | 6,330 | 4,410 |
| | 480 | 0.80〜20.00 | 5,160 | 7,750 | 6,820 | 6,330 | 4,410 |
| | 490 | 0.80〜20.00 | 5,260 | 7,910 | 6,970 | 6,330 | 4,410 |
| | 500 | 0.80〜20.00 | 5,370 | 8,070 | 7,110 | 6,330 | 4,410 |

SHBLTG・SHBLTの接合部は0.3mm程度ほど厚くなることがあります。

Order 注文例

| 型式 | | − | 周長L(m) |
|---|---|---|---|
| Type | ベルト幅 | | |
| SHBLTG | 50 | − | 4.23 |

Delivery 出荷日

●SHBLTG・SHBLT
5 日目出荷
ご注文締切
急 ストーク B 3日目出荷 300円/1本 PM 8:00迄 P.134
3本以上で1明細行当たり一律810円

●YSBLGN・YSBLWN
5 日目出荷 ⊗ストーク不可

Price 価格

●SHBLTG・SHBLT
■数量スライド価格（1円未満切り捨て）P.133

| 数量区分 | 標準対応 小口 | | | | 個別対応 大口 |
|---|---|---|---|---|---|
| 数　量 | 1〜4 | 5〜12 | 13〜19 | 20〜50 | 51〜 |
| 値引率 | 基準単価 | 5% | 10% | 18% | お見積り |
| 出荷日 | 通常 | | | | |

表示数量超えはWOSにてご確認ください。
エンドレス加工費には数量スライドは適用されません。
価格計算例(1円単位は切り捨て)
SHBLTG50−4.23
(指定長さm)×(本体基準単価/m)＋(エンドレス加工費)＝製品価格
4.23 × 500円 ＋ 1,630円 ＝3,740円

●YSBLGN・YSBLWN
■数量スライド価格（1円未満切り捨て）P.133

| 数量区分 | 標準対応 小口 | | | 個別対応 大口 |
|---|---|---|---|---|
| 数　量 | 1〜4 | 5〜7 | 8〜10 | 11〜 |
| 値引率 | 基準単価 | 5% | 10% | お見積り |
| 出荷日 | 通常 | | | |

表示数量超えはWOSにてご確認ください。
エンドレス加工費には数量スライドは適用されません。
価格計算例(1円単位は切り捨て)
YSBLGN50−4.23
(指定長さm)×(本体基準単価/m)＋(エンドレス加工費)＝製品価格
4.23 × 810円 ＋ 1,030円 ＝4,450円

| Type | 食品衛生性 | 抗菌・防カビ性 | 糸ほつれ防止 | 耐水・耐湿熱性 | 熱収縮防止 | 表面清掃性 | すり込み収縮防止 | 耐次亜塩素酸ナトリウム | 非付着性 | 耐油性 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SHBLTG | ○ | − | − | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
| SHBLT | ○ | − | − | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
| YSBLGN | ○＊ | − | − | − | ○ | − | − | ○ | − | ○ |
| YSBLWN | ○ | − | − | − | ○ | − | − | ○ | − | ○ |

＊：油及び脂肪性食品の裸搬送には適応できません。
◎：優れている　○：適用可　△：侵される場合があります　−：適用不可

FLAT BELTS FOR INCLINED TRANSFER

# 平ベルト　傾斜搬送用

■**特長**：たて溝、浅溝、深溝、籠編、ラフトップ、ヘリンボーンなどさまざまな表面パターンで高いグリップ性を確保しています。

**傾斜搬送用**

RoHS10

型番□は RoHS6物質対応 RoHS6

| Type | 種類番号 | 傾斜角度 | 色 | プライ数 | 表面形状 | M材質 表面 | M材質 裏面 | 摩擦係数(対ミガキ鋼参考値) 表 | 摩擦係数 裏 | 厚み mm | 単位質量 kg/m² | 許容張力 N/mm | 最小プーリ径 φmm | ナイフエッジ | 連続使用温度 ℃ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LHBLT | ① | 15度以下 | 緑 | 1 | たて溝 | 軟質ポリウレタン | ポリエステル | 1.7 | 0.1 | 1.5 | 1.6 | 4 | 30 | × | −10〜80 |
| LHBLTWH | ② | 15度以下 | 白 | 1 | 平面 | 軟質ポリウレタン | ポリエステル | 1.7 | 0.15 | 0.9 | 1 | 3.5 | 25 | × | −10〜80 |
| LHBLWN | ③ | 15度以下 | 白 | 2 | たて溝 | 熱可塑性ポリウレタン | ポリエステル帆布 | 1.6 | 0.2 | 2.3 | 2.2 | 8 | 50(25)＊ | × | −30〜80 |
| LHBLYAN | ④ | 15度以下 | 灰 | 2 | 浅溝 | ポリ塩化ビニル | ポリエステル帆布 | 1.2 | 0.2 | 3.3 | 3.4 | 8 | 80 | × | −10〜70 |
| LHBLGSN | ⑤ | 15度以下 | 緑 | 2 | 籠編 | ポリ塩化ビニル | ポリエステル帆布 | 1.1 | 0.2 | 2.3 | 2.4 | 8 | 100(70)＊ | × | −10〜60 |
| LHBLGAN | ⑥ | 20度以下 | 緑 | 2 | 深溝 | ポリ塩化ビニル | ポリエステル帆布 | 1.2 | 0.2 | 5.3 | 4.2 | 8 | 80 | × | −10〜70 |
| LHBLGTN | ⑦ | 20度以下 | 緑 | 2 | ラフトップ | ポリ塩化ビニル | ポリエステル帆布 | 1.1 | 0.2 | 5.5 | 6.5 | 12 | 80 | × | −10〜70 |
| LHBLYTN | ⑧ | 20度以下 | 灰 | 2 | ラフトップ | ポリ塩化ビニル | ポリエステル帆布 | 1.1 | 0.2 | 5.5 | 6.5 | 12 | 80 | × | −10〜70 |
| LHBLGYN | ⑨ | 30度以下 | 緑 | 2 | ヘリンボーン | 特殊熱可塑性エラストマ | ポリエステル帆布 | 2 | 0.2 | 3.4 | 3 | 8 | 50 | × | −10〜60 |
| LHBLYFN | ⑩ | 30度以下 | 灰 | 2 | ヘリンボーン | 特殊熱可塑性エラストマ | ポリエステル帆布 | 2 | 0.2 | 3.4 | 3 | 8 | 75(50)＊ | × | −10〜60 |

＊：(　)内の数値は許容張力を5N/mmとしたときの値。

耐油・耐薬品情報P.1435・1436をご参照ください。







ベルトの公差についてP.1442

●エンドレス加工して出荷します。
●内径を周長とします。

| 型式 Type | ベルト幅 W(mm) | 周長L(m) 指定 0.01m単位 | ¥本体基準単価/m ①② LHBLT LHBLTWH | ③ LHBLWN | ④ LHBLYAN | ⑤ LHBLGASN | ⑥ LHBLGAN | ⑦⑧ LHBLGTN LHBLYTN | ⑨⑩ LHBLGYN LHBLYFN | ¥エンドレス加工費(本体基準単価+) ①② LHBLT LHBLTWH | ①②以外 LHBLT LHBLTWH以外 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LHBLT<br>LHBLTWH<br>LHBLWN<br>LHBLYAN<br>LHBLGASN<br>LHBLGAN<br>LHBLGTN<br>LHBLYTN<br>LHBLGYN<br>LHBLYFN | 10 | 0.50〜20.00 | 870 | 290 | 300 | 230 | 310 | 280 | 290 | 1,630 | 1,030 |
| | 15 | | 1,250 | 440 | 450 | 340 | 470 | 430 | 440 | 1,630 | 1,030 |
| | 20 | | 1,430 | 590 | 610 | 460 | 620 | 570 | 590 | 1,630 | 1,030 |
| | 25 | 0.80〜20.00 | 1,430 | 730 | 760 | 570 | 780 | 710 | 730 | 1,630 | 1,030 |
| | 30 | | 1,430 | 880 | 910 | 690 | 930 | 850 | 880 | 1,630 | 1,030 |
| | 35 | | 1,430 | 1,030 | 1,060 | 800 | 1,090 | 1,000 | 1,030 | 1,630 | 1,030 |
| | 40 | | 1,430 | 1,170 | 1,210 | 910 | 1,240 | 1,140 | 1,170 | 1,630 | 1,030 |
| | 50 | | 1,430 | 1,460 | 1,510 | 1,140 | 1,550 | 1,420 | 1,460 | 1,630 | 1,030 |
| | 60 | | 2,000 | 1,760 | 1,820 | 1,370 | 1,860 | 1,710 | 1,760 | 1,630 | 1,610 |
| | 70 | | 2,000 | 2,050 | 2,120 | 1,600 | 2,170 | 1,990 | 2,050 | 2,640 | 1,610 |
| | 75 | | 2,000 | 2,200 | 2,270 | 1,710 | 2,330 | 2,130 | 2,200 | 2,640 | 1,610 |
| | 80 | | 2,830 | 2,340 | 2,420 | 1,830 | 2,480 | 2,270 | 2,340 | 2,640 | 1,610 |
| | 90 | | 3,000 | 2,640 | 2,730 | 2,060 | 2,790 | 2,560 | 2,640 | 2,720 | 1,610 |
| | 100 | | 3,340 | 2,930 | 3,030 | 2,290 | 3,100 | 2,840 | 2,930 | 2,720 | 1,610 |
| | 110 | | 3,580 | 3,220 | 3,330 | 2,510 | 3,410 | 3,130 | 3,220 | 2,720 | 2,340 |
| | 120 | | 3,900 | 3,510 | 3,630 | 2,740 | 3,720 | 3,410 | 3,510 | 3,000 | 2,340 |
| | 125 | | 4,000 | 3,660 | 3,790 | 2,860 | 3,880 | 3,550 | 3,660 | 3,000 | 2,340 |
| | 130 | | 4,230 | 3,810 | 3,940 | 2,970 | 4,030 | 3,700 | 3,810 | 3,000 | 2,340 |
| | 140 | | 4,550 | 4,100 | 4,240 | 3,200 | 4,340 | 3,980 | 4,100 | 3,000 | 2,340 |
| | 150 | | 4,680 | 4,390 | 4,540 | 3,430 | 4,650 | 4,260 | 4,390 | 3,000 | 2,340 |
| | 160 | | 5,210 | 4,690 | 4,850 | 3,660 | 4,960 | 4,550 | 4,690 | 3,000 | 3,370 |
| | 170 | | 5,530 | 4,980 | 5,150 | 3,890 | 5,270 | 4,830 | 4,980 | 3,680 | 3,370 |
| | 180 | | 5,850 | 5,270 | 5,450 | 4,110 | 5,580 | 5,120 | 5,270 | 3,680 | 3,370 |
| | 190 | | 6,180 | 5,560 | 5,750 | 4,340 | 5,890 | 5,400 | 5,560 | 3,680 | 3,370 |
| | 200 | | 6,620 | 5,860 | 6,060 | 4,570 | 6,200 | 5,690 | 5,860 | 3,680 | 3,370 |
| | 210 | | 6,830 | 6,150 | 6,360 | 4,800 | 6,510 | 5,970 | 6,150 | 3,680 | 3,370 |
| | 220 | | 7,160 | 6,440 | 6,660 | 5,030 | 6,820 | 6,250 | 6,440 | 3,920 | 3,370 |
| | 230 | | 7,480 | 6,740 | 6,970 | 5,260 | 7,130 | 6,540 | 6,740 | 3,920 | 3,370 |
| | 240 | | 7,810 | 7,030 | 7,270 | 5,490 | 7,440 | 6,820 | 7,030 | 3,920 | 3,370 |
| | 250 | | 7,820 | 7,320 | 7,570 | 5,710 | 7,750 | 7,110 | 7,320 | 3,920 | 3,370 |
| | 260 | | 8,460 | 7,610 | 7,870 | 5,940 | 8,060 | 7,390 | 7,610 | 3,920 | 3,370 |
| | 270 | | 8,790 | 7,910 | 8,180 | 6,170 | 8,370 | 7,680 | 7,910 | 4,220 | 3,370 |
| | 280 | | 9,110 | 8,200 | 8,480 | 6,400 | 8,680 | 7,960 | 8,200 | 4,220 | 3,370 |
| | 290 | | 9,440 | 8,490 | 8,780 | 6,630 | 8,990 | 8,240 | 8,490 | 4,220 | 3,370 |
| | 300 | | 9,560 | 8,790 | 9,090 | 6,860 | 9,300 | 8,530 | 8,790 | 4,220 | 3,370 |
| | 310 | | 10,070 | 9,080 | 9,390 | 7,090 | 9,610 | 8,810 | 9,080 | 4,220 | 3,370 |
| | 320 | | 10,400 | 9,370 | 9,690 | 7,310 | 9,920 | 9,100 | 9,370 | 5,330 | 3,370 |
| | 330 | | 10,720 | 9,660 | 9,990 | 7,540 | 10,230 | 9,380 | 9,660 | 5,330 | 3,370 |
| | 340 | | 11,040 | 9,960 | 10,300 | 7,770 | 10,540 | 9,670 | 9,960 | 5,330 | 3,370 |
| | 350 | | 11,370 | 10,250 | 10,600 | 8,000 | 10,850 | 9,950 | 10,250 | 5,330 | 3,370 |
| | 360 | | 11,690 | 10,540 | 10,900 | 8,230 | 11,160 | 10,230 | 10,540 | 5,330 | 4,410 |
| | 370 | | 12,020 | 10,840 | 11,210 | 8,460 | 11,470 | 10,520 | 10,840 | 5,330 | 4,410 |
| | 380 | | 12,340 | 11,130 | 11,510 | 8,690 | 11,780 | 10,800 | 11,130 | 5,330 | 4,410 |
| | 390 | | 12,670 | 11,420 | 11,810 | 8,910 | 12,090 | 11,090 | 11,420 | 5,330 | 4,410 |
| | 400 | | 12,990 | 11,710 | 12,110 | 9,140 | 12,400 | 11,370 | 11,710 | 5,330 | 4,410 |
| | 410 | | 13,320 | 12,010 | 12,420 | 9,370 | 12,710 | 11,660 | 12,010 | 5,330 | 4,410 |
| | 420 | | 13,640 | 12,300 | 12,720 | 9,600 | 13,020 | 11,940 | 12,300 | 6,330 | 4,410 |
| | 430 | | 13,970 | 12,590 | 13,020 | 9,830 | 13,330 | 12,220 | 12,590 | 6,330 | 4,410 |
| | 440 | | 14,290 | 12,890 | 13,330 | 10,060 | 13,640 | 12,510 | 12,890 | 6,330 | 4,410 |
| | 450 | | 14,610 | 13,180 | 13,630 | 10,290 | 13,950 | 12,790 | 13,180 | 6,330 | 4,410 |
| | 460 | | 14,940 | 13,470 | 13,930 | 10,510 | 14,260 | 13,080 | 13,470 | 6,330 | 4,410 |
| | 470 | | 15,260 | 13,760 | 14,230 | 10,740 | 14,570 | 13,360 | 13,760 | 6,330 | 4,410 |
| | 480 | | 15,590 | 14,060 | 14,540 | 10,970 | 14,880 | 13,650 | 14,060 | 6,330 | 4,410 |
| | 490 | | 15,910 | 14,350 | 14,840 | 11,200 | 15,190 | 13,930 | 14,350 | 6,330 | 4,410 |
| | 500 | | 16,240 | 14,640 | 15,140 | 11,430 | 15,500 | 14,210 | 14,640 | 6,330 | 4,410 |

LHBLT・LHBLTWHの接合部は0.5mm程度ほど厚くなることがあります。

**Order 注文例**

| 型式 | | − | 周長L(m) |
|---|---|---|---|
| Type | ベルト幅 | | |
| LHBLT | 350 | − | 4.23 |

**Delivery 出荷日**

●LHBLT・LHBLTWH

5 日目出荷

ストークB　3日目出荷　300円/1本　ご注文締切 PM 8:00迄 P.134

3本以上で1明細行当たり一律810円

●LHBLT・LHBLTWH以外

5 日目出荷　ストーク不可

**Price 価格**

●LHBLT・LHBLTWH

■数量スライド価格（1円未満切り捨て）P.133

| 数量区分 | 標準対応 小口 | | | | 個別対応 大口 |
|---|---|---|---|---|---|
| 数　量 | 1〜4 | 5〜12 | 13〜19 | 20〜50 | 51〜 |
| 値引率 | 基準単価 | 5% | 10% | 18% | お見積り |
| 出荷日 | 通常 | | | | |

表示数量超えはWOSにてご確認ください。
エンドレス加工費には数量スライドは適用されません。
価格計算例(1円単位は切り捨て)
LHBLT50−4.23
(指定長さm)×(本体基準単価/m)+(エンドレス加工費)=製品価格
4.23 × 1,430円 + 1,630円 =7,670円

●LHBLT・LHBLTWH以外

■数量スライド価格（1円未満切り捨て）P.133

| 数量区分 | 標準対応 小口 | | | 個別対応 大口 |
|---|---|---|---|---|
| 数　量 | 1〜4 | 5〜7 | 8〜10 | 11〜 |
| 値引率 | 基準単価 | 5% | 10% | お見積り |
| 出荷日 | 通常 | | | |

表示数量超えはWOSにてご確認ください。
エンドレス加工費には数量スライドは適用されません。
価格計算例(1円単位は切り捨て)
LHBLWN50−4.23
(指定長さm)×(本体基準単価/m)+(エンドレス加工費)=製品価格
4.23 × 1,460円 + 1,030円 =7,200円

| Type | 傾斜角度 | 食品衛生性 | 抗菌・防カビ性 | 糸ほつれ防止 | 耐水・耐湿熱性 | 熱収縮防止 | 表面清掃性 | すり込み収縮防止 | 耐次亜塩素酸ナトリウム | 非付着性 | 耐油性 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LHBLT | 15度以下 | ○ | − | − | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
| LHBLTWH | 15度以下 | ○ | − | − | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
| LHBLWN | 15度以下 | ○ | − | ○ | − | − | − | − | − | − | ○ |
| LHBLYAN | 15度以下 | − | − | ○ | − | − | − | − | − | − | − |
| LHBLGASN | 15度以下 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − |
| LHBLGAN | 20度以下 | − | − | ○ | − | − | − | − | − | − | − |
| LHBLGTN | 20度以下 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − |
| LHBLYTN | 20度以下 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − |
| LHBLGYN | 30度以下 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − |
| LHBLYFN | 30度以下 | − | − | ○ | − | − | − | − | − | − | − |

◎：優れている　○：適用可　△：侵される場合があります　−：適用不可



FLAT BELTS GRIP TYPE

# 平ベルト　グリップ仕様

CADデータフォルダ名：18_Flat_Belts_and_Round_Belts

■**特長**：布目の表面形状により、バラ物の平搬送に適しています。

**グリップ仕様**

RoHS10

| Type | 色 | プライ数 | 表面形状 | M材質 表面 | M材質 裏面 | 摩擦係数(対ミガキ鋼参考値) 表 | 摩擦係数 裏 | 厚み mm | 単位質量 kg/m² | 許容張力 N/mm | 最小プーリ径 φmm | ナイフエッジ | 連続使用温度 ℃ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GBLG | 緑 | 1 | 布目(細) | 熱可塑性ポリウレタン | ポリエステル帆布 | 0.7 | 0.2 | 1 | 0.9 | 4 | 15 | R3 | −30〜100 |
| GBLW | 白 | 1 | 布目(細) | 熱可塑性ポリウレタン | ポリエステル帆布 | 0.7 | 0.2 | 1 | 0.9 | 4 | 15 | R3 | −30〜100 |
| GBLGSN | 緑 | 2 | 布目(細) | 熱可塑性ポリウレタン | ポリエステル帆布 | 0.7 | 0.2 | 1.6 | 1.6 | 8 | 25 | × | −30〜100 |
| GBLGDN | 緑 | 2 | 布目(太) | 熱可塑性ポリウレタン | ポリエステル帆布 | 0.7 | 0.2 | 2 | 1.9 | 8 | 50(20)＊ | × | −30〜100 |
| GBLWN | 白 | 2 | 布目(太) | 熱可塑性ポリウレタン | ポリエステル帆布 | 0.7 | 0.2 | 2 | 1.9 | 8 | 50(20)＊ | × | −30〜100 |

＊：(　)内の数値は許容張力を5N/mmとしたときの値。

耐油・耐薬品情報P.1435・1436をご参照ください。


ベルトの公差についてP.1442




●エンドレス加工して出荷します。
●内径を周長とします。

| 型式 Type | ベルト幅 W(mm) | 周長L(m) 指定 0.01m単位 | ¥本体基準単価/m GBLG | GBLW | GBLGSN | GBLGDN | GBLWN | ¥エンドレス加工費(本体基準単価+) GBLG GBLW | GBLGSN GBLGDN GBLWN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GBLG<br>GBLW<br>GBLGSN<br>GBLGDN<br>GBLWN | 10 | 0.50〜20.00 | 110 | 140 | 240 | 260 | 310 | 890 | 1,030 |
| | 15 | | 170 | 210 | 350 | 380 | 460 | 890 | 1,030 |
| | 20 | | 230 | 340 | 470 | 510 | 610 | 890 | 1,030 |
| | 25 | 0.80〜20.00 | 280 | 280 | 590 | 640 | 770 | 890 | 1,030 |
| | 30 | | 340 | 410 | 710 | 770 | 920 | 890 | 1,030 |
| | 35 | | 400 | 480 | 830 | 900 | 1,080 | 890 | 1,030 |
| | 40 | | 450 | 550 | 940 | 1,020 | 1,230 | 890 | 1,030 |
| | 50 | | 570 | 690 | 1,180 | 1,280 | 1,540 | 890 | 1,030 |
| | 60 | | 680 | 830 | 1,410 | 1,530 | 1,840 | 1,470 | 1,610 |
| | 70 | | 790 | 960 | 1,650 | 1,790 | 2,150 | 1,470 | 1,610 |
| | 75 | | 850 | 1,030 | 1,770 | 1,920 | 2,300 | 1,470 | 1,610 |
| | 80 | | 910 | 1,100 | 1,890 | 2,050 | 2,460 | 1,470 | 1,610 |
| | 90 | | 1,020 | 1,240 | 2,120 | 2,300 | 2,760 | 1,470 | 1,610 |
| | 100 | | 1,130 | 1,380 | 2,360 | 2,560 | 3,070 | 1,470 | 1,610 |
| | 110 | | 1,250 | 1,510 | 2,590 | 2,810 | 3,380 | 1,900 | 2,340 |
| | 120 | | 1,360 | 1,650 | 2,830 | 3,070 | 3,690 | 1,900 | 2,340 |
| | 125 | | 1,420 | 1,720 | 2,950 | 3,200 | 3,840 | 1,900 | 2,340 |
| | 130 | | 1,470 | 1,790 | 3,060 | 3,320 | 3,990 | 1,900 | 2,340 |
| | 140 | | 1,590 | 1,930 | 3,300 | 3,580 | 4,300 | 1,900 | 2,340 |
| | 150 | | 1,700 | 2,060 | 3,540 | 3,840 | 4,610 | 1,900 | 2,340 |
| | 160 | | 1,810 | 2,200 | 3,770 | 4,090 | 4,910 | 3,070 | 3,370 |
| | 170 | | 1,930 | 2,340 | 4,010 | 4,350 | 5,220 | 3,070 | 3,370 |
| | 180 | | 2,040 | 2,480 | 4,240 | 4,600 | 5,530 | 3,070 | 3,370 |
| | 190 | | 2,150 | 2,610 | 4,480 | 4,860 | 5,840 | 3,070 | 3,370 |
| | 200 | | 2,270 | 2,750 | 4,710 | 5,110 | 6,140 | 3,070 | 3,370 |
| | 210 | | 2,380 | 2,890 | 4,950 | 5,370 | 6,450 | 3,070 | 3,370 |
| | 220 | | 2,490 | 3,030 | 5,190 | 5,630 | 6,760 | 3,070 | 3,370 |
| | 230 | | 2,610 | 3,160 | 5,420 | 5,880 | 7,060 | 3,070 | 3,370 |
| | 240 | | 2,720 | 3,300 | 5,660 | 6,140 | 7,370 | 3,070 | 3,370 |
| | 250 | | 2,830 | 3,440 | 5,890 | 6,390 | 7,680 | 3,070 | 3,370 |
| | 260 | | 2,950 | 3,580 | 6,130 | 6,650 | 7,990 | 3,070 | 3,370 |
| | 270 | | 3,060 | 3,710 | 6,360 | 6,900 | 8,290 | 3,070 | 3,370 |
| | 280 | | 3,170 | 3,850 | 6,600 | 7,160 | 8,600 | 3,070 | 3,370 |
| | 290 | | 3,290 | 3,990 | 6,840 | 7,420 | 8,910 | 3,070 | 3,370 |
| | 300 | | 3,400 | 4,130 | 7,070 | 7,670 | 9,210 | 3,070 | 3,370 |
| | 310 | | 3,510 | 4,260 | 7,310 | 7,930 | 9,520 | 3,070 | 3,370 |
| | 320 | | 3,630 | 4,400 | 7,540 | 8,180 | 9,830 | 3,070 | 3,370 |
| | 330 | | 3,740 | 4,540 | 7,780 | 8,440 | 10,140 | 3,070 | 3,370 |
| | 340 | | 3,850 | 4,680 | 8,010 | 8,690 | 10,440 | 3,070 | 3,370 |
| | 350 | | 3,970 | 4,820 | 8,250 | 8,950 | 10,750 | 3,070 | 3,370 |
| | 360 | | 4,080 | 4,950 | 8,490 | 9,210 | 11,060 | 3,790 | 4,410 |
| | 370 | | 4,190 | 5,090 | 8,720 | 9,460 | 11,360 | 3,790 | 4,410 |
| | 380 | | 4,300 | 5,230 | 8,960 | 9,720 | 11,670 | 3,790 | 4,410 |
| | 390 | | 4,420 | 5,370 | 9,190 | 9,970 | 11,980 | 3,790 | 4,410 |
| | 400 | | 4,530 | 5,500 | 9,430 | 10,230 | 12,290 | 3,790 | 4,410 |
| | 410 | | 4,640 | 5,640 | 9,660 | 10,480 | 12,590 | 3,790 | 4,410 |
| | 420 | | 4,760 | 5,780 | 9,900 | 10,740 | 12,900 | 3,790 | 4,410 |
| | 430 | | 4,870 | 5,920 | 10,140 | 11,000 | 13,210 | 3,790 | 4,410 |
| | 440 | | 4,980 | 6,050 | 10,370 | 11,250 | 13,510 | 3,790 | 4,410 |
| | 450 | | 5,100 | 6,190 | 10,610 | 11,510 | 13,820 | 3,790 | 4,410 |
| | 460 | | 5,210 | 6,330 | 10,840 | 11,760 | 14,130 | 3,790 | 4,410 |
| | 470 | | 5,320 | 6,470 | 11,080 | 12,020 | 14,440 | 3,790 | 4,410 |
| | 480 | | 5,440 | 6,600 | 11,310 | 12,270 | 14,740 | 3,790 | 4,410 |
| | 490 | | 5,550 | 6,740 | 11,550 | 12,530 | 15,050 | 3,790 | 4,410 |
| | 500 | | 5,660 | 6,880 | 11,790 | 12,790 | 15,360 | 3,790 | 4,410 |

| Type | 食品衛生性 | 抗菌・防カビ性 | 糸ほつれ防止 | 耐水・耐湿熱性 | 熱収縮防止 | 表面清掃性 | すり込み収縮防止 | 耐次亜塩素酸ナトリウム | 非付着性 | 耐油性 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GBLG | ○ | − | ○ | ○ | ○ | − | − | ○ | − | ○ |
| GBLW | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | − | − | ○ | − | ○ |
| GBLGSN | ○ | − | ○ | ○ | ○ | − | − | ○ | − | ○ |
| GBLGDN | ○ | − | ○ | ○ | ○ | − | − | ○ | − | ○ |
| GBLWN | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | − | − | ○ | − | ○ |

◎：優れている　○：適用可　△：侵される場合があります　−：適用不可

**Order 注文例**

| 型式 | | − | 周長L(m) |
|---|---|---|---|
| Type | ベルト幅 | | |
| GBLG | 350 | − | 4.23 |

**Delivery 出荷日**

5 日目出荷

**Price 価格**

■数量スライド価格（1円未満切り捨て）P.133

| 数量区分 | 標準対応 小口 | | | 個別対応 大口 |
|---|---|---|---|---|
| 数　量 | 1〜4 | 5〜7 | 8〜10 | 11〜 |
| 値引率 | 基準単価 | 5% | 10% | お見積り |
| 出荷日 | 通常 | | | |

表示数量超えはWOSにてご確認ください。
エンドレス加工費には数量スライドは適用されません。
価格計算例(1円単位は切り捨て)
GBLG50−4.23
(指定長さm)×(本体基準単価/m)+(エンドレス加工費)=製品価格
4.23 × 570円 + 890円 =3,300円

# 平ベルト　耐油仕様

■特長：食品油、機械油が付着する条件でご使用可能です。

耐油仕様

| Type | 種類番号 | 用途 | 色 | プライ数 | 表面形状 | 材質 表面 | 材質 裏面 | 摩擦係数(対ミガキ鋼参考値) 表 | 摩擦係数 裏 | 厚み mm | 単位質量 kg/m² | 許容張力 N/mm | 最小プーリ径 φmm | ナイフエッジ | 連続使用温度 ℃ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OHBLTG | ① | 耐油仕様 | 緑 | 1 | 平面 | 耐油ポリウレタン | ポリエステル | 0.8 | 0.2 | 0.8 | 0.7 | 4 | 15 | R3 | −30～80 |
| OHBLTGN | ② | 耐油仕様 | 緑 | 2 | 平面 | 耐油ポリウレタン | ポリエステル | 0.8 | 0.2 | 1.4 | 1.5 | 8 | 20 | (R3)＊1 | −30～80 |
| OHBLT | ③ | 耐油仕様 | 紺 | 1 | 平面 | 耐油塩化ビニル | ポリエステル | 0.3 | 0.1 | 1 | 1.1 | 4 | 25 | × | 5～60 |
| OHBLTW | ④ | 耐油仕様 | 白 | 1 | 平面 | 熱可塑性ポリウレタン | ポリエステル帆布 | 0.6 | 0.2 | 0.8 | 0.7 | 4 | 15 | R3 | −30～80 |
| OHBLGN | ⑤ | 耐油仕様 | 白 | 2 | 平面 | 熱可塑性ポリウレタン | ポリエステル帆布 | 0.6 | 0.2 | 1.4 | 1.5 | 8 | 25(15)＊1 | (R3)＊1 | −30～80 |
| SOBLGN | ⑥ | 水溶性切削油仕様 | 緑 | 2 | 平面 | 熱可塑性ポリウレタン | ポリエステル帆布 | − | − | 1.3 | 1.5 | 1.6 | 15 | R4 | −15～80 |
| KOBLGT | ⑦ | 鉱物性切削油仕様 | 緑 | 3 | 平面 | アクリル・ニトリルブタジエンゴム | 架橋タイプポリウレタン | − | − | 1 | 0.95 | 4.6 | 20 | × | −20～100 |

RoHS10　RoHS6

型番□はRoHS6物質対応

＊1：(　)内の数値は許容張力を5N/mmとしたときの値。

耐油・耐薬品情報P.1435・1436をご参照ください。

ベルトの公差についてP.1442



●エンドレス加工して出荷します。
●内径を周長とします。

| 型式 Type | ベルト幅 W(mm) | 周長L(m) 指定 0.01m単位 | ¥本体基準単価/m ① OHBLTG | ② OHBLTGN | ③ OHBLT | ④ OHBLTW | ⑤ OHBLGN | ⑥ SOBLGN | ⑦ KOBLGT | ¥エンドレス加工費(本体基準単価＋) ①④ OHBLTG OHBLTW | ②⑤ OHBLTGN OHBLGN | ③ OHBLT | ⑥ SOBLGN | ⑦ KOBLGT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 10 | | 120 | 250 | 580 | 120 | 250 | 320 | 420 | 890 | 1,030 | 1,630 | 4,640 | 4,540 |
| | 15 | 0.50～20.00 | 180 | 370 | 630 | 180 | 370 | 480 | 630 | 890 | 1,030 | 1,630 | 4,470 | 4,330 |
| | 20 | | 240 | 500 | 730 | 240 | 500 | 640 | 830 | 890 | 1,030 | 1,630 | 4,310 | 4,120 |
| | 25 | | 300 | 620 | 800 | 300 | 620 | 800 | 1,040 | 890 | 1,030 | 1,630 | 4,150 | 3,910 |
| | 30 | | 360 | 750 | 870 | 360 | 750 | 960 | 1,250 | 890 | 1,030 | 1,630 | 3,990 | 3,710 |
| | 35 | | 430 | 870 | 950 | 430 | 870 | 1,130 | 1,460 | 890 | 1,030 | 1,630 | 3,830 | 3,500 |
| | 40 | | 490 | 990 | 1,020 | 490 | 990 | 1,290 | 1,670 | 890 | 1,030 | 1,630 | 3,670 | 3,290 |
| | 50 | | 610 | 1,240 | 1,160 | 610 | 1,240 | 1,610 | 2,090 | 890 | 1,030 | 1,630 | 3,350 | 2,870 |
| | 60 | | 730 | 1,490 | 1,310 | 730 | 1,490 | 1,930 | 2,500 | 1,470 | 1,610 | 2,640 | 3,030 | 2,450 |
| | 70 | | 850 | 1,740 | 1,350 | 850 | 1,740 | 2,250 | 2,920 | 1,470 | 1,610 | 2,640 | 3,230 | 2,600 |
| | 75 | | 910 | 1,860 | 1,380 | 910 | 1,860 | 2,410 | 3,130 | 1,470 | 1,610 | 2,640 | 3,360 | 2,680 |
| | 80 | | 970 | 1,990 | 1,450 | 970 | 1,990 | 2,570 | 3,340 | 1,470 | 1,610 | 2,720 | 3,490 | 2,770 |
| | 90 | | 1,090 | 2,240 | 1,600 | 1,090 | 2,240 | 2,890 | 3,750 | 1,470 | 1,610 | 2,720 | 3,750 | 2,930 |
| | 100 | | 1,210 | 2,490 | 1,750 | 1,210 | 2,490 | 3,210 | 4,170 | 1,470 | 1,610 | 2,720 | 4,010 | 3,100 |
| | 110 | | 1,340 | 2,730 | 1,800 | 1,340 | 2,730 | 3,540 | 4,590 | 1,900 | 2,340 | 3,000 | 4,260 | 3,270 |
| | 120 | | 1,460 | 2,980 | 1,840 | 1,460 | 2,980 | 3,860 | 5,010 | 1,900 | 2,340 | 3,000 | 4,520 | 3,430 |
| | 125 | | 1,520 | 3,110 | 1,960 | 1,520 | 3,110 | 4,020 | 5,210 | 1,900 | 2,340 | 3,000 | 4,650 | 3,520 |
| | 130 | | 1,580 | 3,230 | 2,000 | 1,580 | 3,230 | 4,180 | 5,420 | 1,900 | 2,340 | 3,000 | 4,780 | 3,600 |
| | 140 | | 1,700 | 3,480 | 2,150 | 1,700 | 3,480 | 4,500 | 5,840 | 1,900 | 2,340 | 3,000 | 5,030 | 3,770 |
| | 150 | | 1,820 | 3,730 | 2,330 | 1,820 | 3,730 | 4,820 | 6,260 | 1,900 | 2,340 | 3,000 | 5,290 | 3,940 |
| | 160 | | 1,940 | 3,980 | 2,460 | 1,940 | 3,980 | 5,140 | 6,670 | 3,070 | 3,370 | 3,680 | 5,550 | 4,100 |
| OHBLTG | 170 | | 2,060 | 4,230 | 2,610 | 2,060 | 4,230 | 5,460 | 7,090 | 3,070 | 3,370 | 3,680 | 5,810 | 4,270 |
| | 180 | | 2,190 | 4,470 | 2,760 | 2,190 | 4,470 | 5,790 | 7,510 | 3,070 | 3,370 | 3,680 | 6,060 | 4,440 |
| OHBLTGN | 190 | | 2,310 | 4,720 | 2,920 | 2,310 | 4,720 | 6,110 | 7,930 | 3,070 | 3,370 | 3,680 | 6,320 | 4,600 |
| | 200 | | 2,430 | 4,970 | 3,050 | 2,430 | 4,970 | 6,430 | 8,340 | 3,070 | 3,370 | 3,680 | 6,580 | 4,770 |
| OHBLT | 210 | | 2,550 | 5,220 | 3,230 | 2,550 | 5,220 | 6,750 | 8,760 | 3,070 | 3,370 | 3,920 | 6,830 | 4,940 |
| | 220 | | 2,670 | 5,470 | 3,380 | 2,670 | 5,470 | 7,070 | 9,180 | 3,070 | 3,370 | 3,920 | 7,090 | 5,100 |
| OHBLTW | 230 | | 2,790 | 5,720 | 3,530 | 2,790 | 5,720 | 7,390 | 9,590 | 3,070 | 3,370 | 3,920 | 7,350 | 5,270 |
| | 240 | | 2,910 | 5,970 | 3,690 | 2,910 | 5,970 | 7,710 | 10,010 | 3,070 | 3,370 | 3,920 | 7,610 | 5,440 |
| OHBLGN | 250 | 0.80～20.00 | 3,040 | 6,210 | 3,780 | 3,040 | 6,210 | 8,040 | 10,430 | 3,070 | 3,370 | 3,920 | 7,860 | 5,600 |
| | 260 | | 3,160 | 6,460 | 4,000 | 3,160 | 6,460 | 8,360 | 10,850 | 3,070 | 3,370 | 4,220 | 8,120 | 5,770 |
| SOBLGN* | 270 | | 3,280 | 6,710 | 4,150 | 3,280 | 6,710 | 8,680 | 11,260 | 3,070 | 3,370 | 4,220 | 8,380 | 5,940 |
| | 280 | | 3,400 | 6,960 | 4,300 | 3,400 | 6,960 | 9,000 | 11,680 | 3,070 | 3,370 | 4,220 | 8,630 | 6,100 |
| KOBLGT* | 290 | | 3,520 | 7,210 | 4,460 | 3,520 | 7,210 | 9,320 | 12,100 | 3,070 | 3,370 | 4,220 | 8,890 | 6,270 |
| | 300 | | 3,640 | 7,460 | 4,510 | 3,640 | 7,460 | 9,640 | 12,510 | 3,070 | 3,370 | 4,220 | 9,150 | 6,440 |
| | 310 | | 3,760 | 7,710 | 6,070 | 3,760 | 7,710 | 9,960 | 12,930 | 3,070 | 3,370 | 5,330 | 9,410 | 6,600 |
| | 320 | | 3,890 | 7,950 | 6,070 | 3,890 | 7,950 | 10,290 | 13,350 | 3,070 | 3,370 | 5,330 | 9,660 | 6,770 |
| | 330 | | 4,010 | 8,200 | 6,070 | 4,010 | 8,200 | 10,610 | 13,770 | 3,070 | 3,370 | 5,330 | 9,920 | 6,940 |
| | 340 | | 4,130 | 8,450 | 6,070 | 4,130 | 8,450 | 10,930 | 14,180 | 3,070 | 3,370 | 5,330 | 10,180 | 7,110 |
| | 350 | | 4,250 | 8,700 | 6,070 | 4,250 | 8,700 | 11,250 | 14,600 | 3,070 | 3,370 | 5,330 | 10,430 | 7,270 |
| | 360 | | 4,370 | 8,950 | 6,070 | 4,370 | 8,950 | 11,570 | 15,020 | 3,790 | 4,410 | 5,330 | 9,260 | 7,440 |
| | 370 | | 4,490 | 9,200 | 6,070 | 4,490 | 9,200 | 11,890 | 15,430 | 3,790 | 4,410 | 5,330 | 9,520 | 7,610 |
| | 380 | | 4,610 | 9,450 | 6,070 | 4,610 | 9,450 | 12,210 | 15,850 | 3,790 | 4,410 | 5,330 | 9,780 | 6,340 |
| | 390 | | 4,740 | 9,690 | 6,070 | 4,740 | 9,690 | 12,540 | 16,270 | 3,790 | 4,410 | 5,330 | 10,030 | 6,510 |
| | 400 | | 4,860 | 9,940 | 6,070 | 4,860 | 9,940 | 12,860 | 16,690 | 3,790 | 4,410 | 5,330 | 10,290 | 6,680 |
| | 410 | | 4,980 | 10,190 | 7,530 | 4,980 | 10,190 | 13,180 | 17,100 | 3,790 | 4,410 | 6,330 | 10,550 | 6,840 |
| | 420 | | 5,100 | 10,440 | 7,530 | 5,100 | 10,440 | 13,500 | 17,520 | 3,790 | 4,410 | 6,330 | 10,810 | 7,010 |
| | 430 | | 5,220 | 10,690 | 7,530 | 5,220 | 10,690 | 13,820 | 17,940 | 3,790 | 4,410 | 6,330 | 11,060 | 7,180 |
| | 440 | | 5,340 | 10,940 | 7,530 | 5,340 | 10,940 | 14,140 | 18,350 | 3,790 | 4,410 | 6,330 | 11,320 | 7,350 |
| | 450 | | 5,460 | 11,190 | 7,530 | 5,460 | 11,190 | 14,460 | 18,770 | 3,790 | 4,410 | 6,330 | 11,580 | 7,510 |
| | 460 | | 5,590 | 11,430 | 7,530 | 5,590 | 11,430 | 14,790 | 19,190 | 3,790 | 4,410 | 6,330 | 11,830 | 7,680 |
| | 470 | | 5,710 | 11,680 | 7,530 | 5,710 | 11,680 | 15,110 | 19,610 | 3,790 | 4,410 | 6,330 | 12,090 | 7,850 |
| | 480 | | 5,830 | 11,930 | 7,530 | 5,830 | 11,930 | 15,430 | 20,020 | 3,790 | 4,410 | 6,330 | 12,350 | 8,010 |
| | 490 | | 5,950 | 12,180 | 7,530 | 5,950 | 12,180 | 15,750 | 20,440 | 3,790 | 4,410 | 6,330 | 12,610 | 8,180 |
| | 500 | | 6,070 | 12,430 | 7,530 | 6,070 | 12,430 | 16,070 | 20,860 | 3,790 | 4,410 | 6,330 | 12,860 | 8,350 |

OHBLTの接合部は0.4mm程度ほど厚くなることがあります。
＊2：SOBLGN、KOBLGTは周長0.70～の指定になります。

**Order 注文例**

| 型式 | | − | 周長L(m) |
|---|---|---|---|
| Type | ベルト幅 | | |
| OHBLT | 350 | − | 4.23 |

**Delivery 出荷日**

●SOBLGN・KOBLGT以外　5 日目出荷

●SOBLGN・KOBLGT　7 日目出荷

**Price 価格**

●OHBLT

■数量スライド価格（1円未満切り捨て）P.133

| 数量区分 | 標準対応 小口 | | | | 個別対応 大口 |
|---|---|---|---|---|---|
| 数　量 | 1～4 | 5～12 | 13～19 | 20～50 | 51～ |
| 値引率 | 基準単価 | 5% | 10% | 18% | お見積り |
| 出荷日 | 通常 | | | | |

表示数量超えはWOSにてご確認ください。
エンドレス加工費には数量スライドは適用されません。
価格計算例(1円単位は切り捨て)
OHBLT50−4.23
(指定長さm)×(本体基準単価/m)＋(エンドレス加工費)＝製品価格
4.23　×　1,160円　＋　1,630円　＝6,530円

●OHBLT以外

■数量スライド価格（1円未満切り捨て）P.133

| 数量区分 | 標準対応 小口 | | | 個別対応 大口 |
|---|---|---|---|---|
| 数　量 | 1～4 | 5～7 | 8～10 | 11～ |
| 値引率 | 基準単価 | 5% | 10% | お見積り |
| 出荷日 | 通常 | | | |

表示数量超えはWOSにてご確認ください。
エンドレス加工費には数量スライドは適用されません。
価格計算例(1円単位は切り捨て)
OHBLTG50−4.23
(指定長さm)×(本体基準単価/m)＋(エンドレス加工費)＝製品価格
4.23　×　610円　＋　890円　＝3,470円

| Type | 用途 | 食品衛生性 | 抗菌・防カビ性 | 糸ほつれ防止 | 耐水・耐湿熱性 | 熱収縮防止 | 表面清掃性 | すり込み収縮防止 | 耐次亜塩素酸ナトリウム | 非付着性 | 耐油性 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OHBLTG | 耐油仕様 | ○ | − | ○ | − | − | − | − | − | − | ◎ |
| OHBLTGN | 耐油仕様 | ○ | − | ○ | − | − | − | − | − | − | ◎ |
| OHBLT | 耐油仕様 | − | − | ○ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | ◎ |
| OHBLTW | 耐油仕様 | ○ | − | ○ | − | − | − | − | − | − | ◎ |
| OHBLGN | 耐油仕様 | ○ | − | ○ | − | − | − | − | − | − | ◎ |
| SOBLGN | 水溶性切削油仕様 | ○ | − | − | △ | − | ○ | ○ | − | ○ | ◎ |
| KOBLGT | 鉱物性切削油仕様 | − | − | − | △ | − | △ | − | − | − | ◎ |

◎：優れている　○：適用可　△：侵される場合があります　−：適用不可





# 平ベルト　耐熱仕様/非粘着仕様

CADデータフォルダ名：18_Flat_Belts_and_Round_Belts

■特長：耐熱仕様は連続使用温度が最高180℃まで対応可能です。(HHBLT)　非粘着仕様はベルト表面の付着性が低く、粘着性、付着性の強い搬送物に適しています。

耐熱仕様／非粘着仕様

| Type | 種類番号 | 色 | プライ数 | 表面形状 | 材質 表面 | 材質 裏面 | 摩擦係数(対ミガキ鋼参考値) 表 | 摩擦係数 裏 | 厚み mm | 単位質量 kg/m² | 許容張力 N/mm | 最小プーリ径 φmm | ナイフエッジ | 連続使用温度 ℃ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HHBLT | ① | 白 | 2 | 平面 | シリコンゴム | ポリエステル | 1.7 | 0.25 | 1.6 | 1.8 | 5 | 75 | × | −40～180 |
| NSHBLT | ② | 白 | 1 | 平面 | ポリウレタン | ポリエステル | 0.2 | 0.15 | 0.9 | 1 | 3.5 | 20 | R5 | −10～80 |
| NSHBLTS | ③ | 白 | 1 | 光沢面 | ポリウレタン | ポリエステル | 0.6 | 0.2 | 0.8 | 0.7 | 4 | 15 | R3 | −10～80 |
| NSHB | ④ | スカイブルー | 1 | 光沢面 | 熱可塑性ポリウレタン | ポリエステル帆布 | 0.6 | 0.2 | 0.8 | 0.7 | 4 | 15 | R3 | −30～100 |
| NSHBLG | ⑤ | ライムグリーン | 1 | 光沢面 | 熱可塑性ポリウレタン | ポリエステル帆布 | 0.6 | 0.2 | 0.8 | 0.7 | 4 | 15 | R3 | −30～100 |
| NSHBWN | ⑥ | 白 | 2 | 光沢面 | 熱可塑性ポリウレタン | ポリエステル帆布 | 0.6 | 0.2 | 1.4 | 1.5 | 8 | 25(15)＊ | (R3)＊ | −30～100 |
| NSHBN | ⑦ | スカイブルー | 2 | 光沢面 | 熱可塑性ポリウレタン | ポリエステル帆布 | 0.6 | 0.2 | 1.4 | 1.5 | 8 | 25(15)＊ | (R3)＊ | −30～100 |
| NSHBLGN | ⑧ | ライムグリーン | 2 | 光沢面 | 熱可塑性ポリウレタン | ポリエステル帆布 | 0.6 | 0.2 | 1.4 | 1.5 | 8 | 25(15)＊ | (R3)＊ | −30～100 |
| HFHBG | ⑨ | 緑 | 1 | 平面 | 熱可塑性ポリウレタン | ポリエステル帆布 | 0.4 | 0.2 | 0.8 | 0.7 | 4 | 15 | R3 | −30～100 |
| HFHBW | ⑩ | 白 | 1 | 平面 | 熱可塑性ポリウレタン | ポリエステル帆布 | 0.4 | 0.2 | 0.8 | 0.7 | 4 | 15 | R3 | −30～100 |
| HFHBGN | ⑪ | 緑 | 2 | 平面 | 熱可塑性ポリウレタン | ポリエステル帆布 | 0.4 | 0.2 | 1.4 | 1.4 | 8 | 30(15)＊ | (R3)＊ | −30～100 |
| HFHBWN | ⑫ | 白 | 2 | 平面 | 熱可塑性ポリウレタン | ポリエステル帆布 | 0.4 | 0.2 | 1.4 | 1.4 | 8 | 30(15)＊ | (R3)＊ | −30～100 |
| BHFHBWN | ⑬ | 白 | 2 | 平面 | 熱可塑性ポリウレタン | ポリエステル帆布 | 0.4 | 0.2 | 1.4 | 1.5 | 8 | 30(15)＊ | (R3)＊ | −30～100 |

RoHS10

＊：(　)内の数値は許容張力を5N/mmとしたときの値。
HHBLTは耐熱仕様です。それ以外は非粘着仕様になります。

耐油・耐薬品情報P.1435・1436をご参照ください。

ベルトの公差についてP.1442
●エンドレス加工して出荷します。
●内径を周長とします。



| 型式 Type | ベルト幅 W(mm) | 周長L(m) 指定 0.01m単位 | ¥本体基準単価/m ① HHBLT | ② NSHBLT | ③ NSHBLTS | ④⑤ NSHB NSHBLG | ⑥ NSHBWN | ⑦⑧ NSHBN NSHBLGN | ⑨⑩ HFHBG HFHBW | ⑪⑫ HFHBGN HFHBWN | ⑬ BHFHBWN | ¥エンドレス加工費(本体基準単価＋) ① HHBLT | ② NSHBLT | ③・④・⑤・⑨・⑩ NSHBLTS・NSHB NSHBLG HFHBG・HFHBW | ⑥・⑦・⑧・⑪・⑫・⑬ NSHBWN・NSHBN NSHBLGN・HFHBGN HFHBWN・BHFHBWN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 10 | | − | 730 | 140 | 140 | 290 | 300 | 100 | 240 | 330 | − | 1,630 | 890 | 1,030 |
| | 15 | 0.50～20.00 | − | 730 | 210 | 220 | 430 | 450 | 150 | 360 | 500 | − | 1,630 | 890 | 1,030 |
| | 20 | | − | 780 | 280 | 290 | 580 | 610 | 200 | 480 | 830 | − | 1,630 | 890 | 1,030 |
| | 25 | | − | 780 | 340 | 360 | 720 | 760 | 250 | 600 | 670 | − | 1,630 | 890 | 1,030 |
| | 30 | | − | 780 | 410 | 430 | 860 | 910 | 300 | 720 | 1,000 | − | 1,630 | 890 | 1,030 |
| | 35 | | − | 780 | 480 | 510 | 1,010 | 1,060 | 350 | 840 | 1,170 | − | 1,630 | 890 | 1,030 |
| | 40 | | − | 780 | 550 | 580 | 1,150 | 1,210 | 400 | 960 | 1,330 | − | 1,630 | 890 | 1,030 |
| | 50 | | 2,710 | 780 | 690 | 720 | 1,440 | 1,510 | 500 | 1,200 | 1,660 | 4,800 | 1,630 | 890 | 1,030 |
| | 60 | | 3,220 | 1,110 | 830 | 870 | 1,730 | 1,820 | 600 | 1,440 | 2,000 | 6,860 | 2,640 | 1,470 | 1,610 |
| | 70 | | 3,900 | 1,110 | 960 | 1,010 | 2,020 | 2,120 | 700 | 1,680 | 2,330 | 6,860 | 2,640 | 1,470 | 1,610 |
| | 75 | | 4,060 | 1,110 | 1,030 | 1,080 | 2,160 | 2,270 | 740 | 1,800 | 2,500 | 6,860 | 2,640 | 1,470 | 1,610 |
| | 80 | | 4,320 | 1,600 | 1,100 | 1,150 | 2,300 | 2,420 | 790 | 1,920 | 2,660 | 6,860 | 2,720 | 1,470 | 1,610 |
| | 90 | | 4,870 | 1,630 | 1,240 | 1,300 | 2,590 | 2,730 | 890 | 2,160 | 3,000 | 6,860 | 2,720 | 1,470 | 1,610 |
| | 100 | | 5,420 | 1,800 | 1,380 | 1,440 | 2,880 | 3,030 | 990 | 2,400 | 3,330 | 6,860 | 2,720 | 1,470 | 1,610 |
| HHBLT | 110 | | 6,130 | 1,980 | 1,510 | 1,590 | 3,170 | 3,330 | 1,090 | 2,640 | 3,660 | 6,860 | 3,000 | 1,900 | 2,340 |
| | 120 | | 6,690 | 2,150 | 1,650 | 1,730 | 3,450 | 3,630 | 1,190 | 2,880 | 3,990 | 6,860 | 3,000 | 1,900 | 2,340 |
| NSHBLT | 125 | | 6,760 | 2,190 | 1,720 | 1,800 | 3,600 | 3,790 | 1,240 | 3,000 | 4,160 | 8,910 | 3,000 | 1,900 | 2,340 |
| | 130 | | 7,240 | 2,340 | 1,790 | 1,880 | 3,740 | 3,940 | 1,290 | 3,120 | 4,330 | 8,910 | 3,000 | 1,900 | 2,340 |
| NSHBLTS | 140 | | 7,800 | 2,520 | 1,930 | 2,020 | 4,030 | 4,240 | 1,390 | 3,360 | 4,660 | 8,910 | 3,000 | 1,900 | 2,340 |
| | 150 | | 8,110 | 2,530 | 2,060 | 2,160 | 4,320 | 4,540 | 1,490 | 3,600 | 4,990 | 8,910 | 3,000 | 1,900 | 2,340 |
| NSHB | 160 | | 8,920 | 2,880 | 2,200 | 2,310 | 4,610 | 4,850 | 1,590 | 3,840 | 5,330 | 8,910 | 3,680 | 3,070 | 3,370 |
| | 170 | | 9,470 | 3,060 | 2,340 | 2,450 | 4,890 | 5,150 | 1,690 | 4,080 | 5,660 | 8,910 | 3,680 | 3,070 | 3,370 |
| NSHBLG | 180 | | 10,030 | 3,240 | 2,480 | 2,600 | 5,180 | 5,450 | 1,790 | 4,320 | 5,990 | 8,910 | 3,680 | 3,070 | 3,370 |
| | 190 | | 10,590 | 3,420 | 2,610 | 2,740 | 5,470 | 5,750 | 1,890 | 4,560 | 6,320 | 8,910 | 3,680 | 3,070 | 3,370 |
| | 200 | | 10,810 | 3,680 | 2,750 | 2,890 | 5,760 | 6,060 | 1,990 | 4,800 | 6,660 | 8,910 | 3,680 | 3,070 | 3,370 |
| NSHBWN | 210 | | 11,700 | 3,780 | 2,890 | 3,030 | 6,050 | 6,360 | 2,090 | 5,040 | 6,990 | 8,910 | 3,920 | 3,070 | 3,370 |
| | 220 | | 12,260 | 3,960 | 3,030 | 3,170 | 6,330 | 6,660 | 2,180 | 5,280 | 7,320 | 8,910 | 3,920 | 3,070 | 3,370 |
| NSHBN | 230 | | 12,820 | 4,140 | 3,160 | 3,320 | 6,620 | 6,970 | 2,280 | 5,520 | 7,660 | 8,910 | 3,920 | 3,070 | 3,370 |
| | 240 | | 13,380 | 4,320 | 3,300 | 3,460 | 6,910 | 7,270 | 2,380 | 5,760 | 7,990 | 8,910 | 3,920 | 3,070 | 3,370 |
| NSHBLGN | 250 | 0.80～20.00 | 13,480 | 4,330 | 3,440 | 3,610 | 7,200 | 7,570 | 2,480 | 6,000 | 8,320 | 10,970 | 3,920 | 3,070 | 3,370 |
| | 260 | | 14,490 | 4,680 | 3,580 | 3,750 | 7,480 | 7,870 | 2,580 | 6,240 | 8,650 | 10,970 | 4,220 | 3,070 | 3,370 |
| HFHBG | 270 | | 15,050 | 4,860 | 3,710 | 3,900 | 7,770 | 8,180 | 2,680 | 6,480 | 8,990 | 10,970 | 4,220 | 3,070 | 3,370 |
| | 280 | | 15,610 | 5,040 | 3,850 | 4,040 | 8,060 | 8,480 | 2,780 | 6,720 | 9,320 | 10,970 | 4,220 | 3,070 | 3,370 |
| HFHBW | 290 | | 16,160 | 5,220 | 3,990 | 4,180 | 8,350 | 8,780 | 2,880 | 6,960 | 9,650 | 10,970 | 4,220 | 3,070 | 3,370 |
| | 300 | | 16,580 | 5,480 | 4,130 | 4,330 | 8,640 | 9,090 | 2,980 | 7,200 | 9,990 | 10,970 | 4,220 | 3,070 | 3,370 |
| HFHBGN | 310 | | 17,500 | 5,660 | 4,260 | 4,470 | 8,920 | 9,390 | 3,080 | 7,440 | 10,320 | 16,310 | 5,330 | 3,070 | 3,370 |
| | 320 | | 18,060 | 5,840 | 4,400 | 4,620 | 9,210 | 9,690 | 3,180 | 7,680 | 10,650 | 16,310 | 5,330 | 3,070 | 3,370 |
| HFHBWN | 330 | | 18,620 | 6,020 | 4,540 | 4,760 | 9,500 | 9,990 | 3,280 | 7,920 | 10,980 | 16,310 | 5,330 | 3,070 | 3,370 |
| | 340 | | 19,180 | 6,200 | 4,680 | 4,910 | 9,790 | 10,300 | 3,380 | 8,160 | 11,320 | 16,310 | 5,330 | 3,070 | 3,370 |
| BHFHBWN | 350 | | 19,750 | 6,390 | 4,820 | 5,050 | 10,080 | 10,600 | 3,480 | 8,400 | 11,650 | 16,310 | 5,330 | 3,070 | 3,370 |
| | 360 | | 20,310 | 6,570 | 4,950 | 5,190 | 10,360 | 10,900 | 3,570 | 8,640 | 11,980 | 19,290 | 5,330 | 3,790 | 4,410 |
| | 370 | | 20,870 | 6,750 | 5,090 | 5,340 | 10,650 | 11,210 | 3,670 | 8,880 | 12,320 | 19,290 | 5,330 | 3,790 | 4,410 |
| | 380 | | 21,450 | 6,930 | 5,230 | 5,480 | 10,940 | 11,510 | 3,770 | 9,120 | 12,650 | 19,290 | 5,330 | 3,790 | 4,410 |
| | 390 | | 22,000 | 7,110 | 5,370 | 5,630 | 11,230 | 11,810 | 3,870 | 9,360 | 12,980 | 19,290 | 5,330 | 3,790 | 4,410 |
| | 400 | | 22,570 | 7,300 | 5,500 | 5,770 | 11,510 | 12,110 | 3,970 | 9,600 | 13,310 | 19,290 | 5,330 | 3,790 | 4,410 |
| | 410 | | 23,130 | 7,480 | 5,640 | 5,920 | 11,800 | 12,420 | 4,070 | 9,840 | 13,650 | 21,050 | 6,330 | 3,790 | 4,410 |
| | 420 | | 23,700 | 7,660 | 5,780 | 6,060 | 12,090 | 12,720 | 4,170 | 10,080 | 13,980 | 21,050 | 6,330 | 3,790 | 4,410 |
| | 430 | | 24,250 | 7,840 | 5,920 | 6,200 | 12,380 | 13,020 | 4,270 | 10,320 | 14,310 | 21,050 | 6,330 | 3,790 | 4,410 |
| | 440 | | 24,820 | 8,020 | 6,050 | 6,350 | 12,670 | 13,330 | 4,370 | 10,560 | 14,650 | 21,050 | 6,330 | 3,790 | 4,410 |
| | 450 | | 25,370 | 8,200 | 6,190 | 6,490 | 12,950 | 13,630 | 4,470 | 10,800 | 14,980 | 21,050 | 6,330 | 3,790 | 4,410 |
| | 460 | | 25,950 | 8,390 | 6,330 | 6,640 | 13,240 | 13,930 | 4,570 | 11,040 | 15,310 | 22,280 | 6,330 | 3,790 | 4,410 |
| | 470 | | 26,520 | 8,570 | 6,470 | 6,780 | 13,530 | 14,230 | 4,670 | 11,280 | 15,640 | 22,280 | 6,330 | 3,790 | 4,410 |
| | 480 | | 27,080 | 8,750 | 6,600 | 6,930 | 13,820 | 14,540 | 4,770 | 11,520 | 15,980 | 22,280 | 6,330 | 3,790 | 4,410 |
| | 490 | | 27,650 | 8,930 | 6,740 | 7,070 | 14,110 | 14,840 | 4,870 | 11,760 | 16,310 | 22,280 | 6,330 | 3,790 | 4,410 |
| | 500 | | 28,210 | 9,110 | 6,880 | 7,210 | 14,390 | 15,140 | 4,960 | 12,000 | 16,640 | 22,280 | 6,330 | 3,790 | 4,410 |

NSHBLTの接合部は0.3mm程度ほど厚くなることがあります。　HHBLTの接合部は0.6mm程度厚くなることがあります。

**Order 注文例**

| 型式 | | − | 周長L(m) |
|---|---|---|---|
| Type | ベルト幅 | | |
| HHBLT | 350 | − | 4.23 |
| NSHBLT | 350 | − | 4.23 |

**Delivery 出荷日**

●NSHBLT　5 日目出荷

ご注文締切

急 ストーク B　3日目出荷　300円/1本　PM 8:00迄　P.134

3本以上で1明細行当たり一律810円

●NSHBLT以外　5 日目出荷　ストーク不可

**Price 価格**

●NSHBLT・HHBLT

■数量スライド価格（1円未満切り捨て）P.133

| 数量区分 | 標準対応 小口 | | | | 個別対応 大口 |
|---|---|---|---|---|---|
| 数　量 | 1～4 | 5～12 | 13～19 | 20～50 | 51～ |
| 値引率 | 基準単価 | 5% | 10% | 18% | お見積り |
| 出荷日 | 通常 | | | | |

表示数量超えはWOSにてご確認ください。
エンドレス加工費には数量スライドは適用されません。
価格計算例(1円単位は切り捨て)
NSHBLT50−4.23
(指定長さm)×(本体基準単価/m)＋(エンドレス加工費)＝製品価格
4.23　×　780円　＋　1,630円　＝4,920円

●NSHBLT・HHBLT以外

■数量スライド価格（1円未満切り捨て）P.133

| 数量区分 | 標準対応 小口 | | | 個別対応 大口 |
|---|---|---|---|---|
| 数　量 | 1～4 | 5～7 | 8～10 | 11～ |
| 値引率 | 基準単価 | 5% | 10% | お見積り |
| 出荷日 | 通常 | | | |

表示数量超えはWOSにてご確認ください。
エンドレス加工費には数量スライドは適用されません。
価格計算例(1円単位は切り捨て)
HFHBG50−4.23
(指定長さm)×(本体基準単価/m)＋(エンドレス加工費)＝製品価格
4.23　×　500円　＋　890円　＝3,000円

| Type | 食品衛生性 | 抗菌・防カビ性 | 糸ほつれ防止 | 耐水・耐湿熱性 | 熱収縮防止 | 表面清掃性 | すり込み収縮防止 | 耐次亜塩素酸ナトリウム | 非付着性 | 耐油性 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HHBLT | ○ | − | − | △ | ○ | △ | △ | △ | − | △ |
| NSHBLT | ○ | ○ | ○ | △ | △ | ○ | △ | △ | ○ | △ |
| NSHBLTS | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ◎ | − | ○ | ○ | ○ |
| NSHB | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ◎ | − | ○ | ○ | ○ |
| NSHBLG | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ◎ | − | ○ | ○ | ○ |
| NSHBWN | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ◎ | − | ○ | ○ | ○ |
| NSHBN | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ◎ | − | ○ | ○ | ○ |
| NSHBLGN | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ◎ | − | ○ | ○ | ○ |
| HFHBG | ○ | − | ○ | ○ | ○ | − | − | ○ | ◎ | ○ |
| HFHBW | ○ | − | ○ | ○ | ○ | − | − | ○ | ◎ | ○ |
| HFHBGN | ○ | − | ○ | ○ | ○ | − | − | ○ | ◎ | ○ |
| HFHBWN | ○ | − | ○ | ○ | ○ | − | − | ○ | ◎ | ○ |
| BHFHBWN | ○ | − | ○ | ○ | ○ | − | − | ○ | ◎ | ○ |

◎：優れている　○：適用可　△：侵される場合があります　−：適用不可

# 平ベルト　食品搬送用

■特長：食肉、パン、菓子、麺類などの食品の裸搬送に最適な抗菌・防カビ仕様です。

食品搬送用


| Type | 色 | プライ数 | 表面形状 | 材質 表面 | 材質 裏面 | 摩擦係数(対ミガキ鋼参考値) 表 | 摩擦係数 裏 | 厚み mm | 単位質量 kg/m² | 許容張力 N/mm | 最小プーリ径 φmm | ナイフエッジ | 連続使用温度 ℃ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FHBLT | 白 | 1 | 平面 | ポリウレタン | ポリエステル | 0.3 | 0.15 | 0.8 | 0.9 | 3.5 | 15 | R3 | −10〜80 |
| KBLW | 白 | 1 | 平面 | 熱可塑性ポリウレタン | ポリエステル帆布 | 0.6 | 0.2 | 0.8 | 0.7 | 4 | 15 | R3 | −30〜100 |
| KBLT | スカイブルー | 1 | 平面 | 熱可塑性ポリウレタン | ポリエステル帆布 | 0.6 | 0.2 | 0.8 | 0.7 | 4 | 15 | R3 | −30〜100 |
| KBLWSN | 白 | 2 | 平面 | 熱可塑性ポリウレタン | ポリエステル帆布 | 0.6 | 0.2 | 1.4 | 1.5 | 8 | 25(15)*1 | (R3)*1 | −30〜100 |
| KBLWDN | 白 | 2 | 平面 | 熱可塑性ポリウレタン | ポリエステル帆布 | 0.6 | 0.2 | 1.7 | 1.9 | 8 | 50 | − | −30〜100 |
| KBLWT | 白 | 3 | 平面 | 熱可塑性ポリウレタン | ポリエステル帆布 | 0.6 | 0.2 | 2.5 | 2.6 | 12 | 100 | − | −30〜100 |
| PHBLB | スカイブルー | 1 | ダイアモンド | 熱可塑性ポリウレタン | ポリエステル帆布 | 0.6 | 0.2 | 1.3 | 1 | 4 | 20 | − | −30〜100 |
| PHBLBN | スカイブルー | 2 | ダイアモンド | 熱可塑性ポリウレタン | ポリエステル帆布 | 0.6 | 0.2 | 1.7 | 1.6 | 3 | 30 | − | −30〜100 |
| PHBLWN | 白 | 2 | ダイアモンド | 熱可塑性ポリウレタン | ポリエステル帆布 | 0.6 | 0.2 | 1.7 | 1.6 | 3 | 30 | − | −30〜100 |

*1：( )内の数値は許容張力を5N/mmとしたときの値。

耐油・耐薬品情報P.1435・1436をご参照ください。

W




ベルトの公差について P.1442

●エンドレス加工して出荷します。
●内径を周長とします。

●FHBLTはHACCP対応に必要な機能を備えています。
*HACCP……危害分析重要管理点。
NASA(アメリカ航空宇宙局)が宇宙食の衛生管理の為に考案した手法で食品工業やレストランの衛生管理に応用されています。

| 型式 Type | ベルト幅 W(mm) | 周長L(m) 指定 0.01m単位 | ¥本体基準単価/m FHBLT | KBLW | KBLT | KBLWSN | KBLWDN | KBLWT | PHBLB | PHBLBN | PHBLWN | ¥エンドレス加工費(本体基準単価+) FHBLT | KBLW KBLT PHBLB | KBLWSN・KBLWDN PHBLBN・PHBLWN | KBLWT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FHBLT KBLW KBLT KBLWSN KBLWDN KBLWT PHBLB PHBLBN PHBLWN | 10 | 0.50〜20.00 | 790 | 120 | 120 | 280 | 300 | 370 | 160 | 320 | 310 | 1,630 | 890 | 1,030 | 1,170 |
| | 15 | | 790 | 170 | 180 | 420 | 440 | 550 | 240 | 480 | 460 | 1,630 | 890 | 1,030 | 1,170 |
| | 20 | | 790 | 230 | 240 | 560 | 590 | 740 | 390 | 810 | 770 | 1,630 | 890 | 1,030 | 1,170 |
| | 25 | 0.80〜20.00 | 790 | 290 | 300 | 700 | 740 | 920 | 310 | 650 | 610 | 1,630 | 890 | 1,030 | 1,170 |
| | 30 | | 790 | 350 | 360 | 840 | 890 | 1,110 | 470 | 970 | 920 | 1,630 | 890 | 1,030 | 1,170 |
| | 35 | | 790 | 410 | 430 | 980 | 1,030 | 1,290 | 550 | 1,130 | 1,080 | 1,630 | 890 | 1,030 | 1,170 |
| | 40 | | 790 | 460 | 490 | 1,120 | 1,180 | 1,480 | 630 | 1,290 | 1,230 | 1,630 | 890 | 1,030 | 1,170 |
| | 50 | | 790 | 580 | 610 | 1,400 | 1,480 | 1,850 | 790 | 1,610 | 1,540 | 1,630 | 890 | 1,030 | 1,170 |
| | 60 | | 1,060 | 690 | 730 | 1,680 | 1,770 | 2,210 | 940 | 1,940 | 1,840 | 2,640 | 1,470 | 1,610 | 1,900 |
| | 70 | | 1,060 | 810 | 850 | 1,960 | 2,070 | 2,580 | 1,100 | 2,260 | 2,150 | 2,640 | 1,470 | 1,610 | 1,900 |
| | 75 | | 1,060 | 870 | 910 | 2,100 | 2,210 | 2,770 | 1,180 | 2,420 | 2,300 | 2,640 | 1,470 | 1,610 | 1,900 |
| | 80 | | 1,580 | 930 | 970 | 2,240 | 2,360 | 2,950 | 1,260 | 2,580 | 2,460 | 2,720 | 1,470 | 1,610 | 1,900 |
| | 90 | | 1,640 | 1,040 | 1,090 | 2,520 | 2,660 | 3,320 | 1,410 | 2,910 | 2,760 | 2,720 | 1,470 | 1,610 | 1,900 |
| | 100 | | 1,820 | 1,160 | 1,210 | 2,800 | 2,950 | 3,690 | 1,570 | 3,230 | 3,070 | 2,720 | 1,470 | 1,610 | 1,900 |
| | 110 | | 1,940 | 1,270 | 1,340 | 3,080 | 3,250 | 4,060 | 1,730 | 3,550 | 3,380 | 3,000 | 1,900 | 2,340 | 2,630 |
| | 120 | | 2,120 | 1,390 | 1,460 | 3,360 | 3,540 | 4,430 | 1,890 | 3,870 | 3,690 | 3,000 | 1,900 | 2,340 | 2,630 |
| | 125 | | 2,180 | 1,450 | 1,520 | 3,500 | 3,690 | 4,610 | 1,960 | 4,040 | 3,840 | 3,000 | 1,900 | 2,340 | 2,630 |
| | 130 | | 2,290 | 1,500 | 1,580 | 3,640 | 3,840 | 4,800 | 2,040 | 4,200 | 3,990 | 3,000 | 1,900 | 2,340 | 2,630 |
| | 140 | | 2,470 | 1,620 | 1,700 | 3,920 | 4,130 | 5,170 | 2,200 | 4,520 | 4,300 | 3,000 | 1,900 | 2,340 | 2,630 |
| | 150 | | 2,540 | 1,740 | 1,820 | 4,200 | 4,430 | 5,540 | 2,360 | 4,840 | 4,610 | 3,000 | 1,900 | 2,340 | 2,630 |
| | 160 | | 2,820 | 1,850 | 1,940 | 4,480 | 4,720 | 5,900 | 2,510 | 5,170 | 4,910 | 3,680 | 3,070 | 3,370 | 3,790 |
| | 170 | | 3,000 | 1,970 | 2,060 | 4,760 | 5,020 | 6,270 | 2,670 | 5,490 | 5,220 | 3,680 | 3,070 | 3,370 | 3,790 |
| | 180 | | 3,180 | 2,080 | 2,190 | 5,040 | 5,310 | 6,640 | 2,830 | 5,810 | 5,530 | 3,680 | 3,070 | 3,370 | 3,790 |
| | 190 | | 3,350 | 2,200 | 2,310 | 5,320 | 5,610 | 7,010 | 2,990 | 6,130 | 5,840 | 3,680 | 3,070 | 3,370 | 3,790 |
| | 200 | | 3,580 | 2,310 | 2,430 | 5,600 | 5,900 | 7,380 | 3,140 | 6,460 | 6,140 | 3,680 | 3,070 | 3,370 | 3,790 |
| | 210 | | 3,710 | 2,430 | 2,550 | 5,880 | 6,200 | 7,750 | 3,300 | 6,780 | 6,450 | 3,920 | 3,070 | 3,370 | 3,790 |
| | 220 | | 3,880 | 2,550 | 2,670 | 6,160 | 6,490 | 8,120 | 3,460 | 7,100 | 6,760 | 3,920 | 3,070 | 3,370 | 3,790 |
| | 230 | | 4,060 | 2,660 | 2,790 | 6,440 | 6,790 | 8,490 | 3,610 | 7,430 | 7,060 | 3,920 | 3,070 | 3,370 | 3,790 |
| | 240 | | 4,240 | 2,780 | 2,910 | 6,720 | 7,080 | 8,860 | 3,770 | 7,750 | 7,370 | 3,920 | 3,070 | 3,370 | 3,790 |
| | 250 | | 4,270 | 2,890 | 3,040 | 7,000 | 7,380 | 9,230 | 3,930 | 8,070 | 7,680 | 3,920 | 3,070 | 3,370 | 3,790 |
| | 260 | | 4,590 | 3,010 | 3,160 | 7,280 | 7,670 | 9,590 | 4,090 | 8,390 | 7,990 | 4,220 | 3,070 | 3,370 | 3,790 |
| | 270 | | 4,770 | 3,120 | 3,280 | 7,560 | 7,970 | 9,960 | 4,240 | 8,720 | 8,290 | 4,220 | 3,070 | 3,370 | 3,790 |
| | 280 | | 4,950 | 3,240 | 3,400 | 7,840 | 8,260 | 10,330 | 4,400 | 9,040 | 8,600 | 4,220 | 3,070 | 3,370 | 3,790 |
| | 290 | | 5,120 | 3,360 | 3,520 | 8,120 | 8,560 | 10,700 | 4,560 | 9,360 | 8,910 | 4,220 | 3,070 | 3,370 | 3,790 |
| | 300 | | 5,150 | 3,470 | 3,640 | 8,400 | 8,850 | 11,070 | 4,710 | 9,690 | 9,210 | 4,220 | 3,070 | 3,370 | 3,790 |
| | 310 | | 5,560 | 3,590 | 3,760 | 8,680 | 9,150 | 11,440 | 4,870 | 10,010 | 9,520 | 5,330 | 3,070 | 3,370 | 3,790 |
| | 320 | | 5,740 | 3,700 | 3,890 | 8,960 | 9,440 | 11,810 | 5,030 | 10,330 | 9,830 | 5,330 | 3,070 | 3,370 | 3,790 |
| | 330 | | 5,910 | 3,820 | 4,010 | 9,240 | 9,740 | 12,180 | 5,190 | 10,650 | 10,140 | 5,330 | 3,070 | 3,370 | 3,790 |
| | 340 | | 6,090 | 3,930 | 4,130 | 9,520 | 10,030 | 12,550 | 5,340 | 10,980 | 10,440 | 5,330 | 3,070 | 3,370 | 3,790 |
| | 350 | | 6,270 | 4,050 | 4,250 | 9,800 | 10,330 | 12,920 | 5,500 | 11,300 | 10,750 | 5,330 | 3,070 | 3,370 | 3,790 |
| | 360 | | 6,450 | 4,170 | 4,370 | 10,080 | 10,620 | 13,280 | 5,660 | 11,620 | 11,060 | 5,330 | 3,790 | 4,410 | 5,290 |
| | 370 | | 6,630 | 4,280 | 4,490 | 10,360 | 10,920 | 13,650 | 5,810 | 11,950 | 11,360 | 5,330 | 3,790 | 4,410 | 5,290 |
| | 380 | | 6,810 | 4,400 | 4,610 | 10,640 | 11,210 | 14,020 | 5,970 | 12,270 | 11,670 | 5,330 | 3,790 | 4,410 | 5,290 |
| | 390 | | 6,990 | 4,510 | 4,740 | 10,920 | 11,510 | 14,390 | 6,130 | 12,590 | 11,980 | 5,330 | 3,790 | 4,410 | 5,290 |
| | 400 | | 7,160 | 4,630 | 4,860 | 11,200 | 11,800 | 14,760 | 6,290 | 12,910 | 12,290 | 5,330 | 3,790 | 4,410 | 5,290 |
| | 410 | | 7,340 | 4,740 | 4,980 | 11,480 | 12,100 | 15,130 | 6,440 | 13,240 | 12,590 | 6,330 | 3,790 | 4,410 | 5,290 |
| | 420 | | 7,520 | 4,860 | 5,100 | 11,760 | 12,390 | 15,500 | 6,600 | 13,560 | 12,900 | 6,330 | 3,790 | 4,410 | 5,290 |
| | 430 | | 7,700 | 4,980 | 5,220 | 12,040 | 12,690 | 15,870 | 6,760 | 13,880 | 13,210 | 6,330 | 3,790 | 4,410 | 5,290 |
| | 440 | | 7,880 | 5,090 | 5,340 | 12,320 | 12,980 | 16,240 | 6,910 | 14,210 | 13,510 | 6,330 | 3,790 | 4,410 | 5,290 |
| | 450 | | 8,060 | 5,210 | 5,460 | 12,600 | 13,280 | 16,610 | 7,070 | 14,530 | 13,820 | 6,330 | 3,790 | 4,410 | 5,290 |
| | 460 | | 8,240 | 5,320 | 5,590 | 12,880 | 13,570 | 16,970 | 7,230 | 14,850 | 14,130 | 6,330 | 3,790 | 4,410 | 5,290 |
| | 470 | | 8,410 | 5,440 | 5,710 | 13,160 | 13,870 | 17,340 | 7,390 | 15,170 | 14,440 | 6,330 | 3,790 | 4,410 | 5,290 |
| | 480 | | 8,590 | 5,550 | 5,830 | 13,440 | 14,160 | 17,710 | 7,540 | 15,500 | 14,740 | 6,330 | 3,790 | 4,410 | 5,290 |
| | 490 | | 8,770 | 5,670 | 5,950 | 13,720 | 14,460 | 18,080 | 7,700 | 15,820 | 15,050 | 6,330 | 3,790 | 4,410 | 5,290 |
| | 500 | | 8,950 | 5,790 | 6,070 | 14,000 | 14,750 | 18,450 | 7,860 | 16,140 | 15,360 | 6,330 | 3,790 | 4,410 | 5,290 |

FHBLTの接合部は0.3mm程度ほど厚くなることがあります。

Order 注文例

| 型式 Type | ベルト幅 | − | 周長L(m) |
|---|---|---|---|
| FHBLT | 50 | − | 4.23 |

Delivery 出荷日

●FHBLT
5 日目出荷
急 ストーク B 3日目出荷 300円/1本 ご注文締切 PM 8:00迄 P.134
3本以上で1明細行当たり一律810円

●FHBLT以外
5 日目出荷 ⊗ストーク不可

Price 価格

●FHBLT
■数量スライド価格（1円未満切り捨て）P.133

| 数量区分 | 標準対応 小口 | | | | 個別対応 大口 |
|---|---|---|---|---|---|
| 数量 | 1〜4 | 5〜12 | 13〜19 | 20〜50 | 51〜 |
| 値引率 | 基準単価 | 5% | 10% | 18% | お見積り |
| 出荷日 | 通常 | | | | |

表示数量超えはWOSにてご確認ください。
エンドレス加工費には数量スライドは適用されません。
価格計算例(1円単位は切り捨て)
FHBLT50−4.23
(指定長さm)×(本体基準単価/m)+(エンドレス加工費)=製品価格
4.23 × 790円 + 1,630円 =4,970円

●FHBLT以外
■数量スライド価格（1円未満切り捨て）P.133

| 数量区分 | 標準対応 小口 | | | 個別対応 大口 |
|---|---|---|---|---|
| 数量 | 1〜4 | 5〜7 | 8〜10 | 11〜 |
| 値引率 | 基準単価 | 5% | 10% | お見積り |
| 出荷日 | 通常 | | | |

表示数量超えはWOSにてご確認ください。
エンドレス加工費には数量スライドは適用されません。
価格計算例(1円単位は切り捨て)
KBLW50−4.23
(指定長さm)×(本体基準単価/m)+(エンドレス加工費)=製品価格
4.23 × 580円 + 890円 =3,340円

| Type | 食品衛生性 | 抗菌・防カビ性 | 糸ほつれ防止 | 耐水・耐湿熱性 | 熱収縮防止 | 表面清掃性 | すり込み収縮防止 | 耐次亜塩素酸ナトリウム | 非付着性 | 耐油性 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FHBLT | ○ | ○ | ○ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
| KBLW | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | − | − | ○ | − | ○ |
| KBLT | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | − | − | ○ | − | ○ |
| KBLWSN | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | − | − | ○ | − | ○ |
| KBLWDN | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | − | − | ○ | − | ○ |
| KBLWT | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | − | − | ○ | − | ○ |
| PHBLB | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | − | − | ○ | ◎ | ○ |
| PHBLBN | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | − | − | ○ | ◎ | ○ |
| PHBLWN | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | − | − | ○ | ◎ | ○ |

◎：優れている　○：適用可　△：侵される場合があります　−：適用不可





# 平ベルト　包装物搬送用/電子部品搬送用

CADデータフォルダ名：18_Flat_Belts_and_Round_Belts

■特長：包装物搬送用は搬送物を傷つけずに搬送できます。電子部品搬送用は帯電防止仕様のため、静電気を嫌う電子部品の搬送に適しています。(DHBLT/DHBLTS/DHBLGN)

包装物搬送用
電子部品搬送用


| Type | 色 | プライ数 | 表面形状 | 材質 表面 | 材質 裏面 | 摩擦係数(対ミガキ鋼参考値) 表 | 摩擦係数 裏 | 厚み mm | 単位質量 kg/m² | 許容張力 N/mm | 最小プーリ径 φmm | ナイフエッジ | 連続使用温度 ℃ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FBLG | 緑 | 1 | 平面 | スエード調不織布 | ポリエステル帆布 | − | − | 1.8 | 1.2 | 4 | 25 | × | −5〜60 |
| FBLW | 白 | 1 | 平面 | スエード調不織布 | ポリエステル帆布 | − | − | 1.8 | 1.2 | 4 | 25 | × | −5〜60 |
| FBLGN | 緑 | 2 | 平面 | スエード調不織布 | ポリエステル帆布 | − | − | 2 | 1.5 | 5 | 30 | × | −5〜60 |
| FBLWN | 白 | 2 | 平面 | スエード調不織布 | ポリエステル帆布 | − | − | 2 | 1.5 | 5 | 30 | × | −5〜60 |
| DHBLT | 黒 | 1 | 平面 | 導電性ポリウレタン | ポリエステル | 0.3 | 0.15 | 0.9 | 1 | 3.5 | 30 | R10 | −10〜80 |
| DHBLTS | 黒 | 1 | 平面 | 導電性ポリウレタン | ポリエステル | 0.8 | 0.2 | 0.8 | 0.7 | 4 | 15 | R3 | −10〜80 |
| DHBLGN | 黒 | 2 | 平面 | 熱可塑性ポリウレタン | ポリエステル帆布 | 0.6 | 0.2 | 1.4 | 1.5 | 8 | 25(15)*1 | (R3)*1 | −30〜80 |

*1：( )内の数値は許容張力を5N/mmとしたときの値。

耐油・耐薬品情報P.1435・1436をご参照ください。

W




ベルトの公差について P.1442

●エンドレス加工して出荷します。
●内径を周長とする。

| 型式 Type | ベルト幅 W(mm) | 周長L(m) 指定 0.01m単位 | ¥本体基準単価/m FBLG FBLW | FBLGN FBLWN | DHBLT | DHBLTS | DHBLGN | ¥エンドレス加工費(本体基準単価+) FBLG FBLW | FBLGN FBLWN | DHBLT | DHBLTS | DHBLGN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DHBLT | 5 | 0.50〜 3.00 | — | — | 760 | — | — | — | — | 1,630 | — | — |
| FBLG*2 FBLW*2 FBLGN*2 FBLWN*2 DHBLT DHBLTS DHBLGN | 10 | 0.50〜20.00 | 330 | 410 | 640 | 120 | 240 | 4,630 | 4,550 | 1,630 | 890 | 1,030 |
| | 15 | | 500 | 610 | 720 | 190 | 360 | 4,460 | 4,350 | 1,630 | 890 | 1,030 |
| | 20 | | 660 | 810 | 720 | 250 | 480 | 4,290 | 4,140 | 1,630 | 890 | 1,030 |
| | 25 | 0.80〜20.00 | 830 | 1,020 | 790 | 310 | 590 | 4,130 | 3,940 | 1,630 | 890 | 1,030 |
| | 30 | | 990 | 1,220 | 840 | 370 | 710 | 3,960 | 3,740 | 1,630 | 890 | 1,030 |
| | 35 | | 1,160 | 1,430 | 860 | 440 | 830 | 3,800 | 3,530 | 1,630 | 890 | 1,030 |
| | 40 | | 1,330 | 1,630 | 900 | 500 | 950 | 3,630 | 3,330 | 1,630 | 890 | 1,030 |
| | 50 | | 1,660 | 2,040 | 940 | 620 | 1,190 | 3,300 | 3,070 | 1,630 | 890 | 1,030 |
| | 60 | | 1,990 | 2,440 | 1,130 | 750 | 1,430 | 3,030 | 3,390 | 2,640 | 1,470 | 1,610 |
| | 70 | | 2,320 | 2,850 | 1,320 | 870 | 1,670 | 3,290 | 3,720 | 2,640 | 1,470 | 1,610 |
| | 75 | | 2,490 | 3,050 | 1,410 | 940 | 1,780 | 3,420 | 3,880 | 2,640 | 1,470 | 1,610 |
| | 80 | | 2,650 | 3,260 | 1,500 | 1,000 | 1,900 | 3,560 | 4,040 | 2,720 | 1,470 | 1,610 |
| | 90 | | 2,980 | 3,660 | 1,690 | 1,120 | 2,140 | 3,820 | 4,370 | 2,720 | 1,470 | 1,610 |
| | 100 | | 3,310 | 4,070 | 1,880 | 1,250 | 2,380 | 4,090 | 4,690 | 2,720 | 1,470 | 1,610 |
| | 110 | | 3,650 | 4,480 | 2,070 | 1,370 | 2,620 | 4,350 | 5,020 | 3,000 | 1,900 | 2,340 |
| | 120 | | 3,980 | 4,890 | 2,260 | 1,500 | 2,850 | 4,620 | 5,350 | 3,000 | 1,900 | 2,340 |
| | 125 | | 4,140 | 5,090 | 2,350 | 1,560 | 2,970 | 4,750 | 5,510 | 3,000 | 1,900 | 2,340 |
| | 130 | | 4,310 | 5,290 | 2,450 | 1,620 | 3,090 | 4,880 | 5,670 | 3,000 | 1,900 | 2,340 |
| | 140 | | 4,640 | 5,700 | 2,640 | 1,750 | 3,330 | 5,150 | 6,000 | 3,000 | 1,900 | 2,340 |
| | 150 | | 4,970 | 6,110 | 2,830 | 1,870 | 3,570 | 5,410 | 6,320 | 3,000 | 1,900 | 2,340 |
| | 160 | | 5,300 | 6,510 | 3,010 | 2,000 | 3,810 | 5,680 | 6,650 | 3,680 | 3,070 | 3,370 |
| | 170 | | 5,630 | 6,920 | 3,200 | 2,120 | 4,040 | 5,940 | 6,970 | 3,680 | 3,070 | 3,370 |
| | 180 | | 5,970 | 7,330 | 3,390 | 2,250 | 4,280 | 6,210 | 7,300 | 3,680 | 3,070 | 3,370 |
| | 190 | | 6,300 | 7,740 | 3,580 | 2,370 | 4,520 | 6,470 | 7,630 | 3,680 | 3,070 | 3,370 |
| | 200 | | 6,630 | 8,140 | 3,770 | 2,500 | 4,760 | 6,740 | 7,950 | 3,680 | 3,070 | 3,370 |
| | 210 | | 6,960 | 8,550 | 3,960 | 2,620 | 5,000 | 7,000 | 8,280 | 3,920 | 3,070 | 3,370 |
| | 220 | | 7,290 | 8,960 | 4,150 | 2,750 | 5,230 | 7,270 | 8,600 | 3,920 | 3,070 | 3,370 |
| | 230 | | 7,620 | 9,360 | 4,330 | 2,870 | 5,470 | 7,530 | 8,930 | 3,920 | 3,070 | 3,370 |
| | 240 | | 7,950 | 9,770 | 4,520 | 3,000 | 5,710 | 7,800 | 9,250 | 3,920 | 3,070 | 3,370 |
| | 250 | | 8,290 | 10,180 | 4,710 | 3,120 | 5,950 | 8,060 | 9,580 | 3,920 | 3,070 | 3,370 |
| | 260 | | 8,620 | 10,590 | 4,900 | 3,250 | 6,180 | 8,330 | 9,910 | 4,220 | 3,070 | 3,370 |
| | 270 | | 8,950 | 10,990 | 5,090 | 3,370 | 6,420 | 8,590 | 10,230 | 4,220 | 3,070 | 3,370 |
| | 280 | | 9,280 | 11,400 | 5,280 | 3,500 | 6,660 | 8,860 | 10,560 | 4,220 | 3,070 | 3,370 |
| | 290 | | 9,610 | 11,810 | 5,470 | 3,620 | 6,900 | 9,130 | 9,450 | 4,220 | 3,070 | 3,370 |
| | 300 | | 9,940 | 12,210 | 5,660 | 3,750 | 7,140 | 9,390 | 9,780 | 4,220 | 3,070 | 3,370 |
| | 310 | | 10,270 | 12,620 | 5,840 | 3,870 | 7,370 | 9,660 | 10,110 | 5,330 | 3,070 | 3,370 |
| | 320 | | 10,610 | 13,030 | 6,030 | 4,000 | 7,610 | 9,920 | 10,430 | 5,330 | 3,070 | 3,370 |
| | 330 | | 10,940 | 13,440 | 6,220 | 4,120 | 7,850 | 10,190 | 10,760 | 5,330 | 3,070 | 3,370 |
| | 340 | | 11,270 | 13,840 | 6,410 | 4,250 | 8,090 | 10,450 | 11,080 | 5,330 | 3,070 | 3,370 |
| | 350 | | 11,600 | 14,250 | 6,600 | 4,370 | 8,330 | 9,290 | 11,410 | 5,330 | 3,070 | 3,370 |
| | 360 | | 11,930 | 14,660 | 6,790 | 4,490 | 8,560 | 9,550 | 11,730 | 5,330 | 3,790 | 4,410 |
| | 370 | | 12,260 | 15,060 | 6,980 | 4,620 | 8,800 | 9,820 | 12,060 | 5,330 | 3,790 | 4,410 |
| | 380 | | 12,590 | 15,470 | 7,160 | 4,740 | 9,040 | 10,080 | 12,390 | 5,330 | 3,790 | 4,410 |
| | 390 | | 12,930 | 15,880 | 7,350 | 4,870 | 9,280 | 10,350 | 12,710 | 5,330 | 3,790 | 4,410 |
| | 400 | | 13,260 | 16,290 | 7,540 | 4,990 | 9,510 | 10,610 | 13,040 | 5,330 | 3,790 | 4,410 |
| | 410 | | 13,590 | 16,690 | 7,730 | 5,120 | 9,750 | 10,880 | 13,360 | 6,330 | 3,790 | 4,410 |
| | 420 | | 13,920 | 17,100 | 7,920 | 5,240 | 9,990 | 11,140 | 13,690 | 6,330 | 3,790 | 4,410 |
| | 430 | | 14,250 | 17,510 | 8,110 | 5,370 | 10,230 | 11,410 | 14,010 | 6,330 | 3,790 | 4,410 |
| | 440 | | 14,580 | 17,910 | 8,300 | 5,490 | 10,470 | 11,670 | 14,340 | 6,330 | 3,790 | 4,410 |
| | 450 | | 14,910 | 18,320 | 8,490 | 5,620 | 10,700 | 11,940 | 14,670 | 6,330 | 3,790 | 4,410 |
| | 460 | | 15,250 | 18,730 | 8,670 | 5,740 | 10,940 | 12,200 | 14,990 | 6,330 | 3,790 | 4,410 |
| | 470 | | 15,580 | 19,140 | 8,860 | 5,870 | 11,180 | 12,470 | 15,320 | 6,330 | 3,790 | 4,410 |
| | 480 | | 15,910 | 19,540 | 9,050 | 5,990 | 11,420 | 12,730 | 15,640 | 6,330 | 3,790 | 4,410 |
| | 490 | | 16,240 | 19,950 | 9,240 | 6,120 | 11,660 | 13,000 | 15,970 | 6,330 | 3,790 | 4,410 |
| | 500 | | 16,570 | 20,360 | 9,430 | 6,240 | 11,890 | 13,260 | 16,290 | 6,330 | 3,790 | 4,410 |

帯状のベルトをエンドレス加工して出荷します。 DHBLTの接合部は0.3mm程度ほど厚くなることがあります。*2：FBLG、FBLW、FBLGN、FBLWN　周長0.70〜の指定となります。

Order 注文例

| 型式 Type | ベルト幅 | − | 周長L(m) |
|---|---|---|---|
| DHBLT | 50 | − | 4.23 |

Delivery 出荷日

●DHBLT
5 日目出荷
急 ストーク B 3日目出荷 300円/1本 ご注文締切 PM 8:00迄 P.134
3本以上で1明細行当たり一律810円

●DHBLTS、DHBLGN
5 日目出荷 ⊗ストーク不可

●FBLG、FBLW、FBLGN、FBLWN
7 日目出荷 ⊗ストーク不可

Price 価格

●DHBLT
■数量スライド価格（1円未満切り捨て）P.133

| 数量区分 | 標準対応 小口 | | | | 個別対応 大口 |
|---|---|---|---|---|---|
| 数量 | 1〜4 | 5〜12 | 13〜19 | 20〜50 | 51〜 |
| 値引率 | 基準単価 | 5% | 10% | 18% | お見積り |
| 出荷日 | 通常 | | | | |

表示数量超えはWOSにてご確認ください。
エンドレス加工費には数量スライドは適用されません。
価格計算例(1円単位は切り捨て)
DHBLT50−4.23
(指定長さm)×(本体基準単価/m)+(エンドレス加工費)=製品価格
4.23 × 940円 + 1,630円 =5,600円

●DHBLT以外
■数量スライド価格（1円未満切り捨て）P.133

| 数量区分 | 標準対応 小口 | | | 個別対応 大口 |
|---|---|---|---|---|
| 数量 | 1〜4 | 5〜7 | 8〜10 | 11〜 |
| 値引率 | 基準単価 | 5% | 10% | お見積り |
| 出荷日 | 通常 | | | |

表示数量超えはWOSにてご確認ください。
エンドレス加工費には数量スライドは適用されません。
価格計算例(1円単位は切り捨て)
DHBLTS50−4.23
(指定長さm)×(本体基準単価/m)+(エンドレス加工費)=製品価格
4.23 × 620円 + 890円 =3,510円

| Type | 食品衛生性 | 抗菌・防カビ性 | 糸ほつれ防止 | 耐水・耐湿熱性 | 熱収縮防止 | 表面清掃性 | すり込み収縮防止 | 耐次亜塩素酸ナトリウム | 非付着性 | 耐油性 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FBLG | △ | − | − | − | − | − | ○ | − | ○ | − |
| FBLW | △ | − | − | − | − | − | ○ | − | ○ | − |
| FBLGN | △ | − | − | − | − | − | ○ | − | ○ | − |
| FBLWN | △ | − | − | − | − | − | ○ | − | ○ | − |
| DHBLT | ○ | − | − | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
| DHBLTS | − | − | ○ | − | − | − | − | − | − | ○ |
| DHBLGN | − | − | ○ | − | − | − | − | − | − | ○ |

◎：優れている　○：適用可　△：侵される場合があります　−：適用不可

# 平ベルト　ー蛇行防止桟付ー　一般用

規格変更 紫文字表示

■特長：ベルトの直進性及び横方向からの力に対する安全性を確保するのに適しています。食品の裸搬送からダンボール、金属、プラスチックまで幅広く使用できます。耐温熱性に優れ、糸ほつれ防止仕様になっています。

■一般用
ー蛇行防止桟付ー

RoHS10

| Type | 種類番号 | 色 | プライ数 | 表面形状 | M材質 表面 | M材質 裏面 | 摩擦係数(対ミガキ鋼参考値) 表 | 摩擦係数 裏 | 厚み mm | 単位質量 kg/m² | 許容張力 N/mm | 最小プーリ径 φmm | 連続使用温度 ℃ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HBLTDSG | ① | 緑 | 1 | 平面 | ポリウレタン | ポリエステル | 0.8 | 0.2 | 0.8 | 0.7 | 4 | 15 | −30〜80 |
| HBLTDSW | ② | 白 | 1 | 平面 | ポリウレタン | ポリエステル | 0.8 | 0.2 | 0.8 | 0.7 | 4 | 15 | −30〜80 |
| HBLTDS | ③ | 緑 | 2 | 平面 | ポリウレタン | ポリエステル | 0.8 | 0.2 | 1.4 | 1.5 | 8 | 25 | −30〜80 |
| HBLTGSDSN | ④ | 緑 | 2 | 平面 | 熱可塑性ポリウレタン | ポリエステル帆布 | 0.6 | 0.2 | 1.7 | 1.9 | 8 | 50 | −30〜100 |
| HBLBDSN | ⑤ | スカイブルー | 2 | 平面 | 熱可塑性ポリウレタン | ポリエステル帆布 | 0.6 | 0.2 | 1.4 | 1.3 | 3 | 15 | −30〜100 |
| HBLYGDSN | ⑥ | 黄緑 | 2 | 平面 | 熱可塑性ポリウレタン | ポリエステル帆布 | 0.6 | 0.2 | 1.4 | 1.5 | 8 | 25(15)*1 | −30〜100 |
| HBLTGCDSN | ⑦ | 緑 | 2 | 平面 | ポリ塩化ビニル | ポリエステル帆布 | 1 | 0.2 | 1.8 | 1.9 | 8 | 30 | −10〜80 |
| HBLTWCDSN | ⑧ | 白 | 2 | 平面 | ポリ塩化ビニル | ポリエステル帆布 | 1 | 0.2 | 1.8 | 1.9 | 8 | 30 | −10〜80 |
| HBLGDST | ⑨ | 緑 | 3 | 平面 | ポリ塩化ビニル | ポリエステル帆布 | 1 | 0.2 | 4.6 | 5 | 18 | 100 | −10〜80 |
| HBLWDST | ⑩ | 白 | 3 | 平面 | ポリ塩化ビニル | ポリエステル帆布 | 1 | 0.2 | 4.6 | 5 | 18 | 100 | −10〜80 |
| HBTDSTN | ⑪ | 緑 | 2 | 平面 | ポリ塩化ビニル | ポリエステル帆布 | 1 | 0.2 | 3.4 | 3.7 | 8 | 75 | −10〜80 |

*1：( )内の数値は許容張力を5N/mmとしたときの値。

耐油・耐薬品情報P.1435・1436をご参照ください。







ベルトの公差についてP.1442




●エンドレス加工して出荷します。
●内径を周長とします。

旧規格内容

| Type | 厚み mm | 単位質量 kg/m² | 最小プーリ径 |
|---|---|---|---|
| HBLTGCDSN | 2.1 | 2.3 | 50 |
| HBLTWCDSN | 2.1 | 2.3 | 50 |
| HBLGDST | 5 | 5.7 | 120 |
| HBLWDST | 5 | 5.7 | 120 |
| HBTDSTN | 3.6 | 4.1 | 100 |

| 型式 Type | ベルト幅W 指定10mm単位 | 周長L(m) 指定0.01m単位 | ¥本体基準単価/m ①② HBLTDSG HBLTDSW | ③ HBLTDS | ④ HBLTGSDSN | ⑤ HBLBDSN | ⑥ HBLYGDSN | ⑦⑧ HBLTGCDSN HBLTWCDSN | ⑨⑩ HBLGDST HBLWDST | ⑪ HBTDSTN | ¥エンドレス加工費(本体基準単価+) ①②③ HBLTDSG HBLTDSW HBLTDS | ④・⑤・⑥・⑦・⑧・⑪ HBLTGSDSN・HBLBDSN HBLYGDSN・HBLTGCDSN HBLTWCDSN・HBTDSTN | ⑨・⑩ HBLGDST HBLWDST |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HBLTDSG HBLTDSW HBLTDS HBLTGSDSN HBLBDSN HBLYGDSN HBLTGCDSN HBLTWCDSN HBLGDST HBLWDST HBTDSTN | 50〜90 | 0.50〜20.00 (L≧W×4) | 4,160 | 4,680 | 4,750 | 4,460 | 4,580 | 4,460 | 6,240 | 5,070 | 2,500 | 1,610 | 1,900 |
| | 100〜190 | | 5,410 | 6,750 | 6,530 | 5,960 | 6,200 | 5,950 | 9,550 | 7,190 | 3,310 | 2,340 | 2,630 |
| | 200〜290 | | 7,660 | 9,750 | 9,040 | 8,060 | 8,470 | 8,040 | 14,200 | 10,180 | 3,800 | 2,920 | 3,210 |
| | 300〜400 | | 10,000 | 13,050 | 11,630 | 10,230 | 10,820 | 10,200 | 19,000 | 13,250 | 4,400 | 3,370 | 3,810 |
| | 410〜500 | | 11,660 | 17,830 | 14,210 | 12,390 | 13,160 | 12,360 | 23,800 | 16,330 | 6,750 | 4,410 | 5,290 |

蛇行防止桟付はナイフエッジで使用できません。

Order 注文例

| 型式 | | − | 周長L(m) |
|---|---|---|---|
| Type | ベルト幅 | | |
| HBLTDS | 350 | − | 4.23 |

Price 価格

■数量スライド価格（1円未満切り捨て）P.133

| 数量区分 | 標準対応 小口 | | | 個別対応 大口 |
|---|---|---|---|---|
| 数量 | 1〜4 | 5〜7 | 8〜10 | 11〜 |
| 値引率 | 基準単価 | 5% | 10% | お見積り |
| 出荷日 | 通常 | | | |

表示数量超えはWOSにてご確認ください。
エンドレス加工費には数量スライドは適用されません。
価格計算例(1円単位は切り捨て)
HBLTDS50−4.23
(指定長さm)×(本体基準単価/m)＋(エンドレス加工費)＝製品価格
4.23 × 4,680円 ＋ 2,500円 ＝22,290円

Delivery 出荷日 5 日目出荷

| Type | 食品衛生性 | 抗菌・防カビ性 | 糸ほつれ防止 | 耐水・耐湿熱性 | 熱収縮防止 | 表面清掃性 | すり込み収縮防止 | 耐次亜塩素酸ナトリウム | 非付着性 | 耐油性 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HBLTDSG | ○ | − | ○ | ○ | ○ | − | − | ○ | − | ○ |
| HBLTDSW | ○ | − | ○ | ○ | ○ | − | − | ○ | − | ○ |
| HBLTDS | ○ | − | ○ | ○ | ○ | − | − | ○ | − | ○ |
| HBLTGSDSN | ○ | − | ○ | ○ | ○ | − | − | ○ | − | ○ |
| HBLBDSN | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | − | − | ○ | − | ○ |
| HBLYGDSN | ○ | − | ○ | ○ | ○ | − | − | ○ | − | ○ |
| HBLTGCDSN | ○*2 | − | ○ | − | − | − | − | ○ | − | ◎ |
| HBLTWCDSN | ○*2 | − | ○ | − | − | − | − | ○ | − | ◎ |
| HBLGDST | ○*2 | − | − | − | − | − | − | ○ | − | ◎ |
| HBLWDST | ○*2 | − | − | − | − | − | − | ○ | − | ◎ |
| HBTDSTN | ○*2 | − | ○ | − | − | − | − | ○ | − | ◎ |

*2：油及び脂肪性食品の裸搬送には適応できません。
◎：優れている　○：適用可　△：侵される場合があります　−：適用不可





# 平ベルト　ー蛇行防止桟付ー　スライディング用/傾斜搬送用

CADデータフォルダ名：18_Flat_Belts_and_Round_Belts

■スライディング用　特長：ベルトの直進性及び横方向からの力に対する安全性を確保するのに適しています。搬送方向に滑性のある帆布を採用。ベルト上で搬送物を滞留、整列させることが可能です。

■スライディング用
ー蛇行防止桟付ー

RoHS10

| Type | 滑り方向 | 色 | プライ数 | 表面形状 | M材質 表面 | M材質 裏面 | 摩擦係数(対ミガキ鋼参考値) 表 | 摩擦係数 裏 | 厚み mm | 単位質量 kg/m² | 許容張力 N/mm | 最小プーリ径 φmm | 連続使用温度 ℃ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SHBLTDSG | 搬送方向 | 緑 | 1 | − | ポリエステル帆布 | ポリエステル帆布 | 0.2 | 0.2 | 0.6 | 0.4 | 4 | 20 | −30〜80 |
| SHBLTDSW | 搬送方向 | 白 | 1 | − | ポリエステル帆布 | ポリエステル帆布 | 0.2 | 0.2 | 0.6 | 0.4 | 4 | 20 | −30〜80 |
| SHBLTDS | 搬送方向 | 白 | 2 | − | ポリエステル帆布 | ポリエステル帆布 | 0.2 | 0.2 | 1.3 | 1.1 | 8 | 40 | −30〜80 |
| YSBLGDSN | 横方向 | 緑 | 2 | − | ポリエステル帆布 | ポリエステル帆布 | 0.2 | 0.2 | 1.3 | 1.1 | 8 | 30 | −30〜100 |
| YSBLWDSN | 横方向 | 白 | 2 | − | ポリエステル帆布 | ポリエステル帆布 | 0.2 | 0.2 | 1.3 | 1.1 | 8 | 30 | −30〜100 |

耐油・耐薬品情報P.1435・1436をご参照ください。










●エンドレス加工して出荷します。
●内径を周長とします。

ベルトの公差についてP.1442

| 型式 Type | ベルト幅W 指定10mm単位 | 周長L(m) 指定0.01m単位 | ¥本体基準単価/m SHBLTDSG SHBLTDSW | SHBLTDS | YSBLGN | YSBLWN | ¥エンドレス加工費(本体基準単価+) SHBLTDSG SHBLTDSW SHBLTDS | YSBLGN YSBLWN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SHBLTDSG SHBLTDSW SHBLTDS YSBLGN YSBLWN | 50〜90 | 0.50〜20.00 (L≧W×4) | 4,160 | 4,230 | 4,140 | 4,010 | 2,500 | 1,610 |
| | 100〜190 | | 5,160 | 5,290 | 5,310 | 5,040 | 3,310 | 2,340 |
| | 200〜290 | | 6,500 | 7,340 | 6,960 | 6,480 | 3,800 | 2,920 |
| | 300〜400 | | 8,000 | 9,300 | 8,650 | 7,980 | 4,400 | 3,370 |
| | 410〜500 | | 10,330 | 12,430 | 10,350 | 9,470 | 6,750 | 4,410 |

■傾斜搬送用　特長：ベルトの直進性及び横方向からの力に対する安全性を確保するのに適しています。
たて溝、浅溝、深溝、籠編、ラフトップ、ヘリンボーンなどさまざまな表面パターンで高いグリップ性を確保しています。

■傾斜搬送用
ー蛇行防止桟付ー



RoHS10
型番□はRoHS6物質対応 RoHS6

| Type | 種類番号 | 傾斜角度目安 | 色 | プライ数 | 表面形状 | M材質 表面 | M材質 裏面 | 摩擦係数(対ミガキ鋼参考値) 表 | 摩擦係数 裏 | 厚み mm | 単位質量 kg/m² | 許容張力 N/mm | 最小プーリ径 φmm | 連続使用温度 ℃ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LHBLTDSG | ① | 15度以下 | 緑 | 1 | たて溝 | ポリウレタン | ポリエステル | 1.3 | 0.2 | 1.4 | 1 | 4 | 25 | −30〜80 |
| LHBLTDSW | ② | 15度以下 | 白 | 1 | たて溝 | ポリウレタン | ポリエステル | 1.3 | 0.2 | 1.4 | 1 | 4 | 25 | −30〜80 |
| LHBLWDSN | ③ | 15度以下 | 白 | 2 | たて溝 | 熱可塑性ポリウレタン | ポリエステル帆布 | 1.6 | 0.2 | 2.3 | 2.2 | 8 | 50(25)*1 | −30〜80 |
| LHBLYADSN | ④ | 15度以下 | 灰 | 2 | 浅溝 | ポリ塩化ビニル | ポリエステル帆布 | 1.2 | 0.2 | 3.3 | 3.4 | 8 | 80 | −10〜70 |
| LHBLGDSN | ⑤ | 15度以下 | 緑 | 2 | 籠編 | ポリ塩化ビニル | ポリエステル帆布 | 1.1 | 0.2 | 2.3 | 2.4 | 8 | 100(70)*1 | −10〜60 |
| LHBLGADSN | ⑥ | 20度以下 | 緑 | 2 | 深溝 | ポリ塩化ビニル | ポリエステル帆布 | 1.2 | 0.2 | 5.3 | 4.2 | 8 | 80 | −10〜70 |
| LHBLGTDSN | ⑦ | 20度以下 | 緑 | 2 | ラフトップ | ポリ塩化ビニル | ポリエステル帆布 | 1.1 | 0.2 | 5.5 | 6.5 | 12 | 80 | −10〜70 |
| LHBLYTDSN | ⑧ | 20度以下 | 灰 | 2 | ラフトップ | ポリ塩化ビニル | ポリエステル帆布 | 1.1 | 0.2 | 5.5 | 6.5 | 12 | 80 | −10〜70 |
| LHBLGYDSN | ⑨ | 30度以下 | 緑 | 2 | ヘリンボーン | 特殊熱可塑性エラストマ | ポリエステル帆布 | 2 | 0.2 | 3.4 | 3 | 8 | 50 | −10〜60 |
| LHBLYFDSN | ⑩ | 30度以下 | 灰 | 2 | ヘリンボーン | 特殊熱可塑性エラストマ | ポリエステル帆布 | 2 | 0.2 | 3.4 | 3 | 8 | 75(50)*1 | −10〜60 |

*1：( )内の数値は許容張力を5N/mmとしたときの値。

耐油・耐薬品情報P.1435・1436をご参照ください。










●エンドレス加工して出荷します。
●内径を周長とします。

ベルトの公差についてP.1442

| 型式 Type | ベルト幅W 指定10mm単位 | 周長L(m) 指定0.01m単位 | ¥本体基準単価/m ①② LHBLTDSG LHBLTDSW | ④ LHBLYADSN | ⑤ LHBLGDSN | ⑥ LHBLGADSN | ⑦⑧ LHBLGTDSN LHBLYTDSN | ③・⑨・⑩ LHBLWDSN LHBLGYDSN LHBLYFDSN | ¥エンドレス加工費(本体基準単価+) ①② LHBLTDSG LHBLTDSW | ③〜⑧ LHBLWDSN・LHBLGDSN・LHBLGTDSN・LHBLGYDSN・LHBLYADSN LHBLGADSN LHBLYTDSN LHBLYFDSN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LHBLTDSG LHBLTDSW LHBLWDSN LHBLYADSN LHBLGDSN LHBLGADSN LHBLGTDSN LHBLYTDSN LHBLGYDSN LHBLYFDSN | 50〜90 | 0.50〜20.00 (L≧W×4) | 4,660 | 5,150 | 4,620 | 5,200 | 5,010 | 5,070 | 2,500 | 1,610 |
| | 100〜190 | | 5,830 | 7,340 | 6,270 | 7,440 | 7,070 | 7,190 | 3,310 | 2,340 |
| | 200〜290 | | 8,500 | 10,420 | 8,600 | 10,600 | 9,970 | 10,180 | 3,800 | 2,920 |
| | 300〜400 | | 11,160 | 13,600 | 11,000 | 13,850 | 12,950 | 13,250 | 4,400 | 3,370 |
| | 410〜500 | | 15,000 | 16,780 | 13,400 | 17,110 | 15,940 | 16,330 | 6,750 | 4,110 |

蛇行防止桟付はナイフエッジで使用できません。

| Type | 食品衛生性 | 抗菌・防カビ性 | 糸ほつれ防止 | 耐水・耐湿熱性 | 熱収縮防止 | 表面清掃性 | すり込み収縮防止 | 耐次亜塩素酸ナトリウム | 非付着性 | 耐油性 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SHBLTDSG | ○*2 | − | ○ | ○ | ○ | − | − | ○ | ○ | ○ |
| SHBLTDSW | ○ | − | ○ | ○ | ○ | − | − | ○ | ○ | ○ |
| SHBLTDS | ○*2 | − | ○ | ○ | ○ | − | − | ○ | ○ | ○ |
| YSBLGDSN | ○*2 | − | − | ○ | − | − | − | ○ | − | ○ |
| YSBLWDSN | ○ | − | − | ○ | − | − | − | ○ | − | ○ |

| Type | 傾斜目安 | 食品衛生性 | 抗菌・防カビ性 | 糸ほつれ防止 | 耐水・耐湿熱性 | 熱収縮防止 | 表面清掃性 | すり込み収縮防止 | 耐次亜塩素酸ナトリウム | 非付着性 | 耐油性 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LHBLTDSG | 15度以下 | ○ | − | ○ | − | − | − | − | − | − | ○ |
| LHBLTDSW | 15度以下 | ○ | − | ○ | − | − | − | − | − | − | ○ |
| LHBLWDSN | 15度以下 | ○ | − | ○ | − | − | − | − | − | − | ○ |
| LHBLYADSN | 15度以下 | − | − | ○ | − | − | − | − | − | − | − |
| LHBLGDSN | 15度以下 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − |
| LHBLGADSN | 20度以下 | − | − | ○ | − | − | − | − | − | − | − |
| LHBLGTDSN | 20度以下 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − |
| LHBLYTDSN | 20度以下 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − |
| LHBLGYDSN | 30度以下 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − |
| LHBLYFDSN | 30度以下 | − | − | ○ | − | − | − | − | − | − | − |

*2：油及び脂肪性食品の裸搬送には適応できません。
◎：優れている　○：適用可　△：侵される場合があります　−：適用不可

Order 注文例

| 型式 | | − | 周長L(m) |
|---|---|---|---|
| Type | ベルト幅 | | |
| SHBLTDSG | 350 | − | 4.23 |
| LHBLTDSG | 350 | − | 4.23 |

Delivery 出荷日 5 日目出荷

Price 価格

■数量スライド価格（1円未満切り捨て）P.133

| 数量区分 | 標準対応 小口 | | | 個別対応 大口 |
|---|---|---|---|---|
| 数量 | 1〜4 | 5〜7 | 8〜10 | 11〜 |
| 値引率 | 基準単価 | 5% | 10% | お見積り |
| 出荷日 | 通常 | | | |

表示数量超えはWOSにてご確認ください。
エンドレス加工費には数量スライドは適用されません。
価格計算例(1円単位は切り捨て)
SHBLTDS50−4.23
(指定長さm)×(本体基準単価/m)＋(エンドレス加工費)＝製品価格
4.23 × 4,230円 ＋ 2,500円 ＝20,390円

18 プーリ・アイドラー 平ベルト・丸ベルト

CADデータフォルダ名：18_Flat_Belts_and_Round_Belts

## ■グリップ仕様　特長：ベルトの直進性及び横方向からの力に対する安全性を確保するのに適しています。布目の表面形状により、バラ物の平搬送に適しています。

■グリップ仕様
ー蛇行防止桟付ー


| Type | 色 | プライ数 | 表面形状 | M材質 表面 | M材質 裏面 | 摩擦係数(対ミガキ鋼参考値) 表 | 摩擦係数 裏 | 厚み mm | 単位質量 kg/m² | 許容張力 N/mm | 最小プーリ径 φmm | 連続使用温度 ℃ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GBLDSG | 緑 | 1 | 布目(細) | 熱可塑性ポリウレタン | ポリエステル帆布 | 0.7 | 0.2 | 1 | 0.9 | 4 | 15 | −30〜100 |
| GBLDSW | 白 | 1 | 布目(細) | 熱可塑性ポリウレタン | ポリエステル帆布 | 0.7 | 0.2 | 1 | 0.9 | 4 | 15 | −30〜100 |
| GBLGSDSN | 緑 | 2 | 布目(細) | 熱可塑性ポリウレタン | ポリエステル帆布 | 0.7 | 0.2 | 1.6 | 1.6 | 8 | 25 | −30〜100 |
| GBLGDSN | 緑 | 2 | 布目(太) | 熱可塑性ポリウレタン | ポリエステル帆布 | 0.7 | 0.2 | 2 | 1.9 | 8 | 50(20)*1 | −30〜100 |
| GBLWDSN | 白 | 2 | 布目(太) | 熱可塑性ポリウレタン | ポリエステル帆布 | 0.7 | 0.2 | 2 | 1.9 | 8 | 50(20)*1 | −30〜100 |

*1：( )内の数値は許容張力を5N/mmとしたときの値。

耐油・耐薬品情報P.1435・1436をご参照ください。




●エンドレス加工して出荷します。
●内径を周長とします。

ベルトの公差について P.1442

| 型式 Type | ベルト幅W 指定10mm単位 | 周長L(m) 指定0.01m単位 | ¥本体基準単価/m GBLDSG | GBLDSW | GBLGSDSN | GBLGDSN | GBLWDSN | ¥エンドレス加工費(本体基準単価+) GBLDSG GBLDSW | GBLGSDSN GBLGDSN GBLWDSN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GBLDSG GBLDSW GBLGSDSN GBLGDSN GBLWDSN | 50〜 90 | 0.50〜20.00 (L≧W×4) | 3,800 | 3,970 | 4,670 | 4,810 | 5,180 | 1,470 | 1,610 |
| | 100〜190 | | 4,620 | 4,970 | 6,380 | 6,660 | 7,400 | 1,900 | 2,340 |
| | 200〜290 | | 5,780 | 6,370 | 8,780 | 9,270 | 10,530 | 2,480 | 2,920 |
| | 300〜400 | | 6,970 | 7,820 | 11,250 | 11,950 | 13,750 | 3,070 | 3,370 |
| | 410〜500 | | 8,150 | 9,260 | 13,730 | 14,640 | 16,980 | 3,790 | 4,410 |

## ■耐油仕様　特長：ベルトの直進性及び横方向からの力に対する安全性を確保するのに適しています。
食品油、機械油が付着する条件でご使用可能です。

■耐油仕様
ー蛇行防止桟付ー




型番[ ]はRoHS6物質対応

| Type | 種類番号 | 色 | プライ数 | 表面形状 | M材質 表面 | M材質 裏面 | 摩擦係数(対ミガキ鋼参考値) 表 | 摩擦係数 裏 | 厚み mm | 単位質量 kg/m² | 許容張力 N/mm | 最小プーリ径 φmm | 連続使用温度 ℃ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OHBLTDSG | ① | 緑 | 1 | 平面 | 耐油ポリウレタン | ポリエステル | 0.8 | 0.2 | 0.8 | 0.7 | 4 | 15 | −30〜 80 |
| OHBLTDSW | ② | 白 | 1 | 平面 | 熱可塑性ポリウレタン | ポリエステル | 0.6 | 0.2 | 0.8 | 0.7 | 4 | 15 | −30〜 80 |
| OHBLTDS | ③ | 緑 | 2 | 平面 | 耐油ポリウレタン | ポリエステル | 0.8 | 0.2 | 1.4 | 1.5 | 8 | 25 | −30〜 80 |
| OHBLGDSN | ④ | 白 | 2 | 平面 | 熱可塑性ポリウレタン | ポリエステル | 0.6 | 0.2 | 1.4 | 1.5 | 8 | 25(15)*2 | −30〜 80 |
| SOBLGDSN | ⑤ | 緑 | 2 | 平面 | 熱可塑性ポリウレタン | ポリエステル織布 | − | − | 1.3 | 1.5 | 1.6 | 15 | −15〜 80 |
| KOBLGDST | ⑥ | 緑 | 3 | 平面 | アクリル・ニトリルブタジエンゴム | 架橋ポリウレタン | − | − | 1 | 0.95 | 4.6 | 20 | −20〜100 |

*2：( )内の数値は許容張力を5N/mmとしたときの値。

耐油・耐薬品情報P.1435・1436をご参照ください。

●エンドレス加工して出荷します。
●内径を周長とします。




ベルトの公差について P.1442

| 型式 Type | ベルト幅W 指定10mm単位 | 周長L(m) 指定0.01m単位 | ¥本体基準単価/m ① OHBLTDSG | ② OHBLTDSW | ③ OHBLTDS | ④ OHBLGDSN | ⑤ SOBLGDSN | ⑥ KOBLGDST | ¥エンドレス加工費(本体基準単価+) ①③ OHBLTDSG OHBLTDS | ② OHBLTDSW | ④ OHBLGDSN | ⑤ SOBLGDSN | ⑥ KOBLGDST |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OHBLTDSG OHBLTDSW OHBLTDS OHBLGDSN SOBLGDSN*3 KOBLGDST*3 | 50〜 90 | 0.50〜20.00 (L≧W×4) | 4,250 | 3,860 | 5,080 | 4,760 | 6,230 | 6,910 | 2,500 | 1,470 | 1,610 | 3,370 | 2,720 |
| | 100〜190 | | 6,000 | 4,740 | 7,310 | 6,560 | 8,550 | 9,920 | 3,310 | 1,900 | 2,340 | 5,120 | 3,820 |
| | 200〜290 | | 9,160 | 5,980 | 10,620 | 9,090 | 11,830 | 14,170 | 3,800 | 2,480 | 2,920 | 7,730 | 5,520 |
| | 300〜400 | | 11,500 | 7,250 | 14,150 | 11,700 | 15,200 | 18,550 | 4,400 | 3,070 | 3,370 | 9,780 | 6,880 |
| | 410〜500 | | 12,660 | 8,530 | 19,230 | 14,310 | 18,580 | 22,930 | 6,750 | 3,790 | 4,410 | 11,710 | 7,600 |

蛇行防止桟付はナイフエッジで使用できません。
*3：SOBLGDSN、KOBLGDSTは周長0.70〜の指定となります。

| Type | 食品衛生性 | 抗菌・防カビ性 | 糸ほつれ防止 | 耐水・耐湿熱性 | 熱収縮防止 | 表面清掃性 | すり込み収縮防止 | 耐次亜塩素酸ナトリウム | 非付着性 | 耐油性 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GBLDSG | ○ | − | ○ | ○ | ○ | − | − | ○ | − | ○ |
| GBLDSW | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | − | − | ○ | − | ○ |
| GBLGSDSN | ○ | − | ○ | ○ | ○ | − | − | ○ | − | ○ |
| GBLGDSN | ○ | − | ○ | ○ | ○ | − | − | ○ | − | ○ |
| GBLWDSN | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | − | − | ○ | − | ○ |

| Type | 食品衛生性 | 抗菌・防カビ性 | 糸ほつれ防止 | 耐水・耐湿熱性 | 熱収縮防止 | 表面清掃性 | すり込み収縮防止 | 耐次亜塩素酸ナトリウム | 非付着性 | 耐油性 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OHBLTDSG | ○ | − | ○ | − | − | − | − | − | − | ◎ |
| OHBLTDSW | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ◎ | − | ○ | ○ | ○ |
| OHBLTDS | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ◎ | − | ○ | ○ | ○ |
| OHBLGDSN | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ◎ | − | ○ | ○ | ○ |
| SOBLGDSN | ○ | − | − | △ | − | ○ | ○ | − | ○ | ○ |
| KOBLGDST | − | − | − | △ | − | △ | − | − | − | ○ |

◎：優れている　○：適用可　△：侵される場合があります　ー：適用不可

Order 注文例

型式 ー 周長L(m)
Type ベルト幅
OHBLTDS 350 ー 4.23

Delivery 出荷日

●SOBLGN・KOBLGT以外
5 日目出荷

●SOBLGN・KOBLGT
9 日目出荷 ストーク不可

Price 価格

■数量スライド価格（1円未満切り捨て）P.133

| 数量区分 | 標準対応 小口 | | | 個別対応 大口 |
|---|---|---|---|---|
| 数　量 | 1〜4 | 5〜7 | 8〜10 | 11〜 |
| 値引率 | 基準単価 | 5% | 10% | お見積り |
| 出荷日 | 通常 | | | |

表示数量超えはWOSにてご確認ください。
エンドレス加工費には数量スライドは適用されません。
価格計算例（1円単位は切り捨て）
OHBLTDSG 50ー4.23
（指定長さm）×（本体基準単価/m）＋（エンドレス加工費）＝製品価格
4.23 × 4,250円 ＋ 2,500円 ＝20,470円



## ■非粘着仕様　特長：ベルトの直進性及び横方向からの力に対する安全性を確保するのに適しています。ベルト表面の付着性が低く、粘着性、付着性の強い搬送物に適しています。

■非粘着仕様
ー蛇行防止桟付ー


| Type | 種類番号 | 色 | プライ数 | 表面形状 | M材質 表面 | M材質 裏面 | 摩擦係数(対ミガキ鋼参考値) 表 | 摩擦係数 裏 | 厚み mm | 単位質量 kg/m² | 許容張力 N/mm | 最小プーリ径 φmm | 連続使用温度 ℃ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NSHBLTDS | ① | 白 | 1 | 光沢面 | ポリウレタン | ポリエステル | 0.6 | 0.2 | 0.8 | 0.7 | 4 | 15 | −30〜100 |
| NSHDSB | ② | スカイブルー | 1 | 光沢面 | 熱可塑性ポリウレタン | ポリエステル帆布 | 0.6 | 0.2 | 0.8 | 0.7 | 4 | 15 | −30〜100 |
| NSHBLGDS | ③ | ライムグリーン | 1 | 光沢面 | 熱可塑性ポリウレタン | ポリエステル帆布 | 0.6 | 0.2 | 0.8 | 0.7 | 4 | 15 | −30〜100 |
| NSHBWDSN | ④ | 白 | 2 | 光沢面 | 熱可塑性ポリウレタン | ポリエステル帆布 | 0.6 | 0.2 | 1.4 | 1.5 | 8 | 25(15)*1 | −30〜100 |
| NSHBDSN | ⑤ | スカイブルー | 2 | 光沢面 | 熱可塑性ポリウレタン | ポリエステル帆布 | 0.6 | 0.2 | 1.4 | 1.5 | 8 | 25(15)*1 | −30〜100 |
| NSHBLGDSN | ⑥ | ライムグリーン | 2 | 光沢面 | 熱可塑性ポリウレタン | ポリエステル帆布 | 0.6 | 0.2 | 1.4 | 1.5 | 8 | 25(15)*1 | −30〜100 |
| HFHBDSG | ⑦ | 緑 | 1 | 平面 | 熱可塑性ポリウレタン | ポリエステル帆布 | 0.4 | 0.2 | 0.8 | 0.7 | 4 | 15 | −30〜100 |
| HFHBDSW | ⑧ | 白 | 1 | 平面 | 熱可塑性ポリウレタン | ポリエステル帆布 | 0.4 | 0.2 | 0.8 | 0.7 | 4 | 15 | −30〜100 |
| HFHBGDSN | ⑨ | 緑 | 2 | 平面 | 熱可塑性ポリウレタン | ポリエステル帆布 | 0.4 | 0.2 | 1.4 | 1.4 | 8 | 30(15)*1 | −30〜100 |
| HFHBWDSN | ⑩ | 白 | 2 | 平面 | 熱可塑性ポリウレタン | ポリエステル帆布 | 0.4 | 0.2 | 1.4 | 1.4 | 8 | 30(15)*1 | −30〜100 |
| BHFHBWDSN | ⑪ | 白 | 2 | 平面 | 熱可塑性ポリウレタン | ポリエステル帆布 | 0.4 | 0.2 | 1.4 | 1.5 | 8 | 30(15)*1 | −30〜100 |

*1：( )内の数値は許容張力を5N/mmとしたときの値。

耐油・耐薬品情報P.1435・1436をご参照ください。




●エンドレス加工して出荷します。
●内径を周長とします。

ベルトの公差について P.1442

| 型式 Type | ベルト幅W 指定10mm単位 | 周長L(m) 指定0.01m単位 | ¥本体基準単価/m ① NSHBLTDS | ②③ NSHDSB NSHBLGDS | ④ NSHBWDSN | ⑤ NSHBDSN | ⑥ NSHBLGDSN | ⑦⑧ HFHBDSG HFHBDSW | ⑨⑩ HFHBGDSN HFHBWDSN | ⑪ BHFHBWDSN | ¥エンドレス加工費(本体基準単価+) ① NSHBLTDS | ⑦⑧ HFHBDSG HFHBDSW | ①⑦⑧以外 NSHDSB・NSHBLGDS・NSHBWDSN NSHBDSN・NSHBLGDSN・HFHBGDSN HFHBWDSN・BHFHBWDSN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NSHBLTDS NSHDSB NSHBLGDS NSHBWDSN NSHBDSN NSHBLGDSN HFHBDSG HFHBDSW HFHBGDSN HFHBWDSN BHFHBWDSN | 50〜90 | 0.50〜20.00 (L≧W×4) | 4,500 | 4,020 | 4,020 | 5,040 | 5,150 | 3,700 | 4,700 | 5,360 | 2,500 | 1,470 | 1,610 |
| | 100〜190 | | 5,500 | 5,070 | 5,070 | 7,120 | 7,340 | 4,420 | 6,440 | 7,770 | 3,310 | 1,900 | 2,340 |
| | 200〜290 | | 8,080 | 6,540 | 6,540 | 10,050 | 10,420 | 5,430 | 8,880 | 11,160 | 3,800 | 2,480 | 2,920 |
| | 300〜400 | | 10,580 | 7,980 | 8,050 | 13,080 | 13,600 | 6,480 | 11,400 | 14,650 | 4,400 | 3,070 | 3,370 |
| | 410〜500 | | 13,830 | 9,490 | 9,570 | 16,100 | 16,780 | 7,520 | 13,920 | 18,150 | 6,750 | 3,790 | 4,410 |

## ■食品搬送用　特長：ベルトの直進性及び横方向からの力に対する安全性を確保するのに適しています。
ベルト表面の付着性が低く、粘着性、付着性の強い搬送物に適しています。

■食品搬送用
ー蛇行防止桟付ー




| Type | 色 | プライ数 | 表面形状 | M材質 表面 | M材質 裏面 | 摩擦係数(対ミガキ鋼参考値) 表 | 摩擦係数 裏 | 厚み mm | 単位質量 kg/m² | 許容張力 N/mm | 最小プーリ径 φmm | 連続使用温度 ℃ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KBLDSW | 白 | 1 | 平面 | 熱可塑性ポリウレタン | ポリエステル帆布 | 0.6 | 0.2 | 0.8 | 0.7 | 4 | 15 | −30〜100 |
| KBLTDSB | スカイブルー | 1 | 平面 | 熱可塑性ポリウレタン | ポリエステル帆布 | 0.6 | 0.2 | 0.8 | 0.7 | 4 | 15 | −30〜100 |
| KBLWSDSN | 白 | 2 | 平面 | 熱可塑性ポリウレタン | ポリエステル帆布 | 0.6 | 0.2 | 1.4 | 1.5 | 8 | 25(15)*2 | −30〜100 |
| KBLWDSN | 白 | 2 | 平面 | 熱可塑性ポリウレタン | ポリエステル帆布 | 0.6 | 0.2 | 1.7 | 1.9 | 8 | 50 | −30〜100 |
| KBLWDST | 白 | 3 | 平面 | 熱可塑性ポリウレタン | ポリエステル帆布 | 0.6 | 0.2 | 2.5 | 2.6 | 12 | 100 | −30〜100 |
| PHBLDSB | スカイブルー | 1 | ダイアモンド | 熱可塑性ポリウレタン | ポリエステル帆布 | 0.6 | 0.2 | 1.3 | 1 | 4 | 20 | −30〜100 |
| PHBLBDSN | スカイブルー | 2 | ダイアモンド | 熱可塑性ポリウレタン | ポリエステル帆布 | 0.6 | 0.2 | 1.7 | 1.6 | 3 | 30 | −30〜100 |
| PHBLWDSN | 白 | 2 | ダイアモンド | 熱可塑性ポリウレタン | ポリエステル帆布 | 0.6 | 0.2 | 1.7 | 1.6 | 3 | 30 | −30〜100 |

*2：( )内の数値は許容張力を5N/mmとしたときの値。

耐油・耐薬品情報P.1435・1436をご参照ください。




●エンドレス加工して出荷します。
●内径を周長とします。

ベルトの公差について P.1442

| 型式 Type | ベルト幅W 指定10mm単位 | 周長L(m) 指定0.01m単位 | ¥本体基準単価/m KBLDSW | KBLTDSB | KBLWSDSN | KBLWDSN | KBLWDST | PHBLBDSN | PHBLDSB | PHBLWDSN | ¥エンドレス加工費(本体基準単価+) KBLDSW KBLTDSB PHBLDSB | KBLWSDSN KBLWDSN PHBLBDSN PHBLWDSN | KBLWDST |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KBLDSW KBLTDSB KBLWSDSN KBLWDSN KBLWDST PHBLDSB PHBLBDSN PHBLWDSN | 50〜 90 | 0.50〜20.00 (L≧W×4) | 3,820 | 3,860 | 4,980 | 5,090 | 5,610 | 5,290 | 6,140 | 5,180 | 1,470 | 1,610 | 1,900 |
| | 100〜190 | | 4,660 | 4,740 | 7,010 | 7,220 | 8,280 | 7,620 | 5,350 | 7,400 | 1,900 | 2,340 | 2,630 |
| | 200〜290 | | 5,840 | 5,980 | 9,860 | 10,230 | 12,040 | 10,910 | 7,030 | 10,530 | 2,480 | 2,920 | 3,210 |
| | 300〜400 | | 7,050 | 7,250 | 12,800 | 13,330 | 15,920 | 14,300 | 8,750 | 13,750 | 3,070 | 3,370 | 3,790 |
| | 410〜500 | | 8,270 | 8,530 | 15,740 | 16,420 | 19,790 | 17,690 | 10,480 | 16,980 | 3,790 | 4,410 | 5,290 |

蛇行防止桟付はナイフエッジで使用できません。

| Type | 食品衛生性 | 抗菌・防カビ性 | 糸ほつれ防止 | 耐水・耐湿熱性 | 熱収縮防止 | 表面清掃性 | すり込み収縮防止 | 耐次亜塩素酸ナトリウム | 非付着性 | 耐油性 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NSHBLTDS | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ◎ | − | ○ | ○ | ○ |
| NSHDSB | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ◎ | − | ○ | ○ | ○ |
| NSHBLGDS | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ◎ | − | ○ | ○ | ○ |
| NSHBWDSN | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ◎ | − | ○ | ○ | ○ |
| NSHBDSN | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ◎ | − | ○ | ○ | ○ |
| NSHBLGDSN | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ◎ | − | ○ | ○ | ○ |
| HFHBDSG | ○ | − | ○ | ○ | ○ | − | − | ○ | ◎ | ○ |
| HFHBDSW | ○ | − | ○ | ○ | ○ | − | − | ○ | ◎ | ○ |
| HFHBGDSN | ○ | − | ○ | ○ | ○ | − | − | ○ | ◎ | ○ |
| HFHBWDSN | ○ | − | ○ | ○ | ○ | − | − | ○ | ◎ | ○ |
| BHFHBWDSN | ○ | − | ○ | ○ | ○ | − | − | ○ | ◎ | ○ |

| Type | 食品衛生性 | 抗菌・防カビ性 | 糸ほつれ防止 | 耐水・耐湿熱性 | 熱収縮防止 | 表面清掃性 | すり込み収縮防止 | 耐次亜塩素酸ナトリウム | 非付着性 | 耐油性 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KBLDSW | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | − | − | ○ | − | ○ |
| KBLTDSB | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | − | − | ○ | − | ○ |
| KBLWSDSN | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | − | − | ○ | − | ○ |
| KBLWDSN | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | − | − | ○ | − | ○ |
| KBLWDST | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | − | − | ○ | − | ○ |
| PHBLDSB | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | − | − | ○ | ◎ | ○ |
| PHBLBDSN | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | − | − | ○ | ◎ | ○ |
| PHBLWDSN | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | − | − | ○ | ◎ | ○ |

◎：優れている　○：適用可　△：侵される場合があります　ー：適用不可

Order 注文例

型式 ー 周長L(m)
Type ベルト幅
NSHBLTDS 350 ー 4.23
KBLDSW 350 ー 4.23

Delivery 出荷日

5 日目出荷

Price 価格

■数量スライド価格（1円未満切り捨て）P.133

| 数量区分 | 標準対応 小口 | | | 個別対応 大口 |
|---|---|---|---|---|
| 数　量 | 1〜4 | 5〜7 | 8〜10 | 11〜 |
| 値引率 | 基準単価 | 5% | 10% | お見積り |
| 出荷日 | 通常 | | | |

表示数量超えはWOSにてご確認ください。
エンドレス加工費には数量スライドは適用されません。
価格計算例（1円単位は切り捨て）
NSHBLTDS 50ー4.23
（指定長さm）×（本体基準単価/m）＋（エンドレス加工費）＝製品価格
4.23 × 4,500円 ＋ 2,500円 ＝21,530円

FLAT BELTS -WITH MEANDERING PREVENTION CROSSPIECE FOR PACKAGED GOODS TRANSFER / FOR ELECTRONIC PARTS TRANSFER

# 平ベルト　ー蛇行防止桟付ー　包装物搬送用/電子部品搬送用

■特長：ベルトの直進性及び横方向からの力に対する安全性を確保するのに適しています。包装機械搬送用　搬送物を傷つけずに搬送できます。電子部品搬送用　帯電防止仕様のため、静電気を嫌う電子部品の搬送に適しています。(DHBLTDS/DHBLGDSN)

■包装物搬送用／電子部品搬送用
ー蛇行防止桟付ー




型番 は RoHS6物質対応

| Type | 色 | プライ数 | 表面形状 | M材質 表面 | M材質 裏面 | 摩擦係数(対ミガキ鋼参考値) 表 | 摩擦係数 裏 | 厚み mm | 単位質量 kg/m² | 許容張力 N/mm | 最小プーリ径 φmm | 連続使用温度 ℃ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FBLGDS | 緑 | 1 | 平面 | スエード調不織布 | ポリエステル帆布 | — | — | 1.8 | 1.2 | 4 | 25 | −5〜60 |
| FBLWDS | 白 | 1 | 平面 | スエード調不織布 | ポリエステル帆布 | — | — | 1.8 | 1.2 | 4 | 25 | −5〜60 |
| FBLGDSN | 緑 | 2 | 平面 | スエード調不織布 | ポリエステル帆布 | — | — | 2 | 1.5 | 5 | 30 | −5〜60 |
| FBLWDSN | 白 | 2 | 平面 | スエード調不織布 | ポリエステル帆布 | — | — | 2 | 1.5 | 5 | 30 | −5〜60 |
| DHBLTDS | 黒 | 1 | 平面 | 導電性ポリウレタン | ポリエステル | 0.8 | 0.2 | 0.8 | 0.7 | 4 | 15 | −30〜80 |
| DHBLGDSN | 黒 | 2 | 平面 | 熱可塑性ポリウレタン | ポリエステル帆布 | 0.6 | 0.2 | 1.4 | 1.5 | 8 | 25(15)*1 | −30〜80 |

*1：(　)内の数値は許容張力を5N/mmとしたときの値。

耐油・耐薬品情報P.1435・1436をご参照ください。

●エンドレス加工して出荷します。
●内径を周長とします。







ベルトの公差について P.1442

| 型式 Type | ベルト幅W 指定10mm単位 | 周長L(m) 指定0.01m単位 | ¥本体基準単価/m FBLGDS FBLWDS | FBLGDSN FBLWDSN | DHBLTDS | DHBLGDSN | ¥エンドレス加工費(本体基準単価+) FBLGDS FBLWDS | FBLGDSN FBLWDSN | DHBLTDS | DHBLGDSN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FBLGDS*2 | 50〜90 | 0.50〜20.00 (L≧W×4) | 6,300 | 6,830 | 4,410 | 4,680 | 3,400 | 3,750 | 2,500 | 1,610 |
| FBLWDS*2 | 100〜190 | | 8,700 | 9,780 | 5,250 | 6,410 | 5,230 | 6,100 | 3,310 | 2,340 |
| FBLGDSN*2 | 200〜290 | | 12,070 | 13,930 | 7,660 | 8,830 | 7,930 | 9,270 | 3,800 | 2,920 |
| FBLWDSN*2 | 300〜400 | | 15,500 | 18,200 | 10,080 | 11,330 | 9,940 | 11,410 | 4,400 | 3,370 |
| DHBLTDS | 410〜500 | | 19,030 | 22,480 | 11,660 | 13,820 | 12,070 | 14,830 | 6,750 | 4,410 |
| DHBLGDSN | | | | | | | | | | |

蛇行防止桟付はナイフエッジで使用できません。
*2：FBLGDS、FBLWDS、FBLGDSN、FBWDSNは周長0.70〜となります。

| Type | 食品衛生性 | 抗菌・防カビ性 | 糸ほつれ防止 | 耐水・耐湿熱性 | 熱収縮防止 | 表面清掃性 | すり込み収縮防止 | 耐次亜塩素酸ナトリウム | 非付着性 | 耐油性 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FBLGDS | △ | — | — | — | — | — | ○ | — | ○ | — |
| FBLWDS | △ | — | — | — | — | — | ○ | — | ○ | — |
| FBLGDSN | △ | — | — | — | — | — | ○ | — | ○ | — |
| FBLWDSN | △ | — | — | — | — | — | ○ | — | ○ | — |
| DHBLTDS | — | — | ○ | — | — | — | — | — | — | ○ |
| DHBLGDSN | — | — | ○ | — | — | — | — | — | — | ○ |

◎：優れている　○：適用可　△：侵される場合があります　ー：適用不可

Order 注文例

| 型式 | | — 周長L(m) |
|---|---|---|
| Type | ベルト幅(mm) | |
| FBLGDS | 350 | — 4.23 |
| DHBLTDS | 350 | — 4.23 |

Delivery 出荷日

●DHBLTDS・DHBLGDSN
5 日目出荷

●FBLGDS・FBLWDS・FBLGDSN・FBLWDSN
9 日目出荷

Price 価格

■数量スライド価格（1円未満切り捨て）P.133

| 数量区分 | 標準対応 小口 | | | 個別対応 大口 |
|---|---|---|---|---|
| 数　量 | 1〜4 | 5〜7 | 8〜10 | 11〜 |
| 値引率 | 基準単価 | 5% | 10% | お見積り |
| 出荷日 | 通常 | | | |

表示数量超えはWOSにてご確認ください。
エンドレス加工費には数量スライドは適用されません。
価格計算例(1円単位は切り捨て)
DHBLTDS50−4.23
(指定長さm)×(本体基準単価/m)+(エンドレス加工費)=製品価格
4.23 × 4,410円 + 2,500円 =21,150円



GUIDED FLAT BELTS

# 横桟付平ベルト

CADデータフォルダ名：18_Flat_Belts_and_Round_Belts

■特長：傾斜や平搬送など、ワークをしっかり受け止めながら搬送することができます。




| Type | 用途 | 平ベルト プライ数 | M材質 表面 | M材質 裏面 | 色 | 許容張力 N/mm | 厚み mm | 単位質量 kg/m² | 最小プーリ径 φmm | 連続使用温度 ℃ | 食品適合 | 摩擦係数 表 | 摩擦係数 裏 | 横桟 色調 | 横桟 硬度ショアA (°) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| YBLTG | 傾斜搬送 平搬送 | 2 | 熱可塑性ポリウレタン | ポリエステル帆布 | 緑 | 4.6 | 1.3 | 1.5 | 50 | −15〜80 | × | — | — | 緑 | 70 |
| YBLTW | | | | | 白 | 6 | 1.2 | 1.3 | 50 | −30〜80 | ○ | — | — | 白 | |

YBLTW(白)は母材(ベルト)、横桟合わせて食品適合となります。緑色は不適合です。




横桟重量目安：6.6g/枚
内径を周長とします。

■横桟形状詳細




ベルト幅W寸は横桟幅寸と同じになります。　横桟溶着方法：高周波溶着

●食品適合ベルトは以下機関に必要な機能を備えています。
YBLTW：
※FDA………Food and Drug Administration(食品医薬品局)食品や医療品、さらに化粧品、医療機器、動物薬、玩具など、通常の生活を行うに当たって接する機会のある製品について、その許可や違反品の取締りなどの行政を専門的に行うアメリカ合州国の政府機関である。

■ご使用頂く上での注意点
横桟1枚につき荷重は2kg以下にてご利用ください。横桟は熱溶着のため、過負荷による使用は変形や破損につながるため、ご注意ください。
規格表に記載されている許容範囲(プーリ径、張力、温度)外では使用しないで下さい。
梱包したままの商品の長期保管はお控えください。ビニールテープでベルトを巻いているため横桟の形状がやや変形する恐れがあります。

**横桟付平ベルト選定方法**
**①幅、周長、色の選定**
**②周長に対して、桟の枚数を決定**

横桟取付ピッチはベルト周長を整数で割り切れるものでご指定下さい。
割り切れない場合は均等に横桟を溶着いたします。

| 型式 Type | ベルト幅 W(mm) | 横桟高さ (mm) | 横桟枚数 | 周長L(m) 指定0.01m単位 | ¥本体基準単価/m | (本体基準単価+) 横桟溶着加工費/枚 YBLTG | ¥ジョイント加工費 YBLTG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| YBLTG | 30 | 30 | 5〜240 | 1.00〜7.00 | 960 | 1,240 | 3,990 |
| | 50 | | | | 1,610 | 1,240 | 3,350 |
| | 100 | | | | 3,210 | 1,240 | 4,010 |
| | 150 | | | | 4,820 | 1,390 | 5,290 |
| | 200 | | | | 6,430 | 1,540 | 5,150 |
| | 250 | | | | 8,040 | 1,680 | 6,430 |
| | 300 | | | | 9,640 | 1,820 | 7,720 |

| 型式 Type | ベルト幅 W(mm) | 横桟高さ (mm) | 横桟枚数 | 周長L(m) 指定0.01m単位 | ¥本体基準単価/m | (本体基準単価+) 横桟溶着加工費/枚 YBLTW | ¥ジョイント加工費 YBLTW |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| YBLTW | 30 | 30 | 5〜240 | 1.00〜7.00 | 410 | 1,310 | 4,550 |
| | 50 | | | | 680 | 1,310 | 4,280 |
| | 100 | | | | 1,360 | 1,310 | 3,600 |
| | 150 | | | | 2,040 | 1,490 | 3,060 |
| | 200 | | | | 2,710 | 1,660 | 3,610 |
| | 250 | | | | 3,390 | 1,840 | 4,150 |
| | 300 | | | | 4,070 | 2,010 | 4,690 |

帯状ベルトをジョイント加工して出荷します。
このベルトを使用したコンベヤは、P.1329・1330

Order 注文例

| 型式 | | — 横桟高さ | — 横桟枚数 | — 周長L(m) |
|---|---|---|---|---|
| Type | ベルト幅(mm) | | | |
| YBLTW | 100 | — 30 | — 10 | — 3.0 |

ベルト価格計算方法：
例：YBLTW100−30−10−3.0
ベルト本体基準単価×周長L(m)+横桟単価×横桟枚数+ジョイント加工費=横桟付平ベルト価格
1,360円 × 3.0 + 1,310円 × 10 + 3,600円 =20,780円

Delivery 出荷日

14 日目出荷

■数量別出荷日 P.133

| 数量区分 | 標準対応 小口 | 個別対応 大口 |
|---|---|---|
| 数　量 | 1〜3 | 4〜 |
| 出荷日 | 通常 | お見積り |

表示数量超えはWOSにてご確認ください。

Example 使用例



STAINLESS STEEL BELTS
# ステンレスベルト

◉CADデータフォルダ名：18_Flat_Belts_and_Round_Belts

■特長：平坦性・耐熱性・導電性に優れた、ステンレス製品です。

■ステンレスベルト


| Type | M材質 | 厚み mm | 比重 | 許容張力 kg/cm | 最小プーリ径 φmm | 連続使用温度 ℃ | 表面電気抵抗値 Ω | 摩擦係数(対ミガキ鋼参考値) | H表面硬度 HV | ヤング率 kgf/mm² | 熱膨張係数 ×10⁻⁶/℃ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STHBLT | SUS304H | 0.1 | 0.8 | 4 | 50 | −80〜110 | 0.2 | 0.2 | 370以上 | 19700 | 17.3 |
| | | 0.15 | 1.2 | 6 | 75 | −80〜120 | 0.3 | | | | |
| | | 0.2 | 1.6 | 8 | 100 | −80〜130 | 0.5 | | | | |




ベルトの厚み公差は、ベルト厚に対して±10%です。

| 型式 Type | ベルト厚 T (mm) | ベルト幅 W (mm) 指定1mm単位 | 周長L (m) 指定0.01m単位 | ¥本体基準単価/m | ¥溶接加工費(本体基準単価+) |
|---|---|---|---|---|---|
| STHBLT | 0.1 0.15 0.2 | 10〜20 | 0.50〜10.00 | 930 | 31,000 |
| | | 21〜30 | 0.80〜10.00 | | 34,000 |
| | | 31〜40 | | | 37,000 |
| | | 41〜50 | | | 40,000 |
| | | 51〜60 | | 1,030 | 43,000 |
| | | 61〜70 | | | 46,000 |
| | | 71〜80 | | | 49,000 |
| | | 81〜90 | | | 52,000 |
| | | 91〜100 | | 1,120 | 54,830 |
| | | 101〜120 | | | 60,460 |
| | | 121〜140 | | | 66,080 |
| | | 141〜150 | | | 68,900 |


ベルトの選定方法に関しては、技術データP.2460をご参照ください。
このベルトを使用したコンベヤは、P.1343をご参照ください。


Order 注文例

| 型式 | | — | ベルト幅(mm) | — | 周長L(m) |
|---|---|---|---|---|---|
| Type | ベルト厚 | | | | |
| STHBLT | 0.15 | — | 25 | — | 2.24 |

Delivery 出荷日　8 日目出荷

Price 価格

■数量スライド価格（1円未満切り捨て）P.133

| 数量 | 1 | 2 | 3〜4 | 5〜10 | 11〜 |
|---|---|---|---|---|---|
| 値引率 | 基準単価 | 30% | 35% | 40% | お見積り |
| 出荷日 | 通常 | | | | |

表示数量超えはWOSにてご確認ください。
溶接加工費も数量スライドが適用されます。

## ■ご使用頂く上での注意点

- ベルトの厚さが0.1・0.15に関しては、滞留搬送に向きません。
- 非常に薄いので、板厚方向に衝撃を与えないでください。
- ベルトに凹みができると寿命が短くなります。
- ワークをのせる時には、シューターで滑らせるなどしてベルトに衝撃を与えないようにしてください。
- ベルト受板、ワークガイドとベルトの間にゴミが噛み込んだ状態で使用し続けないでください。
- ベルトに当る部品の表面硬さは、ベルトよりもやわらかいものを使用してください。
- ご使用の際は、専用のプーリ、アイドラーを使用してください。
- ベルトの背面からテンションをかけて使用できません。

価格計算例(1円単位は切り捨て)
STHBLT0.15−25−2.24
(指定長さm)×(本体基準単価/m)+(溶接加工費)=製品価格
2.24 × 930円 + 34,000円 =36,080円

Example 使用例

■画像検査




■UVやアルコールでの殺菌




■滞留搬送




ベルトの厚さ0.1・0.15は滞留搬送に向きません。

■液晶や太陽パネル搬送




## ■耐薬品性

| 薬品名 | 抵抗性 |
|---|---|
| イソプロピルアルコール | ○ |
| エタノール | ○ |
| 塩化カリウム | ○ |
| 塩化カルシウム | ○ |
| 塩酸(気体) | × |
| 塩酸(5%以下) | × |
| 塩酸(5〜36%) | × |
| カセイソーダ | ○ |
| カセイソーダ液(50%) | ○ |
| 揮発油 | ○ |
| 強アルカリ | ○ |
| 強酸 | × |
| 軽油 | ○ |
| 酢酸エチル | △ |
| 次亜塩素酸ソーダ(原液) | × |
| 次亜塩素酸ソーダ(600ppm) | × |
| 弱アルカリ | ○ |
| 弱酸 | ○ |
| 石けん | ○ |
| 切削油 | ○ |
| ディーゼル油 | ○ |
| トルエン | ○ |
| ナフタリン | ○ |
| パラフィン油 | ○ |
| フェノール | ○ |
| 防錆油 | ○ |
| マシン油 | ○ |
| メタノール | ○ |
| 硫酸(10%) | × |
| 硫酸(50%) | × |
| 硫酸(70%) | × |
| 硫酸(98%) | × |

## ■耐食品汚染性

| 食品名 | 抵抗性 |
|---|---|
| イースト菌 | ○ |
| お茶の葉 | ○ |
| オリーブ油 | ○ |
| 果実類 | ○ |
| カシューナッツ | ○ |
| クリーム | ○ |
| 香辛料 | ○ |
| 穀物類 | ○ |
| コーヒー豆 | ○ |
| 小麦粉 | ○ |
| 米 | ○ |
| 魚類 | ○ |
| 砂糖 | ○ |
| 食塩 | ○ |
| 塩水 | ○ |
| 脂肪 | ○ |
| 食用油 | ○ |
| シロップ | ○ |
| しょう油 | ○ |
| 酢 | ○ |
| ソース | ○ |
| 糖蜜 | ○ |
| 肉類 | ○ |
| バター | ○ |
| パン | ○ |
| ピーナッツ油 | ○ |
| ビール | ○ |
| マーガリン | ○ |
| マヨネーズ | ○ |
| 水 | ○ |
| ラード | ○ |

○全く侵されない　△多少侵される　×完全に侵される
上記の表は常温でベルト表面上に薬品および油を含む運搬物が積載される場合の適否を示します。
ベルトが完全に浸る場合および常温以上の高温域でのご使用等については該当しない場合があります。
塩化物や酸による錆には注意が必要です。



PULLEYS•IDLERS FOR STAINLESS STEEL BELTS
# ステンレスベルト用プーリ・アイドラー
−クラウンタイプ−


カタログ規格外品はこちら P.137


◉CADデータフォルダ名：18_Flat_Belts_and_Round_Belts

■特長：ステンレスベルト専用のクラウンタイプのプーリ・アイドラーです。

■ステンレスベルト用プーリ
−クラウンタイプ−


| Type | M材質 | S表面処理 |
|---|---|---|
| ROBASC | アルミ合金 | 硬質アルマイト |

＊硬質アルマイトは皮膜硬度300HV〜




蛇行抑制のためクラウン高さ(H寸法)はD寸法・L寸法によって調整しております。

■キー溝形状




■新JIS(B1301) キー溝寸法表

| 呼び | dH7 | | bJS9 | | t公差 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| N15 | 15 | +0.018 0 | 5 | ±0.0150 | 2.3 | +0.1 0 |
| N20 | 20 | +0.021 0 | 6 | | 2.8 | |
| N25 | 25 | | 8 | ±0.0180 | 3.3 | +0.2 0 |
| N30 | 30 | | | | | |
| N35 | 35 | +0.025 0 | 10 | | | |
| N40 | 40 | | 12 | ±0.0215 | | |

| 型式 Type | D | dH7 丸穴+タップ | dH7 キー溝+タップ | 指定10mm単位 L | K キー溝長さ | d1 | D1 | M 丸穴+タップ | M キー溝+タップ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ROBASC | 50 | 15 | N15 | 40〜160 | 30* | 27 | 40 | M5 | M4 |
| | | 20 | N20 | | | | | | M5 |
| | | 25 | N25 | | | | | | M6 |
| | 60 | 20 | N20 | | | 32 | 45 | M6 | M5 |
| | | 25 | N25 | | | | | | M6 |
| | | 30 | N30 | | | | | | |
| | 70 | 20 | N20 | | | 35 | 50 | M6 | M5 |
| | | 25 | N25 | | | | | | M6 |
| | | 30 | N30 | | | | | | |
| | 75 | 25 | N25 | | | 40 | 55 | M8 | M6 |
| | | 30 | N30 | | | | | | |
| | | 35 | N35 | | | | | | M8 |
| | 80 | 25 | N25 | | | 41 | 55 | M8 | M6 |
| | | 30 | N30 | | | | | | |
| | | 35 | N35 | | | | | | M8 |
| | 100 | 30 | N30 | | | 45 | 60 | M8 | M6 |
| | | 35 | N35 | | | | | | M8 |
| | | 40 | N40 | | | | | | |

Order 注文例

| 型式 | — | d | — | L |
|---|---|---|---|---|
| ROBASC50 | − | 20 | − | L100 |

Delivery 出荷日　5 日目出荷

＊キー溝加工条件として、L<50の場合、K=20となります。

Price 価格

■数量スライド価格（1円未満切り捨て）P.133

| 数量 | 1〜9 | 10〜14 | 15〜20 | 21〜 |
|---|---|---|---|---|
| 値引率 | 基準単価 | 5% | 10% | お見積り |
| 出荷日 | 通常 | | | |

表示数量超えはWOSにてご確認ください。

キー溝をご指定の場合、基準単価は(本体基準単価+キー溝加工価格)となります。
価格計算例　ROBASC50−N20−L100の場合
4,220円(本体基準単価)+570円(キー溝加工価格)=4,790円(基準単価)

| D | ¥本体基準単価 ROBASC L40 | L50 | L60 | L70 | L80 | L90 | L100 | L110 | L120 | L130 | L140 | L150 | L160 | ¥キー溝加工価格(本体基準単価+) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 | 2,820 | 3,000 | 3,210 | 3,450 | 3,680 | 3,930 | 4,220 | 4,510 | 4,820 | 5,160 | 5,510 | 5,920 | 6,350 | 570 |
| 60 | 3,290 | 3,530 | 3,800 | 4,080 | 4,390 | 4,710 | 5,070 | 5,480 | 5,930 | 6,600 | 6,900 | 7,530 | 8,220 | 570 |
| 70 | 3,720 | 4,020 | 4,400 | 4,810 | 5,250 | 5,760 | 6,300 | 6,920 | 7,530 | 8,160 | 8,810 | 9,520 | 10,230 | 640 |
| 75 | 4,180 | 4,470 | 4,880 | 5,270 | 5,740 | 6,270 | 6,890 | 7,550 | 8,210 | 8,880 | 9,570 | 10,430 | 11,320 | 640 |
| 80 | 5,090 | 5,510 | 5,950 | 6,390 | 6,910 | 7,440 | 8,110 | 8,790 | 9,500 | 10,180 | 10,980 | 11,860 | 12,880 | 640 |
| 100 | 6,350 | 6,860 | 7,400 | 7,980 | 8,610 | 9,260 | 9,920 | 10,700 | 11,500 | 12,410 | 13,370 | 14,360 | 15,400 | 710 |

■ステンレスベルト用アイドラー
−クラウンタイプ−


| Type | M材質 | S表面処理 |
|---|---|---|
| ROFASC | アルミ合金 | 硬質アルマイト |

＊硬質アルマイトは皮膜硬度300HV〜




蛇行抑制のためクラウン高さ(H寸法)はD寸法・L寸法によって調整しております。

| 型式 Type | D | d | 指定10mm単位 L | d1 | ベアリング寸法 No. | D1 | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ROFASC | 50 | 10 | 40〜160 | 22 | B6200ZZ | 30 | 9 |
| | | 12 | | | B6001ZZ | 28 | 8 |
| | | 15 | | | B6902ZZ | 28 | 7 |
| | | 20 | | | B6804ZZ | 32 | 7 |
| | | 25 | | 27 | B6905ZZ | 42 | 9 |
| | 60 | 12 | | 22 | B6201ZZ | 32 | 10 |
| | | 15 | | | B6002ZZ | 32 | 9 |
| | | 20 | | | B6904ZZ | 37 | 9 |
| | | 25 | | 32 | B6905ZZ | 42 | 9 |
| | | 30 | | | B6906ZZ | 47 | 9 |
| | 70 | 15 | | 22 | B6002ZZ | 32 | 9 |
| | | 20 | | | B6904ZZ | 37 | 9 |
| | | 25 | | 32 | B6905ZZ | 42 | 9 |
| | | 30 | | | B6906ZZ | 47 | 9 |
| | 75 | 20 | | 32 | B6904ZZ | 37 | 9 |
| | | 25 | | | B6905ZZ | 42 | 9 |
| | | 30 | | | B6906ZZ | 47 | 9 |
| | | 35 | | 40 | B6907ZZ | 55 | 10 |
| | 80 | 25 | | 41 | B6205ZZ | 52 | 15 |
| | | 30 | | | B6006ZZ | 55 | 13 |
| | | 35 | | | B6907ZZ | 55 | 10 |
| | 100 | 30 | | 48 | B6006ZZ | 55 | 13 |
| | | 35 | | | B6907ZZ | 55 | 10 |
| | | 40 | | | B6008ZZ | 68 | 15 |

Order 注文例

| 型式 | — | d | — | L |
|---|---|---|---|---|
| ROFASC50 | − | 20 | − | L100 |

Delivery 出荷日　5 日目出荷

Price 価格

■数量スライド価格（1円未満切り捨て）P.133

| 数量 | 1〜9 | 10〜14 | 15〜20 | 21〜 |
|---|---|---|---|---|
| 値引率 | 基準単価 | 5% | 10% | お見積り |
| 出荷日 | 通常 | | | |

表示数量超えはWOSにてご確認ください。

| D | ¥本体基準単価 ROFASC L40 | L50 | L60 | L70 | L80 | L90 | L100 | L110 | L120 | L130 | L140 | L150 | L160 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 | 3,590 | 3,780 | 4,010 | 4,250 | 4,490 | 4,750 | 5,050 | 5,350 | 5,660 | 6,000 | 6,350 | 6,760 | 7,180 |
| 60 | 4,440 | 4,680 | 4,960 | 5,240 | 5,550 | 5,870 | 6,220 | 6,630 | 7,070 | 7,650 | 8,000 | 8,610 | 9,260 |
| 70 | 5,160 | 5,460 | 5,830 | 6,240 | 6,670 | 7,160 | 7,670 | 8,270 | 8,860 | 9,470 | 10,080 | 10,750 | 11,430 |
| 75 | 5,670 | 5,950 | 6,320 | 6,700 | 7,120 | 7,600 | 8,170 | 8,750 | 9,380 | 10,000 | 10,660 | 11,360 | 12,190 |
| 80 | 6,080 | 6,500 | 6,920 | 7,350 | 7,860 | 8,370 | 9,020 | 9,680 | 10,350 | 11,020 | 11,780 | 12,600 | 13,570 |
| 100 | 7,320 | 7,810 | 8,340 | 8,900 | 9,500 | 10,120 | 10,750 | 11,480 | 12,230 | 13,090 | 13,980 | 14,910 | 15,890 |

POLYURETHANE ROUND BELTS

# ポリウレタン丸ベルト

## ー溶接接合品/シームレス品/オープンエンド品ー

価格改訂

: 新価格

■特長：ロープ状の丸ベルトを指定の長さに切断し、熱溶着によりエンドレス加工をしています。長さは自由に選択できます。 選定方法はP.1440をご参照ください。

### ■溶着接合品




| Type | タイプ | 表面形状 | 色 | M材質 | 耐熱温度 |
|---|---|---|---|---|---|
| MBT | スタンダード | 鏡面 | オレンジ | ポリウレタン | 80℃ |
| MBTH | 高張力 | 粗面 | グリーン | | 80℃ |
| MBTD | 帯電防止 | 粗面 | 黒 | | 50℃ |

MBT・MBTHは食品衛生法合格済みです。
MBTDは材料に帯電防止素材（カーボン）を練り込んでいる為、静電気の影響が問題となる場合に有効です。




接合部が若干、太く見えることがありますが、運転時のテンションがかかると適当な径となります。

| 型式 Type | d | L（周長） 指定1mm単位 | プーリ 最小P.D | 5%張力 (N) | ¥基準単価 最短L～500 | L501～1000 | L1001～2000 | L2001～3000 | L3001～4000 | L4001～5000 | L5001～6000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MBT | 2 | 100～2000 | 15 | 1.9 | 340 | 510 | 660 | — | — | — | — |
| | 3 | 100～3000 | 20 | 4.1 | 440 | 620 | 860 | 990 | — | — | — |
| | 4 | 100～4000 | 30 | 7.4 | 620 | 980 | 1,170 | 1,480 | 1,780 | — | — |
| | 5 | 135～5000 | 40 | 12.5 | 940 | 1,370 | 1,820 | 2,150 | 2,490 | 2,760 | — |
| | 6 | 140～6000 | 50 | 16.6 | 1,010 | 1,510 | 1,960 | 2,410 | 2,900 | 3,210 | 3,600 |
| | 8 | 190～6000 | 70 | 29.4 | 1,230 | 1,850 | 2,460 | 3,080 | 3,690 | 4,310 | 4,940 |
| | 10 | 250～6000 | 90 | 46.2 | 1,970 | 2,950 | 3,940 | 4,920 | 5,880 | 6,860 | 7,870 |
| MBTH | 2 | 100～2000 | 20 | 2.8 | 440 | 620 | 860 | — | — | — | — |
| | 3 | 100～3000 | 30 | 6.2 | 730 | 990 | 1,330 | 1,670 | — | — | — |
| | 4 | 100～4000 | 40 | 11.1 | 1,000 | 1,510 | 2,010 | 1,620 | 1,970 | — | — |
| | 5 | 135～5000 | 50 | 18.7 | 1,480 | 2,210 | 2,065 | 2,390 | 2,860 | 3,350 | — |
| | 6 | 140～6000 | 60 | 24.9 | 1,780 | 2,490 | 2,560 | 3,210 | 3,850 | 4,480 | 5,140 |
| | 8 | 190～6000 | 80 | 44.1 | 2,060 | 3,090 | 4,140 | 5,150 | 6,200 | 7,220 | 8,290 |
| | 10 | 250～6000 | 100 | 69.3 | 3,110 | 4,650 | 6,200 | 7,750 | 9,280 | 10,830 | 12,460 |
| MBTD | 3 | 200～3000 | 30 | 13 | 1,170 | 1,500 | 2,330 | 3,000 | — | — | — |
| | 4 | 200～4000 | 40 | 22 | 1,290 | 1,750 | 2,830 | 3,750 | 5,000 | — | — |
| | 5 | 200～5000 | 50 | 33 | 1,380 | 1,920 | 3,170 | 4,250 | 5,670 | 6,420 | — |

MBT、MBTHの推奨伸び率は3%～4%です。詳細は P.1440をご参照ください。

Order 注文例

| 型式 | — | L |
|---|---|---|
| MBT5 | — | 150 |

Delivery 出荷日

●MBT・MBTH・MBTD

5 日目出荷

ご注文締切

急 ストーク B 3日目出荷 200円/1本 PM 8:00迄 P.134

3本以上で1明細行当たり一律540円

Price 価格

●MBT・MBTH（外径2～5mm）

■数量スライド価格 （1円未満切り捨て） P.133

| 数量区分 | 標準対応 小口 | | | | 個別対応 大口 |
|---|---|---|---|---|---|
| 数量 | 1～19 | 20～34 | 35～49 | 50～100 | 101～ |
| 値引率 | 基準単価 | 45% | 50% | 52% | お見積り |
| 出荷日 | 通常 | | | | |

●その他

■数量スライド価格 （1円未満切り捨て） P.133

| 数量区分 | 標準対応 小口 | | | | 個別対応 大口 |
|---|---|---|---|---|---|
| 数量 | 1～19 | 20～34 | 35～49 | 50～100 | 101～ |
| 値引率 | 基準単価 | 5% | 10% | 18% | お見積り |
| 出荷日 | 通常 | | | | |

表示数量超えはWOSにてご確認ください。
MBTDは30本以上お見積り

■特長：金型でエンドレス状に製作していますので、接合部がありません。

### ■シームレス品




| Type | タイプ | 表面形状 | 色 | M材質 | 耐熱温度 |
|---|---|---|---|---|---|
| MBN | シームレスタイプ | 鏡面 | 自然色 | ポリウレタン | 70℃ |




| 型式 Type | d | 周長 L(mm) | プーリ 最小P.D | 8%張力 (N) | ¥基準単価 |
|---|---|---|---|---|---|
| MBN | 2 | 100 | 15 | 1.274 | 620 |
| | | 125 | | | |
| | | 140 | | | 650 |
| | | 160 | | | |
| | | 170 | | | 700 |
| | | 180 | | | |
| | | 190 | | | |
| | | 200 | | | |
| | | 239 | | | 720 |
| | | 250 | | | 720 |
| | 3 | 150 | 20 | 2.94 | 820 |
| | | 160 | | | 870 |
| | | 170 | | | |
| | | 180 | | | |
| | | 200 | | | 900 |
| | | 213 | | | 950 |
| | | 223 | | | |
| | | 236 | | | 970 |
| | | 250 | | | 970 |
| | | 260 | | | 1,020 |
| | | 290 | | | |
| | | 305 | | | 1,050 |
| | | 330 | | | 1,100 |
| | | 390 | | | 1,200 |

| 型式 Type | d | 周長 L(mm) | プーリ 最小P.D | 8%張力 (N) | ¥基準単価 |
|---|---|---|---|---|---|
| MBN | 4 | 200 | 30 | 5.292 | 1,100 |
| | | 225 | | | 1,150 |
| | | 250 | | | 1,200 |
| | | 258 | | | 1,200 |
| | | 275 | | | 1,225 |
| | | 290 | | | 1,240 |
| | | 305 | | | 1,260 |
| | | 390 | | | 1,280 |
| | 5 | 225 | 40 | 8.232 | 1,300 |
| | | 250 | | | |
| | | 275 | | | 1,350 |
| | | 290 | | | 1,380 |
| | | 305 | | | 1,420 |
| | | 330 | | | 1,470 |
| | | 348 | | | 1,490 |
| | | 380 | | | 2,500 |
| | | 440 | | | 2,660 |
| | | 460 | | | 2,800 |

Example 使用例




Order 注文例

| 型式 | — | L |
|---|---|---|
| MBN2 | — | 100 |

Delivery 出荷日 在庫品 翌日出荷 P.133

ご希望によりPM6:00迄、当日出荷受付致します。

Price 価格

■数量スライド価格 （1円未満切り捨て） P.133

| 数量区分 | 標準対応 小口 | | | | 個別対応 大口 |
|---|---|---|---|---|---|
| 数量 | 1～10 | 11～34 | 35～49 | 50～100 | 101～ |
| 値引率 | 基準単価 | 62% | 65% | 69% | お見積り |
| 出荷日 | 通常 | | | | |

表示数量超えはWOSにてご確認ください。



■特長：断面が中空状になっており、専用金具を差し込むことで簡単にエンドレス接合をすることが可能です。装置を分解せずに交換が可能です。

### ■オープンエンド品（中空タイプ）


| Type | タイプ | 表面形状 | 色 | M材質 | 耐熱温度 |
|---|---|---|---|---|---|
| MBQ | 中空ロープ | 鏡面 | オレンジ | ポリウレタン | 80℃ |
| MBQC | 中空ロープ用接続金具 | — | — | A5052 | — |

MBQは食品衛生規格厚生省告示434号に合格済みです。




| 型式 Type | d | L（周長） 指定1m単位 | プーリ 最小P.D | 5%張力 (N) | 適用金具 接続金具 | ¥基準単価/m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MBQ | 5 | 1～20 | 40 | 24.5 | MBQC5 | 560 |
| | 6 | | 50 | 44.1 | MBQC6 | 770 |

| 型式 Type | d | M材質 | ¥1パック基準単価 (1パック10コ入り) |
|---|---|---|---|
| MBQC | 5 | A5052 | 960 |
| | 6 | | |

（接合方法）
丸ベルトを計算長または実測長よりも5%短い長さに、刃物で切断面が直角になるように切ります。
専用接合金具MBQCをペンチなどではさみ、中空ベルトの片側の穴に金具の中央まで差し込みます。
冬季など差し込みにくいときは、中空ベルトを40℃のぬるま湯に1～2分つけると入りやすくなります。
金具のエッジをつぶさないよう注意して作業してください。
丸ベルトのもう一方の穴にも、金具を差し込みます。

■特長：メートル単位で切断したベルトです。エンドレス加工はされていません。

### ■オープンエンド品（中実タイプ）


| Type | タイプ | 表面形状 | 色 | M材質 | 耐熱温度 |
|---|---|---|---|---|---|
| MBT—N | スタンダード | 鏡面 | オレンジ | ポリウレタン | 80℃ |
| MBTH—N | 高張力 | 粗面 | グリーン | | 80℃ |

MBT—N・MBTH—Nは食品衛生法合格済みです。




| 型式 Type | d | L（周長） 指定1m単位 | プーリ 最小P.D | ¥基準単価 /m |
|---|---|---|---|---|
| MBT—N | 1.5 | 10～20 | 12 | 65 |
| | 2 | | 15 | 115 |
| | 2.5 | | 20.5 | 125 |
| | 3 | | 20 | 150 |
| | 3.5 | | 23 | 190 |
| | 4 | | 30 | 220 |
| | 5 | | 40 | 340 |
| | 6 | | 50 | 440 |
| | 7 | | 60 | 520 |
| | 8 | | 70 | 660 |
| | 9 | | 80 | 810 |
| | 10 | | 90 | 1,050 |
| | 12 | | 120 | 1,580 |
| | 15 | | 150 | 2,120 |

| 型式 Type | d | L（周長） 指定1m単位 | プーリ 最小P.D | ¥基準単価 /m |
|---|---|---|---|---|
| MBTH—N | 2 | 10～20 | 20 | 240 |
| | 3 | | 30 | 340 |
| | 4 | | 40 | 450 |
| | 5 | | 50 | 520 |
| | 6 | | 60 | 700 |
| | 8 | | 80 | 1,050 |
| | 10 | | 100 | 1,670 |

Example 使用例




Order 注文例

| 型式 | — | L |
|---|---|---|
| MBTH—N6 | — | 12 |

Delivery 出荷日

●MBQ・MBQC

3 日目出荷

ご注文締切

急 ストーク A 翌日出荷 500円/1本 PM 6:00迄 P.134

3本以上で1明細行当たり一律1,350円

●MBT—N・MBTH—N

5 日目出荷

ご注文締切

急 ストーク B 3日目出荷 200円/1本 PM 8:00迄 P.134

3本以上で1明細行当たり一律540円

Price 価格

■数量スライド価格 （1円未満切り捨て） P.133

| 数量区分 | 標準対応 小口 | | | | 個別対応 大口 |
|---|---|---|---|---|---|
| 数量 | 1～19 | 20～34 | 35～49 | 50～100 | 101～ |
| 値引率 | 基準単価 | 5% | 10% | 18% | お見積り |
| 出荷日 | 通常 | | | | |

表示数量超えはWOSにてご確認ください。
MBT—N・MBTH—Nは11本以上お見積り

### ■ポリウレタン丸ベルトの特性

**・物性**

kgf＝N×0.101972

| 項目 | 試験法 | 単位 | MBT | MBTH | MBN |
|---|---|---|---|---|---|
| 比重 | — | — | 1.22 | 1.22 | 1.26 |
| 硬度 | JIS K 6301 | JIS A | 88 | 92 | 72 |
| 5%モジュラス | | N/mm² | 1.2 | 2.0 | 0.44 |
| 10% 〃 | | | 1.8 | 3.1 | 0.88 |
| 100% 〃 | | | 6.3 | 8.8 | 6.0 |
| 300% 〃 | | | 16.9 | 14.7 | 9.0 |
| 引張強度 | | | 24.5以上 | 32.4以上 | 30以上 |
| 破断時伸び | | % | 400以上 | 400以上 | 600以上 |
| 引裂強さ | | kN/mm² | 88 | 93 | 90以上 |

**・引張応力（低伸張率）**




**・耐油性**




**・引張強度・伸度及び表面硬度の温度依存性**