

SNAP PINS

SPLIT PINS

SCALE TAPES


スナップピン/割りピン/スケールテープ




納期短縮



(明細行単位)



RNPN

JNPN
JNSPN

(ステンレス)


◎ CADデータフォルダ名: 35_Misc

型式	d (線径)	L	L1	L2	R	h	D1 (適用軸径)	D2 (軸穴径)	¥バラチャージ (明細行単位)	¥基準単価	¥スライド単価
Type	No.								1~4コ	5~199	200~500
RNPN	6	1.2	25.2	9.7	3.9	3	1.4	6	1.5	53	13
	8	1.6	33.8	13.1	5.3	4	2.1	8	1.9	70	17
	10	1.8	40.2	15.7	5.7	5	3	10	2.2	88	22
	12	2	46	17.5	6	4	12	2.4		99	24

型式	d (線径)	d1	L	L1	L2	R	h	S	D1 (適用軸径)	D2 (軸穴径)	JNPN	JNSPN	
Type	No.										¥バラチャージ (明細行単位)	¥基準単価	¥スライド単価
JNPN JNSPN (ステンレス)	4	1	3	16.3	6	2	1	0.5	4	1.2	30	7	36 9
	5			17.9	6.5	2.5	1.5		5	1.2	30	7	36 9
	6	1.2	3.6	21.2	7.8	3	1.8	0.6	6	1.5	38	9	48 12
	8	1.6	4.8	27.7	10.4	4	2.4	0.8	8	1.9	44	11	84 21
	10	1.8	5.4	32.6	12.2	5	3.2	0.9	10	2.2	50	12	105 26
	12			35.8	13.2	6	4.2		12	2.2	60	15	115 28



型式	L	d (約)	a (約)	b (約)	c	NPN	NSPN				
Type	No.					¥バラチャージ (明細行単位)	¥基準単価	¥スライド単価 (明細行単位)	¥バラチャージ (明細行単位)	¥基準単価	¥スライド単価
NPN	0.8	8	10	12	0.7	1.6	2.4	1.4	32	9	52 15
	1	10	12	15	0.9	3	1.8	2	32	9	50 15
	1.2	10	12	15	1	3	2	2	32	9	50 15
	1.6	10	12	15	1.4	2.5	3.2	2.8	35	10	50 15
NSPN (ステンレス)	2	12	15	1.8	4	3.6	4.6	3.6	+200円 /明細行	35	10
	2.5	15	20	2.3	5	4.6	5.6	5.8	+200円 /明細行	55	16
	3.2	20	2.9	3.2	6.4	5.8	6.4	6.8		78	23
	4	20	25	3.7	4	8	7.4	7.4		99	29
	5			35	4.6	4	10	9.2		140	42



型式	- L	Delivery	在庫品	翌日出荷	数量区分	標準対応	個別対応	Price
Type	No.				小口	大口		価格
RNPN6					1~500	501~		
NSPN3.2	- 20				50~100	101~		
					出荷日	通常	お見積り	
							表示数量超えはWOSにてご確認ください。	

①部 1~4コのご注文は基準単価+バラチャージ(明細行)を申し受けます。
 [計算例①] RNPN10を3つご注文の場合
 1口当たりのバラチャージ: 200円 ÷ 3 = 66円
 1口当たりの価格: 基準単価88円 + 66円 = 154円
 計(1明細行)154円 × 3 = 462円

[計算例②] RNPN10を10つご注文の場合
 基準単価88円 × 10 = 880円(バラチャージなしの場合)

②表示数量超えはWOSにてご確認ください。

型式	TMEL	TMELF	TMER	TMERF	TMEPL	TMEPR	TMEPN
Type	(ゼロ点左端)	(ゼロ点左端)	(ゼロ点右端)	(ゼロ点右端)	(ゼロ点左端)	(ゼロ点右端)	(数字無し)
	L=1000(1000×1 0~1000)	L=2000(1000×2 0~2000)	L=1000(1000×1 0~1000)	L=2000(1000×2 0~2000)	L=2000(500×4本 0~100繰り返し)	L=2000(500×4本 0~100繰り返し)	L=2000(500×4本)
					保護フィルム 0.06mm	PETフィルム 0.10mm	
					(目盛印刷面)	アルミ箔 0.05mm	
						粘着層(アクリル) 0.03mm	
						剥離紙 0.08mm	

③保護フィルムは剥がしてご使用ください。

④貼付する場所の汚れをきれいに拭き取ってください。

⑤表示数量超えはWOSにてご確認ください。

⑥気泡が中央から2mm移動したとき、取付面は約0.6度傾いています。

⑦水準器の取付面は、精度がでおりません。設置の際にお客様で調整をしてください。

⑧希望によりPM6:00迄、当日出荷受付致します。

⑨表示数量超えはWOSにてご確認ください。

⑩表示数量超えはWOSにてご確認ください。

⑪表示数量超えはWOSにてご確認ください。

⑫表示数量超えはWOSにてご確認ください。

⑬表示数量超えはWOSにてご確認ください。

⑭表示数量超えはWOSにてご確認ください。

⑮表示数量超えはWOSにてご確認ください。

⑯表示数量超えはWOSにてご確認ください。

⑰表示数量超えはWOSにてご確認ください。

⑱表示数量超えはWOSにてご確認ください。

⑲表示数量超えはWOSにてご確認ください。

⑳表示数量超えはWOSにてご確認ください。

㉑表示数量超えはWOSにてご確認ください。

㉒表示数量超えはWOSにてご確認ください。

㉓表示数量超えはWOSにてご確認ください。

㉔表示数量超えはWOSにてご確認ください。

㉕表示数量超えはWOSにてご確認ください。

㉖表示数量超えはWOSにてご確認ください。

㉗表示数量超えはWOSにてご確認ください。

㉘表示数量超えはWOSにてご確認ください。

㉙表示数量超えはWOSにてご確認ください。

㉚表示数量超えはWOSにてご確認ください。

㉛表示数量超えはWOSにてご確認ください。

㉜表示数量超えはWOSにてご確認ください。

㉝表示数量超えはWOSにてご確認ください。

㉞表示数量超えはWOSにてご確認ください。

㉟表示数量超えはWOSにてご確認ください。

㉟表示数量超え